

PHILIPS

hue personal
wireless
lighting



Iluminează-ți casa
inteligent

Sistemul Hue

iluminat inteligent
pentru casă



Philips Hue


Iluminat personal wireless

Mai mult decat lumină, Philips Hue este despre ceea ce îți poți imagina. Trezește-te cu lumina soarelui în fiecare zi. Transformă momentele de poveste într-o altă lume. Primește notificari colorate pentru sporturile favorite. Fă în așa fel încât să pară că ești acasă, când de fapt nu ești. Vezi ce poate face Philips Hue.




Joacă-te cu 16 milioane de culori

Nu există limitare în modul în care te poți juca cu lumina când ai la dispoziția degetelor tale 16 milioane de culori. Fii jucăuș când spui o poveste la culcare, potrivește-ți culorile cu echipa ta favorită în ziua în care joacă, sau transformă un perete din casa ta într-un decor, pictându-l cu lumina. Orice îți poți imagina, Philips Hue te poate ajuta să îndeplinești.




Trezește-te cu lumină solară în fiecare zi

Chiar după ce ai închis luminile din casă, acestea vor contribui la starea ta de bine. Philips Hue te poate ajuta să te trezești sau să mergi la culcare în mod natural, simulând efectele luminii răsăritului sau apusului. Lumina noastră de trezire este plăcută, nu cum este sunetul strident al alarmei ceasului. La culcare, lumina LED albă caldă îți relaxează corpul, pregătindu-te pentru un somn odihnitor.



Controlează luminile din casă cu vocea ta

Acum îți poți aprinde luminile din casă, doar vorbind cu ele. Philips Hue funcționează cu Amazon Alexa, Google Assistant și Apple HomeKit, pentru a controla luminile cu vocea ta. Poți aprinde, stinge, regla sau schimba culorile pentru a se potrivi cu orice moment pe care ți-l imaginezi. Bucură-te de casa ta inteligentă cu lumini controlabile cu ajutorul vocii tale.



Acasă sau departe

De cum ajungi acasă, îți poți seta luminile să se aprindă automat cu ajutorul funcției de geolocație. Philips Hue poate să facă în așa fel încât să pară că ești acasă, când de fapt nu ești. Doar setează-ți funcția potrivită din aplicația Philips Hue. Controlează-ți luminile când ești plecat de acasă sau setează-ți diferite scenarii pentru ca lumina din camere să se deschidă la anumite ore. Și bineînțeles îți poți seta luminile să se stingă gradual în cursul serii, și astfel nu îți mai faci griji dacă ai lăsat vreo lumină aprinsă în cursul nopții.

Explorează mai multe posibilități pe meethue.com/ro-ro

Philips Hue

inteligent în foarte multe moduri



Philips Hue, becuri și corpuri de iluminat cu LED inteligente

Luminile LED inteligente și eficiente energetic aduc la viață sistemul Philips Hue. Au o lumină strălucitoare și frumoasă pentru toate activitățile tale zilnice, momentele speciale și experiențele imersive. Sunt și practice. Au lumină reglabilă. Pot străluci. Pot pulsa. Fac aproape tot ce îți dorești. Și sunt disponibile în diferite forme, dimensiuni și modele pentru a se potrivi nevoilor casei tale.



Controlerul inteligent wireless: Hue Bridge

Hue Bridge este inima sistemului tău Philips Hue care conectează fără fire dispozitivul tău inteligent cu becurile tale Philips Hue. Poți adăuga până la 50 de lumini și accesorii Hue la un singur Bridge. Conectat la routerul tău se poate conecta la restul lumii prin Internet pentru control de la distanță sau alte setări inteligente. Hue Bridge este inclus în toate pachetele de start Philips Hue, sau îl poți cumpara separat pentru a-ți crea propriul sistem Philips Hue.



Control inteligent

Poți controla sistemul tau Philips Hue de pe orice dispozitiv, de oriunde te afli. Pentru cel mai simplu mod de a schimba luminozitatea, pentru a crea timere, schimba culorile (și multe altele) alege aplicația Hue. Pentru un control și mai facil, folosește Întrerupătorul cu variator Hue sau Întrerupătorul portabil Hue Tap. Setează-ți scenele de culoare favorite și controlează-le după bunul plac. Senzorul de mișcare Hue cu baterii poate controla luminile automat, în funcție de ceea ce ai nevoie. Nici măcar nu trebuie să fii acasă pentru a-ți controla luminile – astfel te simți confortabil.



Sistem de iluminat inteligent wireless

Philips Hue este bazat pe ZigBee LightLink, o tehnologie sigură și de încredere pentru a-ți controla luminile. Noi beneficii și îmbunătățiri sunt adăugate continuu sistemului pentru a-l face și mai util. Actualizările software și firmware pot fi făcute wireless și direct cu luminile tale. Sistemul Philips Hue poate fi ușor integrat cu alte sisteme bazate pe protocoalele ZigBee pentru automatizarea casei tale.

Instalare ușoară

4 pași simpli



1. Conectează-ți luminile la sursa de curent

Dacă ai un pachet de start, înșurubează becurile în fasungurile existente și aprinde lumina de la întrerupătoarele de pe perete. Pentru alte lumini Philips Hue, cum ar fi benzile cu led Philips Hue Lightstrips Plus, trebuie doar să le introduci în priză și să le conectezi. Simplu.



2. Setează-ți Bridge-ul

Conectează Hue Bridge la sursa de curent și automat se va aprinde. Conectează-l la routerul tau de acasă utilizand cablul de rețea din pachet. Așteaptă până cele trei lumini se deschid și ești gata sa experimentezi Hue.



3. Descarcă aplicația Philips Hue

Descarcă aplicația Hue din App Store sau Google Play Store. Conectează-te la Bridge. Găsește-ți luminile. Și așa simplu, ai Philips Hue.



4. Joacă-te și experimentează lumina

Acum că sistemul tău funcționează, este timpul să fii familiar cu posibilitățile Philips Hue. Explorează funcționalitățile aplicației Philips Hue sau descarcă și încearcă aplicațiile terțe și descoperă noi modalități de a te juca cu lumina. Și când ești gata, poți să îți extinzi sistemul pentru a te bucura și mai mult de Philips Hue.



Hue white






Control de departe



Reglarea intensității
luminoase



Ușor de instalat




Gata conectat*

- Controlează până la 10 lumini Hue per întrerupător
- Aprindere/ stingere/ reglare/ 4 rețete
- 1 grup de lumini (x lumini) per întrerupător
- Instalare fără cabluri
- Poziționează-l oriunde dorești
- Intuitiv

* Funcționează cu produsele Hue White și Hue White Ambiance fără să fie nevoie de Hue Bridge.

Hue white ambiance

Hue white and color ambiance



Conectat cu Hue

- Controlează până la 50 lumini Hue per sistem
- 12 întrerupătoare cu variator Philips Hue
- 25 întrerupătoare portabile Philips Hue Tap
- 10 senzori de mișcare Philips Hue
- Control prin intermediul aplicației
- Control al grupurilor de lumini: aprindere/stingere/reglare/4 rețete
- Control departe de casă
- Control vocal
- 1x grupuri multiple de x lumini
- Adăugarea mai multor întrerupătoare
- Instalare ușoară
- Poziționează-l oriunde dorești
- Aplicații terțe și IFTTT



Hue **white and color** ambiance

Setează-ți luminile pentru a se potrivi cu stilul tău de viață

Fii creativ cu 16 milioane de culori

Joacă-te cu lumina și alege din 16 milioane de culori pentru a schimba instant atmosfera din camera ta. Setează scenele fără efort cu o singură atingere de buton. Folosește o fotografie favorită și retrăiește acel moment special prin intermediul luminii. Salvează-ți setările favorite de lumină și folosește-le oricând dorești cu o simplă atingere.

Sincronizează luminile cu muzica și filme

Extinde-ți experiența de vizionare de la televizorul tău în toată camera sau sincronizează-ți luminile cu muzica favorită și observă cum lumina ține ritmul muzicii. Descarcă aplicații terțe și descoperă lucrurile extraordinare pe care le poți face cu Philips Hue.

Luminează-ți experiențele de joc

Ridică-ți experiențele de joc la nivelul următor. Descarcă aplicații terțe și descoperă lucrurile extraordinare pe care le poți face cu Philips Hue.



Hue White and Color Ambiance

16 milioane de culori



Philips Hue White and Color Ambiance 10 W E27 A19
8718696592984



Philips Hue White and Color Ambiance 10 W E27 A19 2Pack
8718696729052



Philips Hue White and Color Ambiance 10 W E27 A19 Pachet de start + Întreprupător cu variator
8718696728796



Philips Hue White and color Ambiance 6.5 W GU10
8718696485880



Philips Hue White and color Ambiance 6.5 W GU10 Pachet de start + Întreprupător cu variator 8718696748930



Philips Hue White and Color Ambiance 6 W E14 B39
8718696695166



Philips Hue White and Color Ambiance 6 W E14 B39 2Pack
8718696695241

Hue White and color ambiance




470 lm (E14), 806 lm (E27), 250 lm (GU10) la 4000 K
6 W (E14), 9.5 W (E27), 6.5 W (GU10), RGB 2200 – 6500 K, 16 milioane de culori
Durată de viață 25 000 ore


220 V – 240 V/50 – 60 Hz

⊕ – IP20

↑ 117 ↔ 39 mm (E14), ↑ 110 ↔ 62 mm (E27), ↑ 71 ↔ 50 mm (GU10)

Sintetic/Sticlă (E14), Aluminu/Sticlă (E27), Sintetic (GU10)





Lustră Hue Beyond
71200/31/PH
↑ 2200 ↔ 450 ↗ 450 mm
18 W, 1200 lm la 4000 K



Aplică tavan Hue Beyond
71201/31/PH
↑ 208 ↔ 450 ↗ 450 mm
18 W, 1200 lm la 4000 K



Veioză Hue Beyond
71202/31/PH
↑ 404 ↔ 290 ↗ 290 mm
9 W, 600 lm la 4000 K

Beyond

RGB 2 000–6 500 K, 16 milioane de culori

Durată de viață 25 000 ore

Sursă de lumină inclusă

Hue White and Color Ambiance

220 V–240 V/50–60 Hz

⊕ – IP20

Metal/Sticlă



Lampadar Hue Signe aluminiu

4080248P7

↑ 1490 ↔ 110 ↗ 93 mm

32 W, 2500 lm la 4000 K

**Veioză Hue Signe aluminiu**

4080148P7

↑ 628 ↔ 77 ↗ 65 mm

32 W, 1000 lm la 4000 K

**Signe**

RGB 2 000–6 500 K, 16 milioane de culori

Durată de viață 25 000 ore

Sursă de lumină inclusă

Hue White and Color Ambiance

24 V

⊕ – IP20

Aluminiu





Aplică perete Hue Sana neagră
4090130P7
1 255 ↔ 255 ↗ 52 mm
20 W, 1500 lm la 4000 K



Aplică perete Hue Sana albă
4090131P7
1 255 ↔ 255 ↗ 52 mm
20 W, 1500 lm la 4000 K



Aplică perete Hue Liane neagră
4090230P7
1 558 ↔ 31 ↗ 107 mm
20 W, 900 lm la 4000 K



Aplică perete Hue Liane albă
4090231P7
1 558 ↔ 31 ↗ 107 mm
20 W, 900 lm la 4000 K

Sana / Liane

RGB 2000–6500 K, 16 milioane de culori

Durată de viață 25 000 ore

Sursă de lumină inclusă

Hue White and Color Ambiance

24 V

⊕ – IP20

Aluminiu





Lustră Hue Ensis albă
4090331P7
↓ 164–1664 ↔ 1298 ↗ 70 mm
2 × 39 W, 6000 lm max.



Veioză Hue Flourish albă
4090431P7
↓ 175 ↔ 261 ↗ 261 mm
9.5 W, 806 lm max.



Aplică Hue Flourish albă
4090431P7
↓ 141 ↔ 359 ↗ 359 mm
31 W, 2400 lm max.



Lustră Hue Flourish albă
4090431P7
↓ 300–1800 ↔ 401 ↗ 401 mm
31 W, 3000 lm max.

Ensis / Flourish

RGB 2 000–6 500 K, 16 milioane de culori

Durată de viață 25 000 ore

Sursă de lumină inclusă

Hue White and Color Ambiance
24 V

⊕ – IP20

Aluminiu (Ensis), Sticlă (Flourish)





Stâlp Hue Calla antracit

1742330P7

1 255 ↔ 104 ↗ 104 mm

8 W, 640 lm la 4 000 K, 2 000–6 500 K

Stâlp Hue Calla antracit extensie

1742030P7

1 255 ↔ 104 ↗ 104 mm

8 W, 640 lm la 4 000 K, 2 000–6 500 K



Extensie cablu pentru Hue Calla, Lily și Banda LED pentru exterior

1742430P7

1 5000 ↔ 13 ↗ 13 mm



Spot grădină Hue Lily antracit extensie

1741530P7

1 192 ↔ 84 ↗ 70 mm

8 W, 640 lm la 4 000 K, 2 000–6 500 K



Spot grădină Hue Lily antracit 1×8 W

1742830P7

1 192 ↔ 84 ↗ 70 mm

8 W, 640 lm la 4 000 K, 2 000–6 500 K



Spot grădină Hue Lily antracit 3×8 W

1741430P7

1 192 ↔ 84 ↗ 70 mm

8 W, 3×640 lm la 4 000 K, 2 000–6 500 K



Bandă LED Hue pentru exterior

8718696804773 (2m)

1 20 ↔ 2000 ↗ 11 mm

20.5 W, 850 lm la 4 000 K

8718696804650 (5m)

20 ↔ 4908 ↗ 11 mm

40 W, 2100 lm la 4 000 K

2 000–6 500 K

Banda LED pentru exterior nu este extensibilă!



Cala / Lily / Bandă LED pentru exterior

2 000–6 500 K

Durată de viață 25 000 ore

Sursă de lumină inclusă

Hue White

220 V–240 V/50–60 Hz

⊕ – IP44 (Calla), IP65 (Lily, Banda LED)

Aluminiu (Calla, Lily), Sintetic/silicon (Banda LED)





**Bandă LED Hue Lightstrip Plus 2m,
bază**
71901/55/PH



**Bandă LED Hue Lightstrip Plus 1m,
extensie**
71902/55/PH



Hue Iris
71460/60/PH



Hue Bloom
71999/60/PH



Hue GO
71460/60/PH

Moodlighting

Bandă LED Hue Lightstrip Plus 2m, bază ↔ 2000 ↗ 15 ↓ 5, 25 W, 1600 lm la 4000 K

Bandă LED Hue Lightstrip Plus 1m, extensie ↔ 1000 ↗ 15 ↓ 5, 11 W, 800 lm la 4000 K

Hue GO ↔ 120 ↗ 120 ↓ 70, 6 W, 300 lm la 4000 K

Hue Iris ↔ 222 ↗ 165 ↓ 150, 10 W, 210 lm la 4000 K

Hue Bloom ↔ 130 ↗ 126 ↓ 101, 8 W, 120 lm la 4000 K

RGB 2000–6500 K, 16 milioane de culori

Durată de viață 25 000 ore, Ⓢ – IP20, Sintetic

Hue white ambiance

Setează-ți luminile pentru a se potrivi cu stilul tău de viață

Trezește-te și culcă-te într-un mod natural

Philips Hue te ajută să te trezești în modul în care dorești, ajutându-te să îți începi ziua într-un mod plăcut. Luminozitatea poate fi setată să crească gradual mimând efectul răsăritului de soare și te ajută să te trezești natural, în loc să folosești sunetul strident al ceasului cu alarmă. Începe-ți ziua în modul potrivit. Seara, lumină alba caldă de relaxare te ajută să te destinzi și îți pregătește corpul pentru un somn plăcut.

Relaxează-te, citește, concentrează-te și energizează-te cu rețetele de culoare

Lumina ne influențează starea și comportamentul. Philips Hue te poate ajuta să îți personalizezi rutinele zilnice în momente de care te poți bucura. Sări peste cafeaua de dimineață și fii pregătit pentru o zi cu lumina albă care te poate ajuta să îți energizeze corpul și mintea. Fii focusat cu lumina albă strălucitoare. Sau întinde-ți picioarele și relaxează-te cu o lumină plăcută albă caldă pentru un sfârșit de zi perfect.



relaxare







citit



concentrare



energizare



Relaxare

Bucură-te de orice moment și relaxează-te. Permite luminii albe calde să te îmbrățișeze.



Citit

Devorează-ți cartea favorită. Pentru a te relaxa citind nuvela favorită, alege o temperatură de culoare caldă a luminii.



Concentrare

Fii focusat la muncă. O lumină albă rece te va menține focusat asupra activităților tale zilnice.



Energizare

Bucură-te de energia luminii. Stimulează-ți metabolismul și bucură-te de efectele energizante ale temperaturilor de culoare albe reci.

Controlează până la 10 lumini în același timp cu Înterupătorul cu variator Hue

Schimbă după bunul plac atmosferă din cameră. Crește sau descrește intensitatea luminoasă. Înterupătorul cu variator Hue este inclus în pachet.



E27 E14 GU10



Hue White Ambiance Nuanțe de alb



**Philips Hue White
Ambiance 9.5 W E27 A19**
8718696548738



**Philips Hue White
Ambiance 9.5 W E27 A19
2Pack**
8718696729083



**Pachet bec Hue White
Ambiance 9.5W E27
A19 + Înterupător cu
variator portabil Hue
(Light Recipe Kit)**
8718696678404



**Philips Hue white
Ambiance 9.5 W E27
A19 Pachet de start +
Înterupător cu variator**
8718696678404



**Philips Hue White
Ambiance 5.5 W GU10**
8718696598283



**Philips Hue White
Ambiance 5.5 W GU10
2Pack**
8718696671184



**Philips Hue White
Ambiance 6 W E14 B39**
8718696695203



**Philips Hue White
Ambiance 6 W E14 B39
2Pack**
8718696695265

Hue White Ambiance


470 lm (E14), 806 lm (E27), 250 lm (GU10) la 4000 K
6 W (E14), 9.5 W (E27), 5.5 W (GU10), White Ambiance 2200 – 6500 K
Durată de viață 25 000 ore

220 V – 240 V/50 – 60 Hz

⊕ – IP20

↑ 117 ↔ 39 mm (E14), ↑ 110 ↔ 62 mm (E27), ↑ 57 ↔ 50 mm (GU10)

Sintetic/Sticlă (E14), Aluminu/Sticlă (E27), Sintetic (GU10)







Aplică tavan Hue Phoenix
31151/31/PH
↑ 206 ↔ 500 ↗ 500 mm
31 W, 3155 lm la 4000 K



Lustră Hue Phoenix
31152/31/PH
↑ 1600 ↔ 500 ↗ 500 mm
18 W, 1810 lm la 4000 K



Aplică perete Hue Phoenix
31153/31/PH
↑ 148 ↔ 300 ↗ 300 mm
10 W, 905 lm la 4000 K







Veioză Hue Phoenix
31154/31/PH
↑ 323 ↔ 300 ↗ 300 mm
10 W, 905 lm la 4000 K

Phoenix

2 200 – 6 500 K
Durată de viață 25 000 ore
Sursă de lumină inclusă
Hue White Ambiance
220 V – 240 V/50 – 60 Hz
⊕ – IP20
Sintetic



Spot încastat Hue Phoenix
31155/31/PH
↔ 140 ↗ 140 mm
Tăiere 125 mm, încastare 84 mm
5.5 W, 447 lm la 4000 K





Lustră Amaze Hue albă
40233/31/P7



Lustră Amaze Hue neagră
40233/30/P7

Amaze

3 000 lm la 4 000 K

2 200 – 6 500 K

Durată de viață 25 000 ore

Sursă de lumină inclusă

39 W Hue White Ambiance bandă led

220 V – 240 V/50 – 60 Hz

⊕ – IP20

↑ 1500 ↔ 434 ↗ 434 mm

Aluminiu/Sintetic



Înterupător cu variator cu control de la distanță, inclus







Lustră Fair Hue albă
40339/31/P7



Aplică tavan Fair Hue neagră
40340/30/P7



Aplică tavan Fair Hue albă
40340/31/P7



Lustră Fair Hue neagră
40339/30/P7

Fair

3 000 lm la 4 000 K

2 200 – 6 500 K

Durată de viață 25 000 ore

Sursă de lumină inclusă

39 W Hue White Ambiance bandă LED

220 V – 240 V/50 – 60 Hz

⊕ – IP20

↑ 1600 ↔ 444 ↗ 444 mm


↑ 99 ↔ 444 ↗ 444 mm (aplică)

Metal/Sticlă



Înterupător cu variator cu control de la distanță, inclus







Lustră Cher Hue albă
40761/31/P7



Aplică tavan Cher Hue neagră
40967/30/P7



Lustră tavan Cher Hue neagră
40969/30/P7

Lustră Cher Hue neagră
40761/30/P7

Cher

3 000 lm la 4 000 K

2 200 – 6 500 K

Durată de viață 25 000 ore

Sursă de lumină inclusă

39 W Hue White Ambiance bandă LED

220 V – 240 V/50 – 60 Hz

⊕ – IP20

↑ 1750 ↔ 475 ↗ 475 mm

↑ 95 ↔ 475 ↗ 475 mm (aplică)

↑ 227 ↔ 475 ↗ 475 mm (lustră tavan)

Sintetic



Întreprător cu variator cu control de la distanță, inclus







Aplică Being Hue aluminiu
32610/48/P7



Aplică Being Hue albă
32610/31/P7



Aplică Being Hue neagră
32610/30/P7

Being

2 400 lm la 4 000 K

2 200–6 500 K

Durată de viață 25 000 ore

Sursă de lumină inclusă

32 W Hue White Ambiance bandă LED

220 V–240 V/50–60 Hz

⊕ – IP20

↑ 50 ↔ 350 ↘ 350 mm

Metal/Sintetic



Înterupător cu variator cu control de la distanță, inclus







Aplică Still Hue aluminiu
32613/48/P7



Aplică Still Hue albă
32613/31/P7



Aplică Still Hue neagră
32613/30/P7

Still

2 400 lm la 4 000 K

2 200 – 6 500 K

Durată de viață 25 000 ore

Sursă de lumină inclusă

32 W Hue White Ambiance bandă LED

220 V – 240 V/50 – 60 Hz

⊕ – IP20

171 → 391 ↗ 391 mm

Metal/Sintetic



Înterupător cu variator cu control de la distanță, inclus







Veioză Wellner Hue albă
44401/56/P7



Veioză Wellness Hue neagră
40801/30/P7



Veioză Felicity Hue albă
40975/31/P7

Înterupător cu variator cu control de la distanță, inclus



Wellner/Wellness/Felicity

806 lm la 4 000 K

2 200 – 6 500 K

Durată de viață 25 000 ore

Sursă de lumină inclusă

9.5 W E27 Hue White Ambiance

220 V – 240 V/50 – 60 Hz

⊕ – IP20

↑ 192 ↔ 268 ↗ 268 mm (Wellner)

↑ 193 ↔ 186 ↗ 186 mm (Wellness)

↑ 255 ↔ 240 ↗ 87 mm (Felicity)

Sticlă (Wellner)

Lemn/Sticlă (Wellness)

Sintetic (Felicity)







Lustră Hue Explore albă
4300131P7
↑ 235 – 2430 ↔ 181 ↗ 181 mm
9.5 W, 230 V, 806 lm max.



Lampă perete Hue Explore albă
4300231P7
↑ 271 ↔ 115 ↗ 198 mm
6 W, 230 V, 470 lm max.



Veioză Hue Explore albă
4300331P7
↑ 505 ↔ 190 ↗ 218 mm
6 W, 230 V, 470 lm max.



Lampadar Hue Explore alb
4300431P7
↑ 1735 ↔ 360 ↗ 369 mm
9.5 W, 230 V, 806 lm max.

Lustră Hue Devote albă
4300631P7
↑ 230 – 2610 ↔ 110 ↗ 110 mm
9.5 W, 230 V, 806 lm max.
Înterupător cu variator neinclus



Lustră Hue Devote albă
4300731P7
↑ 230 – 2610 ↔ 110 ↗ 110 mm
9.5 W, 230 V, 806 lm max.









Înterupător cu variator cu control de la distanță, inclus



Explore / Devote

2 200 – 6 500 K
Durată de viață 25 000 ore
Sursă de lumină inclusă
Hue White Ambiance
⊕ – IP20
Metal, Sticlă (Explore), Sintetic (Devote)







Spot Pillar Hue negru 1L
56330/30/P7



Spot Pillar Hue negru 1L extensie
56330/30/P8
Întreprător cu variator neinclus



Spot Pillar Hue negru 2L
56332/30/P7



Spot Pillar Hue alb 1L
56330/31/P7



Spot Pillar Hue alb 1L extensie
56330/31/P8
Întreprător cu variator neinclus



Spot Pillar Hue negru 2L
56332/31/P7




Pillar

1×250 lm la 4 000 K (1L)
2×250 lm la 4 000 K (2L)
2 200–6 500 K
Durată de viață 15 000 ore
Sursă de lumină inclusă
5.5 W GU10 Hue White Ambiance
220 V–240 V/50–60 Hz
⊖ – IP20
↑ 120 ↔ 103 ↗ 103 mm (1L)
↑ 120 ↔ 193 ↗ 103 mm (2L)
Aluminiu



Întreprător cu variator cu control de la distanță, inclus







Spot Runner Hue alb 1L
53090/31/P7



Spot Runner Hue negru 1L
53090/30/P7



Spot Runner Hue alb 1L extensie
53090/31/P8
Întreprător cu variator
neinclus



Spot Runner Hue negru 1L extensie
53090/30/P8
Întreprător cu variator
neinclus



Spot Runner Hue negru 2L
53092/30/P7



Spot Runner Hue negru 3L
53093/30/P7



Spot Runner Hue alb 2L
53092/31/P7



Spot Runner Hue alb 3L
53093/31/P7

Runner

1×250 lm la 4 000 K

2×250 lm la 4 000 K

3×250 lm la 4 000 K

2 200 – 6 500 K

Durată de viață 15 000 ore

Sursă de lumină inclusă

5.5 W GU10 Hue White Ambiance

220 V – 240 V/50 – 60 Hz

⊕ – IP20

↑ 90 ↔ 110 ↗ 107 mm (1L)

↑ 89 ↔ 305 ↗ 109 mm (2L)

↑ 89 ↔ 480 ↗ 109 mm (3L)

Aluminiu



Întreprător cu variator cu
control de la distanță, inclus







Spot Buratto Hue alb 1L
50461/31/P7



Spot Buratto Hue alb 1L extensie
50461/31/P8
Înterupător cu variator neinclus



Spot Buratto Hue alb 2L
50462/31/P7

Spot Buratto Hue alb 4L
50464/31/P7



Spot Buratto Hue alb 3L
50463/31/P7

Buratto

1×250 lm la 4 000 K

2×250 lm la 4 000 K

3×250 lm la 4 000 K

4×250 lm la 4 000 K

2 200–6 500 K

Durată de viață 15 000 ore

Sursă de lumină inclusă

5.5 W GU10 Hue White Ambiance

220 V–240 V/50–60 Hz

⊖ – IP20

↑ 136 ↔ 102 ↗ 112 mm (1L)

↑ 136 ↔ 240 ↗ 112 mm (2L)

↑ 136 ↔ 443 ↗ 112 mm (3L)


↑ 136 ↔ 628 ↗ 112 mm (4L)

Aluminiu



Înterupător cu variator cu control de la distanță, inclus







Spot Buckram Hue alb 1L
50471/31/P7



Spot Buckram Hue alb 1L extensie
50471/31/P8
Înterupător cu variator neinclus



Spot Buckram Hue alb 2L
50472/31/P7



Spot Buckram Hue alb 3L
50473/31/P7



Spot Buckram Hue alb 4L
50474/31/P7



Spot Buckram Hue negru 1L
50471/30/P7



Spot Buckram Hue negru 1L extensie 50471/31/P8
Înterupător cu variator neinclus



Spot Buckram Hue negru 2L
50472/30/P7



Spot Buckram Hue negru 3L
50473/30/P7



Spot Buckram Hue negru 4L
50474/30/P7

Buckram

1×250, 2×250, 3×250, 4×250 lm la 4 000 K

2 200 – 6 500 K

Durată de viață 15 000 ore

Sursă de lumină inclusă

5.5 W GU10 Hue White Ambiance

220 V – 240 V/50 – 60 Hz

⊕ – IP20

↑ 102 ↔ 102 ↗ 103 mm (1L)

↑ 102 ↔ 240 ↗ 103 mm (2L)

↑ 102 ↔ 443 ↗ 103 mm (3L)


↑ 240 ↔ 240 ↗ 103 mm (4L)

Aluminiu/Sintetic



Înterupător cu variator cu control de la distanță, inclus







Aplică Hue Aurelle pătrată albă

3216131P5

↓ 46 ↔ 300 ↗ 300 mm
28 W, 230 V, 2200 lm max.



Aplică Hue Aurelle pătrată albă

3216231P5

↓ 46 ↔ 600 ↗ 600 mm
55 W, 230 V, 4200 lm max.



Aplică Hue Aurelle dreptunghiulară albă

3216331P5

↓ 46 ↔ 1200 ↗ 300 mm
55 W, 230 V, 4200 lm max.



Aplică Hue Aurelle rotundă albă

3216431P5

↓ 47 ↔ 395 ↗ 395 mm
28 W, 230 V, 2200 lm max.

Înterupător cu variator cu control de la distanță, inclus



Aurelle

2 200 – 6 500 K

Durată de viață 25 000 ore

Sursă de lumină inclusă

Hue White Ambiance

⊕ – IP20

Aluminiu





Spot încastrat Hue Milliskin aluminiu
50411/48/P7



Spot încastrat Hue Milliskin alb
50411/31/P7



Spot încastrat Hue Milliskin aluminiu extensie
50411/48/P8
Înterupător cu variator neinclus



Spot încastrat Hue Milliskin alb extensie
50411/31/P8
Înterupător cu variator neinclus



Spot încastrat Hue Milliskin aluminiu
50421/48/P7



Spot încastrat Hue Milliskin alb
50421/31/P7



Spot încastrat Hue Milliskin aluminiu extensie
50421/48/P8
Înterupător cu variator neinclus



Spot încastrat Hue Milliskin alb extensie
50421/31/P8
Înterupător cu variator neinclus

Milliskin

250 lm la 4 000 K

2 200 – 6 500 K

Durată de viață 15 000 ore

Sursă de lumină inclusă

5.5 W GU10 Hue White Ambiance

220 V – 240 V/50 – 60 Hz

⊖ – IP20

↔ 90 ↗ 90 mm

tăiere 70 mm, încastrare 100 mm

Sintetic

Înterupător cu variator cu control de la distanță, inclus







Aplică tavan Hue Adore cromată
3435011P7
↑ 60 ↔ 407 ↗ 407 mm
1×40 W, 24 V, 2400 lm max.



Aplică perete Hue Adore cromată
3435011P7
↑ 64 ↔ 595 ↗ 138 mm
1×40 W, 24 V, 3000 lm max.



Spot Hue Adore alb
3435931P7
↑ 136 ↔ 71 ↗ 121 mm
1×5.5 W GU10, 230 V, 250 lm max.



Spot Hue Adore 2L alb
3436031P7
↑ 90 ↔ 366 ↗ 120 mm
2×5.5 W GU10, 230 V, 2×250 lm max.



Spot Hue Adore 3L alb
3436131P7
↑ 91 ↔ 626 ↗ 122 mm
3×5.5 W GU10, 230 V, 3×250 lm max.



Spot Hue Adore 3L alb
3436231P7
↑ 120 ↔ 275 ↗ 250 mm
3×5.5 W GU10, 230 V, 3×250 lm max.



Oglindă de perete Hue Adore albă
3435731P7
↑ 51 ↔ 560 ↗ 560 mm
40 W, 24 V, 2400 lm max.

Înterupător cu variator cu control de la distanță, inclus



Adore

2 200 – 6 500 K

Durată de viață 30 000 ore (modelele 24 V),
15 000 ore (celelalte modele)

Sursă de lumină inclusă

Hue White Ambiance

⊕ – IP44

Metal, AluminIU, Sticlă







Aplică Struana Hue IP44
33064/31/P7
potrivită pentru baie

Struana

2400 lm la 4 000 K

2 200–6 500 K

Durată de viață 25 000 ore

Sursă de lumină inclusă

32 W Hue White Ambiance bandă LED

220 V–240 V/50–60 Hz

☹ – IP44

↑ 95 ↔ 360 ↗ 360 mm

Sintetic



Înterupător cu variator cu control de la distanță, inclus



Hue white

Controlează-ți luminile ușor și confortabil



Control inteligent, acasă și departe

Cu aplicațiile Philips Hue iOS și Android îți poți controla luminile de la distanță, oriunde te-ai afla. Verifică dacă ai uitat să îți stingi luminile înainte să pleci de acasă, sau să le aprinzi dacă lucrezi târziu.



Setează-ți alarme după cum dorești

Philips Hue poate să facă în așa fel încât să pară ca ești acasă când de fapt nu ești, folosind funcțiile de calendar din aplicația Philips Hue. Setează-ți luminile la o anumită oră, în așa fel încât luminile să fie aprinse când ajungi acasă. Chiar îți poți seta în așa fel încât lumina din fiecare cameră să fie programată la ore diferite. Și bineînțeles, poți seta luminile să se stingă gradual în cursul nopții, în așa fel încât nu trebuie să îți faci griji dacă ai uitat vreo lumină aprinsă.



Reglarea intensității luminoase fără cabluri

Experimentează o reglare fină a intensității luminoase cu Philips Hue. Nu ai nevoie de cabluri, de electrician sau de vreo instalație electrică.



Control prin intermediul vocii

Philips Hue funcționează cu Amazon Alexa, Apple HomeKit și Google Home, activat de Google Assistant pentru a te ajuta să îți controlezi luminile din casă cu ajutorul comenzilor vocale. Aprinde și stinge luminile. Reglează-le intensitatea luminoasă pentru o ambianță perfectă.

Alb reglabil





E27



Hue White Reglabil



**Philips Hue White
9.5 W E27 A60**
8718696449578



**Philips Hue White
9.5 W E27 A60 2Pack**
8718696729113



**Philips Hue White
5.5 W GU10 EU**
8718699605513



**Philips Hue White
5.5 W GU10 2Pack EU**
8718699605537



**Pachet bec Hue
White 9.5W E27 A60
+ Întreprător cu
variator portabil Hue
E27 A60**
8718696452523



**Philips Hue White
Pachet de start
E27 A60**
8718696449554



**Philips Hue White Pachet
start E27 A60 set 3 becuri
+ Întreprător cu variator
portabil Hue**
8718696728987





Stâlp Hue Lucca antracit
1740393PO
↑ 770 ↔ 142 ↗ 140 mm
9.5 W, 806 lm, 2700 K



Stâlp Hue Lucca antracit
1740293PO
↑ 400 ↔ 142 ↗ 142 mm
9.5 W, 806 lm, 2700 K



Aplică Hue Lucca antracit
1740193PO
↑ 115 ↔ 215 ↗ 170 mm
9.5 W, 806 lm, 2700 K



Aplică Hue Tuar inox
1740647PO
↑ 185 ↔ 150 ↗ 150 mm
9.5 W, 806 lm, 2700 K



Stâlp Hue Tuar inox
1740547PO
↑ 400 ↔ 150 ↗ 150 mm
9.5 W, 806 lm, 2700 K



Stâlp Hue Tuar inox
1740647PO
↑ 770 ↔ 150 ↗ 150 mm
9.5 W, 806 lm, 2700 K



Aplică Hue Turaco antracit
1647293PO
↑ 212 ↔ 118 ↗ 101 mm
9.5 W, 806 lm, 2700 K



Stâlp Hue Turaco antracit
1647393PO
↑ 408 ↔ 121 ↗ 121 mm
9.5 W, 806 lm, 2700 K



Stâlp Hue Turaco antracit
1647493PO
↑ 802 ↔ 121 ↗ 121 mm
9.5 W, 806 lm, 2700 K



Lucca / Tuar / Turaco

2700 K
Durată de viață 25 000 ore
Sursă de lumină inclusă
Hue White
220 V – 240 V/50 – 60 Hz
⊕ – IP44
Aluminiu



Philips HUE Bridge AppleHomeKit
8718696511800



Întreprător cu variator Philips Hue
8718696743157



Întreprător portabil Philips Hue Tap
8718696743133



Senzor de mișcare Philips Hue
8718696743171

Accesorii Inteligente

Philips HUE Bridge AppleHomeKit ↑ 26 J 88 mm, ⊕ – IP20, Sintetic

Întreprător cu variator Philips Hue ↑ 92 ↔ 35 ↗ 11 mm, ⊕ – IP20, Sintetic


Senzor de mișcare Philips Hue acoperire 5 m, unghi 100°, ↑ 20 ↔ 55 mm, ⊕ – IP42, Sintetic

Întreprător portabil Philips Hue Tap ↑ 25 ↔ 75, IP20, ⊕ – Sintetic, nu are nevoie de baterii

Compară Beneficiile

	White and color ambiance	White ambiance	White
Control inteligent	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Control departe de casă	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Calendar de lumini	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Reglare confortabilă	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Creeare ambianță	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Trezire	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Stare de bine	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Pictează cu lumină	<input checked="" type="checkbox"/>		
Sincronizează cu muzică	<input checked="" type="checkbox"/>		
Sincronizează cu filme	<input checked="" type="checkbox"/>		

LUMINĂ GENERATĂ



Philips Hue funcționează cu o gamă largă de dispozitive inteligente (smart). Când produsul este un prieten Hue (Friend of Hue), înseamnă că funcționează conectate împreună pentru tine, în casa ta. Îți poți conecta sistemul tău Philips Hue cu Amazon Echo, Apple HomeKit, Google Home și multe altele. Privește-ți casa inteligentă într-o nouă lumină cu cel mai conectat sistem de iluminat din lume.



Hue White and Color Ambiance

929001301301
8718696695166
8718696695166



9

929001301302
8718696695241
8718696695241



9

929001257303
8718696592984
8718696592984



9

929001257363
8718696729052
8718696729052



9

929000261705
8718696485880
8718696485880



9

929001257361
8718696728796
8718696728796



9

929000261761
8718696748930
8718696748930



9

915004505201
7120031PH
8718696121863



11

915004505301
7120131PH
8718696121870



11

915004505501
7120231PH
8718696121887



11

915005626201
4080248P7
8718696167885



13

915005626101
4080148P7
8718696167878



13

915005688601
4090130P7
8718696169650



15

915005688701
4090131P7
8718696169667



15

915005688801
4090230P7
8718696169674



15

915005688901
4090231P7
8718696169681



15

915005689001
4090331P7
8718696169698



17

915005689101
4090431P7
8718696169704



17

915005689301
4090531P7
8718696169711



17

915005689501
4090431P7
8718696169728



17

915005630601
1742393P7
8718696168011



19

915005630301
1742093P7
8718696167991



19

915005641701
1742430PN
8718696168721



19

915005629801
1741593P7
8718696167977



19

915005671701
1742893P7
8718696169087



19

915005629701
1741493P7
8718696167960



19

929001818702
8718696804773
8718696804773



19

929001818602
8718696804650
8718696804650



19

915005106701
7190155PH
8718696129388



20

915005108901
7190255PH
8718696129555



20

915004576701
7146060PH
8718696123096



20

915004318901
7199960PH
8718291480310



20

915004339401
7299760PH
8718291488668



20

Hue White Ambiance

929001301401
8718696695203
8718696695203



22

929001301402
8718696695265
8718696695265



22

929001257601
8718696598283
8718696598283



22

929001257603
8718696671184
8718696671184



22

929001200103
8718696548738
8718696548738



22

929001200163
8718696729083
8718696729083



22

929001200141
8718696678404
8718696678404



22

929001200161
8718696728925
8718696728925



22



915005048001
3115131PH
8718696126523



25

915005049201
3115231PH
8718696126615



25

915005048301
3115331PH
8718696126530



25

915005048501
3115431PH
8718696126547



25

915005049301
3115531PH
8718696126622




25

915005402101
4023330P7
8718696159194



27

915005402001
4023331P7
8718696159187



27

915005401701
4033930P7
8718696159156



29

915005401601
4033931P7
8718696159149



29

915005401901
4034030P7
8718696159170



29

915005401801
4034031P7
8718696159163



29

915005401501
4076130P7
8718696159132



31

915005401401
4076131P7
8718696159125



31

915005489801
4096730P7
8718696162705



31

915005489901
4096930P7
8718696162712



31

915005402301
3261030P7
8718696159217



33

915005402201
3261031P7
8718696159200



33

915005402701
3261330P7
8718696159255



35

915005402501
3261331P7
8718696159231



35

915005402601
3261348P7
8718696159248



35

915005402401
3261048P7
8718696159224



33

915005401301
4440156P7
8718696159118



37

915005401201
4080130P7
8718696159101



37

915005490401
4097531P7
8718696162736



37

915005664201
4300231P7
8718696168851



39

915005664301
4300331P7
8718696168868



39

915005664101
4300131P7
8718696168844



39

915005665101
4300631P7
8718696168905



39

915005665201
4300731P7
8718696168912



39

915005664401
4300431P7
8718696168875



39

915005403301
5633030P7
8718696159316



41

915001808007
5633030P8
8718696159392



41

915001808005
5633031P7
8718696159309



41

915001808006
5633031P8
8718696159323



41

915005403201
5633230P7
8718696159293



41

915001807905
5633231P7
8718696159286



41

915005403501
5309030P7
8718696159347



43

915005403403
5309030P8
8718696159385



43

915005403401
5309031P7
8718696159330



43

915005403402
5309031P8
8718696159378



43

915005403101
5309230P7
8718696159279



43

915005403001
5309231P7
8718696159262



43

915005403701
5309330P7
8718696159361



43

915005403601
5309331P7
8718696159354



43

915005515301
5046131P8
8718696164044



45

915005515001
5046131P7
8718696164013



45

915005515501
5046231P7
8718696164068



45

915005515701
5046331P7
8718696164082



45

915005515901
5046431P7
8718696164105



45

915005515301
5047131P8
8718696164181



47

915005516901
5047131P7
8718696164204



47

915005516101
5047231P7
8718696164129



47

915005516301
5047331P7
8718696164143



47

915005516501
5047431P7
8718696164167



47

915005516801
5047130P8
8718696164198




47

915005517001
5047130P7
8718696164211



47

915005516201
5047230P7
8718696164136




47

915005516401
5047330P7
8718696164150




47

915005516601
5047430P7
8718696164174




47

915005679801
3216131P5
8718696169353



49

915005679901
3216231P5
8718696169360



49

915005680001

3216331P5

8718696169377

49

915005680101

3216431P5

8718696169384

49

915005425201

5041148P7

8718696161067

51

915005425301

5041131P7

8718696161074

51

915005425401

5041148P8

8718696161081

51

915005425501

5041131P8

8718696161098

51

915005425601

5042148P7

8718696161104

51

915005425701

5042131P7

8718696161111

51

915005425801

5042148P8

8718696161128

51

915005425901

5042131P8

8718696161135

51

915005587301

3435011P7

8718696167564

53

915005587401

3435111P7

8718696167571

53

915005630901

3435931P7

8718696168035

53

915005631001

3436031P7

8718696168042

53

915005631101

3436131P7

8718696168059

53

915005631201

3436231P7

8718696168066

53

915005630701

3435731P7

8718696168028

53

915005493901

3306431P7

8718696162873

55

Hue White

929001137003
8718696449578
8718696449578



929001137062
8718696729113
8718696729113



929001137007
8718696452523
8718696452523



929001137001
8718696449554
8718696449554



929001137061
8718696728987
8718696728987



915005561401
1740393PO
8718696166062



915005561301
1740293PO
8718696166055



915005561201
1740193PO
8718696166048



915005561701
1740647PO
8718696166093



915005561601
1740547PO
8718696166086



915005561701
1740647PO
8718696166093



915003761403
1647293PO
8718696154465



915003761502
1647393PO
8718696154472



915003761602
1647493PO
8718696154489



Hue Accessories

929001180601
87186965100
8718696511800



929001173761
8718696743157
8718696743157



929001260761
8718696743171
8718696743171



929001115262
8718696743133
8718696743133







© 2018 Signify Holding. Toate drepturile rezervate.

Signify își rezervă dreptul de a face schimbări în specificații și/ sau să discontinue orice produs în orice moment fără notificare sau obligații și nu va fi răspunzătoare pentru orice consecință rezultată din folosirea acestei publicații.

www.meethue.com sau www.philips.com