



Philips
Digitales Fotoalbum

20 cm

Berührungsempfindlicher Rahmen

SPH9608



Teilen Sie Geschichten schon während Sie passieren.

Synchronisieren Sie Facebook-Fotos direkt

Mit dem digitalen Fotorahmen SPH9608 von Philips sind Sie immer mit Familie und Freunden verbunden. Nach einer einfachen Einrichtung können Sie per E-Mail erhaltene Fotos und Facebook-Fotos Ihrer Freunde sofort und ohne Kabel synchronisieren. Dafür sind kein PC und keine Software erforderlich.

Aktualisieren Sie Ihr Fotoalbum ganz automatisch!

- Synchronisieren Sie Fotos Ihrer Freunde von Facebook, Flickr oder Picasa.
- Erhalten Sie Fotos über E-Mail direkt in Ihrem Fotoalbum
- Erhalten Sie Fotos von Ihrem digitalen Camcorder über Funkverbindung.

Einfache, intuitive und praktische Bedienung

- Touchscreen für ein hervorragendes Seherlebnis
- Fotos einfach und überall teilen dank integriertem Akku
- Auswahl an 15 lustigen, animierten Uhren, damit Sie nie die Zeit vergessen

Umweltfreundliches Design

- Ein Minimum an Verpackungsmaterial schont die Umwelt.
- Energie sparen durch automatisches Ein- oder Ausschalten des Displays zu voreingestellten Zeiten

PHILIPS
sense and simplicity

Daten

Bild/Anzeige

- Betrachtungswinkel: bei C/R > 10, 130 ° (H)/110 ° (V)
- Lebensdauer bei 50 % Helligkeit: 20000 Std.
- Bildformat: 4:3
- Auflösung des Displays: 800 x 600
- Helligkeit: 250 cd/m²
- Kontrastverhältnis (normal): 300:1

Anschlüsse

- USB: USB 2.0-Slave

Speichermedien

- Speicherkartentypen: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia-Karte, Memory Stick, Memory Stick Pro
- Integrierte Speicherkapazität: 2 GB (für 4000 HD-Fotos)

Komfort

- Kartenleser: Integriert (1x)
- Unterstütztes Videoformat: .AVI, .MOV, Motion JPEG, MPEG4 AVC/H.264
- Unterstütztes Fotoformat: JPEG-Foto
- Tasten und Bedienelemente: Touchscreen
- Wiedergabemodus: Durchsuchen im Vollbildmodus, Diashow, Durchsuchen in Miniaturansicht
- Positionierung: Querformat, Automatische Fotoausrichtung, Hochformat
- Synchronisieren Sie Fotos von: Facebook, Flickr, Picasa
- Digitale Uhrenanzeige: 15 Stylingvarianten
- Aufladen über Dockingstation
- Behördliche Zulassung: CE, GOST, Schweiz, C-Tick, PSB
- Weiterer Komfort: Kompatibel mit Kensington-Sicherung
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Englisch, Spanisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Chinesisch (traditionell)
- Systemkompatibilität: Windows XP, Windows Vista, MAC OS X

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: AC-DC-Adapter, CD-ROM mit Software und Handbuch, Kurzanleitung
- Benutzerhandbuch: Arabisch, Tschechisch, Dänisch/Norwegisch, Niederländisch, Englisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch, Malayisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch, Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Ukrainisch

Abmessungen

- Abmessungen Gerät inkl. Fuß (B x H x T): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Gewicht: 0,34 kg
- Temperaturbereich (im Betrieb): 0 °C bis 40 °C
- Temperaturbereich (außer Betrieb): -10 °C bis 60 °C

Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
- DC-Ausgang Volt: 12 V
- Unterstützung von Energiesparmodus: Batteriebetrieben, Wechselspannungsbetrieb
- DC-Ausgang Ampere: 1,5 A
- Stromverbrauch: (System eingeschaltet) 4,48 W
- Betriebszeit bei Batteriebetrieb: 1 Std.

Verpackungsmaße

- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 25 x 21 x 9,5 cm
- Nettogewicht: 0,8 kg
- Bruttogewicht: 1,05 kg
- Eigengewicht: 0,25 kg
- EAN: 87 12581 60889 7
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Verpackungsart: Karton

Außenkarton

- Außenkarton (L x B x H): 26 x 20,5 x 22,2 cm
- Nettogewicht: 1,6 kg
- Bruttogewicht: 2,3 kg
- Eigengewicht: 0,7 kg
- GTIN: 1 87 12581 60889 4
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 2



Ausstellungsdatum
2011-08-25

Version: 1.0.1

12 NC: 8670 000 78557
EAN: 87 12581 60889 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com