




Philips Saeco Intelia
Machine à espresso
automatique

Classe

Un espresso authentique

En toute simplicité

Seul le modèle Philips Saeco Intelia vous offre une expérience espresso parfaite.
Intelligent et facile à nettoyer.



HD8752

Un espresso authentique

- Intensité, température et longueur du café réglables

Facile à utiliser

- Interface utilisateur claire avec code couleur
- Affichage large et clair
- Menu de personnalisation et d'entretien

Facile à nettoyer et à entretenir

- Détartrage et nettoyage automatiques
- Cappuccinatore résistant au lave-vaisselle

Cappuccino authentique

- Cappuccinatore automatique pour des cappuccinos crémeux

PHILIPS

Saeco

sense and simplicity

Points forts

Cappuccinatore automatique



Rien n'est plus simple que le Cappuccinatore automatique pour préparer les boissons au lait les plus délicieuses : cappuccino, mousse de lait, espresso macchiato. Appuyez sur le bouton de vapeur, et le Cappuccinatore automatique prélèvera directement du lait du réservoir de lait afin de déposer dans votre tasse une mousse de lait chaude parfaite. Pour compléter ce plaisir lacté, il vous suffit d'appuyer sur le bouton espresso, et un espresso d'une profondeur intense se mêlera à la mousse de lait blanche et crémeuse, pour un mariage tout en contraste et mystère.

Détartrage et nettoyage automatiques



Facilité d'utilisation est souvent synonyme de facilité d'entretien : grâce aux cycles de

détartrage et de nettoyage automatiques, votre machine vous offre plaisir au quotidien et longévité.

Personnalisation et entretien

Menu de personnalisation et d'entretien

Cappuccinatore résistant au lave-vaisselle



Cappuccinatore résistant au lave-vaisselle

Interface utilisateur avec code couleur



Les interactions sont claires et directes grâce aux icônes explicites. Un code couleur pratique reprenant les feux tricolores s'applique à ces icônes : rouge lorsqu'une action est requise, orange lorsque la machine

est occupée (en cours de chauffe par exemple), vert lorsqu'elle est prête.

Affichage large et clair



Affichage large et clair

Intensité du café réglable

Sélectionnez votre café préféré et réglez son intensité, sa température et sa longueur pour qu'il soit juste à votre goût. Intensité : la machine vous permet de régler l'intensité en utilisant la quantité de café à moulin qui correspond exactement. Longueur : la machine vous permet de régler le volume de café en fonction de vos préférences personnelles et/ou de la taille de vos tasses. Température : la machine vous permet de régler la température de votre café.

Caractéristiques

Le parfait espresso

- Technologie Espresso: Système d'adaptation Saeco, Système d'arôme : pré-percolation

Facile à utiliser

- Nettoyage et entretien: Rinçage automatique du circuit de café, Cycle de détartrage
- Utilisation: Distributeur de café réglable, Support de rangement de tasses, Fonction vapeur rapide, Système de préparation du café amovible, Option Espresso normal / long

Économie d'énergie

- Économie d'énergie: Mise en veille automatique

Caractéristiques techniques

- Puissance: 1 900 W
- Pression de la pompe: 15 bar

Poids et dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H):
256 x 340 x 440 mm
- Poids: 8 kg

- Capacité: 300 g
- Capacité du tiroir à capsules usagées: 10 capsules

Caractéristiques

- Cappuccinatore
- Eau chaude / Buse
- Pannarello: Acier inoxydable
- Préparation simultanée
- Compatible avec les filtres Brita: En option

Design

- Couleur: Inox/Noir
- Matériaux et finition: Inox/Plastique

Informations logistiques

- Nombre de pièces de la palette: 20
- Taille de la palette: 80 x 196,4 x 120 cm
- Poids de la palette (EU): 190 g kg

Spécificités techniques

- Matériau de la chaudière: Inox

Réservoir d'eau

- Capacité du réservoir d'eau: 1,5 l



Date de publication
2011-08-20

Version: 2.0.1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com