

Philips PerfectCare
Centrale vapeur haute
pression

Avec OptimalTemp

5,5 B, 250 g, verrou de transport



GC9235



Conçu pour un repassage rapide et en douceur

Grâce à la technologie OptimalTemp révolutionnaire

Repassez tous les textiles, de la soie au lin en passant par le cachemire et le coton... dans n'importe quel ordre et sans réglage intermédiaire. Le modèle PerfectCare garantit des résultats parfaits, rapidement et sans risque d'endommager vos vêtements. Le repassage devient un plaisir.

Technologie Optimal Temp

- Combinaison vapeur/température optimale en permanence
- 100 % simple d'utilisation, aucun réglage requis
- 100 % sûr sur tous les vêtements repassables
- 100 % efficace sur tous les tissus, le fer le plus rapide
- Testé et approuvé par des experts indépendants spécialistes du textile

Repassage rapide et efficace

- Vapeur en continu jusqu'à 120 g + effet pressing 250 g
- Jusqu'à 5,5 bar de pression
- Prêt à l'emploi en 2 minutes, remplissage possible à tout moment

Repassage agréable

- Easy De-Calc : détartrage facile et efficace
- SteamGlide, la semelle haut de gamme de Philips
- Réservoir 1,5 l détachable, jusqu'à 2 h d'autonomie
- Verrouillez votre fer et transportez votre centrale vapeur facilement

PHILIPS
sense and simplicity

Points forts

100 % simple d'utilisation

100 % simple d'utilisation, aucun réglage requis. Vous pouvez désormais repasser tous vos vêtements en une seule fois, sans avoir à attendre ou régler la température.


100 % efficace

100 % efficace sur les tissus les plus rebelles, aucune centrale vapeur ne peut rivaliser.

100 % sûr

100 % sûr sur tous les tissus délicats (soie, cachemire, laine, polyester...). Des instituts de test indépendants ont utilisé le modèle PerfectCare sur les vêtements les plus délicats et confirmé l'excellence de ses performances.

Technologie Optimal Temp



Réglage optimal garanti grâce à : 1 - chambre vapeur cyclonique 2 - processeur de commande Advanced Smart

Réservoir 1,5 l détachable




Réservoir 1,5 l détachable, jusqu'à 2 h d'autonomie sans recharge.

Easy De-Calc




Easy De-Calc : détartrage facile et efficace pour prolonger la durée de vie de votre centrale vapeur.

Verrouillez votre fer



Verrouillez votre fer et transportez votre centrale vapeur facilement.

Testé et approuvé par des experts :



Testé et approuvé par des instituts indépendants spécialistes du textile

Caractéristiques

Élimination des faux plis facilitée

- Semelle: SteamGlide
- OptimalTemp
- Débit vapeur continu
- Débit vapeur continu: 120 g/min
- Effet pressing: 250 g
- Défroissage vertical
- Pression de vapeur: Jusqu'à 5,5 bar
- Pointe à vapeur additionnelle
- Puissance: 2 400 W

Facile à utiliser

- Capacité du réservoir d'eau: 1 500 ml
- Remplissage et vidage d'eau: Réservoir d'eau amovible, Ouverture extralarge
- Rechargeable à tout moment
- Temps de chauffe: 2 min
- Solution de rangement: Système de verrouillage
- Rangement cordon: Compartiment de rangement du cordon
- Rangement du cordon: Compartiment de rangement du cordon
- Longueur du cordon d'alimentation: 1,8 m
- Rotation du cordon: Rotation du cordon à 180°
- Longueur du câble: 1,7 m
- Sûr pour tous les textiles: Même délicats comme la soie

Système anticalcaire

- Eau du robinet utilisable
- Solution anticalcaire: Easy De-Calc
- Rappel de détartrage

Spécificités techniques

- Poids du fer: 1,2 kg
- Poids du fer + base: 5 kg



Date de publication
2011-08-21

Version: 10.0.1

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com