

PHILIPS

吸顶灯

31115 40K LED 吸顶灯 CRST 30
瓦

灰色

LED



31115/61/66



优质灯具营造舒适家居氛围

飞利浦炫晖 LED 灰色吸顶灯的水晶点缀耀眼夺目，凸显魅力。这款吸顶灯采用合成纤维材料，具有分段调光技术，可分 3 层调节光线亮度。使用寿命长达 20000 小时。

操作简易

- 平滑表面，易于清洁

照明效果

- 光照分布均匀

可持续照明解决方案

- 超长使用寿命

高品质的 LED 芯片

- 高亮度

节能

- 内置 LED，系统集成组件
- 节能 80%（与标准白炽灯光源相比）

产品亮点

易于维护



光照分布均匀



超长使用寿命



超长使用寿命，性能可靠。拥有高功率 LED 光源，寿命高达 20,000 小时。

高亮度

具有强光源亮度的优质灯具。可以形成角度为 40° 的光束 - 这是完美的射灯角度。

集成式 LED 光源



值得您信赖的光源。有了集成式 LED 光源，您就可以在家中享受完美的灯光氛围，同时无需再为维护或更换灯泡而烦恼。

节能 80% (与标准白炽灯光源相比)



与标准白炽灯光源相比，节能高达 80%。

规格

设计和外观

- 颜色: 灰色
- 材料: 人工合成 (绝缘材料)

随附其他功能/附件

- 可通过遥控器调节亮度: 否
- 集成 LED: 是
- 附赠遥控器: 否

灯光特征

- 显色指数 (CRI): 80

其他

- 设计用于: 实用
- 风格: 实用
- 类型: 吸顶灯
- 舒视光: 否

功耗

- 能效标识 (EEL): A

产品尺寸和重量

- 高度: 10.5 cm
- 长度: 46 cm
- 净重: 1.500 kg
- 宽度: 46 cm

服务

- 保修: 1 年

技术规格

- 使用寿命长达: 15,000 小时
- 光源亮度: 1800 lm
- 光色: 6500
- 主电源: 范围 100 伏 - 240 伏
- 亮度可调: 是
- LED: 是
- 内置 LED: 是
- 内含光源的节能级别: A
- 灯具兼容灯泡类别: A+ 至 E
- IP 码: IP20, 可防止直径大于 12.5 毫米的外物侵入, 不防水
- 保护级别: I - 接地



发行日期: 2023-11-10
版本: 0.500

Signify 控股有限公司。保留所有权利。Signify 对此文档所包含信息的准确性或完整性不作任何陈述或保证，也不对根据此文档信息做出的任何行为负责。本文档中提供的信息不作为任何商业要约，也不构成任何报价或合同的一部分，除非 Signify 同意。Philips 和 Philips Shield Emblem 是 Koninklijke Philips N.V. 的注册商标。

www.lighting.philips.com