



# Urbana

## GPS308 PCC-R

Spare Parts Outdoor Lighting, Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau, 20 J résistance au vandalisme

Avec ses huit modèles, la gamme Urbana EPS300, dédiée à l'éclairage résidentiel des lotissements, centre ville et voies piétonnes est fondée sur une embase de forme unique sur laquelle peut se fixer une grande variété de diffuseurs appartenant à 2 grandes familles: les diffuseurs sphériques et les diffuseurs avec réflecteur. Pour une offre complète, une gamme de mâts en acier en diamètre 60,76 ou 90 est disponible en standard. Diffuseurs sphériques: classiques ces produits ont pour vocation de créer des atmosphères lumineuse agréables de nuit. Diffuseurs avec réflecteurs: utilisés dans le cas où le contrôle de la lumière est un élément prioritaire au projet d'éclairage. Les luminaires Forest, Arctic et Tropic sont équipés de caches supérieurs qui empêchent l'émission de lumière vers le haut. La vasque de protection contre la pollution lumineuse Luner possède un revêtement noir sur son hémisphère supérieur qui empêche la distribution de lumière vers le haut. Les vasques Cristal claires et les vasques Polar opales offrent un choix d'éclairage doux, diffus et lumineux, à éclairage direct.

### Données du produit

Informations générales	
Code famille de produits	AAA000 [Spare Parts Outdoor Lighting]
Approbation et application	
Indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK10 [20 J résistance au vandalisme]

Données du produit	
Nom du produit de la commande	GPS308 PCC-R
Nom de produit complet	GPS308 PCC-R
Code EOC	871155912641800
Code de commande	12641800
Code 12NC	910925200012
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711559126418

# Urbana

---

Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8711559126418

---

