



SOX

SOX 55W BY22d 1SL/12


Lampe à vapeur de sodium basse pression

Données du produit

| Informations générales | |
|---|--|
| Culot | BY22D [BY22d] |
| Position de fonctionnement | H110 [Suspendue +/-110 D ou support vers le haut (BU)] |
| Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.) | 18 000 h |
| Données techniques de l'éclairage | |
| Température de couleur corrélée (nom.) | 1800 K |
| Efficacité lumineuse (nominale) | 140 lm/W |
| Fonctionnement et électricité | |
| Consommation électrique | 56,0 W |
| Courant lampe (nom.) | 0,51 A |
| Tension (nom.) | 109 V |
| Tension (nom.) | 109 V |
| Commandes et gradation | |
| Variation de l'intensité lumineuse | Non |


| Mécanique et boîtier | |
|------------------------------------|----------------------|
| Forme de la lampe | T50 [T 50 mm] |
| Approbation et application | |
| Taux de mercure (Hg) (nom.) | 0 mg |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 64 kWh |
| Données du produit | |
| Nom du produit de la commande | SOX 55W BY22d 1SL/12 |
| Nom de produit complet | SOX 55W BY22d 1SL/12 |
| Code EOC | 871150017975315 |
| Code de commande | 17975315 |
| Code 12NC | 928146000008 |
| Quantité par pack | 1 |
| Code EAN – Produit/Boîte | 8711500179753 |
| Conditionnement par carton | 12 |
| Codes EAN/UPC – Boîte | 8711500182715 |

Schéma dimensionnel




| Product | D (max) | C (max) |
|----------------------|---------|---------|
| SOX 55W BY22d 1SL/12 | 52 mm | 425 mm |

Données photométriques




Spectral Power Distribution Colour - SOX 55W BY22d 1SL/12

Durée de vie



Life Expectancy Diagram - SOX 55W BY22d 1SL/12



Lumen Maintenance Diagram - SOX 55W BY22d 1SL/12

