



# Transformadores LED CertaDrive

## CertaDrive LED Transformer 30W 24VDC

Os transformadores LED de tensão constante totalmente eletrônicos da Philips foram concebidos para operar soluções LED de 24 VCC utilizadas em aplicações gerais como a iluminação de expositores refrigerados, a iluminação de expositores de lojas e a iluminação de acentuação linear. Foram especificamente concebidos para assegurar o mais elevado desempenho, com a máxima solidez, aliados a uma longa vida útil.

### Dados do produto

Informações gerais		Classe de proteção IEC	Classe de segurança I/II
Observações	Para mais informações e conhecer as opções de encomenda, transfira a Iluminação - Folha de dados do produto		
Tecnologia de iluminação	LED		
Funcionamento e características elétricas		Dados do produto	
Tensão de entrada	220-240 V	Nome de produto da encomenda	CertaDrive LED Transformer 30W 24VDC
Frequência de linha	0/50/60 Hz	Nome do produto completo	CertaDrive LED Transformer 30W 24VDC
Frequência de entrada	0/50/60 Hz	Código do produto completo	692234190946700
Consumo de Energia	30 W	Código de encomenda	90946700
		N.º material (12NC)	929002146280
		Numerador – Quantidade por embalagem	1
		EAN/UPC - Produto/caixa	6922341909467
		Numerador – Embalagens por caixa exterior	50
		EAN/UPC - Caso	6922341909474
Temperatura			
Amplio intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 50 °C		
Aprovação e aplicação			
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]		