



Transformadores LED CertaDrive

CertaDrive LED Transformer 180W 24VDC

Os transformadores LED de tensão constante totalmente eletrônicos da Philips foram concebidos para operar soluções LED de 24 VCC utilizadas em aplicações gerais como a iluminação de expositores refrigerados, a iluminação de expositores de lojas e a iluminação de acentuação linear. Foram especificamente concebidos para assegurar o mais elevado desempenho, com a máxima solidez, aliados a uma longa vida útil.

Dados do produto

Informações gerais	
Observações	Para mais informações e conhecer as opções de encomenda, transfira a Iluminação - Folha de dados do produto
Tecnologia de iluminação	LED
Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	220-240 V
Frequência de linha	0/50/60 Hz
Frequência de entrada	0/50/60 Hz
Consumo de Energia	180 W
Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente -20 °C a 50 °C	
Aprovação e aplicação	
Código de proteção de entrada	IP20 [Proteção de dedos]

Classe de proteção IEC	Classe de segurança I/II
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	CertaDrive LED Transformer 180W 24VDC
Nome do produto completo	CertaDrive LED Transformer 180W 24VDC
Código do produto completo	692234190952800
Código de encomenda	90952800
N.º material (12NC)	929002146580
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	6922341909528
Numerador – Embalagens por caixa exterior	9
EAN/UPC - Caso	6922341909535