



Foto Ilustrativa

Lámparas Fluorescentes Compactas Integradas EcoHome Twister

Economía, miniaturización y ahorro de energía

Descripción

Las lámparas Ecohome Twister proporcionan excelente calidad de iluminación con una baja inversión inicial.

Con una vida útil promedio de 4.000 horas, permiten reducir hasta un 80% el consumo de energía y un 30% en la factura de luz.

Brindando innovación, tecnología y ayuda con la preservación del medio ambiente.


Ecohome Twister en formato bulbo espiralado se encuentra disponible en las potencias de 11W y 20W en temperaturas de color: luz fría y luz cálida.

De esta manera usted dispone de una solución para cada necesidad a un bajo costo.

Aplicaciones

Debido a su gran facilidad de instalación y su formato compacto son ideales para iluminación general, considerando que la opción de luz fría es indicada para la iluminación de áreas como cocinas o áreas de servicio. Y la opción de la luz cálida para iluminación de áreas de descanso, living y habitaciones.

Cuando se utilizan para reemplazar lámparas incandescentes, se recomienda verificar la equivalencia ideal de potencias con el fin de mantener la misma cantidad de luz para el ambiente iluminado.



Datos de Dimensiones en mm

Tipo	A	B	C
Ecohome Twister			
11W	45	114	44
20W	52	133	48

Datos Técnicos

Nombre Comercial	Color	Potencia (W)	Base	Tensión (V)	Flujo Luminoso (Lm)	Eficiencia Luminosa (Lm/W)	Temperatura de Color (K)	Reproducción de Color (IRC)	Vida Promedio (Horas)	Equivalencia aproximada con Incandescente (W)
Ecohome Twister 11W E27 CLD	Luz Fría	11W	E27	220-240V	620	56	6500	80	4000	60W
Ecohome Twister 11W E27 WW	Luz Cálida	11W	E27	220-240V	660	60	2700	80	4000	60W
Ecohome Twister 20W E27 CLD	Fría	11W	E27	220-240V	1185	59	6500	80	4000	90W
Ecohome Twister 20W E27 WW	Luz Cálida	11W	E27	220-240V	1280	64	2700	80	4000	90W

PHILIPS