



MASTER LEDtube GA

MASTER LEDtube VLE 1500mm 20W840 T8C

A Philips MASTER LEDtube integra uma fonte de luz LED ao formato de lâmpada fluorescente tradicional. Seu desenho exclusivo cria uma aparência perfeitamente uniforme que nem parece não ser uma fluorescente tradicional. Esse produto é a solução ideal para atualização de lâmpadas em aplicações de iluminação geral.

Dados do produto

• Características Gerais

Main Application	Industrial
Base	G13
Vida útil nominal (horas)	40000 hr
Nominal Lifetime hours	40000 hr
B50L70	40000

• Características Técnicas

Código de cor	840
Ângulo do fecho	150 D
Temperatura de cor correlata	4000 K
Índice de reprodução de cor	83
Fluxo luminoso nominal	2000 Lm
LLMF – fim da vida útil estima	70 %
Colour consistency	<6
Rated Beam Angle	150 D

• Características Elétricas

Wattagem	20 W
Tensão	220-240 V
Frequência de linha	50/60 Hz
Fator de potência	0.9 (min) -
Dimerizável	Não
Wattagem nominal	20 W
Tempo de partida	0.5 (max) s
Lamp voltage	100-240 V
Warm-up Time to 60% Light Outp	instant full light

Energy saving product	Yes
Suitable for accent lighting	No

• Características de Temperatura

T-carcaça máxima	50 (max) C
Operating temperature	-20 (min), 45 (max) C
T-armazenamento	-40 (min), 65 (max) C

• Características Ambientais

Rótu. eficiên. energética(EEL)	A+
Energy consumption kWh/1000h	20 kWh

• Condições de Medição

Ciclo de acendimento	50000X
----------------------	--------

• Dimensões do Produto

Comprimento A1	1500.0 mm
Distân. furos fixação A2 com.	1507.1 mm
Comprimento A3	1514.2 mm
Diâmetro do furo de montagem	25.68 mm
Dimensão de contorno circular	28 mm



PHILIPS

MASTER LEDtube GA

• Approval & Application Chars


Marca VDE	No
Marca CE	Yes
Certificado UL	No
Em acordo com RoHS	Yes
KEMA Keur certificate	Yes

• Dados do Produto

Código do produto	929000287602
Código Local	MLT1,5-20W-220N
Nome do Produto	MASTER LEDtube VLE 1500mm 20W840 T8C

Nome do pedido do produto	MST LEDtube VLE 1500mm 20W840 T8C
Peças por embalagem	1
Configuração da embalagem	10
Embalagens por caixa coletiva	10
Código de barras do produto N	8718291734512
Código de barras da caixa coletiva N	8718291734529
eop_12nc	929000287602
Peso líquido por peça N	0.450 kg

Desenho dimensional




MASTER LEDtube VLE 1500mm 20W840 T8C

Product	A (Norm)	A1 (Norm)	A2 (Norm)	A3 (Norm)	B (Min)	B (Norm)	B (Max)	D (Min)	D (Norm)	D (Max)	D1 (Norm)	D2 (Norm)
LEDtube VLE 1500mm 20W/840 T8 C	-	1500.0	1507.1	1514.2	-	-	-	-	-	-	25.68	28



G13

Dados fotométricos





© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)
Todos os direitos reservados

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics NV ou de seus respectivos proprietários.

www.philips.com/lighting

2015, Agosto 29
Dados sujeitos a alteração