


PHILIPS

Éclairage de bureau LED pour plafond 600 x 600




Plan d'éclairage standard

Nous vous remercions de votre intérêt pour ce plan d'éclairage ! Ce plan d'éclairage vous donne une idée de la manière dont il est possible d'éclairer un bureau avec vos produits CoreLine et PowerBalance. Vous recherchez une autre solution d'éclairage pour votre bureau ? Rendez-vous sur www.philips.be/plans-d-eclairage-standard pour davantage d'informations ou contactez votre interlocuteur Philips.



PowerBalance RC360B




CoreLine RC120B
600 x 600 mm

Données initiales des calculs de l'éclairage :

Facteurs de réflexion (plafond/parois/plancher) : 70% / 50% / 20%
Hauteur de la surface de travail : 0,75 m
Champ d'application : Espace complet sauf collerette
0,50 m
UGR : ≤ 19
Facteur de maintenance du flux : 0,80*
Éclairage pratique (Ē_m) : ≥ 500 lux
Uniformité du champ d'application (E_{min}/E_{gem}) : $\geq 0,60$

* Luminaires PowerBalance : Facteur de maintenance du flux basé sur une durée d'utilisation d'environ 40.000 heures de lumière, en partant du principe que les ampoules défectueuses sont remplacées.


* Luminaires CoreLine : Facteur de maintenance du flux basé sur une durée d'utilisation d'environ 24.000 heures de lumière, en partant du principe que les ampoules défectueuses sont remplacées.



Éclairage de bureau LED pour plafond 600 x 600 mm

Nombre	Nom de famille	Numéro	Température de couleur (K)	Ē _m (lux)	E _{min} /E _{gem}	W/m ²
4	PowerBalance	RC360B LED34S/830 PSD W60L60 VPC W	3000	541	0,76	6,38
4	PowerBalance	RC360B LED34S/840 PSD W60L60 VPC W	4000	541	0,760	6,07
4	CoreLine	RC120B LED34S/830 PSD W60L60 VAR-PC	3000	596	0,801	6,38
4	CoreLine	RC120B LED34S/840 PSD W60L60 VAR-PC	4000	596	0,801	6,38

Éclairage de bureau LED pour plafond 600 x 600




PowerBalance RC360B
Dimensions en mm.

PowerBalance RC360B

Caractéristiques du produit

- Luminaire encastré LED 600 x 600 mm
- Efficace jusqu'à 117 lm/W
- Convient à différents types de plafonds
- Montage simple et rapide
- À intensité réglable standard avec driver PSD (DALI)
- Disponible en 3000 K et 4000 K



CoreLine RC120B
Dimensions en mm.

CoreLine RC120B

Caractéristiques du produit

- Luminaire encastré LED 600 x 600 mm
- Convient à différents types de plafonds et faux plafonds
- Montage simple et rapide
- Livrable avec optique qui facilite la lecture sur écran (VAR-PC) en option

