

PHILIPS

LED-verlichting

Jouw gids met Philips LED producten

Alle details binnen handbereik

MASTER LEDtube T8 Ultra Efficiency



G13



Product type	LED	Licht-opbrengst	Werking	Dimbaar	Draaibare lampvoet	Bundel-breedte	CRI	Kleur-temperatuur	Levensduur	Energie label	Afmetingen	EOC 1 pcs (C)
	W	lm				*		K	Hrs.		HxW	8718696
MASTER LEDtube (EM/Mains)												
1200mm UE 14.5W 840 T8	14,5	2500	EM & Mains	Nee	Ja	160	83	4000	60.000	A++	28x1200	73150500
1200mm UE 14.5W 865 T8	14,5	2500	EM & Mains	Nee	Ja	160	83	6500	60.000	A++	28x1200	73152900
1500mm UE 21.5W 840 T8	21,5	3700	EM & Mains	Nee	Ja	160	83	4000	60.000	A++	28x1500	73154300
1500mm UE 21.5W 865 T8	21,5	3700	EM & Mains	Nee	Ja	160	83	6500	60.000	A++	28x1500	73156700



Protection starter

Product type	EOC 10 pcs (I)
Accessory	8718291
Starter EMP	72928000



34,5
K21,5
Afmetingen

MASTER LEDtube T8 sensor



G13



Product type	LED	Licht-opbrengst	Werking	Dimbaar	Draaibare lampvoet	Bundel-breedte	CRI	Kleur-temperatuur	Levensduur	Energie label	Afmetingen	EOC 1 pcs (C)
	W	lm				*		K	Hrs.		HxW	8718696
1200mm HO 16.5W840 T8	16,5	2100	EM & Mains	Ja	Nee	240	83	4000	50.000	A++	1214x28	80611100
1200mm HO 16.5W865 T8	16,5	2100	EM & Mains	Ja	Nee	240	83	6500	50.000	A++	1214x28	80613500
1500mm HO 24W840 T8	24	3100	EM & Mains	Ja	Nee	240	83	4000	50.000	A++	1514x28	80615900
1500mm HO 24W865 T8	24	3100	EM & Mains	Ja	Nee	240	83	6500	50.000	A++	1514x28	80617300

MASTER LEDtube T8 food



G13



Product type	LED	Licht-opbrengst	Werking	Dimbaar	Draaibare lampvoet	Bundel-breedte	CRI	Kleur-temperatuur	Levensduur	Energie label	Afmetingen	EOC 1 pcs (C)
	W	lm				*		K	Hrs.		HxW	8718696
1 MASTER LEDtube (EM/Mains)												
1200mm 12W833 T8 food	12	1000	EM & Mains	Nee	Ja	160	83	3300	50.000	A+	28x1200	76393300
1500mm 20W833 T8 food	20	1680	EM & Mains	Nee	Ja	160	83	3300	50.000	A+	28x1500	76395700
900mm 8.5W833 T8 food	8,5	750	EM & Mains	Nee	Ja	160	83	3300	50.000	A+	28x900	76391900
2 MASTER LEDtube (HF)												
1200mm 16.5W833 T8 food	16,5	1000	HF	Nee	Ja	160	83	3300	50.000	B	28x1200	56616900



InstantFit
MAKES THE WORLD BRIGHTER

CorePro LEDtube T8

CorePro LEDtube T8 Standard Output



G13



Product type	LED	Licht-opbrengst	Werking	Dimbaar	Bundel-breedte	CRI	Kleur-temperatuur	Levensduur	Energie label	Afmetingen	EOC 1 pcs (C)
	W	lm			*		K	Hrs.		HxW	8718696
CorePro LEDtube (EM/Mains)											
600mm 8W 840 T8	8	800	EM & Mains	Nee	240	80	4000	30.000	A+	28x600	71103300
600mm 8W 865 T8	8	800	EM & Mains	Nee	240	80	6500	30.000	A+	28x600	71105700
1200mm 16W 840 T8	14,5	1600	EM & Mains	Nee	240	80	4000	30.000	A+	28x1200	71107100
1200mm 16W 865 T8	14,5	1600	EM & Mains	Nee	240	80	6500	30.000	A+	28x1200	71109500
1500mm 20W 840 T8	20	2200	EM & Mains	Nee	240	80	4000	30.000	A+	28x1500	71091300
1500mm 20W 865 T8	20	2200	EM & Mains	Nee	240	80	6500	30.000	A+	28x1500	71095100

CorePro LEDtube T8 High Output (EM/Mains – Universal)



G13



Product type	LED	Licht-opbrengst	Werking	Dimbaar	Bundel-breedte	CRI	Kleur-temperatuur	Levensduur	Energie label	Afmetingen	EOC 1 pcs (C)
	W	lm			*		K	Hrs.		HxW	8718696
1 CorePro LEDtube (EM/Mains)											
1200mm HO 18W 865 T8	18	2000	EM & Mains	Nee	240	80	6500	30.000	A+	1214x28	80611100
1200mm HO 18W 840 T8	18	2000	EM & Mains	Nee	240	80	4000	30.000	A+	1214x28	80613500
1500mm HO 24W 865 T8	24	2700	EM & Mains	Nee	240	80	6500	30.000	A+	1514x28	80615900
1500mm HO 24W 840 T8	24	2700	EM & Mains	Nee	240	80	4000	30.000	A+	1514x28	80617300
2 CorePro LEDtube (Universal)											
UN 1200mm HO 18W830 T8	18	1850	EM & Mains & HF	Nee	240	80	3000	30.000	A+	1214x28	80166600
UN 1200mm HO 18W840 T8	18	2000	EM & Mains & HF	Nee	240	80	4000	30.000	A+	1214x28	80168000
UN 1200mm HO 18W865 T8	18	2000	EM & Mains & HF	Nee	240	80	6500	30.000	A+	1214x28	80170300
UN 1500mm HO 23W830 T8	23	2500	EM & Mains & HF	Nee	240	80	3000	30.000	A+	1514x28	80172700
UN 1500mm HO 23W840 T8	23	2700	EM & Mains & HF	Nee	240	80	4000	30.000	A+	1514x28	80174100
UN 1500mm HO 23W865 T8	23	2700	EM & Mains & HF	Nee	240	80	6500	30.000	A+	1514x28	80176500

Protection starter



Product type	EOC 10 pcs (I)
Accessory	8718291
Starter EMP	72928000



34,5
K21,5
Afmetingen

LED PLC / PLL

CorePro LED PLC



Product type	LED	Licht-opbrengst	Werking	Dimbaar	Draaibare lampvoet	Bundel-breedte	CRI	Kleur-temperatuur	Pack	Levensduur	Energie-etiket	Afmetingen	EOC
	W	lm						K		Hrs.		HxW	
4.5W 830 2P G24D-1	4,5	475	EM (2P)	Nee	Ja	120	80	3000	10	30.000	A+	131x34	70659600
4.5W 840 2P G24D-1	4,5	500	EM (2P)	Nee	Ja	120	80	4000	10	30.000	A+	138x34	70661900
6.5W 830 2P G24d-2	6,5	650	EM	Nee	Ja	120	80	3000	10	30.000	A+	147x33	54127200
6.5W 840 2P G24d-2	6,5	700	EM	Nee	Ja	120	80	4000	10	30.000	A+	147x33	54129600
8.5W 830 2P G24d-3	8,5	950	EM	Nee	Ja	120	80	3000	10	30.000	A+	170x80	54123400
8.5W 840 2P G24d-3	8,5	1000	EM	Nee	Ja	120	80	4000	10	30.000	A+	170x33	54125800
4.5W 830 2P G24Q-1	4,5	475	HF (4P)	Nee	Ja	120	80	3000	10	30.000	A+	131x34	70663300
4.5W 840 2P G24Q-1	4,5	500	HF (4P)	Nee	Ja	120	80	4000	10	30.000	A+	138x34	70665700
6.5W 830 4P G24q-2	6,5	650	HF	Nee	Ja	120	80	3000	10	30.000	A+	163x33	54119700
6.5W 840 4P G24q-2	6,5	700	HF	Nee	Ja	120	80	4000	10	30.000	A+	140x33	54121000
9W 830 4P G24q-3	9	950	HF	Nee	Ja	120	80	3000	10	30.000	A+	163x33	54115900
9W 840 4P G24q-3	9	1000	HF	Nee	Ja	120	80	4000	10	30.000	A+	163x33	54117300

CorePro LED PLL



Product type	LED	Licht-opbrengst	Werking	Dimbaar	Bundel-breedte	CRI	Kleur-temperatuur	Pack	Levensduur	Energie-etiket	Afmetingen	EOC
	W	lm					K		Hrs.		HxW	
CorePro LED PLL (HF)												
16.5W 830 4P 2G11	16,5	2000	HF	Nee	160	83	3000	10	30.000	A+	411x37	73966200
16.5W 840 4P 2G11	16,5	2100	HF	Nee	160	83	4000	10	30.000	A+	411x37	73974700
16.5W 865 4P 2G11	16,5	2100	HF	Nee	160	83	6500	10	30.000	A+	411x37	73976100

LEDspot

MASTER LEDspot ExpertColor MV



Product type	LED	Traditioneel	Licht-opbrengst	Efficiëntie	Dimbaar	Lichtsterkte	Bundel-breedte	CRI	Kleur-temperatuur	Pack	Levensduur	Energie-etiket	Afmetingen	EOC
	W	W	lm	lm/W					K		Hrs.		HxW	
MASTER LEDspot MV														
ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	3,9	35	265	68	Ja	700	25	97	2700	10	40.000	A+	54x50	70749400
ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D	3,9	35	280	72	Ja	750	25	97	3000	10	40.000	A+	54x50	70751700
ExpertColor 3.9-35W GU10 940 25D	3,9	35	300	77	Ja	800	25	97	4000	10	40.000	A+	54x50	70753100
ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D	3,9	35	265	68	Ja	540	36	97	2700	10	40.000	A+	54x50	70755500
ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	3,9	35	280	72	Ja	560	36	97	3000	10	40.000	A+	54x50	70757900
ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D	3,9	35	300	77	Ja	600	36	97	4000	10	40.000	A+	54x50	70759300
ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	5,5	50	355	65	Ja	1000	25	97	2700	10	40.000	A+	54x50	70761600
ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D	5,5	50	375	68	Ja	1000	25	97	3000	10	40.000	A+	54x50	70763000
ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D	5,5	50	400	73	Ja	1050	25	97	4000	10	40.000	A+	54x50	70765400
ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	5,5	50	355	65	Ja	800	36	97	2700	10	40.000	A+	54x50	70767800
ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	5,5	50	375	68	Ja	800	36	97	3000	10	40.000	A+	54x50	70769200
ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D	5,5	50	400	73	Ja	850	36	97	4000	10	40.000	A+	54x50	70771500

MASTER LEDspot ExpertColor LV



Product type	LED	Traditioneel	Licht-opbrengst	Efficiëntie	Dimbaar	Lichtsterkte	Bundel-breedte	CRI	Kleur-temperatuur	Pack	Levensduur	Energie-etiket	Afmetingen	EOC
	W	W	lm	lm/W					K		Hrs.		HxW	
MASTER LEDspot LV														
ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10D	6,5	35	410	63	Ja	4600	10	97	2700	10	40.000	A	46x50.5	73871900
ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10D	6,5	35	430	66	Ja	5000	10	97	3000	10	40.000	A	46x50.5	73873300
ExpertColor 6.5-35W MR16 940 10D	6,5	35	440	68	Ja	5000	10	97	4000	10	40.000	A+	46x50.5	73875700
ExpertColor 6.5-35W MR16 927 24D	6,5	35	420	65	Ja	2200	24	97	2700	10	40.000	A	46x50.5	73877100
ExpertColor 6.5-35W MR16 930 24D	6,5	35	440	68	Ja	2350	24	97	3000	10	40.000	A+	46x50.5	73879500
ExpertColor 6.5-35W MR16 940 24D	6,5	35	460	71	Ja	2350	24	97	4000	10	40.000	A+	46x50.5	73881800
ExpertColor 6.5-35W MR16 927 36D	6,5	35	420	65	Ja	1300	36	97	2700	10	40.000	A	46x50.5	73883200
ExpertColor 6.5-35W MR16 930 36D	6,5	35	440	68	Ja	1400	36	97	3000	10	40.000	A+	46x50.5	73885600
ExpertColor 6.5-35W MR16 940 36D	6,5	35	460	71	Ja	1400	36	97	4000	10	40.000	A+	46x50.5	73887000
ExpertColor 6.5-35W MR16 927 60D	6,5	35	400	62	Ja	410	60	97	2700	10	40.000	A	46x50.5	75751200
ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D	6,5	35	440	68	Ja	440	60	97	3000	10	40.000	A+	46x50.5	75753600
ExpertColor 6.5-35W MR16 940 60D	6,5	35	440	68	Ja	440	60	97	4000	10	40.000	A+	46x50.5	75755000
ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	7,5	43	485	65	Ja	2400	24	92	2700	10	40.000	A	46x50.5	73538100
ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D	7,5	43	500	67	Ja	2600	24	92	3000	10	40.000	A	46x50.5	73540400
ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D	7,5	43	520	69	Ja	2800	24	92	4000	10	40.000	A	46x50.5	73542800
ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	7,5	43	485	65	Ja	1400	36	92	2700	10	40.000	A	46x50.5	73544200
ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	7,5	43	500	67	Ja	1550	36	92	3000	10	40.000	A	46x50.5	73546600
ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	7,5	43	520	69	Ja	1650	36	92	4000	10	40.000	A	46x50.5	73548000


LEDcapsule & Specials

CorePro LEDcapsule LV / MV



Product type	LED		Traditioneel	Licht-opbrengst	Efficiëntie	Dimbaar	Lichtsterkte	Bundelbreedte	CRI	Kleurtemperatuur	Pack	Levensduur	Energie label	Afmetingen	EOC
	W	W	lm	lm/W	cd	*	K	pcs	Hrs.	HxW	8718696				
CorePro LEDcapsule LV 12V															
3 D 2-20W G4 827	2,00	20	200	100	Ja	n.a.	n.a.	80	2700	12	15.000	A++	48x17	57865000	
1 ND 1.2-10W G4 830	1,20	10	105	88	Nee	n.a.	n.a.	80	3000	12	15.000	A++	39.2x14.3	42228100	
ND 1.2-10W G4 827	1,20	10	120	100	Nee	n.a.	n.a.	80	2700	12	15.000	A++	39.2x14.3	57817900	
2 ND 2-20W G4 827	2,00	20	200	100	Nee	n.a.	n.a.	80	2700	12	15.000	A++	45x14.3	57819300	
ND 2-20W G4 830	2,00	20	200	100	Nee	n.a.	n.a.	80	3000	12	15.000	A++	45x14.3	41916800	
CorePro LEDcapsule MV 220-240V															
4 D 2.3-25W G9 827	2,30	25	215	93	Ja	n.a.	n.a.	80	2700	12	15.000	A++	51x23	57869800	
5 ND 1.9-25W G9 827	1,90	25	204	107	Nee	n.a.	n.a.	80	2700	12	15.000	A++	48x16.5	71392100	
ND 1.9-25W G9 830	1,90	25	210	111	Nee	n.a.	n.a.	80	3000	12	15.000	A++	48x16.5	72423100	
6 ND 2.8-35W G9 827	2,80	35	315	113	Nee	n.a.	n.a.	80	2700	12	15.000	A++	49x16	72642600	
ND 2.8-35W G9 830	2,80	35	315	113	Nee	n.a.	n.a.	80	3000	12	15.000	A++	49x16	72644000	

CorePro LED linear R7S



Product type	LED		Traditioneel	Licht-opbrengst	Efficiëntie	Dimbaar	Bundelbreedte	CRI	Kleurtemperatuur	Pack	Levensduur	Energie label	Afmetingen	EOC
	W	W	lm	lm/W	*	K	pcs	Hrs.	HxW	8718696				
CorePro LED linear														
1 ND 6.5-60W R7S 118mm 830	7	60	806	124	Nee	n.a.	80	3000	10	20.000	A++	118x22.5	52253000	
2 D 14-100W R7S 118mm 830	14	100	1600	114	Ja	n.a.	80	3000	10	15.000	A+	118x29	57879700	
D 14-100W R7S 118mm 840	14	100	1800	129	Ja	n.a.	80	4000	10	15.000	A++	118x29	57881000	
3 N D 7.5-60W R7S 78mm 830	8	60	950	127	Nee	n.a.	80	3000	10	15.000	A++	78x29	71394500	
ND 7.5-60W R7S 78mm 840	8	60	1000	133	Nee	n.a.	80	4000	10	15.000	A++	78x29	71396900	
4 D 14-120W R7S 118mm 830	14	120	2000	143	Ja	n.a.	80	3000	10	15.000	A++	118x29	71400300	
D 14-120W R7S 118mm 840	14	120	2000	143	Ja	n.a.	80	4000	10	15.000	A++	118x29	71406500	

LEDbulb

MASTER LEDbulb – Dimtone frosted



Product type	LED		Traditioneel	Licht-opbrengst	Efficiëntie	Dimbaar	Lampvorm	CRI	Kleurtemperatuur	Pack	Levensduur	Energie label	Afmetingen	EOC
	W	W	lm	lm/W	*	K	pcs	Hrs.	HxW	8718696				
MASTER LEDbulb														
1 DT 6-40W A60 E27 827 FR	6	40	470	78	Ja	A60S	80	2200-2700	10	25.000	A+	110x60	57791200	
DT 8.5-60W A60 E27 827 FR	8,5	60	806	95	Ja	A60S+	80	2200-2700	10	25.000	A+	110x60	57789900	
2 DT 11-75W A67 E27 827 FR	11	75	1055	96	Ja	A67	80	2200-2700	6	25.000	A+	137.2x70.6	55551400	
3 DT 11-75W A67 B22 827 FR	11	75	1055	96	Ja	A67	80	2200-2700	6	25.000	A+	135.9x70.6	55553800	
2 DT 15-100W A67 E27 827 FR	15	100	1521	101	Ja	A67	80	2200-2700	6	25.000	A+	137.2x70.6	55555200	
3 DT 15-100W A67 B22 827 FR	15	100	1521	101	Ja	A67	80	2200-2700	6	25.000	A+	135.9x70.6	55557600	
4 DT 5.5-40W E27 927 FR	5,5	40	470	85	Ja	A60S	90	2200-2700	10	25.000	A+	110x60	70709800	

MASTER LEDbulb – Dimtone clear



Product type	LED		Traditioneel	Licht-opbrengst	Efficiëntie	Dimbaar	Lampvorm	CRI	Kleurtemperatuur	Pack	Levensduur	Energie label	Afmetingen	EOC
	W	W	lm	lm/W	*	K	pcs	Hrs.	HxW	8718696				
MASTER LEDbulb														
1 DT 6-40W B22 A60 CL	6	40	470	78	Ja	A60	80	2200-2700	10	25.000	A+	110x60	48130100	
2 DT 6-40W E27 A60 CL	6	40	470	78	Ja	A60	80	2200-2700	10	25.000	A+	110x60	48128800	
3 DT 8.5-60W E27 A60 CL	8,5	60	806	95	Ja	A60	80	2200-2700	10	25.000	A+	110x60	48132500	
4 DT 8.5-60W B22 A60 CL	8,5	60	806	95	Ja	A60	80	2200-2700	10	25.000	A+	110x60	48134900	

MASTER LEDbulb – Dimtone filament classic



Product type	LED		Traditioneel	Licht-opbrengst	Efficiëntie	Dimbaar	Lampvorm	CRI	Kleurtemperatuur	Pack	Levensduur	Energie label	Afmetingen	EOC
	W	W	lm	lm/W	*	K	pcs	Hrs.	HxW	8718696				
MASTER LEDbulb														
1 DT 5.5-40W A60 E27 CL	5,5	40	470	85	Ja	A60	80	2200-2700	10	15.000	A+	104x60	70968900	
2 DT 5.5-40W A60 B22 CL	5,5	40	470	85	Ja	A60	80	2200-2700	10	15.000	A+	102x60	70970200	
1 DT 8-60W A60 E27 CL	8	60	806	101	Ja	A60	80	2200-2700	10	15.000	A+	104x60	70972600	
2 DT 8-60W A60 B22 CL	8	60	806	101	Ja	A60	80	2200-2700	10	15.000	A+	102x60	70974000	
3 DT 8-60W ST64 E27 CL	8	60	806	101	Ja	ST64	80	2200-2700	10	15.000	A+	140x64	70976400	
4 DT 8-60W ST64 B22 CL	8	60	806	101	Ja	ST64	80	2200-2700	10	15.000	A+	138x64	70978800	

Classic LEDbulbs

Classic LEDbulbs – DIM frosted 40W – 100W



Product type	LED		Traditioneel	Licht-opbrengst	Efficiëntie	Dimbaar	Lampvorm	CRI	Kleur-temperatuur	Pack	Lifetime	Energie-label	Afmetingen	EOC
	W	W	lm	lm/W					K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
1 D 5.5-40W A60 E27 827 CL	5,5	40	470	85	Ja	A60	80	2700	10	15.000	A+	104x60	70940500	
2 D 5.5-40W A60 B22 827 CL	5,5	40	470	85	Ja	A60	80	2700	10	15.000	A+	102x60	70942900	
3 D 8-60W A60 E27 827 CL	8	60	806	101	Ja	A60	80	2700	10	15.000	A+	104x60	70944300	
4 D 8-60W A60 B22 827 CL	8	60	806	101	Ja	A60	80	2700	10	15.000	A+	102x60	70946700	
5 D 7-60W ST64 E27 827 CL	7	60	806	115	Ja	ST64	80	2700	6	15.000	A++	148x64	57569700	
6 D 7-60W ST64 B22 827 CL	7	60	806	115	Ja	ST64	80	2700	6	15.000	A++	146.5x64	57581900	
7 D 7-60W G93 E27 827 CL	7	60	806	115	Ja	G93	80	2700	6	15.000	A++	150x95	57575800	
8 D 13.5-100W A67 B22 827	13,5	100	1521	113	Ja	A67	80	2700	10	15.000	A+	137x70	76280600	

Classic LEDbulbs filament – Non-DIM 75/100W – clear



Product type	LED		Traditioneel	Licht-opbrengst	Efficiëntie	Dimbaar	Lampvorm	CRI	Kleur-temperatuur	Pack	Levensduur	Energie-label	Afmetingen	EOC
	W	W	lm	lm/W					K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
1 ND 8-75W E27 WW A60 CL	8	75	1055	132	Nee	A60	80	2700	10	15.000	A++	104x60	74259400	
2 ND 8-75W B22 WW A60 CL	8	75	1055	132	Nee	A60	80	2700	10	15.000	A++	104x60	74263100	
1 ND 8-75W E27 CW A60 CL	8	75	1055	132	Nee	A60	80	4000	10	15.000	A++	104x60	74261700	
ND 8-75W A60 E27 865 CL	8	75	1055	132	Nee	A60	80	6500	10	15.000	A++	106x60	76706100	
3 ND 11-100W E27 WW A67 CL	11	100	1521	138	Nee	A67	80	2700	10	15.000	A++	124x70	74265500	
4 ND 11-100W B22 WW A67 CL	11	100	1521	138	Nee	A67	80	2700	10	15.000	A++	124x70	74269300	
3 ND 11-100W E27 CW A67 CL	11	100	1521	138	Nee	A67	80	4000	10	15.000	A++	124x70	74267900	
ND 10-100W A67 E27 865 CL	10	100	1521	152	Nee	A67	80	6500	10	15.000	A++	128x70	76708500	

Classic LEDbulbs – Non-DIM frosted 40W – 68W – 75W



Product type	LED		Traditioneel	Licht-opbrengst	Efficiëntie	Dimbaar	Lampvorm	CRI	Kleur-temperatuur	Pack	Levensduur	Energie-label	Afmetingen	EOC
	W	W	lm	lm/W					K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
1 ND 4-40W A60 E27 827 CL	4	40	470	118	Nee	A60	80	2700	10	15.000	A++	104x60	57399000	
2 ND 4-40W A60 E27 840 CL	4	40	540	135	Nee	A60	80	4000	10	15.000	A++	106x60	76698900	
ND 4-40W A60 E27 865 CL	4	40	540	135	Nee	A60	80	6500	10	15.000	A++	106x60	76700900	
3 ND 4-40W B22 827 A60 CL	4	40	470	118	Nee	A60	80	2700	10	15.000	A++	102x60	76868600	
4 ND 7-60W A60 E27 827 CL	7	60	806	115	Nee	A60	80	2700	10	15.000	A++	104x60	74273000	
5 ND 7-60W B22 WW A60 CL	7	60	806	115	Nee	A60	80	2700	10	15.000	A++	104x60	74277800	
4 ND 7-60W A60 E27 840 CL	7	60	850	121	Nee	A60	80	4000	10	15.000	A++	106x60	76702300	
ND 7-60W A60 E27 865 CL	7	60	850	121	Nee	A60	80	6500	10	15.000	A++	106x60	76704700	
6 ND 7-60W E27 WW G93 CL	7	60	806	115	Nee	G93	80	2700	6	15.000	A++	140x95	74271600	
7 ND 4-40W ST64 E27 827 CL	4	40	470	118	Nee	ST64	80	2700	10	15.000	A++	140x64	57403400	
8 ND 7-60W B22 WW ST64 CL	7	60	806	115	Nee	ST64	80	2700	10	15.000	A++	138x64	74279200	
9 ND 7-60W E27 WW ST64 CL	7	60	806	115	Nee	ST64	80	2700	10	15.000	A++	140x64	74275400	

CorePro LEDbulb

CorePro LEDbulbs – Dim frosted 40W – 100W



Product type	LED		Traditioneel	Licht-opbrengst	Efficiëntie	Dimbaar	Lampvorm	CRI	Kleur-temperatuur	Pack	Levensduur	Energie-label	Afmetingen	EOC
	W	W	lm	lm/W					K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
1 D 5.5-40W A60 E27 827	5,5	40	470	85	Ja	A60S	80	2700	10	15.000	A+	110x60	76266000	
2 D 5.5-40W A60 B22 827	5,5	40	470	85	Ja	A60S	80	2700	10	15.000	A+	110x60	76268400	
D 8.5-60W A60 E27 827	8,5	60	806	95	Ja	A60S+	80	2700	10	15.000	A+	110x60	76270700	
3 D 8.5-60W A60 B22 827	8,5	60	806	95	Ja	A60S+	80	2700	10	15.000	A+	110x60	76272100	
4 D 11-75W A60 E27 827	11	75	1055	96	Ja	A60M	80	2700	10	15.000	A+	110x60	76274500	
5 D 11-75W A60 B22 827	11	75	1055	96	Ja	A60M	80	2700	10	15.000	A+	110x60	76276900	
6 D 13.5-100W A67 E27 827	13,5	100	1521	113	Ja	A67	80	2700	10	15.000	A+	137x70	76278300	
7 D 13.5-100W A67 B22 827	13,5	100	1521	113	Ja	A67	80	2700	10	15.000	A+	137x70	76280600	

CorePro candles and lusters

CorePro candles and lusters – Non-Dim frosted



Product type		LED	Traditioneel	Licht-opbrengst	Efficiëntie	Dimbaar	Lampvorm	CRI	Kleur-temperatuur	Pack	Levensduur	Energie label	Afmetingen	EOC
	W	W	lm	lm/W					K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
1	ND 4-25W E14 827 B35 FR	4	25	250	63	Nee	B35	80	2700	10	15.000	A+	106x35	78701300
1	ND 3.5-25W E14 840 B35 FR	3,5	25	290	83	Nee	B35	80	4000	10	15.000	A+	106x35	54348100
2	ND 4-25W E14 827 P45 FR	4	25	250	63	Nee	P45	80	2700	10	15.000	A+	88x45	78703700
3	ND 4-25W E27 827 P45 FR	4	25	250	63	Nee	P45	80	2700	10	15.000	A+	88x45	78705100
3	ND 3.5-25W E14 840 P45 FR	3,5	25	290	83	Nee	P45	80	4000	10	15.000	A+	88x45	54352800
1	ND 5.5-40W E14 827 B35 FR	5,5	40	470	85	Nee	B35	80	2700	10	15.000	A+	106x35	76238600
1	ND 5.5-40W E14 840 B35 FR	5,5	40	520	95	Nee	B35	80	4000	10	15.000	A+	106x35	54356600
1	ND 5.5-40W E14 865 B35 FR	5,5	40	520	95	Nee	B35	80	6500	10	15.000	A+	106x35	74681300
2	ND 5.5-40W E14 827 P45 FR	5,5	40	470	85	Nee	P45	80	2700	10	15.000	A+	88x45	47489100
2	ND 5.5-40W E14 840 P45 FR	5,5	40	520	95	Nee	P45	80	4000	10	15.000	A+	88x45	54360300
2	ND 5.5-40W E14 865 P45 FR	5,5	40	520	95	Nee	P45	80	6500	10	15.000	A+	88x45	74683700
3	ND 5.5-40W E27 827 P45 FR	5,5	40	470	85	Nee	P45	80	2700	10	15.000	A+	87x45	50765000
1	ND 7-60W E14 827 B38 FR	7	60	806	115	Nee	B38	80	2700	10	15.000	A++	114x38	70299400
1	ND 7-60W E14 840 B38 FR	7	60	830	119	Nee	B38	80	4000	10	15.000	A++	114x38	70305200
1	ND 7-60W E14 865 B38 FR	7	60	830	119	Nee	B38	80	6500	10	15.000	A++	114x38	74685100
2	ND 7-60W E14 827 P48 FR	7	60	806	115	Nee	P48	80	2700	10	15.000	A++	95x48	70301400
3	ND 7-60W E27 827 P48 FR	7	60	806	115	Nee	P48	80	2700	10	15.000	A++	93x48	70303800
3	ND 7-60W E14 840 P48 FR	7	60	830	119	Nee	P48	80	4000	10	15.000	A++	95x48	70307600
3	ND 7-60W E27 840 P48 FR	7	60	830	119	Nee	P48	80	4000	10	15.000	A++	93x48	70309000
2	ND 7-60W E14 865 P48 FR	7	60	830	119	Nee	P48	80	6500	10	15.000	A++	95x48	74687500

CorePro candles and lusters – Non-Dim clear



Product type		LED	Traditioneel	Licht-opbrengst	Efficiëntie	Dimbaar	Lampvorm	CRI	Kleur-temperatuur	Pack	Levensduur	Energie label	Afmetingen	EOC
	W	W	lm	lm/W					K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
1	ND 4-25W E14 827 B35 CL	4	25	250	63	Nee	B35	80	2700	10	15.000	A+	106x35	50757500
2	ND 4-25W E14 827 P45 CL	4	25	250	63	Nee	P45	80	2700	10	15.000	A+	88x45	50759900
1	ND 4-25W E27 827 P45 CL	4	25	250	63	Nee	P45	80	2700	10	15.000	A+	87x45	50767400
2	ND 5.5-40W E14 827 B35 CL	5,5	40	470	85	Nee	B35	80	2700	10	15.000	A+	106x35	45479400
1	ND 5.5-40W E27 827 B35 CL	5,5	40	470	85	Nee	B35	80	2700	10	15.000	A+	104x35	70285700
	ND 5.5-40W E14 840 B35 CL	5,5	40	520	95	Nee	B35	80	4000	10	15.000	A+	106x35	54340500
3	ND 5.5-40W E14 827 P45 CL	5,5	40	470	85	Nee	P45	80	2700	10	15.000	A+	88x45	45483100
3	ND 5.5-40W E27 827 P45 CL	5,5	40	470	85	Nee	P45	80	2700	10	15.000	A+	87x45	50763600
3	ND 5.5-40W E14 840 P45 CL	5,5	40	520	95	Nee	P45	80	4000	10	15.000	A+	88x45	54344300

TrueForce LED Industrial and Retail

(Highbay – HPI/SON/HPL)



TrueForce Highbay



Product type	LED	Traditioneel	Kleur-temperatuur	CRI	Spanning stuurroom	Ingangs-stroom	Levensduur	DIM	Licht-opbrengst binnenhoek	Licht-opbrengst	Energie label	Afmetingen	Pack	EOC
TForce LED HPI	W	W	K		Vac	mA	Hrs.					HxW	pcs	8718696
ND 110-88W E40 840 60D	88	250	4000	80	100-145	2500	50.000	Nee	8000 (90D)	11000	A+	250x210	2	671378500
ND 110-88W E40 840 120D	88	250	4000	80	100-145	2500	50.000	Nee	10000 (120D)	11000	A+	250x210	2	671382200
ND 200-145W E40 840 60D	145	400	4000	80	100-145	3900	50.000	Nee	14000 (90D)	20000	A+	250x210	2	671386000
ND 200-145W E40 840 120D	145	400	4000	80	100-145	3900	50.000	Nee	16000 (120D)	20000	A+	250x210	2	671388400

TrueForce LED Public (Urban/Road – HPL/SON)



TrueForce Post-top




Product type	Spanning stuurroom	Ingangs-stroom	Vermogen	Lumen	CRI	EEL label	Afmetingen	Pack	EOC
TForce LED HPL	Vac	mA	W	lm		mA	WxH	pcs	8718696
ND 46-33W E27 730 CL	220-240V	165	33	4600	70	A++	84x178	6	81099600
ND 42-33W E27 730 FR	220-240V	165	33	4200	70	A++	84x178	6	81101600
ND 48-33W E27 740 CL	220-240V	165	33	4800	70	A++	84x178	6	81103000
ND 44-33W E27 740 FR	220-240V	165	33	4400	70	A++	84x178	6	81105400
ND 31-25W E27 730 CL	220-240V	135	25	3100	70	A++	84x178	6	81107800
ND 28-25W E27 730 FR	220-240V	135	25	2800	70	A+	84x178	6	81109200
ND 32-25W E27 740 CL	220-240V	135	25	3200	70	A++	84x178	6	81111500
ND 29-25W E27 740 FR	220-240V	135	25	2900	70	A+	84x178	6	81113900

TrueForce LED Public (Road/Area – SOX)







TrueForce SOX









Product type	LED	Traditioneel	Kleur-temperatuur	CRI	Spanning stuurroom	Ingangs-stroom	Levensduur	Dimbaar	Total lumen	Energie label	Afmetingen	Pack	EOC
TForce LED SOX	W	W	K		Vac	mA	Hrs.		lm		HxW	pcs	8718696
D 25-19W B22 740 FR	19	26	4000	70	Requires LED Driver	450	50.000	Ja with recommended driver	2500	A+	308x54	6	678201900
D 40-31W B22d 740 FR	31	36	4000	70	Requires LED Driver	560	50.000	Ja with recommended driver	4000	A+	422x54	6	669938600








CoreLine

Product type	Code	Wattage	Levensduur	Bespaar tot	Licht-opbrengst	Kleur-temperatuur	CRI	EOC code	
		W	hrs	%	lm	K			
CoreLine downlight 	DN140B LED10S/830 PSU WR P16	9,5	50.000	80	1100	3000	≥ 80	32580400	
	DN140B LED10S/840 PSU WR P16	9,5	50.000	80	1100	4000	≥ 80	32581100	
	DN140B LED20S/830 PSU WR P16	22	50.000	80	2200	3000	≥ 80	32584200	
	DN140B LED20S/840 PSU WR P16	22	50.000	80	2200	4000	≥ 80	32585900	
	DN140B LED10S/830 PSU C P16	9,5	50.000	80	1100	3000	≥ 80	32588000	
	DN140B LED10S/840 PSU C P16	9,5	50.000	80	1100	4000	≥ 80	32589700	
	DN140B LED20S/830 PSU C P16	22	50.000	80	2200	3000	≥ 80	32592700	
	DN140B LED20S/840 PSU C P16	22	50.000	80	2200	4000	≥ 80	32593400	
CoreLine SlimDownlight 	DN135B LED6S/830 PSR-E II WH	9	50.000	70	650	3000	≥ 80	38117299	
	DN135B LED6S/840 PSR-E II WH	9	50.000	70	650	4000	≥ 80	38119699	
	DN135B LED10S/830 PSU II WH	13	50.000	70	1000	3000	≥ 80	07042099	
	DN135B LED10S/840 PSU II WH	13	50.000	70	1000	4000	≥ 80	07043799	
	DN135B LED20S/830 PSU II WH	28	50.000	60	2000	3000	≥ 80	07044499	
	DN135B LED20S/840 PSU II WH	28	50.000	60	2000	4000	≥ 80	07045199	
	DN135C LED10S/830 PSU II WH	13	50.000	70	1000	3000	≥ 80	07046899	
	DN135C LED10S/840 PSU II WH	13	50.000	70	1000	4000	≥ 80	07047599	
	DN135C LED20S/830 PSU II WH	28	50.000	60	2000	3000	≥ 80	07048299	
	DN135C LED20S/840 PSU II WH	28	50.000	60	2000	4000	≥ 80	07049999	
CoreLine inbouwarmatuur 	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 NOC	34	50.000	51	3700	4000	≥ 80	34817500	
	RC134B LED27S/840 PSU W60L60 NOC	27	50.000	60	2700	4000	≥ 80	34823600	
	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 NOC	34	50.000	51	3700	4000	≥ 80	34818200	
	RC134B LED27S/840 PSU W30L120 NOC	27	50.000	60	2700	4000	≥ 80	34824300	
	RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC	30,5	50.000	54	3700	4000	≥ 80	34829800	
	RC134B LED37S/840 PSU W30L120 OC	30,5	50.000	54	3700	4000	≥ 80	34830400	
	RC134B LED37S/830 PSU W60L60 OC	34,5	50.000	51	3700	3000	≥ 80	34831100	
	RC134B LED37S/830 PSU W30L120 OC	34,5	50.000	51	3700	3000	≥ 80	34832800	
	RC134B LED37S/840 PSD W60L60 OC	31,5	50.000	50	3700	4000	≥ 80	34804500	
	RC134B LED37S/840 PSD W30L120 OC	31,5	50.000	50	3700	4000	≥ 80	34811300	
	RC134B LED37S/830 PSD W60L60 OC	31,5	50.000	50	3700	3000	≥ 80	34813700	
	RC134B LED37S/830 PSD W30L120 OC	31,5	50.000	50	3700	3000	≥ 80	34815100	
	CoreLine panel 	RC132V LED36S/840 PSU W60L60 NOC	36	50.000	50	3600	4000	≥ 80	38095300
		RC132V LED18S/840 PSU W30L60 NOC	18	50.000	50	1800	4000	≥ 80	38096000
		RC132V LED36S/840 PSU W30L120 NOC	36	50.000	50	3600	4000	≥ 80	38097700
RC132V LED36S/840 PSU W60L60 OC		36	50.000	50	3600	4000	≥ 80	38098400	
RC132V LED34S/830 PSU W60L60 OC		36	50.000	50	3400	3000	≥ 80	38099100	
RC132V LED36S/840 PSU W30L120 OC		36	50.000	50	3600	4000	≥ 80	38102800	
RC132V LED34S/830 PSU W30L120 OC		36	50.000	50	3400	3000	≥ 80	38103500	

CoreLine

Product type	Code	Wattage	Levensduur	Bespaar tot	Licht-opbrengst	Kleur-temperatuur	CRI	EOC code	
		W	hrs	%	lm	K			
CoreLine recessed spot 	RS140B LED6-32-/827 PSR P16 WH	8	50.000	80	650	2700	≥ 80	38277399	
	RS140B LED6-32-/830 PSR P16 WH	8	50.000	80	650	3000	≥ 80	38278099	
	RS140B LED6-32-/840 PSR P16 WH	8	50.000	80	650	4000	≥ 80	38279799	
	RS140B LED6-32-/827 PSR P16 ALU	8	50.000	80	650	2700	≥ 80	38287299	
	RS140B LED6-32-/830 PSR P16 ALU	8	50.000	80	650	3000	≥ 80	38288999	
	RS140B LED6-32-/840 PSR P16 ALU	8	50.000	80	650	4000	≥ 80	38289699	
	RS141B LED6-32-/827 PSR P16 WH	8	50.000	80	650	2700	≥ 80	38280399	
	RS141B LED6-32-/830 PSR P16 WH	8	50.000	80	650	3000	≥ 80	38281099	
	RS141B LED6-32-/840 PSR P16 WH	8	50.000	80	650	4000	≥ 80	38282799	
	RS141B LED6-32-/827 PSR P16 ALU	8	50.000	80	650	2700	≥ 80	38290299	
	RS141B LED6-32-/830 PSR P16 ALU	8	50.000	80	650	3000	≥ 80	38291999	
	RS141B LED6-32-/840 PSR P16 ALU	8	50.000	80	650	4000	≥ 80	38292699	
	RS140B LED6-32-/827 PSR P16 WH FR	8	50.000	60	1200	2700	≥ 80	38417399	
	RS140B LED6-32-/830 PSR P16 WH FR	8	50.000	60	1200	3000	≥ 80	38418099	
	RS141B LED9-32-/830 PSR P16 WH	11	50.000	60	900	3000	≥ 80	38283499	
	RS141B LED9-32-/840 PSR P16 WH	11	50.000	60	900	4000	≥ 80	38284199	
	RS140B LED9-32-/830 PSR P16 WH	11	50.000	60	900	3000	≥ 80	38285899	
	RS140B LED9-32-/840 PSR P16 WH	11	50.000	60	900	4000	≥ 80	38286599	
CoreLine projector 	ST150T LED22S-23-/830 PSU BK	24	50.000	80	2200	3000	≥ 80	79067799	
	ST150T LED22S-23-/840 PSU BK	24	50.000	80	2200	4000	≥ 80	79068499	
	ST150T LED22S-23-/830 PSU WH	24	50.000	80	2200	3000	≥ 80	79069199	
	ST150T LED22S-23-/840 PSU WH	24	50.000	80	2200	4000	≥ 80	79070799	
	ST150T LED22S-36-/830 PSU BK	24	50.000	80	2200	3000	≥ 80	79071499	
	ST150T LED22S-36-/840 PSU BK	24	50.000	80	2200	4000	≥ 80	79072199	
	ST150T LED22S-36-/830 PSU WH	24	50.000	80	2200	3000	≥ 80	79073899	
	ST150T LED22S-36-/840 PSU WH	24	50.000	80	2200	4000	≥ 80	79074599	
	CoreLine opbouwarmatuur 	SM134V LED37S/840 PSU W60L60 NOC	34	50.000	51	3700	4000	≥ 80	34869400
		SM134V LED27S/840 PSU W60L60 NOC	27	50.000	60	2700	4000	≥ 80	34875500
SM134V LED37S/840 PSU W20L120 NOC		34	50.000	51	3700	4000	≥ 80	34870000	
SM134V LED27S/840 PSU W20L120 NOC		27	50.000	60	2700	4000	≥ 80	34876200	
SM134V LED37S/840 PSU W60L60 OC		30,5	50.000	54	3700	4000	≥ 80	34881600	
SM134V LED37S/830 PSU W60L60 OC		34,5	50.000	51	3700	3000	≥ 80	34883000	
SM134V LED37S/840 PSU W20L120 OC		30,5	50.000	54	3700	4000	≥ 80	34882300	
SM134V LED37S/830 PSU W20L120 OC		34,5	50.000	51	3700	3000	≥ 80	34884700	
SM134V LED37S/840 PSD W60L60 OC		31,5	50.000	50	3700	4000	≥ 80	34861800	
SM134V LED37S/830 PSD W60L60 OC		31,5	50.000	50	3700	3000	≥ 80	34865600	
SM134V LED37S/840 PSD W20L120 OC		31,5	50.000	50	3700	4000	≥ 80	34863200	
SM134V LED37S/830 PSD W20L120 OC		31,5	50.000	50	3700	3000	≥ 80	34867000	

Product type	Code	Wattage W	Levensduur hrs	Bespaar tot %	Licht- opbrengst lm	Kleur- temperatuur K	CRI	EOC code
CoreLine wand en plafond armatuur 	WL130V LED12S/830 PSU WH	12	50.000	80	1200	3000	≥ 80	38778599
	WL130V LED12S/840 PSU WH	12	50.000	80	1200	4000	≥ 80	38779299
	WL130V LED20S/830 PSU MDU WH	22	50.000	80	2000	3000	≥ 80	38782299
	WL130V LED20S/830 PSU WH	22	50.000	80	2000	3000	≥ 80	38780899
	WL130V LED20S/840 PSU MDU WH	22	50.000	80	2000	4000	≥ 80	38783999
	WL130V LED20S/840 PSU WH	22	50.000	80	2000	4000	≥ 80	38781599
	WL131V LED12S/830 PSED WH	12	50.000	80	1200	3000	≥ 80	38792199
	WL131V LED12S/830 PSR MDU WH	12	50.000	80	1200	3000	≥ 80	38786099
	WL131V LED12S/840 PSED WH	12	50.000	80	1200	4000	≥ 80	38793899
	WL131V LED12S/840 PSR MDU WH	12	50.000	80	1200	4000	≥ 80	38787799
	WL131V LED20S/830 PSED WH	22	50.000	80	2000	3000	≥ 80	38794599
	WL131V LED20S/830 PSR MDU WH	22	50.000	80	2000	3000	≥ 80	38788499
	WL131V LED20S/840 PSED WH	22	50.000	80	2000	4000	≥ 80	38795299
	WL131V LED20S/840 PSR MDU WH	22	50.000	80	2000	4000	≥ 80	38789199
	WL131V LED34S/830 PSR MDU WH	36	50.000	80	3400	3000	≥ 80	38790799
	WL131V LED34S/830 PSU WH	36	50.000	80	3400	3000	≥ 80	38784699
	WL131V LED34S/840 PSR MDU WH	36	50.000	80	3400	4000	≥ 80	38791499
	WL131V LED34S/840 PSU WH	36	50.000	80	3400	4000	≥ 80	38785399
CoreLine batten 	BN124C LED21S/840 PSU TW1 L600	19	50.000	50	2100	4000	≥ 80	07472599
	BN124C LED19S/830 PSU TW1 L600	19	50.000	50	1900	3000	≥ 80	07473299
	BN124C LED41S/840 PSU TW1 L1200	38	50.000	50	4100	4000	≥ 80	07474999
	BN124C LED38S/830 PSU TW1 L1200	38	50.000	50	3800	3000	≥ 80	38000799
	BN124C LED64S/840 PSU TW1 L1500	60	50.000	50	6400	4000	≥ 80	38001499
	BN124C LED60S/830 PSU TW1 L1500	60	50.000	50	6000	3000	≥ 80	38002199
CoreLine waterdicht 	WT120C LED18S/840 PSU L600	17	50.000	53	1800	4000	≥ 80	84045900
	WT120C LED22S/840 PSU L1200	20	50.000	44	2200	4000	≥ 80	84046600
	WT120C LED34S/840 PSU L1500	29	50.000	50	3400	4000	≥ 80	84047300
	WT120C LED40S/840 PSU L1200	33	50.000	55	4000	4000	≥ 80	84048000
	WT120C LED60S/840 PSU L1500	55	50.000	54	6000	4000	≥ 80	84049700
	WT120C LED18S/840 PSD L600	17	50.000	53	1800	4000	≥ 80	88306800
	WT120C LED22S/840 PSD L1200	20	50.000	44	2200	4000	≥ 80	88307500
	WT120C LED34S/840 PSD L1500	29	50.000	50	3400	4000	≥ 80	88308200
	WT120C LED40S/840 PSD L1200	33	50.000	55	4000	4000	≥ 80	88309900
	WT120C LED60S/840 PSD L1500	57	50.000	50	6000	4000	≥ 80	88310500
	WT120C LED40S/840 PSU WEC L1200	32	50.000	56	4000	4000	≥ 80	16316700
	WT120C LED40S/840 PSU TW1 WEC L1200	32	50.000	56	4000	4000	≥ 80	16317400
	WT120C LED60S/840 PSU WEC L1500	45	50.000	64	6000	4000	≥ 80	16318100
	WT120C LED60S/840 PSU TW1 WEC L1500	45	50.000	64	6000	4000	≥ 80	16319800

Product type	Code	Wattage W	Levensduur hrs	Bespaar tot %	Licht- opbrengst lm	Kleur- temperatuur K	CRI	EOC code
CoreLine high-bay 	BY121P G3 LED205S/840 PSU WB GR	155	50.000	64	20.500	4000	≥ 80	30145700
	BY121P G3 LED205S/840 PSD WB GR	155	50.000	64	20.500	4000	≥ 80	30147100
	BY121P G3 LED205S/865 PSU WB GR	155	50.000	60	20.500	6500	≥ 80	331713700
	BY120P G3 LED105S/840 PSU WB GR	85	50.000	69	10.500	4000	≥ 80	30144000
	BY120P G3 LED105S/840 PSD WB GR	85	50.000	69	10.500	4000	≥ 80	30146400
	BY120P G3 LED105S/865 PSU WB GR	85	50.000	60	10.500	6500	≥ 80	331712000
	BY121Z G3 MB	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	30149500
CoreLine high-bay geïntegreerde sensor 	BY121P G3 LED205S/840 PIR WB GR NEW	155	50.000	60	20.500	4000	≥ 80	331714400
	BY121P G3 LED205S/865 PIR WB GR NEW	155	50.000	60	20.500	6500	≥ 80	331715100
	BY120P G3 LED105S/840 PIR WB GR NEW	85	50.000	60	10.500	4000	≥ 80	331716800
	BY120P G3 LED105S/865 PIR WB GR NEW	85	50.000	60	10.500	6500	≥ 80	331717500
CoreLine lichtlijn 	LL120X LED160S/840 2x PSD WB 7 WH	106 (3,4 m)	70.000	71	4000	4000	≥ 80	96380871
	LL120X LED90S/840 PSU DA20 5 WH	64 (3,4 m)	70.000	58	4000	4000	≥ 80	88184100
	LL121X LED80S/840 1x PSD WB 7 WH	54 (1,7 m)	70.000	71	to 7000 (per 1.5m)	4000	≥ 80	96380925
	LL121X LED45S/840 PSU DA20 5 WH	32 (1,7 m)	70.000	58	4000	4000	≥ 80	88183400
CoreLine tempo large tot 217 W 	BVP130 LED260/740 A	217	70.000	60	26.000	4000	> 70	09639700
	BVP130 LED210/740 A	162	70.000	60	21.000	4000	> 70	09640300
	BVP130 LED160/740 A	120	70.000	60	16.000	4000	> 70	09641000
	BVP130 LED260/740 S	217	70.000	60	26.000	4000	> 70	09642700
	BVP130 LED210/740 S	162	70.000	60	21.000	4000	> 70	09643400
	BVP130 LED160/740 S	120	70.000	60	16.000	4000	> 70	09644100
CoreLine tempo medium tot 93 W 	BVP125 LED120/740 A	93	70.000	66	12.000	4000	> 70	09723300
	BVP125 LED120/740 S	93	70.000	66	12.000	4000	> 70	09725700
	BVP125 LED80/740 A	60	70.000	66	8.000	4000	> 70	09724000
	BVP125 LED80/740 S	60	70.000	66	8.000	4000	> 70	09726400
CoreLine tempo small 	BVP110 LED42/NW A	38	70.000	57	4200	4000	≥ 80	30635300
	BVP110 LED42/NW S	38	70.000	57	4200	4000	≥ 80	30636000
CoreLine bollard 	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V A 7043	13	50.000	80%	1000	3000	≥ 80	38375600
	BCP155 LED100/WW PSU 220-240V S 7043	13	50.000	80%	1000	3000	≥ 80	38377000
	BCP155 LED100/NW PSU 220-240V A 7043	12	50.000	80%	1000	4000	≥ 80	38376300
	BCP155 LED100/NW PSU 220-240V S 7043	12	50.000	80%	1000	4000	≥ 80	38378700
	ZCP150 ANB 500	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	38379400







Ledinaire

Product type	Code	Vermogen	Levensduur	Licht-opbrengst	Kleur-temperatuur	CRI	IP waarde	EOC
		W		lm	K			
Ledinaire batten BN060C / BN012C	BN012C LED10S/840 L600	10	30.000 hrs L70B50	1000	1000	> 80	IP20	08822599
	BN012C LED20S/840 L1200	20	30.000 hrs L70B50	2000	2000	> 80	IP20	08822499
Ledinaire waterproof WT060C	WT060C LED36S/840 PSU L1200	18	30.000 hrs L70B50	3600	1600	> 80	IP20	07007999
	WT060C LED56S/840 PSU L1500	20	30.000 hrs L70B50	5600	2000	> 80	IP20	08822499
Pentura mini LED	BN132C LED12S/840 PSU L1200	14	40.000 hrs L70B50	1250	4000	> 80	IP40	07243199
	BN132C LED12S/830 PSU L1200	14	40.000 hrs L70B50	1250	3000	> 80	IP40	07244899
	BN132C LED9S/840 PSU L900	10	40.000 hrs L70B50	950	4000	> 80	IP40	07245599
	BN132C LED9S/830 PSU L900	10	40.000 hrs L70B50	950	3000	> 80	IP40	07246299
	BN132C LED6S/840 PSU L600	7	40.000 hrs L70B50	650	4000	> 80	IP40	07247999
	BN132C LED6S/830 PSU L600	7	40.000 hrs L70B50	650	3000	> 80	IP40	07248699
	BN132C LED3S/840 PSU L300	4	40.000 hrs L70B50	350	4000	> 80	IP40	07249399
	BN132C LED3S/830 PSU L300	4	40.000 hrs L70B50	350	3000	> 80	IP40	07250999
Ledinaire panel RC065B / RC066B	RC065B LED32S/840 PSU W60L60 NOC	42	30.000 hrs L70B50	3200	4000	> 80	IP20	07328599
Ledinaire recessed RC060B and Ledinaire surface-mounted SM060C	RC060B LED32S/840 PSU W60L60	36	30.000 hrs L70B50	3200	4000	> 80	IP20	06958500
	RC060B LED32S/830 PSU W60L60	36	30.000 hrs L70B50	3200	3000	> 80	IP20	06959200
	RC060B LED32S/840 PSU W30L120	36	30.000 hrs L70B50	3200	4000	> 80	IP20	06960800
	RC060B LED32S/830 PSU W30L120	36	30.000 hrs L70B50	3200	3000	> 80	IP20	06961500
	SM060C LED32S/840 PSU W20L120	36	30.000 hrs L70B50	3200	4000	> 80	IP20	06962200
	SM060C LED32S/830 PSU W20L120	36	30.000 hrs L70B50	3200	3000	> 80	IP20	06963900
Ledinaire wall-mounted WLO60V	WLO60V LED11S/830 PSU II WH	14,5	30.000 hrs L70B50	1100	3000	> 80	IP44	871869938231599
	WLO60V LED11S/840 PSU II WH	14,5	30.000 hrs L70B50	1100	4000	> 80	IP44	871869938232299
	WLO60V LED17S/830 PSU II WH	22	30.000 hrs L70B50	1700	3000	> 80	IP44	871869938233999
	WLO60V LED17S/840 PSU II WH	22	30.000 hrs L70B50	1700	4000	> 80	IP44	871869938234699
	WLO60V LED17S/830 PSU MDU II WH	22	30.000 hrs L70B50	1700	3000	> 80	IP44	871869938235399
WLO60V LED17S/840 PSU MDU II WH	22	30.000 hrs L70B50	1700	4000	> 80	IP44	871869938236099	
Ledinaire downlight DN060B	DN060B LED8S/830 PSU WH	9	30.000 hrs L70B50	800	3000	> 80	IP20	30662999
	DN060B LED8S/840 PSU WH	9	30.000 hrs L70B50	800	4000	> 80	IP20	30664399
	DN060B LED18S/830 PSU WH	18	30.000 hrs L70B50	1800	3000	> 80	IP20	30661299
	DN060B LED18S/840 PSU WH	18	30.000 hrs L70B50	1800	4000	> 80	IP20	30663699



Ledinaire




Product type	Code	Vermogen	Levensduur	Licht-opbrengst	Kleur-temperatuur	CRI	IP waarde	EOC
		W		lm	K			
Ledinaire slim downlight DN065B	DN065B LED10S/830 PSU II WH	11	30.000 hrs L70B50	1000	3000	> 80	IP20	38175299
	DN065B LED10S/840 PSU II WH	11	30.000 hrs L70B50	1000	4000	> 80	IP20	38176999
	DN065B LED20S/830 PSU II WH	23	30.000 hrs L70B50	2000	3000	> 80	IP20	38177699
	DN065B LED20S/840 PSU II WH	23	30.000 hrs L70B50	2000	4000	> 80	IP20	38178399
Ledinaire Zadora LED	RS049B LED-MS-36-5W-2700-GU10 WH 50W	4,9	30.000 hrs L70B50	355	2700	> 80	IP20	38175299
	RS049B LED-MS-36-5W-3000-GU10 WH 50W	4,9	30.000 hrs L70B50	365	3000	> 80	IP20	38176999
	RS049B LED-MS-36-5W-4000-GU10 WH 50W	4,9	30.000 hrs L70B50	380	4000	> 80	IP20	38177699
	RS049B LED-MS-36-5W-2700-GU10 ALU 50W	4,9	30.000 hrs L70B50	355	2700	> 80	IP20	38178399
	RS049B LED-MS-36-5W-3000-GU10 ALU 50W	4,9	30.000 hrs L70B50	365	3000	> 80	IP20	38178399
Ledinaire ClearAccent	RS060B LED5-36-/830 PSR II WH	6	25.000 hrs L70B50	500	3000	> 80	IP20	07267799
	RS060B LED5-36-/840 PSR II WH	6	25.000 hrs L70B50	500	4000	> 80	IP20	07268499
	RS061B LED5-36-/830 PSR II WH	6	25.000 hrs L70B50	500	3000	> 80	IP20	07269199
	RS061B LED5-36-/840 PSR II WH	6	25.000 hrs L70B50	500	4000	> 80	IP20	07270799
Ledinaire schijnwerper mini	BVP105 LED9/840 PSU VWB100		35.000 hrs L70B50			> 80	IP65	871869938411199
	BVP105 LED25/840 PSU VWB100		35.000 hrs L70B50			> 80	IP65	871869938412899
	BVP105 LED45/840 PSU VWB100		35.000 hrs L70B50			> 80	IP65	871869938413599
Ledinaire schijnwerper maxi	BVP106 LED100/740 PSU VWB100	100	50.000 hrs L70B50			> 70	IP65	871869938406799
	BVP106 LED200/740 PSU VWB100	200	50.000 hrs L70B50			> 70	IP65	871869938408100
Ledinaire schijnwerper met bewegingssensor	BVP105 LED9/840 PSU VWB100 MDU		35 khrs L70B50			> 80	IP65	871869938486999
	BVP105 LED25/840 PSU VWB100 MDU		35 khrs L70B50			> 80	IP65	871869938488399
	BVP105 LED45/840 PSU VWB100 MDU		35 khrs L70B50			> 80	IP65	871869938490699

Interact Ready lighting

Product type	Code	Wattage	Levensduur	Licht-opbrengst	Kleur-temperatuur	CRI	EOC code
		W	hrs	lm	K		
CoreLine downlight Interact Ready 	DN140B LED20S/830 C IA1	22	50.000	2200	3000	≥ 80	32614600
	DN140B LED20S/830 WR IA1	22	50.000	2200	3000	≥ 80	32612200
	DN140B LED20S/840 C IA1	22	50.000	2200	4000	≥ 80	32615300
	DN140B LED20S/840 WR IA1	22	50.000	2200	4000	≥ 80	32613900
CoreLine Slimdownlight Interact Ready 	DN135B LED20S/830 IA1 WH	27	50.000	2000	3000	≥ 80	38922299
	DN135B LED20S/840 IA1 WH	27	50.000	2000	4000	≥ 80	38924699
CoreLine panel Interact Ready 	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 NOC	35	50.000	3600	4000	≥ 80	38516300
	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 NOC	35	50.000	3400	3000	≥ 80	38517000
	RC133V LED36S/840 W62L62 IA1 NOC	35	50.000	3600	4000	≥ 80	38518700
	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 NOC	35	50.000	3600	4000	≥ 80	38519400
	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 OC	35	50.000	3600	4000	≥ 80	38520000
	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 OC	35	50.000	3400	3000	≥ 80	38521700
	RC133V LED36S/840 W62L62 IA1 OC	35	50.000	3600	4000	≥ 80	38522400
	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 OC	35	50.000	3600	4000	≥ 80	38523100
	RC132V LED36S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	40	50.000	3600	4000	≥ 80	40133700
	RC132V LED36S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	40	50.000	3600	4000	≥ 80	40134400
	RC132V LED36S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	40	50.000	3600	4000	≥ 80	40135100
	RC132V LED36S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	40	50.000	3600	4000	≥ 80	40136800
CoreLine waterdicht Interact Ready 	WT120C LED40S/840 IA1 L1200	36,5	50.000	4100	4000	≥ 80	39713500
	WT120C LED60S/840 IA1 L1500	49,5	50.000	6000	4000	≥ 80	39714200
	WT120C LED40S/840 IA1 EL3 L1200	39,5	50.000	4100	4000	≥ 80	39980100
	WT120C LED60S/840 IA1 EL3 L1500	52,5	50.000	6000	4000	≥ 80	39981800
CoreLine inbouwarmatuur Interact Ready 	RC134B L ED37S/840 W60L60 IA1 OC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99648500
	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99649200
	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99650800
	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99651500
	RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 OC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99652200
	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99653900
	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99654600
	RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 NOC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99655300
	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99656000
	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99657700
CoreLine opbouwarmatuur Interact Ready 	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99662100
	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99663800
	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	35,5	50.000	3700	3000	≥ 80	99664500
	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99665200
	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	35,5	50.000	3700	3000	≥ 80	99666900
	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99667600
	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	35,5	50.000	3700	3000	≥ 80	99668300
	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	35,5	50.000	3700	3000	≥ 80	99669000

Interact Ready lighting

Product type	Code	Wattage	Levensduur	Licht-opbrengst	Kleur-temperatuur	CRI	EOC code
		W	hrs	lm	K		
CoreLine opbouwarmatuur Interact Ready met noodverlichting (ELB3) 	SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 OC	39	50.000	3700	4000	≥ 80	99670600
	SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 NOC	39	50.000	3700	4000	≥ 80	99671300
	SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	39	50.000	3700	4000	≥ 80	99672000
	SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	39	50.000	3700	4000	≥ 80	99673700
MasterConnect LEDtube T8 Ultra Output 	MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W830 T8	16,5	50.000	2300	3000	≥ 80	77342000
	MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W840 T8	16,5	50.000	2500	4000	≥ 80	77344400
	MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W865 T8	16,5	50.000	2500	6500	≥ 80	77346800
	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8	25,5	50.000	3400	3000	≥ 80	77348200
	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8	25,5	50.000	3700	4000	≥ 80	77350500
MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W865 T8	25,5	50.000	3700	6500	≥ 80	77352900	

Product type	Code	EOC code
Philips schakelaar Interact Ready 	UID8450/10 ZGP Switch Dim 2B	44931800
Philips aanwezigheidsensor Interact Ready 	OCC SENSOR IA CM IP42 WH (alleen aanwezigheid) OCC-DL SENSOR IA CM IP142 WH (aanwezigheid + daglicht) NEW	77752700 77754100
Interact Pro wireless gateway 	LCN1840/05 Wireless Gateway EU	77579000

PHILIPS

LED-verlichting

Jouw gids met Philips LED producten

Alle details binnen handbereik