



LED Retrofit

*Lámparas LED MR16 GU5.3
100-240V~
Ideales para iluminación
general o de acentuación,
Donde se requiere concentrar
la Iluminación en un lugar
especifico*

Reflector LED MR16 ON-OFF

Acentúe sus espacios ahorrando energía

La familia de Spots LED MR16 GU5.3 con conexión directa a línea 100-240V de Philips para aplicaciones interiores, representan la nueva generación de lámparas para la iluminación de acentuación LED.

Su fácil instalación, además de segura conexión con su socket integrado, permite el perfecto funcionamiento bajo las normas más rigurosas de la industria.

Características

- Ahorran hasta un 91% de energía
- Sin necesidad de transformador
- Conexión directa a línea 100-240V~
- Incluye Socket de seguridad
- Angulo de 36°
- Disponibles en 3W y 4.5W de potencia
- Color de luz blanca cálida de 3000K y 6500K
- Vida útil promedio de 15, 000 horas
- Alta eficiencia energética al compararse con lámparas Halógenas
- Versiones equivalente a 50W y 35W comparado con una lámpara Halógena
- No atenuable

PHILIPS

Aplicaciones

- Iluminación de acento o general
- Es el remplazo perfecto de halógenas dicroicas MR16
- Aplicaciones donde se requiera iluminación de acento como pasillos, corredores, vitrinas, empotrados de techo, etc.
- Para un mayor ahorro de energía, reemplace los puntos de luz que más utiliza

Información Técnica


Clave	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje de Operación (V)	Base	Bulbo	Grados de Apertura	Vida Promedio (Hrs)	Flujo Luminoso (lm)	Eficacia Luminosa (lm/W)
335810	929001274212	10	3W	3000K	100-240V	GU 5.3	MR16	36	15,000	230	77
335828	929001274612	10	3W	6500K	100-240V	GU 5.3	MR16	36	15,000	230	77
335836	929001274412	10	4.5W	3000K	100-240V	GU 5.3	MR16	36	15,000	400	89
335851	929001274812	10	4.5W	6500K	100-240V	GU 5.3	MR16	36	15,000	400	89

Equivalencias

Potencia	Clave	Descripción del Producto	Equivalencia a un Halógeno de:
3W	335810	Essential MR16 3-35W 36D 830 100-240V	35W
3W	335828	Essential MR16 3-35W 36D 865 100-240V	35W
4.5W	335836	Essential MR16 4.5-50W 36D 830 100-240V	50W
4.5W	335851	Essential MR16 4.5-50W 36D 865 100-240V	50W

Dimensiones (mm)

Potencia	C	D
3W	49	51
4.5W	49	51




Posición de Encendido



Universal

Base



GU5.3



@Philipsilumina

Philips Mexicana S.A. de C.V.
Av. La Palma No. 6 Col. San Fernando
La Herradura, 52784
Huixquilucan, Estado de México
Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 o 5269 9139
smartlight.mexico@philips.com
www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Julio de 2016
Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.