



Philips LED GU10


Bombilla LED atenuable para reemplazo de halógenos de 50W que entrega una salida de luz direccional de color cálido.

Esta bombilla entrega la misma calidad e intensidad de luz que una lámpara halógena de 50W. Este producto es ideal para una gran variedad de aplicaciones, incluyendo iluminación general, arquitectónica o paisajismo.



Características técnicas

- 90% de ahorro de energía comparada con una bombilla halógena
- Larga vida útil de 15,000 horas (F50, L70)
- Opera a 120V para ser conectadas directamente a red mediante una base GU10
- Atenuable (Dimerizable).
- 3000K
- Ángulo de apertura: 36 grados
- No contiene mercurio



12NC	Descripción	Potencia	Reemplaza	Ángulo de apert.	Factor de potencia	Color Temp.	Flujo	Vida útil	Candelas	IRC
		W	W	o		K	Lm	hrs	cd	
929001266441	LEDspot GU10 6-50W D 830 36D 120V PF	6	50	36	0.85	3000	400	15,000	600	80