

Produkt	Wattforbrug W	Levetid Timer	Lumen lm	Farve- temperatur K	Ra	Produktbeskrivelse	EAN-kode
Philips CoreLine downlight Interact Ready	22	50.000 L70	2.100	3.000	≥ 80	DN140B LED20S/830 IA1 HVID	8710163326122
	22	50.000 L70	2.100	4.000	≥ 80	DN140B LED20S/840 IA1 HVID	8710163326139
	22	50.000 L70	2.100	3.000	≥ 80	DN140B LED20S/830 IA1 ALU	8710163326146
	22	50.000 L70	2.100	4.000	≥ 80	DN140B LED20S/840 IA1 ALU	8710163326153
Philips CoreLine slim downlight Interact Ready	27	50.000 L70	2.000	3.000	≥ 80	DN135B LED20S/830 IA1 HVID	8718699389222
	27	50.000 L70	2.000	4.000	≥ 80	DN135B LED20S/840 IA1 HVID	8718699389246
Philips CoreLine- panel Interact Ready	35	50.000 L75	3.600	4.000	≥ 80	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 NOC	8718699385163
	35	50.000 L75	3.400	3.000	≥ 80	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 NOC	8718699385170
	35	50.000 L75	3.600	4.000	≥ 80	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 NOC	8718699385194
	35	50.000 L75	3.600	4.000	≥ 80	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 OC	8718699385200
	35	50.000 L75	3.400	3.000	≥ 80	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 OC	8718699385217
	35	50.000 L75	3.600	4.000	≥ 80	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 OC	8718699385231
Philips CoreLine IP65 industri- armatur Interact Ready	36,5	50.000 L75	4.100	4.000	≥ 80	WT120C LED40S/840 IA1 1200mm	8718699397135
	49,5	50.000 L75	6.000	4.000	≥ 80	WT120C LED60S/840 IA1 1500mm	8718699397142
Philips CoreLine indbygget Interact Ready	35,5	50.000 L75	3.700	4.000	≥ 80	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 OC	8718696996485
	35,5	50.000 L75	3.700	4.000	≥ 80	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	8718696996492
	35,5	50.000 L75	3.700	4.000	≥ 80	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	8718696996508
	35,5	50.000 L75	3.700	4.000	≥ 80	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	8718696996515
	35,5	50.000 L75	3.700	4.000	≥ 80	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	8718696996539
	35,5	50.000 L75	3.700	4.000	≥ 80	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	8718696996546
	35,5	50.000 L75	3.700	4.000	≥ 80	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	8718696996560
	35,5	50.000 L75	3.700	4.000	≥ 80	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	8718696996577
Philips CoreLine påbygget armatur Interact Ready	35,5	50.000 L75	3.700	4.000	≥ 80	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	8718696996621
	35,5	50.000 L75	3.700	4.000	≥ 80	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	8718696996638
	35,5	50.000 L75	3.700	3.000	≥ 80	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	8718696996645
	35,5	50.000 L75	3.700	4.000	≥ 80	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	8718696996652
	35,5	50.000 L75	3.700	3.000	≥ 80	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	8718696996669
	35,5	50.000 L75	3.700	4.000	≥ 80	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	8718696996676
	35,5	50.000 L75	3.700	3.000	≥ 80	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	8718696996683
	35,5	50.000 L75	3.700	3.000	≥ 80	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	8718696996690

Produkt	Wattforbrug W	Levetid Timer	Lumen lm	Farve- temperatur K	CRI	Produktbeskrivelse	EAN-kode
Philips MasterConnect LED-lysrør T8 Ultra Output	16,5	50.000	2.300	3.000	≥ 80	MAScon LED-lysrør IA 1200mm UO 16.5W830 T8	8718696773420
	16,5	50.000	2.500	4.000	≥ 80	MAScon LED-lysrør IA 1200mm UO 16.5W840 T8	8718696773444
	16,5	50.000	2.500	6.500	≥ 80	MAScon LED-lysrør IA 1200mm UO 16.5W865 T8	8718696773468
	25,5	50.000	3.400	3.000	≥ 80	MAScon LED-lysrør IA 1500mm UO 25.5W830 T8	8718696773482
	25,5	50.000	3.700	4.000	≥ 80	MAScon LED-lysrør IA 1500mm UO 25.5W840 T8	8718696773505
	25,5	50.000	3.700	6.500	≥ 80	MAScon LED-lysrør IA 1500mm UO 25.5W865 T8	8718696773529

Produkt	Produktbeskrivelse	EAN-kode
Philips trådløs kontakt 2 knap Interact Ready	UID8450/10 ZGP dæmpningskontakt 2B	8718696449318
Philips trådløs kontakt 4 knap	UID8460/10 ZGP Switch Scene Recall 4B	8718696448632
Philips tilstedeværelsessensor Interact Ready	OCC SENSOR IA CM IP42 HVID	8718696777527
Philips tilstedeværelse- og dagslyssensor Interact Ready	OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH	8718696777541

Flere oplysninger kan fås på adressen www.philips.dk/interact-ready

interact Pro

Produkt	Produktbeskrivelse	EAN-kode
Interact Pro trådløs gateway	LCN1840/05 Wireless Gateway EU	8718696775790

Læs, hvordan Interact kan ændre din virksomhed
www.Interact-lighting.com