

PHILIPS

Ledivalaistus



Make light **work**

Tosi ammattilaisen valinta:
Philips ja SLO

Tutustu Philipsin valaisin-
ja lampputarjouksiin!
Kampanja voimassa 1.3.-30.4.2018

**REAL
PROs
REAL
QUALITY**

www.philips.fi/slo

Yhteistyökumppani:

SLO



CoreLine
downlight




CoreLine
SlimDownlight



CoreLine
recessed



CoreLine
panel



Upotettu
recessed spot



CoreLine
projector



CoreLine
surface



CoreLine
wall-mounted



CoreLine
batten



CoreLine
waterproof IP65



CoreLine
high-bay



CoreLine
trunking



CoreLine
tempo



CoreLine
bollard

Tyylikkää, energiaa
säästävät, edulliset ja helposti
asennettavat valaisimet.
www.philips.fi/coreline

CoreLine. Ratkaisu kaikkiin tiloihin

Urakoitsijat etsivät aina tapoja säästää aikaa ja rahaa laadusta tinkimättä. CoreLine-valaisinvalikoiman laadun ja eri vaihtoehtojen ansiosta perinteiset valaisimet voidaan korvata suoraan. Poista vanha valaisin ja asenna tilalle uusi CoreLine-ratkaisu. Ei kalliita uudelleenjohtotuksia. Ei uusia asennuspisteitä. Eikä yhtään hukkaan heitettyä aikaa.

Edut

- Ledivalaisimet kaikkiin tarkoituksiin maailman johtavalta valaisinvalmistajalta
- Energiansäästö jopa 80 %*
- Vaihdeettavissa suoraan perinteisten valaisimien tilalle
- Käyttöikä 50 000 tuntia

Nyt saat
5
vuoden
takuun!*

*Vakiotakuun voi jatkaa viiteen vuoteen rekisteröimällä CoreLine-valaisimet verkkosivuillemme.

*Perinteisiin valaisimiin verrattuna

TrueForce LED HPI – Tärkeimmät ominaisuudet



*Soveltuu suoraan vanhan lampun tilalle!
Lampun ominaisuus varmistaa, että valaisimessa oleva sytytin ei toimi, sillä jatkuva sytytys saattaisi aiheuttaa ylikuumentumista ja sähkömagneettisia häiriöitä. Lisäksi ominaisuuden ansiosta järjestelmät, joissa on sytyttimen toimintahäiriö tai joissa ei ole sytytintä lainkaan, toimivat normaalisti.

TrueForce syväsäteilijöihin teollisuudessa ja myymälöissä. Säästä energiaa ja tuo täydellinen valaistus jokaiseen tilaan.

Ensimmäinen plug & play -LED-lamppuvaihtoehto syväsäteilijöihin korkeiden tilojen valaistuksessa. Teollisuuteen ja myymälöihin tarkoitetut TrueForce LED-lamput ovat edullinen vaihtoehto, joilla olemassa olevat valaisimet on helppo päivittää LED-lampuilla. Se korvaa HPI/HQI-, SON/HPS- ja HPL/HQL-lamput esimerkiksi teollisuudessa ja suurten myymälöiden korkeiden tilojen valaistuksessa. Lamput ovat täysin yhteensopivia 250 W:n BHL- ja BSN-liitäntälaitteiden kanssa. 400 W-versiot saatavilla Q1 2018. TrueForce on saatavilla kapealla ja leveällä keilakulmalla, minkä ansiosta saat kohteeseesi juuri oikeanlaisen valonjaon. Sen parannettu värintoistoindeksi (Ra 80) parantaa työturvallisuutta ja tuottavuutta teollisuudessa sekä tekee tuotteista houkuttelevampia ja parantaa asiakaskokemuksia myymälöissä. TrueForce-lamput ovat yksinkertaisin tapa siirtä LED-valaistukseen ilman suuria alkuinvestointeja.



Päivitä teollisuus- ja myymälävalaistus LED-lampuilla ja hyödy **välittömästä säästöstä ja pienestä alkuinvestoinnista**

- Helppo ja nopea plug & play -asennus
- Nopea takaisinmaksu jopa kahdessa vuodessa
- Helppo käyttöönotto – turvallisempi ja nopeampi – olemassa olevaa valaisinta ei tarvitse vaihtaa
- Alhainen energiankulutus
- Paranna käyttäjien viihtyvyyttä, turvallisuuden tunnetta ja tuottavuutta
- Alhaisen lämmönsiirron ansiosta ympäristö on viileämpi ja ilmastointikustannukset pienenevät (erityisesti myymälätiloissa ja ilmastoiduissa varastoissa/tehtaissa)

Helppo plug & play -asennus

HPL 250 W	LED 88 W
HPI 250 W	LED 88 W
SON 250 W	LED 88 W
HPL 400 W	LED 145 W
HPI 400 W	LED 145 W
SON 400 W	LED 145 W



Philipsin Make light work

-kampanjatuotteet 1.3. – 30.4.2018

Tutustu Philipsin valaisin- ja lampputarjouksiin, jotka ovat voimassa 1.3. - 30.4.2018 kaikissa SLO:n myymälöissä ja verkkokaupassa.

	Tuotteen kuvaus	Teho LED	Elinikä L70B50	Säästä jopa	Valaisimen valovirta	Väri- lämpötila	Värin- toisto- indeksi	Sähkö- numero
--	-----------------	----------	----------------	-------------	----------------------	-----------------	------------------------	---------------



CoreLine panel

>> [Katso asennusvideo tästä](#)

	W	hrs	%	lm	K		
RC127V LED36S/840 PSD W60L60 OC	36	50 000	50	3 600	4 000	≥ 80	42 598 77
RC132V LED36S/840 PSU W60L60 NOC	36	50 000	50	3 600	4 000	≥ 80	42 503 03

LEDxxS = x x00 lm, 840 = Ra > 80 & 4 000 K, PSU = Ei-säädettävä liitäntälaitte, PSD = Säädettävä liitäntälaitte (DALI), W60L60 = leveys 600 mm & pituus 600 mm, OC = Office compliant, täyttää sisätyöpaikkojen valaistusstandardin EN 12464-1 vaatimukset häikäisyrajoituksesta (UGR < 19), NOC = Non-Office Compliant, ei täytä em. vaatimuksia



CoreLine waterproof IP65

>> [Katso asennusvideo tästä](#)

	W	hrs	%	lm	K		
WT120C LED40S/840 PSU TW3 L1200	41	50 000	43	4 000	4 000	≥ 80	43 511 74
WT120C LED60S/840 PSU TW3 L1500	57	50 000	51	6 000	6 000	≥ 80	43 511 76

LEDxxS = x x00 lm, 840 = Ra ≥ 80 & 4 000 K, PSU = Ei-säädettävä liitäntälaitte, TW3 = 3-vaiheinen läpijohdotus, L1200 = pituus 1200 mm, L1500 = pituus 1500 mm



CoreLine recessed spot Gen3

>> [Katso asennusvideo tästä](#)

	W	hrs	%	lm	K		
RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	8	50 000	85	650	3 000	≥ 80	42 503 45
RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	8	50 000	85	650	4 000	≥ 80	42 503 49
RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	8	50 000	85	650	3 000	≥ 80	42 503 42
RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	8	50 000	85	650	4 000	≥ 80	42 503 48

LED6 = 650 lm, 32 = keilakulma 32°, 830 = Ra 85 & 3 000 K, 840 = Ra 85 & 4 000 K, PSR = säädettävä liitäntälaitte, WH = valkoinen, ALU = harjattu alumiini, PI6 = kytkentärasia, jossa jousiliitinkytkentäräma -o- 3x2.5 mm2 ja vedonpoistin

Lue lisää Philips CoreLine -valaisimista klikkaamalla tästä

	Tyyppi	Teho LED	Teho perinteinen	Polttoikä	Säästä jopa	Valovirta	Keila- kulma	Väri- lämpötila	Energia- luokka	Värin- toisto- indeksi	Sähkö- numero
--	--------	----------	------------------	-----------	-------------	-----------	--------------	-----------------	-----------------	------------------------	---------------



TrueForce LED HPI syväsäteilijöihin

	W	W	hrs	%	lm	°	K				
TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 60D	88	250	50,000	65	11 000	60	4000	A+	80		47 288 58
TForce LED HPI ND 110-88W E40 840 120D	88	250	50,000	65	11 000	120	4000	A+	80		47 288 59
TForce LED HPI ND 200-145W E40 840 60D	145	400	50,000	64	20 000	60	4000	A+	80		47 288 60
TForce LED HPI ND 200-145W E40 840 120D	145	400	50,000	64	20 000	120	4000	A+	80		47 288 61

ND = ei-himmennettävä, 110-88W = valovirta 11 000 lm & teho 88W, 200-145W = valovirta 20 000 lm & teho 145W, E40 = kanta E40, 840 = värintoistoindeksi Ra 80 & värlämpötila 4000 K, 60D = keilakulma 60°, 120D = keilakulma 120°

Lue lisää Philips TrueForce -lampuista klikkaamalla tästä

Philipsin Make light work

-kampanjatuotteet 13 - 30.4.2018

	Tyyppi	Teho LED	Teho perinteinen	Yhteen-sopivuus	Polttoikä	Säästä jopa	Valovirta	Keila-kulma	Väri-lämpö-tila	Energia-luokka	Väri-toisto-indeksi	Sähkö-numero
--	--------	----------	------------------	-----------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------------	----------------	---------------------	--------------



MASTER LEDtube T8 High Output - magneettiselle kuristimelle ja verkkovirralla

	W	W		hrs	%	lm	°	K			
1500mm HO 20W 840 T8 ROT	20	58	EM/230V	50,000	66	3 100	160	4000	A++	83	47 205 92
1200mm HO 14W 840 T8 ROT	14	36	EM/230V	50,000	61	2 100	160	4000	A++	83	47 215 30

HO = High Output, 840 = Ra 83 & 4 000 K, T8 = putken halkaisija 28 mm, ROT = käännettävät päädyt

	Tyyppi	Teho LED	Teho perinteinen	Yhteen-sopivuus	Polttoikä	Säästä jopa	Valovirta	Keila-kulma	Väri-lämpö-tila	Energia-luokka	Väri-toisto-indeksi	Sähkö-numero
--	--------	----------	------------------	-----------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------------	----------------	---------------------	--------------



MASTER LEDtube T8 High Output - elektroniselle liitälaitteelle

	W	W		hrs	%	lm	°	K			
1500mm HF HO 20W 840 T8 ROT	20	58	HF	50,000	66	3 100	160	4000	A++	83	47 215 27

HF = soveltuu elektroniselle liitälaitteelle, HO = High Output, 840 = Ra 83 & 4 000 K, T8 = putken halkaisija 28 mm, ROT = käännettävät päädyt

Lue lisää Philips MASTER LED-valoputkista klikkaamalla tästä
www.philips.fi/master-ledtube

Tarkista liitälaitteen yhteensopivuus
osoitteesta www.philips.fi/master-ledtube

