



Version rail 3 allumages



Version patère



3 ANS DE GARANTIE



INTENSITÉ  
NON RÉGLABLE



# CoreLine Projecteur

L'évidence LED

**Nouveau**

Projecteur élégant et efficace

- Projecteur compétitif  
Version rail 3 allumages et patère, 800 et 2400 lm
- Maintenance réduite  
Durée de vie 30 000 heures
- Idéal pour les commerces de proximité




**PHILIPS**

## Informations techniques


- Projecteur pour rail 3 allumages et patère
- Finition Noire
- Faisceau semi-extensif (24°)
- Température de couleur : 3000 et 4000K, IRC >80
- Chromaticité : SDCM <5
- Durée de vie (à 25°C) : L70B50 30 000 h
- Flux équivalent à une halogène 50W 12V (800 lm) et CDM 35W (2400 lm)
- Driver intégré : refroidissement passif



Version 800 lm



Version 2400 lm



Dimensions en mm

Version Rail

Version Patère

## Domaines d'application

Vitrines, Hôtels, Grandes surfaces, Magasins


## Pour commander

Désignation	Flux utile (lm)	Puissance (W)	Temp. de couleur (K)	Efficacité système (lm/W)	Catégorie de remise	Prix € (HT)	Code
<b>Version 800 lm, Rail 3C, 24°, Pas de gradation (PSU), Noir (BK)</b>							
ST120T LED8S-24-/830 PSU BK	800	12	3000	67	A	80,00	<b>069424</b>
ST120T LED8S-24-/840 PSU BK	800	12	4000	67	A	80,00	<b>069431</b>
<b>Version 800 lm, Patère, 24°, Pas de gradation (PSU), Noir (BK)</b>							
ST120C LED8S-24-/830 PSU BK	800	12	3000	67	A	80,00	<b>069448</b>
ST120C LED8S-24-/840 PSU BK	800	12	4000	67	A	80,00	<b>069455</b>
<b>Version 2400 lm, Rail 3C, 24°, Pas de gradation (PSU), Noir (BK)</b>							
ST120T LED24S-24-/830 PSU BK	2400	34	3000	70	A	100,00	<b>069462</b>
ST120T LED24S-24-/840 PSU BK	2400	34	4000	70	A	100,00	<b>069479</b>
<b>Version 2400 lm, Patère, 24°, Pas de gradation (PSU), Noir (BK)</b>							
ST120C LED24S-24-/830 PSU BK	2400	34	3000	70	A	100,00	<b>069486</b>
ST120C LED24S-24-/840 PSU BK	2400	34	4000	70	A	100,00	<b>069493</b>

## Exemple : remplacement d'un spot halogène 50W 12V par un CoreLine Projecteur 800 lm

Prix par kWh : 0,10 € sur la base de 3120 h/an, 8 €/changement de lampe (lampe + main d'œuvre)

### Surcoût initial amorti en moins de 6 mois



©2015 Koninklijke Philips N.V.

Tous droits réservés. La reproduction partielle ou totale est interdite sans l'accord écrit préalable du titulaire des droits d'auteur. L'information présentée dans ce document ne participe d'aucun devis ou contrat, est réputée être exacte et fiable et peut être changée sans notification.

L'éditeur décline toute responsabilité à raison de son utilisation. Sa publication ne confère aucun droit d'utilisation sur un quelconque brevet - ou autre titre de propriété industrielle ou intellectuelle quel qu'il soit.

## Une économie totale de 282€ sur la durée de vie du luminaire

	Spot Halogène 50W 12V	CoreLine Projecteur 800 lm
Puissance consommée (W)	55	11
Investissement Initial Client Final (€)	60,00	74,00
Durée de vie (heures)	2 000	30 000
Coûts énergétique par an (€)	17,20	3,40
Coûts de maintenance par an (€)	15,60	0,00
Coûts totaux par an (€)	32,80	3,40
Economie globale par an (€)		29,00
Economie globale sur durée de vie du luminaire (€)		282,00