


# PHILIPS

## Albireo

45094/31/16 Blanc



**Spot encastrable individuel** Design (2700K) base métal  
Coloris Blanc. Tête orientable .  
Transfo intégré

### Source Lumineuse

1x4W LED Philips  
2700 Kelvin  
420 Lumen  
Durée de vie = 20.000 heures  
Allumage instantané



- Lumière blanche chaude – **2700K**
- Diffusion uniforme
- Forte luminosité



- Très longue durée de vie
- Jusqu'à 80% d'économie d'énergie
- par rapport à une source conventionnelle

### Information technique

220V - 240V / 50 - 60 Hz  
IP 20  
Classe 2  
Dimensions:  
ø: 84mm  
Profondeur d'encastrement: 55mm  
ø de découpe: 67mm

# PHILIPS

## Albireo

45095/31/16 Blanc



**Spot** encastrable individuel Design (**4000K**) base métal finition Blanc . Tête orientable .  
Transfo intégré

### Source Lumineuse

5 W LED

4000 Kelvin

440 Lumen

Durée de vie = 20.000 heures

Allumage instantané



- Lumière froide – **4000K**
- Diffusion uniforme
- Forte luminosité



- Très longue durée de vie
- Jusqu'à 80% d'économie d'énergie
- par rapport à une source conventionnelle

### Information technique

220V - 240V / 50 - 60 Hz

IP 20

Classe 2

Dimensions:

ø: 84mm

Profondeur d'encastrement: 55mm

ø de découpe: 67mm

