

# PHILIPS

## Twirly

31814/31/16 Blanc



Utilisation multiple : applique ou plafonnier

Plafonnier base et diffuseur synthétique  
Design minimaliste forme disque extra plat  
Équipé de Led (2700K) permettant une diffusion uniforme de la lumière  
L'alliance de la Led et du diffuseur synthétique réduit l'éblouissement et les zones d'ombre  
Pas d'émission d'UV et d'infrarouge  
Utilisation multiple : applique ou plafonnier

### Source Lumineuse

1 x 12W Philips LED

1 x 810 Lumen

Durée de vie= 20.000 Heures

Allumage instantané



• Lumière blanche chaude – **2700K**

• Diffusion uniforme

• Forte luminosité



• Très longue durée de vie

• Jusqu'à 80% d'économie d'énergie par rapport à une source conventionnelle

### Information technique

110V – 240V / 50- 60 Hz

IP 20

Classe I

Dimensions:

∅ 290 mm

↕60 mm

# PHILIPS

## Twirly

31815/31/16 Blanc



Utilisation multiple : applique ou plafonnier

Plafonnier base et diffuseur synthétique  
Design minimaliste forme disque extra plat  
Équipé de Led (3000K) permettant une diffusion uniforme de la lumière  
L'alliance de la Led et du diffuseur synthétique réduit l'éblouissement et les zones d'ombre  
Pas d'émission d'UV et d'infrarouge  
Utilisation multiple : applique ou plafonnier

### Source Lumineuse

1 x 17W Philips LED

1 x 1100 Lumen

Durée de vie= 20.000 Heures

Allumage instantané



• Lumière blanche chaude – **2700K**

• Diffusion uniforme

• Forte luminosité



• Très longue durée de vie

• Jusqu'à 80% d'économie d'énergie par rapport à une source conventionnelle

### Information technique

110V – 240V / 50- 60 Hz

IP 20

Classe I

Dimensions:

∅ 350 mm

↕ 60 mm

# PHILIPS

## Twirly

31814/31/17 Blanc



Utilisation multiple : applique ou plafonnier

Plafonnier base et diffuseur synthétique  
Design minimaliste forme disque extra plat  
Équipé de Led (4000K) permettant une diffusion uniforme de la lumière  
L'alliance de la Led et du diffuseur synthétique réduit l'éblouissement et les zones d'ombre  
Pas d'émission d'UV et d'infrarouge  
Utilisation multiple : applique ou plafonnier

### Source Lumineuse

1 x 12W Philips LED  
1 x 810 Lumen

Durée de vie= 20.000 Heures  
Allumage instantané



- Lumière blanc froid– **4000K**
- Diffusion uniforme
- Forte luminosité



- Très longue durée de vie
- Jusqu'à 80% d'économie d'énergie par rapport à une source conventionnelle

### Information technique

110V – 240V / 50- 60 Hz

IP 20

Classe I

Dimensions:

∅ 290 mm

↕60 mm

# PHILIPS

## Twirly

31815/31/17 Blanc



Utilisation multiple : applique ou plafonnier

Plafonnier base et diffuseur synthétique  
Design minimaliste forme disque extra plat  
Equipé de Led (4000K) permettant une diffusion uniforme de la lumière  
L'alliance de la Led et du diffuseur synthétique réduit l'éblouissement et les zones d'ombre  
Pas d'émission d'UV et d'infrarouge  
Utilisation multiple : applique ou plafonnier

### Source Lumineuse

1 x 17W Philips LED  
1 x 1100 Lumen

Durée de vie= 20.000 Heures  
Allumage instantané



- Lumière blanc froid- **4000K**
- Diffusion uniforme
- Forte luminosité



- Très longue durée de vie
- Jusqu'à 80% d'économie d'énergie par rapport à une source conventionnelle

### Information technique

110V – 240V / 50- 60 Hz

IP 20

Classe I

Dimensions:

∅ 350 mm

↕60 mm