

## Asterope

59180/31/16 Blanc

59180/48/16 Alu

**Spot individuel (2700K)** base métal disponible en finition blanc et alu. Tête orientable  
Equipé d'un transfo.  
Compatible avec variateur d'intensité



### Source lumineuse

1 x 4,5W LED  
1 x 320 Lumen  
Durée de vie= 15.000 heures  
Allumage instantané



- Lumière blanche chaude – **2700K**
- Diffusion uniforme
- Forte luminosité



- Très longue durée de vie
- Jusqu'à 80% d'économie d'énergie par rapport à une source conventionnelle



Compatible variateur

### Information technique

220V - 240V / 50 - 60 Hz  
IP 20  
Classe 1  
Dimensions:  
Ø 122mm  
Ø de découpe 112mm  
Profondeur d'encastrement 49mm mini

