

## Porrima

59190/17/16 Acier brossé



**Spot encastrable individuel (2700K)** base métal disponible en finition acier brossé . Equipé d'un transfo Compatible avec variateur d'intensité

### Source lumineuse

1 x 4,5W LED  
1 x 330 Lumen  
Durée de vie= 20.000 heures  
Allumage instantané



- Lumière blanche chaude – **2700K**
- Diffusion uniforme
- Forte luminosité



- Très longue durée de vie
- Jusqu'à 80% d'économie d'énergie par rapport à une source conventionnelle



Compatible variateur

### Information technique

220V - 240V / 50 - 60 Hz

IP 20

Classe 1

Dimensions:

Ø 100mm

Ø de découpe 92mm

Profondeur d'encastrement 49mm

