



# Formvollendetes Design ohne Kühlrippen

Philips CorePro LEDcandle und CorePro LEDcluster  
Jetzt auch als 40 W Ersatz

**Produktvorteile:**

- LED-Retrofit-Lampen geeignet für den direkten Ersatz von Standardglühlampen in Kerzen- und Tropfenform mit E14/E27 (230 V)
- Über 80% Energieeinsparung im Vergleich zu Standardglühlampen bei vergleichbarer Lichtleistung und Zeitspanne

**Produktbeschreibung:**

- Echtes Glühlampen-Warmweiß mit 827
- Gute Farbwiedergabe
- 15.000 Stunden Nutz-Lebensdauer
- Nicht dimmbar
- 1 Jahr Gewährleistung



**PHILIPS**

### Produkteigenschaften:

- Sorgt für eine angenehme Atmosphäre
- Sehr niedriger Energieverbrauch
- Nicht dimmbar
- Keine IR- und UV-Strahlung, geringe Wärmeentwicklung
- Geringe Wartungs- und Wechselkosten
- Schnelle Amortisation


### Anwendungen:

- Zur Anwendung in der dekorativen Beleuchtung v.a. in Hotels, Shops, Bars, Restaurants sowie im privaten Haushalt
- Für Innenanwendungen in offenen/belüfteten Leuchten; ideal für Kronleuchter und offene Designer Leuchten
- Temperaturbereich: -20 °C bis +45 °C Raumtemperatur

### Sicherheitshinweis:

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet

Technische Daten														
Vertriebstext	Leistung (W)	Ersatz für (W)	Lichtstrom (lm)	Lm/W	Sockel	Kolbenform	R <sub>a</sub> -Wert	Nutzlebensdauer (h)	Dimmbar		VE		Bestell-Nr. 8718291...	
CorePro LEDcandle 3-25W E14 827	3	25	250	83	E14	B39	80	15.000	nein	A+	10	ja	78701300	
CorePro LEDluster 3-25W E14 827	3	25	250	83	E14	P48	80	15.000	nein	A+	10	ja	78703700	
CorePro LEDluster 3-25W E27 827	3	25	250	83	E27	P48	80	15.000	nein	A+	10	ja	78705100	
CorePro LEDcandle 6-40W E14 827	6	40	470	78	E14	B39	80	15.000	nein	A+	10	ja	76238600	
CorePro LEDluster 6-40W E14 827	6	40	470	78	E14	P48	80	15.000	nein	A+	10	ja	76240900	



Abmessungen max. (mm)		
Form	C	D
CorePro LEDcandle 3 W/6W E14	113	39
CorePro LEDluster 3 W/6W E14	95	48
CorePro LEDluster 3 W E27	91	48



© 2014 Philips GmbH, Unternehmensbereich Lighting

Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Copyright-Inhabers zulässig. Die Angaben in diesem Dokument sind weder Angebots- noch Vertragsbestandteile. Sie werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt und können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden. Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für die Folgen, die sich aus der Nutzung dieser Angaben ergeben. Die Veröffentlichung dieser Angaben beinhaltet oder verleiht keinerlei patentrechtliche Lizenz oder anderweitige gewerbliche oder geistige Eigentumsrechte. WM-Nr. 4133, Stand 08/2014

Layout & Produktion: Philips Lighting, Hamburg

[www.philips.de/lighting](http://www.philips.de/lighting) • [www.philips.at/lighting](http://www.philips.at/lighting) • [www.philips.ch/lighting](http://www.philips.ch/lighting)