



# Innovatives Design für Ihren Kronleuchter

**MASTER LEDcandle und MASTER LEDluster**  
Kerzen und Tropfenlampen – jetzt auch als 40 W Ersatz

**Produktvorteile:**

- LED-Retrofit-Lampen geeignet für den direkten Ersatz von Standardglühlampen in Kerzen- und Tropfenform mit E14/E27 Sockel
- Über 80% Energieeinsparung im Vergleich zu Standardglühlampen bei vergleichbarer Lichtleistung und Zeitspanne
- Dimmbar

**Produktbeschreibung:**

- Echtes Glühlampen-Warmweiß mit 827
- Sehr gute Farbwiedergabe
- Nur in klarer Ausführung
- Neue Prismen-Optik (Lotus-Linse)
- Lampensockel ist elfenbeinfarrend – passend zu den meisten Kronleuchtern
- 20.000 bzw. 25.000 Stunden Nutz-Lebensdauer



**PHILIPS**

## Produkteigenschaften:



- Gleichmäßige Lichtverteilung zu allen Seiten
- Funkelnder Lichteffect durch neue Linse
- Keine IR- und UV-Strahlung, geringe Wärmeentwicklung
- Geringe Wartungs- und Wechselkosten

## Anwendungen:

- Zur Anwendung in der dekorativen Beleuchtung, v. a. in Hotels, Restaurants, Bars, historischen Gebäuden sowie im Privathaushalt
- Temperaturbereich: -20 °C bis + 45 °C Raumtemperatur
- Für Innenanwendungen in offenen/belüfteten Leuchten; ideal für Kronleuchter und offene Designer Leuchten
- Luftfeuchtigkeit max. 80%

## Sicherheitshinweis:

- Nicht für Gleichspannung geeignet
- Nicht für elektronische Schalter geeignet

Technische Daten														
Produktbezeichnung	Leistung Ersatz für		Im/W	Sockel	Kolbenform	Lichtstrom (lm)	Ra-Wert	Nutzlebensdauer (h)	Dimmbar		VE		Bestell-Nr. 8718291...	
	(W)	(W)												WEEE
MASTER LEDcandle 3,5-25W 827 E14 K DIM	3,5	25	71	E14	B39	250	>80	25.000	ja**	A+	10	ja	74319400	
MASTER LEDcandle 3,5-25W 827 E14 K DIM*	3,5	25	71	E14	BA39	250	>80	25.000	ja**	A+	10	ja	74321700	
MASTER LEDluster 3,5-25W 827 E14 K DIM	3,5	25	71	E14	P48	250	>80	25.000	ja**	A+	10	ja	74325500	
MASTER LEDluster 3,5-25W 827 E27 K DIM	3,5	25	71	E27	P48	250	>80	25.000	ja**	A+	10	ja	74327900	
MASTER LEDcandle 6-40W 827 E14 K DIM	6	40	78	E14	B39	470	>80	20.000	ja**	A+	10	ja	74182400	
MASTER LEDcandle 6-40W 827 E14 K DIM*	6	40	78	E14	BA39	470	>80	20.000	ja**	A+	10	ja	74184800	
MASTER LEDluster 6-40W 827 E14 K DIM	6	40	78	E14	P48	470	>80	20.000	ja**	A+	10	ja	74186200	
MASTER LEDluster 6-40W 827 E27 K DIM	6	40	78	E27	P48	470	>80	20.000	ja**	A+	10	ja	74188600	

\* Windstoßförmig

\*\* Aktuelle Dimmerliste unter: [www.philips.de/master-led-lampen](http://www.philips.de/master-led-lampen) • [www.philips.at/master-led-lampen](http://www.philips.at/master-led-lampen) • [www.philips.ch/master-led-lampen](http://www.philips.ch/master-led-lampen)




3,5W/6W

3,5W/6W

3,5W/6W

3,5W/6W



BA39/E14

B39/E14

P48/E14

P48/E27

Abmessungen max. (mm)		
Produktbezeichnung	C	D
MASTER LEDcandle 3,5W/6W BA39 E14	132	39
MASTER LEDcandle 3,5W/6W B39 E14	113	39
MASTER LEDluster 3,5W/6W P48 E14	95	48
MASTER LEDluster 3,5W/6W P48 E27	91	48



© 2014 Philips GmbH, Unternehmensbereich Lighting

Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Copyright-Inhabers zulässig. Die Angaben in diesem Dokument sind weder Angebots- noch Vertragsbestandteile. Sie werden nach bestem Wissen und Gewissen zur Verfügung gestellt und können ohne vorherige Benachrichtigung geändert werden. Der Herausgeber übernimmt keine Haftung für die Folgen, die sich aus der Nutzung dieser Angaben ergeben. Die Veröffentlichung dieser Angaben beinhaltet oder verleiht keinerlei patentrechtliche Lizenz oder anderweitige gewerbliche oder geistige Eigentumsrechte. WM-Nr. 4209, Stand 05/2014

Layout & Produktion: Mediengestaltung Hanus, Hannover

[www.philips.de/lighting](http://www.philips.de/lighting) • [www.philips.at/lighting](http://www.philips.at/lighting) • [www.philips.ch/lighting](http://www.philips.ch/lighting)