




Type/形式	CDM-EP/F 150W/830 Flusted / フロスト		Rated lamp wattage 定格ランプ電力	150W	Notice/記事 These values were measured after 100hour aging. これらの値は100時間点灯時の値			Issue 発行日	24.Aug.2007 2007年8月24日		
Structure / 構造			Character / 特性		Update records/ 訂正履歴	Approval 承認	Check 検図	Design 設計	Drawing 製図	Criterion 尺度	
Glass bulb ガラス球	形式 Type	E	Lamp Voltage 点灯電圧	V							96
	Diameter 径	55mm Max	Lamp current 点灯電流	A							1.8
Length	全長	139mm Max	Lumen output 全光束	lm							12300
Lamp cap	口金	E26	Colour temperature 色温度(参考)								3000
初特性 / Initial characteristics			Chromaticity coordinate X 色度座標 X								0.437
			Chromaticity coordinate Y 色度座標 Y								0.41
			Colour rendering index 平均演色評価数								84
			Rated lamp life 定格寿命	h							14000
			Burning position 点灯の向き	Any/任意							
					Drawing No. 図版	CDM-EP/F150W/830-1					




Type/形式	CDM-EP/F 150W/935 Flusted / フロスト		Rated lamp wattage 定格ランプ電力	150W	Notice/記事			Issue 発行日	24.Aug.2007 2007年8月24日	
Structure / 構造			Character / 特性		These values were measured after 100hour aging. これらの値は100時間点灯時の値			Update records/ 訂正履歴		
Glass bulb ガラス球	形式 Type	E	Lamp Voltage 点灯電圧	V						94
	Diameter 径	55mm Max	Lamp current 点灯電流	A						1.8
Length	全長	139mm Max	Lumen output 全光束	lm						12000
Lamp cap	口金	E26	Colour temperature 色温度(参考)							3500
			Chromaticity coordinate X 色度座標 X							0.394
			Chromaticity coordinate Y 色度座標 Y							0.39
			Colour rendering index 平均演色評価数							90
			Rated lamp life 定格寿命	h						14000
			Burning position 点灯の向き	Any/任意						
					Approval 承認	Check 検図	Design 設計	Drawing 製図	Criterion 尺度	
					Drawing No. 図版	CDM-EP/F150W/935-1				




Type/形式	CDM-EP/F 150W/942 Flusted / フロスト		Rated lamp wattage 定格ランプ電力	150W	Notice/記事 These values were measured after 100hour aging. これらの値は100時間点灯時の値			Issue 発行日	24.Aug.2007 2007年8月24日								
Structure / 構造			Character / 特性			Update records/ 訂正履歴			Drawing 製図		Criterion 尺度						
Glass bulb ガラス球	形式 Type	E	Lamp Voltage 点灯電圧	V	92								Approval 承認	Check 検図	Design 設計	Drawing 製図	Criterion 尺度
	Diameter 径	55mm Max	Lamp current 点灯電流	A	1.8												
Length	全長	139mm Max	Lumen output 全光束	lm	11500												
Lamp cap	口金	E26	Colour temperature 色温度(参考)		4200												
			Chromaticity coordinate X 色度座標 X		0.371								Drawing No. 図版		CDM-EP/F150W/942-1		
			Chromaticity coordinate Y 色度座標 Y		0.371												
			Colour rendering index 平均演色評価数		92												
			Rated lamp life 定格寿命	h	14000												
			Burning position 点灯の向き		Any/任意												



Type/形式	CDM-EP/F 150W/830 Flusted / フロスト		Rated lamp wattage 定格ランプ電力	150W	Notice/記事 These values were measured after 100hour aging. これらの値は100時間点灯時の値			Issue 発行日	24.Aug.2007 2007年8月24日		
Structure / 構造			Character / 特性		Update records/ 訂正履歴	Approval 承認	Check 検図	Design 設計	Drawing 製図	Criterion 尺度	
Glass bulb ガラス球	形式 Type	E	Lamp Voltage 点灯電圧	V							96
	Diameter 径	55mm Max	Lamp current 点灯電流	A							1.8
Length	全長	139mm Max	Lumen output 全光束	lm							12300
Lamp cap	口金	E26	Colour temperature 色温度(参考)								3000
初特性 / Initial characteristics			Chromaticity coordinate X 色度座標 X								0.437
			Chromaticity coordinate Y 色度座標 Y								0.41
			Colour rendering index 平均演色評価数								84
			Rated lamp life 定格寿命	h							14000
			Burning position 点灯の向き	Any/任意							
					Drawing No. 図版	CDM-EP/F150W/830-1					



Type/形式	CDM-EP150W/935 Clear / クリア		Rated lamp wattage 定格ランプ電力	150W	Notice/記事 These values were measured after 100hour aging. これらの値は100時間点灯時の値			Issue 発行日	24.Aug.2007 2007年8月24日										
Structure / 構造			Character / 特性			Update records/ 訂正履歴			Drawing 製図		Criterion 尺度								
Glass bulb ガラス球	形式 Type	E	Lamp Voltage 点灯電圧	V	94								Approval 承認	Check 検図	Design 設計	Drawing 製図		Criterion 尺度	
	Diameter 径	55mm Max		Lamp current 点灯電流	A														
Length	全長	139mm Max	Lumen output 全光束	lm	12500								Drawing 製図		Criterion 尺度				
Lamp cap	口金	E26	Colour temperature 色温度(参考)	3500															
初特性 / Initial characteristics			Chromaticity coordinate X 色度座標 X	0.394									Drawing 製図		Criterion 尺度				
			Chromaticity coordinate Y 色度座標 Y	0.39															
			Colour rendering index 平均演色評価数	90															
			Rated lamp life 定格寿命	h	14000														
			Burning position 点灯の向き	Any/任意													Drawing No. 図版	CDM-EP150W/935-1	



Type/形式	CDM-EP150W/942 Clear / クリア		Rated lamp wattage 定格ランプ電力	150W	Notice/記事			Issue 発行日	24.Aug.2007 2007年8月24日					
Structure / 構造			Character / 特性		These values were measured after 100hour aging. これらの値は100時間点灯時の値			Update records/ 訂正履歴						
Glass bulb ガラス球	形式 Type	E	Lamp Voltage 点灯電圧	V					92	Approval 承認	Check 検図	Design 設計	Drawing 製図	Criterion 尺度
	Diameter 径	55mm Max	Lamp current 点灯電流	A					1.8					
Length	全長	139mm Max	Lumen output 全光束	lm					12000					
Lamp cap	口金	E26	Colour temperature 色温度(参考)						4200					
			Chromaticity coordinate X 色度座標 X						0.371					
			Chromaticity coordinate Y 色度座標 Y						0.371					
			Colour rendering index 平均演色評価数						92					
			Rated lamp life 定格寿命	h					14000					
			Burning position 点灯の向き						Any/任意	Drawing No. 図版	CDM-EP150W/942-1			