



注意1) 器具には必ず前面ガラスを使用して下さい。

Type/形式	CDM-T Elite 35W/930 Clear / クリア		Rated lamp wattage 定格ランプ電力	39W	Notice/ 記事			Issue	発行日	4.Dec.2009 09年12月4日									
Structure / 構造			Character / 特性		These values were measured after 100hour aging. これらの値は100時間点灯時の値			Update records/ 訂正履歴											
Glass bulb ガラス球	形式 Type	T	Lamp Voltage 点灯電圧	V					85	Approval 承認	Check 検図	Design 設計	Drawing 製図	Criterion 尺度					
	Diameter 径	20mm Max	Lamp current 点灯電流	A					0.85										
Length	全長	103mm Max	Lumen output 全光束	lm					3500										
Lamp cap	口金	G12	Colour temperature 色温度(参考)						3000										
			Chromaticity coordinate X 色度座標 X						0.432										
			Chromaticity coordinate Y 色度座標 Y						0.396										
			Colour rendering index 平均演色評価数						90										
			Rated lamp life 定格寿命	h					12000										
			Burning position 点灯の向き	Any/任意											Drawing No. 図版	CDM-TElite35W/930-1			