



注意1) 器具には必ず前面ガラスを使用して下さい。

Type/形式	CDM-T Elite 70W/930 Clear / クリア		Rated lamp wattage 定格ランプ電力	73W	Notice/記事			Issue	発行日	10.Jan.2008 08年1月10日				
Structure / 構造			Character / 特性		These values were measured after 100hour aging. これらの値は100時間点灯時の値			Update records/訂正履歴						
Glass bulb ガラス球	形式 Type	T	Lamp Voltage 点灯電圧	V					87					
	Diameter 径	20mm Max	Lamp current 点灯電流	A					0.84					
Length	全長	108mm Max	Lumen output 全光束	lm					7300					
Lamp cap	口金	G12	Colour temperature 色温度(参考)						3000					
			Chromaticity coordinate X 色度座標 X						0.434	Approval 承認	Check 検図	Design 設計	Drawing 製図	Criterion 尺度
			Chromaticity coordinate Y 色度座標 Y						0.395					
			Colour rendering index 平均演色評価数						90					
			Rated lamp life 定格寿命	h					12000					
			Burning position 点灯の向き						Any/任意	Drawing No. 図版	CDM-TElite70W/930-1			