



注意1)器具には必ず前面ガラスを使用して下さい。

Type/形式	CDM-TC Elite 35W/930 Clear / クリア		Rated lamp wattage 定格ランプ電力	39W	Notice/記事			Issue	発行日	4.Dec.2009 09年12月4日	
Structure / 構造			Character / 特性		These values were measured after 100hour aging. これらの値は100時間点灯時の値			Update records/訂正履歴			
Glass bulb ガラス球	形式 Type	T	Lamp Voltage 点灯電圧	V							85
	Diameter 径	14mm Nom	Lamp current 点灯電流	A							0.5
Length	全長	85mm Max	Lumen output 全光束	lm							3500
Lamp cap	口金	G8.5	Colour temperature 色温度(参考)								3000
			Chromaticity coordinate X 色度座標 X								0.434
			Chromaticity coordinate Y 色度座標 Y		0.395						
			Colour rendering index 平均演色評価数		90						
			Rated lamp life 定格寿命	h	12000						
			Burning position 点灯の向き	Any/任意		Approval 承認	Check 検図	Design 設計	Drawing 製図	Criterion 尺度	
					Drawing No. 図版	CDM-TCElite35W/930-1					