



注意1) 器具には必ず前面ガラスを使用して下さい。

注意2) 必ずミニマスターカラー20W専用電子安定器にてご使用ください。

形 式	CDM-Tm 20W/830		定 格	22 W		記 事			設 計	09年12月04日	
構 造			特 性		①初特性は100時間点灯時 ②点灯方向が異なると光束や色温度、その他特性が変化する場合があります。			訂 正			
ガラス球	形 式	BT-5	ランプ電圧 V	100							
	径 mm	φ 11.2 Max	ランプ電流 A	0.22							
口 金	種 類	PGJ5	全光束 Lm	1650							
アーク長 mm	3 Nom		分布温度(参考) K	3000	承認	検 図	設 計	製 図	尺 度		
ランプ長さ mm	52 Max		色度座標(参考) x	0.432							
光中心距離 mm	22.6±0.3		色度座標(参考) y	0.396							
バルブ仕上げ	クリア		平均演色評価数 Ra	86			ターンハウト				
			定格寿命 h	12000	図 番	CDM-Tm20W/830_S-1					
			点灯の向き	任意							