



Lámparas LED

Lámparas LED Real "Bulb" de diseño clásico son ideales para la iluminación general

LED A19 Real Bulb Atenuable



Estilo y eficiencia para la iluminación de tus ambientes

La familia de LED A19 Real Bulb de Philips es ideal para aplicaciones interiores y gracias a su diseño clásico. Estas lámparas cuentan con la tecnología "WarmGlow" lo cual permite regular la intensidad de luz y su efecto cálido.

Como se atenúa la luz, la temperatura de color de la lámpara se reduce y se crea un ambiente relajante cálido. Hasta ahora, este efecto de atenuación de cálidos sólo estaba disponible en la tecnología halógena y lámparas incandescentes.

Características

- Atenuable hasta un 10%
- Ahorran hasta un 80% de energía
- Disponible en 6W, 6.5W, 9W y 9.5W de potencia
- Equivalente a 40W y 60W respectivamente
- Luz de color blanco cálido (2200K a 2700K) y blanco frío (5000K)
- Vida útil promedio mayor a 25,000 horas
- Tecnología WarmGlow
- Alta eficiencia energética al compararse con lámparas incandescentes comunes

Aplicaciones

- Iluminación general
- Reemplazo perfecto de incandescentes convencionales de mediana potencia
- Ideal para la iluminación residencial, hoteles, restaurantes y cafés
- Para un mayor ahorro de energía, reemplace los puntos de luz que más utiliza

PHILIPS

Información Técnica


Clave	Código de Barras	Embalaje	Potencia (W)	Temperatura de Color (K)	Voltaje de Operación (V)	Base	CRI	Vida Promedio (Hrs)	Flijo Luminoso (lm)	Eficacia Luminosa (lm/W)
455741	46677455743	4	6.5W	2200-2700	120V	E26/E27	80	25,000	450	69.23
455782	46677455781	4	6W	5000	120V	E26/E27	80	25,000	450	75
455816	46677455781	4	9.5W	2200-2700	120V	E26/E27	80	25,000	800	84.21
455873	46677455873	4	9W	5000	120V	E26/E27	80	25,000	800	88.89

Equivalencias

Clave	Descripción del Producto	Equivalencia a un halógeno de:
455741	Real Bulb LED A19 6.5W E27 120V 2200-2700K Atenuable	40W
455782	Real Bulb LED A19 6W E27 120V 500K Atenuable	40W
455816	Real Bulb LED A19 9.5W E27 120V 2200-2700K Atenuable	60W
455873	Real Bulb LED A19 9W E27 120V 5000K Atenuable	60W

Dimensiones (mm)

	C	D
A19	107	60.96



Posición de Encendido



Universal

Base



/philipsiluminamexico

@Philipsilumina

Philips Mexicana S.A. de C.V.
 Av. La Palma No. 6 Col, San Fernando
 La Herradura, 52784
 Huixquilucan, Estado de México
 Línea de atención al Cliente: 01 800 508 9000 o 5269 9139
 smartlight.mexico@philips.com
 www.lighting.philips.com.mx

Fecha de publicación: Mayo de 2015

Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.