

# LED Inleg armatuur CoreLine2 LED panel

---



## 1. Algemene Beschrijving

De slanke, platte ( $\leq 32$  mm) inbouwarmaturen hebben een gelijkmatig lichtoppervlak en zijn geschikt voor inlegmontage in plafonds met zichtbare profielen. De armaturen verbruiken minder energie en zijn energiezuiniger dan fluorescentiesystemen en zijn geschikt voor vervanging zonder aanpassing in de plafondopbouw. De armatuur is leverbaar in 2 maatvoeringen (vierkant of rechthoekig) en modulelengtes van 300, 600 en 625 mm. De LED-lampen zijn beschikbaar in 2 kleurtemperaturen (3000 K of 4000 K). De armaturen, LED-modules, VSA en accessoires zijn van hetzelfde merk.

## 2. Elektrische aansluiting

De LED-verlichting is rechtstreeks aansluitbaar op het 230 V<sub>AC</sub> net.  
Dimbare varianten middels dimbare DALI driver klasse II

## 3. Specificaties

- Niet vervangbare geïntegreerde LEDmodule
- Lumenoutput: 2600 -3700 lumen (afhankelijk van de uitvoering)
- Bundelhoek: 110°
- Kleurtemperatuur : 840, 830
- Dimbaar, DALI
- Levensduur: 30.000 uur, L70 @ Ta 25°
- Bedrijfstemperatuur: + 10°C  $\leq$  Ta  $\leq$  40°C

## 4. Installatie


- inlegmontage individueel (plafond met zichtbare T-profielen)
- via aansluitpunten in groene kleur op de driver, insteekconnector en trekontlasting

## 5. Varianten


- Inleg, rechthoekig, DALI dimbaar
- Inleg, rechthoekig, niet dimbaar
- Inleg, vierkant, module 600mmx600mm, DALI dimbaar
- Inleg, vierkant, module 600mmx600mm, niet dimbaar
- Inleg, vierkant, module 625mmx625mm, DALI dimbaar
- Inleg, vierkant, module 625mmx625mm, niet dimbaar

## 6. Afmetingen (hxbxl)


32 x 297 x 1197 mm




31 x 597 x 597 mm



31 x 622 x 622 mm



## 7. Afbeelding



## 8. Aanvullende informatie

<http://www.ecat.lighting.philips.nl/armaturen-binnenverlichting/inbouwarmaturen/coreline2-rc120b/65182/cat/?t1=ProductList>