

# LED inbouwarmatuur ArcForm RC660B

---



## 1. Algemene Beschrijving

Vierkant LED-inbouwarmatuur voor toepassing in ziekenhuizen en healtcare-applicaties. De gebogen meso-optiek zorgt voor een zeer hoog visueel comfort, en een heel fraaie horizontale lichtverdeling. De individuele LED's zijn aan de binnenzijde van de armatuur geplaatst, en door de meso-optiek ontstaat een zeer diffuus lichtbeeld. Individuele LED's zijn hierdoor ook niet zichtbaar. De armatuur is vervaardigd van wit (RAL9016) gelakt plaatstaal, en geschikt voor inleg in plafondsysteem met zichtbare profielen. De meso-optiek is vervaardigd van polycarbonaat.

Het armatuur voldoet aan de norm voor kantoorverlichting (N-EN 12464), ook in termen van helderheidsbeperking. De armatuur is standaard voorzien van een dimbare (DALI) driver.

## 2. Elektrische aansluiting

De armatuur is voorzien van een 3-polige wieland GST18/3-connector voor de voeding, en een 2-polige wieland BST14 connector voor de aansturing van de dim-functionaliteit.

## 3. Specificaties

- Lumenoutput: 3600 lumen, 4400 lumen.
- Efficacy : 90 Lm/W
- Kleurtemperatuur : 840, 830
- UGR : <19
- Dimbaar, DALI
- Levensduur: 50.000 uur, L80B50
- Bedrijfstemperatuur: + 10°C ≤ Ta ≤ 40°C


## 4. Opties

- noodverlichting, geïntegreerd

## 5. Varianten

- inbouw, 3600 lumen, directe verlichting, 600x600mm
- inbouw, 4400 lumen, directe verlichting, 600x600mm

## 6. Afbeelding



## 7. Aanvullende informatie

<http://www.ledalite.com/products/arcform/recessed>