

PHILIPS

Standaard Lichtplan

LED Straatverlichting



Hartelijk dank voor uw interesse in dit lichtplan! Dit lichtplan geeft u een concept van hoe u met Iridium, Koffer, SpeedStar en ClearWay LED-armaturen een straat kan verlichten. Bent u op zoek naar een alternatieve oplossing voor straatverlichting? Kijk voor meer informatie op www.philips.nl/standaardlichtplannen of neem contact op met uw Philips contactpersoon.



Iridium³ LED - BGP352/353



Luma - BGP 615/621/623/625/627

Toelichting

Bepaal de montagehoogte aan de hand van de situatietekening

Bepaal de gewenste verlichtingssterkte


Bepaal met behulp van de grafiek het gewenste armatuur

Voor alle LED armaturen is de versie toegepast met lichtkleur 740

Vuistregel

Terreinsbreedte = 5x Masthoogte


Terreindiepte = 1x Masthoogte




Typenummer

A	BGP625 1xLED240-4S 740 DM12
B	BGP353 1xEKO 198-3S 740 DM
C	BGP352 1xEKO 113-3S 740 DM
D	BGP623 1xLED 90-4S 740 DM12
E	BGP352 1xEKO 85-3S 740 DM
F	BGP623 1xLED65-4S 740 DM12
G	BGP352 1xEKO 57-3S 740 DM
H	BGP615 1xLED35-4S 740 DM12
I	BGP615 1xLED20-4S 740 DM12
J	BGP615 1xLED10-4S 740 DM12


Terreinverlichting met LED straatverlichtingsarmaturen




LED Straatverlichting




Iridium³ LED BGP352/352
Afmetingen in mm.



Luma2 BGP625
Afmetingen in mm.



Luma1 BGP623
Afmetingen in mm.



Luma Micro BGP615
Afmetingen in mm.

Iridium³ LED BGP352/353

Productkenmerken

- Toekomstbestendig door de uitwisselbare LED Module (LEDGINE)
- Hoogwaardige straatverlichtingsarmatuur voor vrijwel alle verlichtingstoepassingen
- CO₂ neutraal armatuur
- Eenvoudige installatie en onderhoud zorgen voor lage exploitatiekosten
- Levensduur van 70.000 uur (80% lumenbehoud)
- IP66

Luma2 BGP625

Productkenmerken

- Visueel comfort (wit, zacht, diffuus licht) en gelijkmatige lichtverdeling
- Levensduur van 100.000 uur (90% lumenbehoud)
- IP66???

Luma1 BGP623

Luma Micro BGP615

Productkenmerken

- Lage initiële investering en tegelijkertijd uitstekende lichtprestaties
- Eenvoudige en snelle installatie
- Comfortabel wit licht
-