

# Lampen - VSA combinatie tabel

Lampen - VSA combinatie tabel

Compact-HID Conventioneel

Compact-HID Conventioneel

Lamp	W	Omschrijving	EOC	L (mm)	B (mm)	H (mm)	Ontstek	Aansluiting	Condensator	Systeemvermogen (W)	Ontsteking (A)	Bedrijf (A)	Aansluit-schema	Bruto-prijs	VRG
<b>CDM-T/TC/TP/TD/R111/R</b>															
<b>CDM-T/TC/TP/TD/R111/R</b>	35	BMH 35 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-118	94021300	118	61	52	SK(D) 578	Semi-p.	6µF/ 250V	47	0,55	0,24	2	38,95	43
	70	BMH 70 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-118	94027500	118	61	52	SK(D) 578	Semi-p.	12 µF/ 250V	86	0,6	0,45	2	38,95	43
	150	BSN 150 K407-ITS 230/240V 50Hz BC2-134	88698600	134	76	65	SK(D) 578	Semi-p.	18 µF/ 250V	167	1,2	0,85	2	60,25	43
	250	BSN 250 K407-ITS 230/240V 50Hz BC2-160	88702000	160	76	65	SK(D) 578	Semi-p.	32 µF/ 250V	273	2,3	1,4	2	73,00	43
<b>SDW-T</b>															
<b>SDW-T</b>	35	BSL 35 K327 230/240V 50Hz BC1-118	94037400	118	61	52	CSLS 35	Semi-p.	6µF/ 250V	40	0,7	0,2	1	27,65	43
	50	BSL 50 K307-KT 230/240V 50Hz BC1-118	94039800	118	61	52	CSLS 50	Semi-p.	9µF/ 250V	57	0,9	0,35	1	28,70	43
	100	BSL 100 K307 230/240V 50Hz BC1-118	94058900	118	61	52	CSLS 100	Semi-p.	6µF/ 250V	112	1,3	0,55	1	33,80	43
<b>MHN/W-TD</b>															
<b>MHN/W-TD</b>	70	BMH 70 K407-ITS 230/240V 50Hz BC1-118	94027500	118	61	52	SK(D) 578	Semi-p.	12 µF/ 250V	92	0,6	0,45	2	38,95	43
	150	BSN 150 K407-ITS 230/240V 50Hz BC2-134	88698600	134	76	65	SK(D) 578	Semi-p.	20 µF/ 250V	170	1,2	0,85	2	60,25	43
	250	BSN 250 K407-ITS 230/240V 50Hz BC2-160	88702000	160	76	65	SK(D) 578	Semi-p.	32 µF/ 250V	280	2,3	1,4	2	73,00	43