

PHILIPS

CorePro LED PLC & PLL



Fortsett å sløse eller **redusere kostnadene?**

Phillips CorePro LED PLC og LED PLL

Ekte proffer stoler på **Phillips LED lamps**

NYHET!

**REAL
PROs
REAL
QUALITY**

Den første LED-erstatningen av høy kvalitet for kompaktlysrør

Downlights for allmennbelysning i gjennomgangs-områder utgjør en stor kostnad i mange bygninger. CorePro LED PLC og PLL er et kompaktlysrør med LED som gir store energibesparelser, har en levetid på 30 000 timer og krever mye mindre vedlikehold og service. Oppgraderer belysningen til LED og reduser kostnadene.



Kutt energikostnadene

CorePro LED PLC og PLL er opptil 60 % mer effektiv enn tradisjonelle PLC og PLL kompaktlysrør, slik at du sparer mye energi uten å bytte armaturer.

Langvarige fordeler

Sammenlignet med tradisjonelle kompaktlysrør har CorePro PLC og PLL mange fordeler. Takket være den robuste innfatningen har LED kompaktlysrørene lang brukstid, og du kan forvente en økt levetid fra 10 000 helt opp til 30 000 timer. Du sparer mye penger på vedlikehold og utskiftninger.

Mange bruksområder

Med CorePro LED PLC og PLL kan du redusere belysningskostnadene til allmennbelysning for gjennomgangsområder som korridorer, resepsjonsområder, møterom, korridorer og trappeoppganger i kontorlokaler, butikker, hoteller og arrangementslokaler.



Første kvalitetsmerke
LED PLC og PLL

Fordeler



Energieffektive

- 60 % mer energieffektiv sammenlignet med tradisjonelle kompaktlysrør
- Systemeffekt opp til 111 lm/W



Lang levetid

- Levetid på opptil 30 000 timer
- Reduserte vedlikeholdskostnader

Enkel å skifte ut

- Enkel oppgradering til LED PLL 36 W erstatninger
- Monteres i eksisterende armatur.




Høy lyskvalitet

- Full effekt med det samme
- Roterende endestykker
- PLC – 3000 Kelvin
- PLL – 3000 og 4000 Kelvin
- Uten flimmer



Eksisterende kompaktlysrør	CorePro LED PLC 2-pin (EM)	CorePro LED PLC 4-pin (HF)
13 W-lysrør	4,5 W	4,5 W
18 W-lysrør	6,5 W	6,5 W
13 W-lysrør	8,5 W	9 W

Eksisterende kompaktlysrør	CorePro LED PLL 4-pin (HF)
36 W PLL-lysrør	16,5 W



**Pålitelig
levetid**
på 30 000
timer!


og en inntjeningsstid på
under to år.

Et enkelt skifte til LED

CorePro LED PLC- og PLL-kompaktlysrør er en direkte erstatning for konvensjonelle kompaktlysrør. Produktserien har både 2-pin (EM) og 4-pin (HM) alternativer. 2-pin er kompatible med alle elektromagnetiske forkoblinger, mens 4-pin fungerer med høyfrekvenskoblinger. Et enkelt skifte til LED for utbytting av PLC-lysrør for 13, 18 og 26 W og 36 W PLL-lamper.

Lys der du trenger det


Det roterende endefestet gjør det enkelt å rette lyset akkurat dit du vil ha det. Du kan dreie lampen fra -45° til $+90^\circ$, noe som sikrer maksimal kompatibilitet med utformingen til eventuelle armaturer du bruker. Dermed kan du optimalisere lysdistribusjonen og bruke den med størst virkning der du trenger den mest.



PLC
kompakt-
lysrør




CorePro LED
PLC



> Du finner informasjon om hvordan du kan redusere downlightkostnadene dine med LED på www.philips.com/plcsavingscalculator

Produktspesifikasjoner



CorePro LED PLC



4,5 W / 6,5 W /
8,5 W



4,5 W / 6,5 W /
9 W



ROTTERBAR
(ROT)



3000 / 4000



IKKE DIMBAR



30 000 T



EEL



10-pakning



SPREDNINGS-
VINKEL
120°

Produkt	LED	Roterende endestykke	Lumen effekt	Drift	Spredningsvinkel	CRI	Farge temperatur	Mål	EL nr
CorePro LED PLC	W		lm		°		K	mm	
4,5 W 830 2P G24D-1	4,5	Ja	475	EM (2P)	120	80	3000	100 x 33	3821520
4,5 W 830 4P G24Q-1	4,5	Ja	475	HF (4P)	120	80	3000	100 x 33	3821521
6,5 W 830 2P G24D-2	6,5	Ja	600	EM (2P)	120	80	3000	147 x 33	3815296
8,5 W 830 2P G24D-3	8,5	Ja	900	EM (2P)	120	80	3000	170 x 33	3825298
6,5 W 830 4P G24Q-2	6,5	Ja	600	HF (4P)	120	80	3000	140 x 33	3815297
9 W 830 4P G24Q-3	9	Ja	900	HF (4P)	120	80	3000	163 x 33	3815299



CorePro LED PLL



3000 / 4000 / 6500



IKKE DIMBAR



30 000 T



EEL



SPREDNINGS-
VINKEL
160°

Produkt	LED	Roterende endestykke	Lumen effekt	Spredningsvinkel	CRI	Farge temperatur	Effektivitet	EL nr
CorePro LED PLL	W		lm	°		K		
HF 16,5 W 830 4P 16,5 W	16,5	Nei	2000	160	83	3000	121	3821535
HF 16,5 W 840 4P 16,5 W	16,5	Nei	2100	160	83	4000	121	3821536



©2017 Philips Lighting Holding B.V. Med enerett. Dette dokumentet inneholder informasjon som omhandler Philips Lightings produktportefølje. Merk at informasjonen kan bli forandret. Philips Lighting gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt. Varemerkene tilhører Koninklijke Philips N.V., Philips Lighting Holding B.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com/coreproledlamps