



PHILIPS

LEDlamps

LEDtube Ultra Output



O LEDtube certo para aplicações exigentes

Seja qual for a sua aplicação de iluminação, o portefólio Philips MASTER LEDtube tem o LEDtube certo para si.

Com um fluxo ultra de 2300lm até 3700lm, a nossa gama LEDtube Ultra Output combina uma eficiência excecional de 148lm/W com uma iluminação de alta qualidade necessária para as aplicações mais exigentes. Uma mudança simples que está disponível em dois comprimentos e três temperaturas de cor, com casquilhos rotativos.

A escolha certa para escritórios, escolas, supermercados, hospitais e aplicações industriais.



Dados de produto

MASTER LEDtube Ultra Output



3000/4000/6500



G13



ROTATIVO
(ROT)



NÃO
REGULÁVEL



40,000 H



EEL*



160°
ÂNGULO
ABERTURA



27.3
DIMENSÕES

1198 1498



Tipo de produto	LED	Tradicional	Fluxo luminoso	Operação	Ângulo abertura	IRC	Temperatura de cor	EOC 1 pcs (C)*
MASTER LEDtube	Potência	Equivalente	Lumen		°		K	
1200mm UO	20 W	36 W	2300 lm	EM & 230V	160°	83	3000	871869646149500
1200mm UO	20 W	36 W	2500 lm	EM & 230V	160°	83	4000	871869646151800
1200mm UO	20 W	36 W	2500 lm	EM & 230V	160°	83	6500	871869646155600
1500mm UO	25 W	58 W	3400 lm	EM & 230V	160°	83	3000	871869646157000
1500mm UO	25 W	58 W	3700 lm	EM & 230V	160°	83	4000	871869646159400
1500mm UO	25 W	58 W	3700 lm	EM & 230V	160°	83	6500	871869646163100

* EEL 1200mm UO = A+ / EEL 1500mm UO = A++

