Porquê o **InstantFit**?

Lâmpadas LED Europa, Médio Oriente e África

Fevereiro de 2015

PHILIPS

Porquê o LEDtube InstantFit?

Eficiência imediata, sustentabilidade imediata

Os LEDtubes são uma boa solução para luminárias de tubo fluorescente antigas com balastros magnéticos. No entanto, nas instalações mais recentes e na substituição da cablagem dos balastros eletrónicos, é necessário fazer com que os novos LEDtubes funcionem corretamente. Esta é uma tarefa morosa.

Agora, a Philips apresentou o NOVO MASTER InstantFit, compatível com balastros eletrónicos. Isto significa uma nova gama de produtos para uma instalação sem complicações SEM substituição de cablagem.



InstantFit™
HASSLE FREE INSTALLATION

PHILIPS

Sem fios, sem complicações

A tecnologia LED está rapidamente a substituir os tubos fluorescentes enquanto fonte de luz mais sustentável, mas não há tecnologia cuja introdução no mercado tenha sido mais rápida do que a Philips MASTER LEDtube InstantFit.

Com conceção por especialistas líderes no mercado da tecnologia LED, o MASTER LEDtube InstantFit carateriza-se por integrar uma fonte de luz LED num formato de tubo tradicional, de instalação rápida e fácil. Sem necessidade de substituir fios e sem complicações ao substituir os controladores, o InstantFit é uma solução retrocompatível que funciona com balastros eletrónicos de alta frequência, o que significa que é compatível com os encaixes existentes.

Por isso, pode tornar a vida mais ecológica no seu escritório ou loja e tirar partido de todas as vantagens da tecnologia LED – num instante.

PHILIPS

Agora, vai descobrir todas as vantagens do LED, num tubo adaptável

A gama MASTER LEDtube oferece boa qualidade por um preço atrativo

O MASTER LEDtube InstantFit cria níveis de luz perfeitamente uniformes que não se distinguem do fluorescente tradicional. Mas por ser muito mais eficiente do que a tecnologia tradicional, verá poupanças de energia instantâneas até 50 %.

Adicione a isso uma duração fiável e extra longa de 40 000 horas, e também pode aumentar o respetivo ciclo de substituição e reduzir os custos de manutenção, o que resulta num retorno do investimento no prazo de 3 anos.

Instantâneamente eficiente,

Instantâneamente sustentável

Lâmpadas LED Europa, Médio Oriente e África

Fevereiro de 2015

PHILIPS

Torna a reinstalação de lâmpadas num exercício limpo, rápido e seguro

- Integração de uma fonte de luz LED num formato de tubo tradicional – torna a sua instalação rápida e segura
- Uma solução adaptável que funciona com balastros eletrónicos de alta frequência, o que significa que é compatível com os encaixes existentes
- Sem fios para trocar, sem cortes de fio

PHILIPS

Construir uma gama sólida com MASTER LEDtubes

Haverá um LEDtube para todas as aplicações, para instalar sem substituição de cablagem. A Philips direciona-se para um portefólio completo de produtos verdadeiramente adaptáveis, sem as complicações de ter de reencaminhar qualquer circuito elétrico.

- **O primeiro no mercado a funcionar com balastro eletrónico!!**
- Boa qualidade por um preço atrativo
- O primeiro LEDtube adaptável sem complicações e seguro para instalar em balastro eletrónico
- Metade da energia e duração três vezes superior em comparação com as lâmpadas TL-D (+100 lm/W, 40 mil h)

PHILIPS

Construir uma gama sólida com **MASTER LEDtubes**

MASTER LEDtube Emissão Padrão



4000/6500

G13

ROTATIVO (ROT)

NÃO REGULÁVEL

40 000 H

EEL

ÂNGULO DO FEIXE

DIMENSÕES

Tipo de produto	LED	Tradicional	Tampa final rotativa	Emissão de lúmenes	Funcionamento	Ângulo do feixe	CRI	Temperatura de cor	EOC 1 peça (C)*
MASTER LEDtube	Potência	Equivalente		Lúmens		°		K	
InstantFit 1200 mm	16,5 W	36 W	Não	1600 lm	HF	150°	83	4000	8718292172885600
InstantFit 1200 mm	16,5 W	36 W	Não	1600 lm	HF	150°	83	6500	8718292172887000
InstantFit 1500 mm ROT	22 W	58 W	Sim	2000 lm	HF	150°	83	4000	871869640078400
InstantFit 1500 mm ROT	22 W	58 W	Sim	2000 lm	HF	150°	83	6500	871869640080700

PHILIPS

Construir uma gama sólida com **MASTER LEDtubes**

MASTER LEDtube Emissão Elevada



4000/6500

G13

ROTATIVO (ROT)

NÃO REGULÁVEL

40 000 H

EEL

ÂNGULO DO FEIXE

DIMENSÕES

Tipo de produto	LED	Tradicional	Tampa final rotativa	Emissão de lúmenes	Funcionamento	Ângulo do feixe	CRI	Temperatura de cor	EOC 1 peça (C)*
MASTER LEDtube	Potência	Equivalente		Lúmens		-		K	
InstantFit 1200 mm ROT	18 W	36 W	Sim	2100 lm	HF	150°	83	4000	Maio de 2015
InstantFit 1200 mm ROT	18 W	36 W	Sim	2100 lm	HF	150°	83	6500	Maio de 2015
InstantFit 1500 mm ROT	25 W	58 W	Sim	3100 lm	HF	150°	83	4000	871869640886500
InstantFit 1500 mm ROT	25 W	58 W	Sim	3100 lm	HF	150°	83	6500	871869640888900

PHILIPS

Encontrar **a solução mais adequada**



A luminária funciona com o balastro eletrónico de Alta Frequência (HF). Escolha o MASTER LEDtube InstantFit com a tampa final que tem dois anéis. Não é necessário trocar os controladores nem reinstalar os fios. É uma solução "plug and play" pronta a utilizar.

Instalação rápida e fácil.

Consulte a lista de balastros compatíveis em www.philips.pt/ledtube



A sua luminária funciona com Balastro Eletrónico de Alta Frequência (HF), mas não é possível utilizar o MASTER LEDtube InstantFit ou o seu balastro não é compatível. Corte os fios, remova o balastro e ligue diretamente à rede elétrica. Utilize o MASTER LEDtube EM com um anel na tampa.

PHILIPS

Obrigado!