

# Especificações do produto



Classic LEDbulb



Descrição do produto	Potência	Substituto Potência	Forma da lâmpada	Casquilho	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Eficiência	Tensão	IRC	EEL	EOC
	W	W			K	lm	lm/W	V			8718696
CLA LEDbulb 40W E27 WW A60 CL ND 1CT	4.3	40	A60	E27	2700	470	110	220-240	80	A++	51753600
CLA LEDbulb 60W E27 WW A60 CL ND 1CT	7.5	60	A60	E27	2700	806	107	220-240	80	A+	51765900
CLA LEDbulb 25W E27 WW ST64 CL	2.3	25	ST64	E27	2700	250	110	220-240	80	A++	52376600
CLA LEDbulb 40W E27 WW ST64 CL	4.3	40	ST64	E27	2700	470	110	220-240	80	A++	52378000
CLA LEDbulb 60W E27 WW ST64 CL	7.5	60	ST64	E27	2700	806	107	220-240	80	A+	52380300



Classic LEDcandle / LEDluster



Descrição do produto	Potência	Substituto Potência	Forma da lâmpada	Casquilho	Temperatura de cor	Fluxo luminoso	Eficiência	Tensão	IRC	EEL	EOC
	W	W			K	lm	lm/W	V			8718696
CLA LEDcandle ND 2.3-25W 827 E14 B35 CL	2.3	25	B35	E14	2700	250	110	220-240	80	A++	51767300
CLA LEDcandle ND 2.3-25W 827 E14 BA35 CL	2.3	25	BA35	E14	2700	250	110	220-240	80	A++	51769700
CLA LEDcandle ND 2.3-25W 827 E14 ST35 CL	2.3	25	ST35	E14	2700	250	110	220-240	80	A++	52382700
CLA LEDluster ND 2.3-25W 827 E14 P45 CL	2.3	25	P45	E14	2700	250	110	220-240	80	A++	51771000



Classic LEDspot



Descrição do produto	Potência	Temperatura de cor	Fluxo luminoso (90°)	Emissão de lúmens	Eficiência	Intensidade do feixe	Tensão	IRC	EEL	EOC
	W	K	lm	lm	lm/W	cd	V			8718696
CLA LEDspot 3.2-35W GU10 827 36D ND*	3.2	2700	230	260	72	450	220-240	80	A+	55120200
CLA LEDspot 5.3-50W GU10 827 36D ND*	5.3	2700	345	390	65	650	220-240	80	A+	55118900
CLA LEDspotLV 3-20W 827 MR16 36D ND*	3	2700	230	260	86	450	220-240	80	A+	55114100
CLA LEDspotLV 5-35W 827 MR16 36D ND*	5	2700	345	390	78	650	220-240	80	A+	55110300

\* Os focos Classic LEDspot GU10 e MR16 estão disponíveis a partir do primeiro trimestre de 2016.

Para saber mais acerca da gama Philips Classic LED, aceda a [www.philips.pt/masterledlamps](http://www.philips.pt/masterledlamps)



# Concebido para ser visto

A fusão perfeita do estilo clássico com a atual eficiência da tecnologia LED

© 2015 Koninklijke Philips N.V. Todos os direitos reservados. A Philips reserva-se o direito de fazer alterações nas especificações e/ou descontinuar qualquer produto, a qualquer momento, sem aviso prévio, e não se responsabiliza por quaisquer consequências decorrentes do uso desta publicação.

[www.philips.pt/masterledlamps](http://www.philips.pt/masterledlamps)

# Tem um aspeto incandescente é tão económica como o LED

Agora, pode recuar no tempo e recriar o visual clássico e a atmosfera da iluminação incandescente com a gama Philips Classic LED. Uma coleção de lâmpadas de design tradicional, que promove algumas das melhores práticas de poupança de energia dos dias de hoje.



## Concebido para ser visto

A gama Classic LED recria a iluminação incandescente de todas as formas possíveis. As lâmpadas clássicas têm formas intemporais e decorativas. Contudo é o que está no interior que as torna tão distintas. Demos à nossa tecnologia LED energeticamente eficiente uma nova perspetiva, dispondo os LED de forma a simular a iluminação incandescente, para que possa usufruir de uma luz branca brilhante e quente, sem inflacionar as faturas de energia.


## Crie um ambiente intimista

O apelo intemporal da gama Classic LED torna-a ideal para uma vasta gama de aplicações:

## Áreas de aplicação

- Criar um ambiente de magia e intimidade em salas de estar
- Adicionar um toque «vintage» ao ambiente em restaurantes, bares e hotéis
- Iluminar hospitais e museus com luz branca brilhante, quente e relaxante

## Tecnologia LED em filamento



## Poupanças de energia de longa duração

A verdadeira beleza da nossa gama Classic LED reside no facto de consumir menos energia. Com uma poupança energética de 90% e uma duração longa e fiável de 1.000 vs 15.000 horas, 15 vezes maior do que a das lâmpadas incandescentes, economizará em energia e custos de substituição. Assim, pode usufruir durante várias horas de um ambiente agradável, que parece incandescente, mas que dura como LED.



## Os novos clássicos em foco

Os nossos Classic LEDspots são igualmente icónicos e agora são feitos de vidro. O design elegante é apreciado pelo visual e ambiente característicos, quer estejam ligados ou desligados. Os Classic LEDspots são os substitutos de halogéneo ideais para aplicações topo de gama, tais como restaurantes, hotéis ou residências particulares.

Os focos de vidro ótico simples emitem um feixe de luz de alta qualidade perfeito, com uma boa restituição cromática do CRI80. Disponível como um MR16 LV e um GU10 MV. Constituem igualmente uma escolha clássica, devido à sua longa duração e ao baixo consumo de energia.



Agora disponíveis em vidro



## Incandescente

Desde 1879  
SEM poupança de energia  
Duração de 1.000 horas

## Halogéneo

Poupança energética de 30%  
Duração de 2.000 horas

## Classic LED

Iluminação decorativa  
Design clássico  
Tecnologia LED

	Potência equivalente	Potência equivalente	Potência equivalente
Lâmpadas	25 W	18 W	2.3 W
Lustres	40 W	28 W	4.3 W
Velas	60 W	42 W	7.5 W
Focos		35 W	3.2 W
		50 W	5.3 W