

MASTER LEDtube HF InstantFit T5 UO - 1500 mm

Список совместимых балластов



Расшифровка таблицы

	Балласт совместим
*	Балласт совместим, но световой поток может варьироваться на 10% от заявленного
Dim	Балласт совместим, и возможно диммирование
	Балласт не совместим
	Нет данных

Информация из данного раздела должна рассматриваться в качестве рекомендации и служит исключительно в информационных целях. Результаты испытаний получены в лабораторных условиях и могут отличаться от реальных условий применения.



MAS LEDtube HF 1500mm UO 36W 8xx T5 929001346102 929001346202 929001346302			Совместимость балластов	
Модель балласта	Код продукта	Количество ламп на балласте		
PHILIPS	HF-P 2 80 TL5/PL-L III IDC	9137 130 343	2	
	HF-P 1 80 TL5/PL-L III IDC	9137 130 342	1	
	HF-P Xt 180 TL5 EII 220-240	9137 006 301	1	*
	HF-P Xt 280 TL5 EII 220-240	9137 006 302	2	
	HF-R 180 TL5/PLL EII	9137 006 090	1	* / Dim
	HF-R 280 TL5/PLL EII 220-240	9137 006 091	2	
	HF-R TD 180 TL5/PLL 220-240	9137 006 066	1	* / Dim
	HF-R TD 280 TL5/PL-L EII	9137 006 096	2	
	HF-S 2 80 TL5/PL-L II	9137 130 423	2	
OSRAM	QT-FQ 1x80/230-240		1	
	QT-FQ 2x80		2	
	QTP5 1x80		1	
HELVAR	EL1x80iDim		1	
	EL1x80sc		1	
	EL2x80iDim		2	
TRIDONIC ATCO	PC 1/80 T5 INDUSTRY	89800460	1	*
	PC 1x80 T5 PRO Ip	22185209	1	
	PC 2/80 T5 INDUSTRY	89800461	2	
	PC 2x80 T5 PRO Ip	22185210	2	*
	PCA 1x80 T5 BASIC Ip	22185084	1	*
	PCA 2x80 T5 BASIC Ip	22185085	2	
	PCA 2x80 T5 ECO Ip	22185098	2	
PCA 2x80 T5 EXCEL one4all Ip	22185107	2		
VOSSLÖH-SCHWABE	ELXc 180.866	188144	1	
	ELXc 280.538	188619	2	*
BAG-HUECO	BCS80.1FX-11/220-240	10077587	1	
	BCS80.2FX-11/220-240	10095407	2	
Другие	Сеть 220-240 В			

Philips LEDtube InstantFit T5

Общие замечания: Пожалуйста, обратите внимание на то, что наши LEDtubes Philips испытываются только с ЭПРА на переменном токе. Производительность Philips LEDtubes на ЭПРА на постоянном токе не проверяется и поэтому не гарантируется. Эта светодиодная трубка предназначена для работы только на ЭПРА. Для EM балластов или непосредственно от сети связи, пожалуйста, обратитесь к торговому представителю Philips для получения дополнительной информации о нашем EM / совместимом диапазоне питающей сети. Этот документ предназначен исключительно для информационных целей и должен рассматриваться в качестве рекомендации. Philips не принимает претензий в отношении любого ущерба, причиненного в результате отклонения от рекомендаций, содержащихся в настоящем документе. Philips не несет никакой ответственности при использовании Philips LEDtubes с балластами, не упомянутыми в этом списке, или при использовании новых поколений моделей тестируемых балластов. Несмотря на то что Philips стремится предоставить наиболее точную информацию, тестовые результаты контролируемых экспериментов могут отличаться в различных условиях. В этом документе основное внимание уделяется поведению упомянутого выше Philips LEDtube.

Диммирование светодиодных трубок: Светодиодные трубки T5 не предназначены для диммирования, поэтому совместимость с диммерами не гарантируется. Гарантия не распространяется на светодиодные трубки, которые были подвергнуты диммированию.

MASTER LEDtube HF InstantFit T8 - 600 mm

Список совместимых балластов



Расшифровка таблицы

	Балласт совместим
*	Балласт совместим, но световой поток может варьироваться на 10% от заявленного
	Балласт не совместим

Информация из данного раздела должна рассматриваться в качестве рекомендации и служит исключительно в информационных целях. Результаты испытаний получены в лабораторных условиях и могут отличаться от реальных условий применения.



MASTER LEDtube HF, Instant Fit 600mm T8 1050lm			Совместимость балластов		
Модель балласта	Код продукта	Количество ламп на балласте			
PHILIPS	HF-P 118 TLD III IDC	9137 130 312	1		
	HF-P 218 TLD III IDC	9137 130 313	2		
	HF-S 118 TLD II	9137 130 320	1		
	HF-S 218 TL-D II 220-240V 50/60Hz	9137 130 323	2		
	HF-S 3/4x18 TLD II	9137 130 326	3		
	HF-S 3/4x18 TLD II	9137 130 326	4		
	HF-Matchbox 1x18 Blue	9137 004 180 / 9137 004 179	1		
	HF-Matchbox 1x18 RED		1		
	HF-P 3/4x18 TLD III IDC	9137 130 314	3		
	HF-P 3/4x18 TLD III IDC	9137 130 314	4		
	HF-E 136 TL-D II 220-240V 50/60Hz (HF-E 218 TLD)	9137 130 390	2		
	HF-E 418 TL-D II 220-240V 50/60Hz-parl	9137 130 412	4		
	HF-P 118 TLD 220-240	9137 001 709	1		
	OSRAM	QTP8 1x18		1	
		QTP8 2x18		2	
		QT-FIT8 1x18		1	
		QT-FIT8 2x18		2	
QT Fit 5/8 1x18-39			1		
QTP-OPTIMAL 118-40			1		
QTP-OPTIMAL 218-40			2		
QT Fit 5/8 2x18-39			2		
QT-FIT8 3/4X18			3		
QT-FIT8 3/4X18		4			
HELVAR	EL1x18ngn		1		
	EL2x18ngn		2		
	EL 3/4x18ngn		4		
	EL 3/4x18ngn		3		
	EL1x18s		1		
EL 4x18ngn		4			
TRIDONIC	PC 118 PRO Ip	22185213	1		
	PC 218 PRO Ip	22185216	2		
	PC 1X18-24W BASIC	22176000	1		
	PC 1x18 T8 TOP sl	22185222	1		
	PC 3/4X18 TOP Ip	22185219 / 22185228	3		
	PC 3/4X18 TOP Ip	22185219 / 22185228	4		
	PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M Ip	22176182	1		
	PC 2/14-35/24/39 T5 PRO-M Ip	22176185	2		
	PC 1x18 T8 TEC	87500113	1		
	PC 2x18 T8 TEC	87500114	2		
PC 2x36 T8 TEC (4x18 T8 TEC)	87500116	4			

MASTER LEDtube HF InstantFit T8 - 600 mm



Список совместимых балластов

Расшифровка таблицы

•	Балласт совместим	Информация из данного раздела должна рассматриваться в качестве рекомендации и служит исключительно в информационных целях. Результаты испытаний получены в лабораторных условиях и могут отличаться от реальных условий применения.
•	Балласт совместим, но световой поток может варьироваться на 10% от заявленного	
•	Балласт не совместим	



			MASTER LEDtube HF, Instant Fit 600mm T8 1050lm
			Код продукта: 929001219502 929001219602 929001219702
			Совместимость балластов
Модель балласта	Код продукта	Количество ламп на балласте	
VOSSLÖH-SCHWABE	ELXc 136.200	188314	1
	ELXc 236.208		2
	ELXc 424.379	188116	3
	ELXc 424.379	188116	4
	ELXc 418.204	188318	3
	ELXc 418.204	188318	4
	ELXc 136.207		1
BAG-HUECO	BCS18.1FX-11/220-240	1007 7588	1
	BCS18.2FX-11/220-240	1007 7589	2
	BCS18.3-4LR-01/220-240 3lamp	1005 0999	3
	BCS18.3-4LR-01/220-240 4lamp	1005 0999	4
Feron	EB52 2*18W T8/G13 230V	EB52	2
	EB51S 1*18W T8/G13 230V	EB51S	1
Navigator	Navigator 94 426 NB-ETL-218-EA3	94426 NB-ETL	2
	Navigator 94 449 NB-ETL-418-EA3	94449 NB-ETL	4
IEK	LLV218D-EBFL-2-18	LLV218D-EBFL-2-18	2
Сеть 220-240 В			
ЭМПРА			

Philips LEDtube InstantFit T8

Общие замечания: Пожалуйста, обратите внимание на то, что наши LEDtubes Philips испытываются только с ЭПРА на переменном токе. Производительность Philips LEDtubes на ЭПРА на постоянном токе не проверяется и поэтому не гарантируется. Эта светодиодная трубка предназначена для работы только на ЭПРА. Для EM балластов или непосредственно от сети связи, пожалуйста, обратитесь к торговому представителю Philips для получения дополнительной информации о нашем EM / совместимом диапазоне питающей сети. Этот документ предназначен исключительно для информационных целей и должен рассматриваться в качестве рекомендации. Philips не принимает претензий в отношении любого ущерба, причиненного в результате отклонения от рекомендаций, содержащихся в настоящем документе. Philips не несет никакой ответственности при использовании Philips LEDtubes с балластами, не упомянутыми в этом списке, или при использовании новых поколений моделей тестируемых балластов. Несмотря на то что Philips стремится предоставить наиболее точную информацию, тестовые результаты контролируемых экспериментов могут отличаться в различных условиях. В этом документе основное внимание уделяется поведению упомянутого выше Philips LEDtube.

Диммирование светодиодных трубок: Светодиодные трубки T8 не предназначены для диммирования, поэтому совместимость с диммерами не гарантируется. Гарантия не распространяется на светодиодные трубки, которые были подвергнуты диммированию.

MASTER LEDtube HF InstantFit T8 - 1200 mm



Список совместимых балластов

Расшифровка таблицы

•	Балласт совместим	Информация из данного раздела должна рассматриваться в качестве рекомендации и служит исключительно в информационных целях. Результаты испытаний получены в лабораторных условиях и могут отличаться от реальных условий применения.
•	Балласт совместим, но световой поток может варьироваться на 10% от заявленного	
•	Балласт не совместим	
Dim	Балласт совместим, и возможно диммирование	
•	Балласт не совместим	
•	Нет данных	



			MASTER LEDtube HF 1200mm 16.5W 833 T8 MEAT	MASTER LEDtube 1200mm HF HO, InstantFit T8 2100 lm	MASTER LEDtube 1200mm HF UO, InstantFit T8 2500 lm
			929001226302	929001284302 929001284102 929001284202	929001300202 929001300002 929001300102
			Совместимость балластов		
Модель балласта	Код продукта	Количество ламп на балласте			
PHILIPS	EB-C 136 TL-D 220-240	9137 131 992	1		
	EB-S 236 TL-D 220-230	9137 130 216	2		
	HF-B 136 TLD 220-240	9137 001 122	1		
	HF-B 136 TLD EII 220-240	9137 001 926	1		
	HF-B 236 TL-D 220-240	9137 001 124	2		
	HF-B 236 TLD EII 220-240	9137 001 928	2		
	HF-E 136 TL-D II	9137 130 410	1		
	HF-E 236 TL-D	9137 130 391	2		
	HF-E 236 TL-D II	9137 130 411	2		
	HF-K 136 TLD 220-240	9137 001 477	1		
	HF-P 136 TL-D III IDC	9137 130 315	1		
	HF-P 236 TL-D III IDC	9137 130 316	2		
	HF-P 336 TL-D III IDC	9137 130 317	3		
	HF-P Xt 136 TLD EII 220-240	9137 006 177	1		
	HF-P XT 236 TLD EII 220-240	9137 006 178	2		
	HF-P 136 TLD EII 220-240	9137 001 911	1		
	HF-P 236 TLD 230-240	9137 001 112	2		
	HF-Pi 1 14/21/24/28/39 TL5 EII 220-240	9137 006 240	1		
	HF-R 136 TL-D EII	9137 006 092	1		Dim
	HF-R 236 TL-D EII	9137 006 093	2		Dim
	HF-R 136 TL-D 220-240V 50/60Hz	9137 001 117	1		
	HF-R 236 TL-D 220-240V 50/60Hz	9137 001 120	2		
	HF-Ri TD 1 14/21/24/39TL5 E+	9137 006 983	1		
	HF-Ri TD 2 14/21/24/39TL5 E+	9137 006 984	2		
	HF-S 136 TL-D II	9137 130 321	1		
	HF-S 236 TL-D II	9137 130 324	2		
	HF-S 336 TL-D II	9137 130 327	3		
	HF-P 118/136 TL-D III	9137 130 315	1		
	HF-S 118/136 TL-D II	9137 130 321	1		
	HF-P 218/236 TL-D III	9137 130 316	2		
	HF-S 218/236 TL-D II	9137 130 324	2		
	OSRAM	QT-FIT8 1x36		1	
QT-FIT8 2x36			2		
QTP8 1x36			1		
QTP8 2x36			2		
QTP-OPTIMAL 1x18-40			1		
QTP-OPTIMAL 2x18-40			2		
QT-FIT 5/8 2x18-39			2		
HELVAR	EL1x36/40/18S		1		
	EL1x36HF		1		
	EL1x36ngn		1		
	EL2x36/40s		2		
	EL2x36ngn		2		

MASTER LEDtube HF InstantFit T8 - 1200 mm

Список совместимых балластов



Расшифровка таблицы

Балласт совместим	Информация из данного раздела должна рассматриваться в качестве рекомендации и служит исключительно в информационных целях. Результаты испытаний получены в лабораторных условиях и могут отличаться от реальных условий применения.
Балласт совместим, но световой поток может варьироваться на 10% от заявленного	
Балласт совместим, и возможно диммирование	
Балласт не совместим	
Нет данных	



	Модель балласта	Код продукта	Количество ламп на балласте	Совместимость балластов		
				MASTER LEDtube HF 1200mm 16.5W 833 T8 MEAT 929001226302	MASTER LEDtube 1200mm HF HO, InstantFit T8 2100 lm 929001284302 929001284102 929001284202	MASTER LEDtube 1200mm HF UO, InstantFit T8 2500 lm 929001300202 929001300002 929001300102
TRIDONIC ATCO	PC 1/36 T8 INDUSTRY	86458035	1			
	PC 1/36 T8 PRO	22176217	1			
	PC 1x36 T8 PRO Ip	22185214	1			
	PC2/36 T8 INDUSTRY	86458036	2			
	PC2x36 T8 PRO sl	22185217	2			
	PC 2x36 T8 TOP sl	22185226	2			
	PC 1x36 T8 TOP sl	22185223	1			
	PC1/36 T8 PRO sc	89800008	1			
	PC 1/36 T8 PRO	22176108	1			
	PC 3/36 T8 PRO	22176231	3			
VOSSLOH-SCHWABE	ELXc 136.207	188708	1			
	ELXc 236.202	188316	2			
	ELXc 236.208	188705	2			
	ELXe 238.527	188137	2			
	ELXe 238.527	188137	1			
BAG-HUECO	BCS36.1FX-11/220-240	10077590	1			
	BCS36.2FX-11/220-240	10077591	2			
	D36.2-23021 E	166132	2			
	D 58.1-23021 E	166072	1			
	ECS36.2SR-01/220-240	167032	2			
Trilux	D36.2-23021 E		2			
	D58.1-23021E		1			
	DD58.1-23031E		1			
Feron	EB52 2*36W T8/G13 230V	EB52	2			
	EB51S 1*36W T8/G13 230V	EB51S	1			
Navigator	Navigator 94 427 NB-ETL-136-EA3	94427 NB-ETL	1			
	Navigator 94 428 NB-ETL-236-EA3	94428 NB-ETL	2			
IEK	LLV136D-EBFL-1-36	LLV136D-EBFL-1-36	1			
Другие	ЭМПРА		1			
	Сеть 220-240 В		1			

Philips LEDtube InstantFit T8

Общие замечания: Пожалуйста, обратите внимание на то, что наши LEDtubes Philips испытываются только с ЭПРА на переменном токе. Производительность Philips LEDtubes на ЭПРА на постоянном токе не проверяется и поэтому не гарантируется. Эта светодиодная трубка предназначена для работы только на ЭПРА. Для EM балластов или непосредственно от сети связи, пожалуйста, обратитесь к торговому представителю Philips для получения дополнительной информации о нашем EM / совместимом диапазоне питающей сети. Этот документ предназначен исключительно для информационных целей и должен рассматриваться в качестве рекомендации. Philips не принимает претензий в отношении любого ущерба, причиненного в результате отклонения от рекомендаций, содержащихся в настоящем документе. Philips не несет никакой ответственности при использовании Philips LEDtubes с балластами, не упомянутыми в этом списке, или при использовании новых поколений моделей тестируемых балластов. Несмотря на то что Philips стремится предоставить наиболее точную информацию, тестовые результаты контролируемых экспериментов могут отличаться в различных условиях. В этом документе основное внимание уделяется поведению упомянутого выше Philips LEDtube.

Диммирование светодиодных трубок: Светодиодные трубки T8 не предназначены для диммирования, поэтому совместимость с диммерами не гарантируется. Гарантия не распространяется на светодиодные трубки, которые были подвергнуты диммированию.

MASTER LEDtube HF InstantFit T8 - 1500 mm

Список совместимых балластов



Расшифровка таблицы

Балласт совместим	Информация из данного раздела должна рассматриваться в качестве рекомендации и служит исключительно в информационных целях. Результаты испытаний получены в лабораторных условиях и могут отличаться от реальных условий применения.
Балласт совместим, но световой поток может варьироваться на 10% от заявленного	
Балласт совместим, и возможно диммирование	
Балласт не совместим	
Нет данных	



	Модель балласта	Код продукта	Количество ламп на балласте	Совместимость балластов		
				MASTER LEDtube 1500mm HF HO, Instant Fit T8 3100 lm Код продукта: 929001284602 929001284402 929001284502	MASTER LEDtube 1500mm HF UO, Instant Fit T8 3700 lm Код продукта: 929001300502 929001300302 929001300402	
PHILIPS	EI 158 TL-D 220-240	9137 006 075	1			
	HF-B 158 TLD 220-240	9137 001 123	1			
	HF-B 158 TLD EII 220-240	9137 001 927	1			
	HF-B 258 TLD 220-240	9137 001 125	2			
	HF-B 258 TL-D EII 220-240	9137 001 929	2			
	HF-E 158 TL-D	9137 130 389	1			
	HF-E 1/2 58 TL-D II	9137 130 409	2			
	HF-E 1/2 58 TL-D II	9137 130 409	1			
	HF-P 154/155 TL5 HO/PL-L III IDC	9137 130 282	1			
	HF-P 158 TLD EII 220-240	9137 001 912	1			
	HF-P 158 TL-D III IDC	9137 130 318	1			
	HF-P 258 TLD EII 220-240	9137 001 916	2			
	HF-P 258 TL-D III IDC	9137 130 319	2			
	HF-P Xt 158 TLD EII 220-240	9137 006 179	1			
	HF-P Xt 258 TL-D EII 220-240	9137 006 180	2			
	HF-P 158 TLD 220-240	9137 001 185	1			
	HF-P 258 TLD 220-240	9137 001 110	2			
	HF-R 258 TLD 220-240	9137 001 119	2	Dim	Dim	
	HF-R 158 TLD EII	9137 006 094	1	Dim	Dim	
	HF-R 258 TLD EII	9137 006 095	2	Dim	Dim	
	HF-R TD 258 TLD EII 220-240	9137 006 070	2			
	HF-RITD 1 28/35/49/54TL5 E+	9137 006 956	1			
	HF-RITD 2 28/35/49/54TL5 E+	9137 006 958	2			
	HF-S 158		1			
	HF-S 158 TL-D II	9137 130 322	1			
	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	9137 130 322	1			
	HF-S 258 TL-D II	9137 130 325	2			
	HF-S 258 TL-D II HT	9137 006 899	2			
	HF-S 158 TLD 220-240	9137 006 319	1			
	EB-P 258 TLD ICC 220-240	9137 130 210	2			
	OSRAM	QT Deluxe HF 1x58 230-240 DIM		1		
		QT Deluxe HF 2x58 230-240 Dim		2		
QT-FIT8 1x58 - 70			1			
QT-FIT8 2x58 - 70			2			
QTP8 1x58			1			
QTP8 2x58			2			
QTP-OPTIMAL 1x54-58			1			
QTP-OPTIMAL 2x54-58			2			
QT 1X58 DIM			1			
QT-FIT 5/8 1x54-58			1			
QT-FIT 5/8 2x54-58		2				
HELLVAR	EL1x58ngn		1			
	EL1x58s		1			
	EL2x58es		2			
	EL2x58HF		2			
	EL2x58ngn		2			
EL2x58s		2				

MASTER LEDtube HF InstantFit T8 - 1500 mm

Список совместимых балластов

Расшифровка таблицы

	Балласт совместим	Информация из данного раздела должна рассматриваться в качестве рекомендации и служит исключительно в информационных целях. Результаты испытаний получены в лабораторных условиях и могут отличаться от реальных условий применения.
*	Балласт совместим, но световой поток может варьироваться на 10% от заявленного	
Dim	Балласт совместим, и возможно диммирование	
	Балласт не совместим	
	Нет данных	



			MASTER LEDtube 1500mm HF HO, Instant Fit T8 3100 lm	MASTER LEDtube 1500mm HF UO, Instant Fit T8 3700 lm
			Код продукта: 929001284602 929001284402 929001284502	Код продукта: 929001300502 929001300302 929001300402
			Совместимость балластов	Совместимость балластов
	Модель балласта	Код продукта	Количество ламп на балласте	
TRIDONIC ATCO	PC 1/58 T8 INDUSTRY	86 458 037	1	
	PC 1x58 T8 PRO Ip	22 185 215	1	
	PC 2/58 T8 INDUSTRY	86 458 038	2	
	PC 2x58 E011		2	
	PC 2x58 E011 IDC	22 083 174	2	
	PC 2x58 T8 PRO sl	22 185 218	2	
	PC 1x58 T8 TOP sl	22 185 224	1	
	PC 2x58 T8 TOP sl	22 185 227	2	
	PCA 1/58 excel one4all	22 085 286	1	
	PCA 2x58 EXCEL One4all Ip	28 000 040	2	
VOSSLOH-SCHWABE	ELXc 158.201	188315	1	
	ELXc 158.209	188706	1	
	ELXc 158.218	188870	1	
	ELXc 258.203	188317	2	
	ELXc 258.210	188707	2	
	ELXc 258.219	188871	2	
	ELXe 258.222	188130	2	
	ELXe 258.222	188130	1	
ELXe 158.524	188024	1		
BAG-HUECO	BCD58.1F-01/220-240/1-10V	1009 7145	1	Dim
	BCS58.1FX-11/220-240	1007 7592	1	
	BCS58.2FX-11/220-240	1007 7593	2	
	BCS58.2SX-01/220-240	1005 1003	2	
	D 58.1-23021 E	166 072	1	
	D 58.2-23021 E	166 082	2	
Trilux	D58.1-23021E		1	
	DD58.1-23031E		1	
May + Christie	MCU 158		1	
	MCU 258		2	
Другие	Сеть 220-240 В			
	ЭМПРА			

Philips LEDtube InstantFit T8

Общие замечания: Пожалуйста, обратите внимание на то, что наши LEDtubes Philips испытываются только с ЭПРА на переменном токе. Производительность Philips LEDtubes на ЭПРА на постоянном токе не проверяется и поэтому не гарантируется. Эта светодиодная трубка предназначена для работы только на ЭПРА. Для EM балластов или непосредственно от сети связи, пожалуйста, обратитесь к торговому представителю Philips для получения дополнительной информации о нашем EM / совместимом диапазоне питающей сети. Этот документ предназначен исключительно для информационных целей и должен рассматриваться в качестве рекомендации. Philips не принимает претензий в отношении любого ущерба, причиненного в результате отклонения от рекомендаций, содержащихся в настоящем документе. Philips не несет никакой ответственности при использовании Philips LEDtubes с балластами, не упомянутыми в этом списке, или при использовании новых поколений моделей тестируемых балластов. Несмотря на то что Philips стремится предоставить наиболее точную информацию, тестовые результаты контролируемых экспериментов могут отличаться в различных условиях. В этом документе основное внимание уделяется поведению упомянутого выше Philips LEDtube.

Диммирование светодиодных трубок: Светодиодные трубки T8 не предназначены для диммирования, поэтому совместимость с диммерами не гарантируется. Гарантия не распространяется на светодиодные трубки, которые были подвергнуты диммированию.

MASTER LEDtube Universal T8 - 1200 mm

Список совместимых балластов



Расшифровка таблицы

	Балласт совместим	Информация из данного раздела должна рассматриваться в качестве рекомендации и служит исключительно в информационных целях. Результаты испытаний получены в лабораторных условиях и могут отличаться от реальных условий применения.
*	Балласт совместим, но световой поток может варьироваться на 10% от заявленного	
	Балласт не совместим	
	Нет данных	



			MASTER LEDtube 1200mm Universal, Instant Fit 2500lm
			Код продукта: 929001336102 929001336202 929001336002
			Совместимость балластов
	Модель балласта	Код продукта	Количество ламп на балласте
PHILIPS	EB-C 136 TL-D 220-240	9137 131 992	1
	EB-S 236 TL-D 220-230	9137 130 216	2
	HF-B 136 TLD 220-240	9137 001 122	1
	HF-B 136 TLD EII 220-240	9137 001 926	1
	HF-B 236 TL-D 220-240	9137 001 124	2
	HF-B 236 TLD EII 220-240	9137 001 928	2
	HF-E 136 TL-D II	9137 130 410	1
	HF-E 236 TL-D	9137 130 391	2
	HF-E 236 TL-D II	9137 130 411	2
	HF-K 136 TLD 220-240	9137 001 477	1
	HF-P 136 TL-D III IDC	9137 130 315	1
	HF-P 236 TL-D III IDC	9137 130 316	2
	HF-P 336 TL-D III IDC	9137 130 317	3
	HF-P Xt 136 TLD EII 220-240	9137 006 177	1
	HF-P XT 236 TLD EII 220-240	9137 006 178	2
	HF-P 136 TLD EII 220-240	9137 001 911	1
	HF-P 236 TLD 230-240	9137 001 112	2
	HF-Pi 114/21/24/28/39 TL5 EII 220-240	9137 006 240	1
	HF-R 136 TL-D EII	9137 006 092	1
	HF-R 236 TL-D EII	9137 006 093	2
	HF-R 136 TL-D 220-240V 50/60Hz	9137 001 117	1
	HF-Ri TD 114/21/24/39TL5 E+	9137 006 983	1
	HF-Ri TD 2 14/21/24/39TL5 E+	9137 006 984	2
	HF-S 136 TL-D II	9137 130 321	1
	HF-S 236 TL-D II	9137 130 324	2
	HF-S 336 TL-D II	9137 130 327	3
HF-P 118/136 TL-D III	9137 130 315	1	
HF-S 118/136 TL-D II	9137 130 321	1	
HF-P 218/236 TL-D III	9137 130 316	2	
HF-S 218/236 TL-D II	9137 130 324	2	
OSRAM	QT-FIT8 1x36		1
	QT-FIT8 2x36		2
	QTP8 1x36		1
	QTP8 2x36		2
	QTP-OPTIMAL 1x18-40		1
	QTP-OPTIMAL 2x18-40		2
QT-FIT 5/8 2x18-39		2	
HELVAR	EL1x36/40/18S		1
	EL1x36HF		1
	EL1x36ngn		1
	EL2x36/40s		2
	EL2x36ngn		2
TRIDONIC	PC 1/36 T8 INDUSTRY	86458035	1
	PC 1/36 T8 PRO	22176217	1
	PC 1x36 T8 PRO Ip	22185214	1
	PC2/36 T8 INDUSTRY	86458036	2
	PC2x36 T8 PRO sl	22185217	2
	PC 2x36 T8 TOP sl	22185226	2
	PC 1x36 T8 TOP sl	22185223	1
	PC1/36 T8 PRO sc	89800008	1
PC 1/36 T8 PRO	22176108	1	
PC 3/36 T8 PRO	22176231	3	

MASTER LEDtube Universal T8 - 1500 mm

Список совместимых балластов



Расшифровка таблицы

	Балласт совместим
	Балласт совместим, но световой поток может варьироваться на 10% от заявленного
	Балласт не совместим
	Нет данных

Информация из данного раздела должна рассматриваться в качестве рекомендации и служит исключительно в информационных целях. Результаты испытаний получены в лабораторных условиях и могут отличаться от реальных условий применения.



MASTER LEDtube 1500mm Universal,
Instant Fit
3700lm

Код продукта:
929001336402
929001336502
929001336302

Совместимость балластов

	Модель балласта	Код продукта	Количество ламп на балласте	
TRIDONIC	PC 1/58 T8 INDUSTRY	86 458 037	1	
	PC 1/58 T8 PRO	22 176 094	1	
	PC 1x58 T8 PRO Ip	22 185 215	1	
	PC 2/58 T8 INDUSTRY	86 458 038	2	
	PC 2x58 E011		2	
	PC 2x58 E011 IDC	22 083 174	2	
	PC 2x58 T8 PRO sl	22 185 218	2	
	PC 1x58 T8 TOP sl	22 185 224	1	
	PC 2x58 T8 TOP sl	22 185 227	2	
	PCA 1/58 excel one4all	22 085 286	1	
PCA 2x58 EXCEL One4all Ip	28 000 040	2		
VOSSLOH-SCHWABE	ELXc 158.201	188315	1	
	ELXc 158.209	188706	1	
	ELXc 158.218	188870	1	
	ELXc 258.203	188317	2	
	ELXc 258.210	188707	2	
	ELXc 258.219	188871	2	
	ELXe 258.222	188130	2	
	ELXe 258.222	188130	1	
ELXe 158.524	188024	1		
BAG-HUECO	BCD58.1F-01/220-240/1-10V	1009 7145	1	
	BCS58.1FX-11/220-240	1007 7592	1	
	BCS58.2FX-11/220-240	1007 7593	2	
	BCS58.2SX-01/220-240	1005 1003	2	
	BCS58.1SR-01/220-240		1	
	D 58.1-23021 E	166 072	1	
D 58.2-23021 E	166 082	2		
SCS58.2SR-11/220-240	166 272	2		
Trilux	D58.1-23021E		1	
	DD58.1-23031E		1	
	DD58.2-23021E		2	
May + Christie	MCU 158		1	
	MCU 258		2	
Другие	Сеть 220-240			
	ЭМПРА			

Philips LEDtube Universal T8

Общие замечания: Пожалуйста, обратите внимание на то, что наши LEDtubes Philips испытываются только с ЭПРА на переменном токе. Производительность Philips LEDtubes на ЭПРА на постоянном токе не проверяется и поэтому не гарантируется. Эта светодиодная трубка предназначена для работы только на ЭПРА. Для EM балластов или непосредственно от сети связи, пожалуйста, обратитесь к торговому представителю Philips для получения дополнительной информации о нашем EM / совместимом диапазоне питающей сети. Этот документ предназначен исключительно для информационных целей и должен рассматриваться в качестве рекомендации. Philips не принимает претензий в отношении любого ущерба, причиненного в результате отклонения от рекомендаций, содержащихся в настоящем документе. Philips не несет никакой ответственности при использовании Philips LEDtubes с балластами, не упомянутыми в этом списке, или при использовании новых поколений моделей тестируемых балластов. Несмотря на то что Philips стремится предоставить наиболее точную информацию, тестовые результаты контролируемых экспериментов могут отличаться в различных условиях. В этом документе основное внимание уделяется поведению упомянутого выше Philips LEDtube.

Диммирование светодиодных трубок: Светодиодные трубки T8 не предназначены для диммирования, поэтому совместимость с диммерами не гарантируется. Гарантия не распространяется на светодиодные трубки, которые были подвергнуты диммированию.

CorePro LED tube HF InstantFit T8 - 600 mm

Список совместимых балластов



Расшифровка таблицы

	Балласт совместим
	Балласт совместим, но световой поток может варьироваться на 10% от заявленного
	Балласт не совместим

Информация из данного раздела должна рассматриваться в качестве рекомендации и служит исключительно в информационных целях. Результаты испытаний получены в лабораторных условиях и могут отличаться от реальных условий применения.



CorePro LEDtube HF,
Instant Fit 600mm T8
800lm

Код продукта:
929001249502
929001249602

Совместимость балластов

	Модель балласта	Код продукта	Количество ламп на балласте	
PHILIPS	HF-P 118 TLD III IDC	9137 130 312	1	
	HF-P 218 TLD III IDC	9137 130 313	2	
	HF-S 118 TLD II	9137 130 320	1	
	HF-S 218 TL-D II 220-240V 50/60Hz	9137 130 323	2	
	HF-S 3/4x18 TLD II	9137 130 326	3	
	HF-S 3/4x18 TLD II	9137 130 326	4	
	HF-Matchbox 1x18 Blue	9137 004 180 / 9137 004 179	1	
	HF-Matchbox 1x18 RED		1	
	HF-P 3/4x18 TLD III IDC	9137 130 314	3	
	HF-P 3/4x18 TLD III IDC	9137 130 314	4	
	HF-E 136 TL-D II 220-240V 50/60Hz (HF-E 218 TLD)	9137 130 390	2	
	HF-E 418 TL-D II 220-240V 50/60Hz-part	9137 130 412	4	
	HF-P 118 TLD 220-240	9137 001 709	1	
OSRAM	QTP8 1x18		1	
	QTP8 2x18		2	
	QT-FIT8 1x18		1	
	QT-FIT8 2x18		2	
	QT Fit 5/8 1x18-39		1	
	QTP-OPTIMAL 118-40		1	
	QTP-OPTIMAL 218-40		2	
	QT Fit 5/8 2x18-39		2	
QT-FIT8 3/4X18		3		
QT-FIT8 3/4X18		4		
HELVAR	EL1x18ngn		1	
	EL2x18ngn		2	
	EL 3/4x18ngn-4lamp		4	
	EL 3/4x18ngn		3	
	EL1x18s		1	
EL 4x18ngn		4		
TRIDONIC	PC 118 PRO Ip	22185213	1	
	PC 218 PRO Ip	22185216	2	
	PC 1X18-24W BASIC	22176000	1	
	PC 1x18 T8 TOP sl	22185222	1	
	PC 3/4X18 TOP Ip	22185219 / 22185228	3	
	PC 3/4X18 TOP Ip	22185219 / 22185228	4	
	PC 1/14-35/24/39 T5 PRO-M Ip	22176182	1	
	PC 2/14-35/24/39 T5 PRO-M Ip	22176185	2	
	PC 1x18 T8 TEC	87500113	1	
	PC 2x18 T8 TEC	87500114	2	
PC 2x36 T8 TEC (4x18 T8 TEC)	87500116	4		

CorePro LED tube HF InstantFit T8 - 600 mm

Список совместимых балластов



Расшифровка таблицы

Балласт совместим
• Балласт совместим, но световой поток может варьироваться на 10% от заявленного
Балласт не совместим

Информация из данного раздела должна рассматриваться в качестве рекомендации и служит исключительно в информационных целях. Результаты испытаний получены в лабораторных условиях и могут отличаться от реальных условий применения.



CorePro LEDtube HF,
Instant Fit 600mm T8
800lm

Код продукта:
929001249502
929001249602

	Модель балласта	Код продукта	Количество ламп на балласте	Совместимость балластов
VOSSLOH-SCHWABE	ELXc 136.200	188314	1	•
	ELXc 236.208		2	•
	ELXc 424.379	188116	3	•
	ELXc 424.379	188116	4	•
	ELXc 418.204	188318	3	•
	ELXc 418.204	188318	4	•
	ELXc 136.207		1	•
BAG-HUECO	BCS18.1FX-11/220-240	1007 7588	1	•
	BCS18.2FX-11/220-240	1007 7589	2	•
	BCS18.3-4LR-01/220-240 3lamp	1005 0999	3	•
	BCS18.3-4LR-01/220-240 4lamp	1005 0999	4	•
Feron	EB52 2*18W T8/G13 230V	EB52	2	•
	EB51S 1*18W T8/G13 230V	EB51S	1	•
Navigator	Navigator 94 426 NB-ETL-218-EA3	94426 NB-ETL	2	•
	Navigator 94 449 NB-ETL-418-EA3	94449 NB-ETL	4	•
IEK	LLV218D-EBFL-2-18	LLV218D-EBFL-2-18	2	•
Другие	Сеть 220-240 В		1	•
	ЭМПРА		1	•

Philips LEDtube InstantFit T8

Общие замечания: Пожалуйста, обратите внимание на то, что наши LEDtubes Philips испытываются только с ЭПРА на переменном токе. Производительность Philips LEDtubes на ЭПРА на постоянном токе не проверяется и поэтому не гарантируется. Эта светодиодная трубка предназначена для работы только на ЭПРА. Для EM балластов или непосредственно от сети связи, пожалуйста, обратитесь к торговому представителю Philips для получения дополнительной информации о нашем EM / совместимом диапазоне питающей сети. Этот документ предназначен исключительно для информационных целей и должен рассматриваться в качестве рекомендации. Philips не принимает претензий в отношении любого ущерба, причиненного в результате отклонения от рекомендаций, содержащихся в настоящем документе. Philips не несет никакой ответственности при использовании Philips LEDtubes с балластами, не упомянутыми в этом списке, или при использовании новых поколений моделей тестируемых балластов. Несмотря на то что Philips стремится предоставить наиболее точную информацию, тестовые результаты контролируемых экспериментов могут отличаться в различных условиях. В этом документе основное внимание уделяется поведению упомянутого выше Philips LEDtube.

Диммирование светодиодных трубок: Светодиодные трубки T8 не предназначены для диммирования, поэтому совместимость с диммерами не гарантируется. Гарантия не распространяется на светодиодные трубки, которые были подвергнуты диммированию.

CorePro LED tube HF InstantFit T8 - 1200 mm

Список совместимых балластов



Расшифровка таблицы

Балласт совместим
• Балласт совместим, но световой поток может варьироваться на 10% от заявленного
Балласт не совместим

Информация из данного раздела должна рассматриваться в качестве рекомендации и служит исключительно в информационных целях. Результаты испытаний получены в лабораторных условиях и могут отличаться от реальных условий применения.



CorePro LEDtube HF,
Instant Fit 1200mm T8
1600lm

Код продукта:
929001249902
92900136502

	Модель балласта	Код продукта	Количество ламп на балласте	Совместимость балластов	
PHILIPS	EB-C 136 TL-D 220-240	9137 131 992	1	•	
	EB-S 236 TL-D 220-230	9137 130 216	2	•	
	HF-B 136 TLD 220-240	9137 001 122	1	•	
	HF-B 136 TLD EII 220-240	9137 001 926	1	•	
	HF-B 236 TL-D 220-240	9137 001 124	2	•	
	HF-B 236 TLD EII 220-240	9137 001 928	2	•	
	HF-E 136 TL-D II	9137 130 410	1	•	
	HF-E 236 TL-D	9137 130 391	2	•	
	HF-E 236 TL-D II	9137 130 411	2	•	
	HF-K 136 TLD 220-240	9137 001 477	1	•	
	HF-P 136 TL-D III IDC	9137 130 315	1	•	
	HF-P 236 TL-D III IDC	9137 130 316	2	•	
	HF-P 336 TL-D III IDC	9137 130 317	3	•	
	HF-P Xt 136 TLD EII 220-240	9137 006 177	1	•	
	HF-P XT 236 TLD EII 220-240	9137 006 178	2	•	
	HF-P 136 TLD EII 220-240	9137 001 911	1	•	
	HF-P 236 TLD 230-240	9137 001 112	2	•	
	HF-Pi 1 14/21/24/28/39 TL5 EII 220-240	9137 006 240	1	•	
	HF-R 136 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	9137 006 092	1	•	
	HF-R 236 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	9137 006 093	2	•	
	HF-R 136 TL-D 220-240V 50/60Hz	9137 001 117	1	•	
	HF-R 236 TL-D 220-240V 50/60Hz	9137 001 120	2	•	
	HF-S 136 TL-D II	9137 130 321	1	•	
	HF-S 236 TL-D II	9137 130 324	2	•	
	HF-S 336 TL-D II	9137 130 327	3	•	
	HF-P 118/136 TL-D III	9137 130 315	1	•	
	HF-S 118/136 TL-D II	9137 130 321	1	•	
	HF-P 218/236 TL-D III	9137 130 316	2	•	
	HF-S 218/236 TL-D II	9137 130 324	2	•	
	OSRAM	QT-FIT8 1x36		1	•
		QT-FIT8 2x36		2	•
		QTP8 1x36		1	•
QTP8 2x36			2	•	
QTP-OPTIMAL 1x18-40			1	•	
QTP-OPTIMAL 2x18-40			2	•	
QT-FIT 5/8 2x18-39		2	•		
HELVAR	EL1x36/40/18S		1	•	
	EL1x36HF		1	•	
	EL1x36ngn		1	•	
	EL2x36/40s		2	•	
EL2x36ngn		2	•		
TRIDONIC	PC 1/36 T8 INDUSTRY	86458035	1	•	
	PC 1/36 T8 PRO	22176217	1	•	
	PC 1x36 T8 PRO lp	22185214	1	•	
	PC2/36 T8 INDUSTRY	86458036	2	•	
	PC2x36 T8 PRO sl	22185217	2	•	
	PC 2x36 T8 TOP sl	22185226	2	•	
	PC 1x36 T8 TOP sl	22185223	1	•	
	PC1/36 T8 PRO sc	89800008	1	•	
	PC 1/36 T8 PRO	22176108	1	•	
	PC 3/36 T8 PRO	22176231	3	•	

CorePro LED tube HF InstantFit T8 - 1200 mm



Список совместимых балластов

Расшифровка таблицы

Балласт совместим
• Балласт совместим, но световой поток может варьироваться на 10% от заявленного
Балласт не совместим

Информация из данного раздела должна рассматриваться в качестве рекомендации и служит исключительно в информационных целях. Результаты испытаний получены в лабораторных условиях и могут отличаться от реальных условий применения.



CorePro LEDtube HF,
Instant Fit 1200mm T8
1600lm

Код продукта:
929001249902
929001136502

	Модель балласта	Код продукта	Количество ламп на балласте	Совместимость балластов
VOSSLOH-SCHWABE	ELXc 136.207	188708	1	
	ELXc 236.202	188316	2	
	ELXc 236.208	188705	2	
	ELXe 238.527	188137	2	
BAG-HUECO	BCS36.1FX-11/220-240	10077590	1	
	BCS36.2FX-11/220-240	10077591	2	
	D36.2-23021 E	166132	2	
	D 58.1-23021 E	166072	1	
	ECS36.2SR-01/220-240	167032	2	
Trilux	D58.1-23021E		1	
	DD58.1-23031E		1	
Feron	EB52 2*36W T8/G13 230V	EB52	2	
	EB51S 1*36W T8/G13 230V	EB51S	1	
Navigator	Navigator 94 427 NB-ETL-136-EA3	94427 NB-ETL	1	
	Navigator 94 428 NB-ETL-236-EA3	94428 NB-ETL	2	
IEK	LLV136D-EBFL-1-36	LLV136D-EBFL-1-36	1	
Другие	ЭМПРА		1	
	Сеть 220-240 В		1	

Philips LEDtube InstantFit T8

Общие замечания: Пожалуйста, обратите внимание на то, что наши LEDtubes Philips испытываются только с ЭПРА на переменном токе. Производительность Philips LEDtubes на ЭПРА на постоянном токе не проверяется и поэтому не гарантируется. Эта светодиодная трубка предназначена для работы только на ЭПРА. Для EM балластов или непосредственно от сети связи, пожалуйста, обратитесь к торговому представителю Philips для получения дополнительной информации о нашем EM / совместимом диапазоне питающей сети. Этот документ предназначен исключительно для информационных целей и должен рассматриваться в качестве рекомендации. Philips не принимает претензий в отношении любого ущерба, причиненного в результате отклонения от рекомендаций, содержащихся в настоящем документе. Philips не несет никакой ответственности при использовании Philips LEDtubes с балластами, не упомянутыми в этом списке, или при использовании новых поколений моделей тестируемых балластов. Несмотря на то что Philips стремится предоставить наиболее точную информацию, тестовые результаты контролируемых экспериментов могут отличаться в различных условиях. В этом документе основное внимание уделяется поведению упомянутого выше Philips LEDtube.

Диммирование светодиодных трубок: Светодиодные трубки T8 не предназначены для диммирования, поэтому совместимость с диммерами не гарантируется. Гарантия не распространяется на светодиодные трубки, которые были подвергнуты диммированию.

CorePro LED tube HF InstantFit T8 - 1500 mm



Список совместимых балластов

Расшифровка таблицы

Балласт совместим
• Балласт совместим, но световой поток может варьироваться на 10% от заявленного
Балласт не совместим

Информация из данного раздела должна рассматриваться в качестве рекомендации и служит исключительно в информационных целях. Результаты испытаний получены в лабораторных условиях и могут отличаться от реальных условий применения.



CorePro LEDtube HF,
Instant Fit 1500mm T8
2000lm

Код продукта:
929001249702
929001249802

	Модель балласта	Код продукта	Количество ламп на балласте	Совместимость балластов
PHILIPS	EI 158 TL-D 220-240	9137 006 075	1	
	HF-B 158 TLD 220-240	9137 001 123	1	
	HF-B 158 TLD EII 220-240	9137 001 927	1	
	HF-B 258 TLD 220-240	9137 001 125	2	
	HF-B 258 TL-D EII 220-240	9137 001 929	2	
	HF-E 158 TL-D	9137 130 389	1	
	HF-E 1/2 58 TL-D II	9137 130 409	2	
	HF-E 1/2 58 TL-D II	9137 130 409	1	
	HF-P 158 TLD EII 220-240	9137 001 912	1	
	HF-P 158 TL-D III IDC	9137 130 318	1	
	HF-P 258 TLD EII 220-240	9137 001 916	2	
	HF-P 258 TL-D III IDC	9137 130 319	2	
	HF-P Xt 158 TLD EII 220-240	9137 006 179	1	
	HF-P Xt 258 TL-D EII 220-240	9137 006 180	2	
	HF-P 258 TLD 220-240	9137 001 110	2	
	HF-S 158		1	
	HF-S 158 TL-D II	9137 130 322	1	
	HF-S 258 TL-D II	9137 130 325	2	
	HF-S 258 TL-D II HT	9137 006 899	2	
	HF-S 158 TLD 220-240	9137 006 319	1	
EB-P 258 TLD ICC 220-240		2		
OSRAM	QT-FIT8 1x58-70		1	
	QT-FIT8 2x58-70		2	
	QTP8 1x58		1	
	QTP8 2x58		2	
	QTP-OPTIMAL 1x54-58		1	
	QTP-OPTIMAL 2x54-58		2	
	QT-FIT 5/8 1x54-58		1	
QT-FIT 5/8 2x54-58		2		
HELVAR	EL1x58ngn		1	
	EL1x58s		1	
	EL2x58es		2	
	EL2x58HF		2	
	EL2x58ngn		2	
EL2x58s		2		
TRIDONIC	PC 1/58 T8 INDUSTRY	86 458 037	1	
	PC 1/58 T8 PRO	22 176 094	1	
	PC 1x58 T8 PRO Ip	22 185 215	1	
	PC 2/58 T8 INDUSTRY	86 458 038	2	
	PC 2x58 E011		2	
	PC 2x58 E011 IDC	22 083 174	2	
	PC 2x58 T8 PRO sl	22 185 218	2	
	PC 1x58 T8 TOP sl	22 185 224	1	
	PC 2x58 T8 TOP sl	22 185 227	2	
	PCA 1/58 excel one4all	22 085 286	1	
	PCA 2x58 EXCEL One4all Ip	28 000 040	2	

Philips CorePro LED PLC 6.5W 8xx 4P G24q-2

Список совместимых балластов



Расшифровка таблицы

Балласт совместим	Информация из данного раздела должна рассматриваться в качестве рекомендации и служит исключительно в информационных целях. Результаты испытаний получены в лабораторных условиях и могут отличаться от реальных условий применения.
Балласт не совместим	

			CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2 929001201002	CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2 929001201102	
			Совместимость балластов		
	Модель балласта	Код продукта	Количество ламп на балласте		
PHILIPS	HF-P 118 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz	9137006485	1		
	HF-P 218 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz	9137006486	2		
	Philips HF-M RED 118 SH PLC/PL-T 230-240V	9137004234	1		
	HF-S 218 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz	9137130358	2		
	HF-S 118 PL-T/C II SR 220-240V 50/60Hz	9137130359	1		
	HF-P 218 PL-T/C 220-240	9137001553	2		
	HF-P 118 PL-T/C EII	9137006309	1		
	HF-P 218 PL-T/C EII	9137006310	2		
OSRAM	QTP-T/E 1X18, 2X18 - Single		1		
	QTP-T/E 1X18, 2X18 - Dual		2		
	QT-ECO T/E 2X18/220-240		2		
	Quicktronic QT-D/E 1x18 / 230-240		1		
	QTP-T/E 2x18		2		
VOSSLOH-SCHWABE	ELXs 121.901 1x13/18W	188663	1		
	ELXs 121.904 1x13/18W	188664	1		
	ELXc 218.871 1/2x18W - Single	188699	1		
	ELXc 218.871 1/2x18W - Dual	188699	2		
TRIDONIC	PC 1/2x18 TC PRO sr - Single	22176416	1		
	PC 1/2x18 TC PRO sr - Dual	22176416	2		
	PC 1/2x18 TC PRO - Single	1307239	1		
	PC 1/2x18 TC PRO - Dual	1307239	2		
	PC 1x18 TC TOP	28000073	1		
	PC 2x18 TC TOP	28000074	2		
	PC 1/2x18 TC PRO sr - Single	22176412	1		
	PC 1/2x18 TC PRO sr - Dual	22176412	2		
BAG-HUECO	BCS18.1-2Q-01 / 220-240 1/2x TC-DEL/-TEL 18W - Single	10097544	1		
	BCS18.1-2Q-01 / 220-240 1/2x TC-DEL/-TEL 18W - Dual	10097544	2		
	BCS18.1-2LS-01 / 220-240 1/2x TC-DEL/-TEL 18W - Single	10095044	1		
	BCS18.1-2LS-01 / 220-240 1/2x TC-DEL/-TEL 18W - Dual	10095044	2		
HELVAR	EL1/2x18TCs - Single		1		
	EL1/2x18TCs - Dual		2		
TCI	MBQ 118/2	137968/118	1		
	MBQ 218/2	137968/218	2		
	BCC 121	137946HTC	1		

Philips CorePro LED PLC

Общие замечания: Пожалуйста, обратите внимание на то, что наши лампы LED PLC 4P испытываются только с ЭПРА на переменном токе. Производительность LED PLC 4P на ЭПРА на постоянном токе не проверяется и поэтому не гарантируется. Эта светодиодная лампа предназначена для работы только на ЭПРА. Для EM балластов или непосредственно от сети связи, пожалуйста, обратитесь к торговому представителю Philips для получения дополнительной информации о нашем EM / совместимом диапазоне питающей сети. Этот документ предназначен исключительно для информационных целей и должен рассматриваться в качестве рекомендации. Philips не принимает претензий в отношении любого ущерба, причиненного в результате отклонения от рекомендаций, содержащихся в настоящем документе. Philips не несет никакой ответственности при использовании LED PLC 4P с балластами, не упомянутыми в этом списке, или при использовании новых поколений моделей тестируемых балластов. Несмотря на то что Philips стремится предоставить наиболее точную информацию, тестовые результаты контролируемых экспериментов могут отличаться в различных условиях. В этом документе основное внимание уделяется поведению упомянутой выше лампы LED PLC 4P.

Диммирование LED PLC: Светодиодные лампы LED PLC не предназначены для диммирования, поэтому совместимость с диммерами не гарантируется. Гарантия не распространяется на лампы, которые были подвергнуты диммированию.

Philips CorePro LED PLC 9.0W 8xx 4P G24q-3

Список совместимых балластов



Расшифровка таблицы

Балласт совместим	Информация из данного раздела должна рассматриваться в качестве рекомендации и служит исключительно в информационных целях. Результаты испытаний получены в лабораторных условиях и могут отличаться от реальных условий применения.
Балласт не совместим	

			CorePro LED PLC 9W 830 4P G24q-3 929001200802	CorePro LED PLC 9W 840 4P G24q-3 929001200902	
			Совместимость балластов		
	Модель балласта	Код продукта	Количество ламп на балласте		
PHILIPS	HF-P 226 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz	9137006488	2		
	HF-P 126 PL-T/C III 220-240V 50/60Hz	9137006487	1		
	HF-P 1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	9137006307	1		
	HF-P 2 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII 220-240V	9137006308	2		
	HF-S 226 PL-T/C II SR 220-240V		2		
	HF-S 226 PL-T/C/L/TL5C II SR 220-240V		2		
	HF-S 126 PL-T/C/L/TL5C II SR 220-240V	9137130357	1		
	HF-P 126 PL-T/C 26		1		
	HF-P 226 PL-T/C 220-240		2		
	HF-P 26-42 PL-T/C 220-240		2		
OSRAM	QTP-M 1x26-42		1		
	QTP-M 2x26-32 - Dual		2		
	QTP-M 2x26-32 - Single		1		
	QT-M 2x26-42/220-240 S		2		
	QTP-T/E 1x26-42, 2x26 - Dual		2		
	QTP-T/E 1x26-42, 2x26 - Single		1		
	QT-ECO T/E 2X26/220-240		2		
	QT-ECO 1X26/220...240 S		1		
	Quicktronic QT-T/E 2x26 / 230-240		2		
	QT-M 2x26-32/230-240 S		2		
QT-M 1x26-42/220-240 S		1			
VOSSLOH-SCHWABE	ELXc 142.872 2x26W 1x26/32/42W - Dual	188700	2		
	ELXc 142.872 2x26W 1x26/32/42W - Single	188700	1		
	ELXc 242.837 2x26/32/42W	188643	2		
	ELXs 126.906 1x26	188667	1		
TRIDONIC	PC 1/2x26 TC PRO sr - Single	22176417	1		
	PC 1/2x26 TC PRO sr - Dual	22176417	2		
	PC 1/2 x 26-42 TC PRO - Single	22176408	1		
	PC 1/2 x 26-42 TC PRO - Dual	22176408	2		
	PC 2x26-42 TC PRO	22176410	2		
	PC 1x26-42 TC TOP	28000075	1		
PC 2x26 TC TOP	28000076	2			
BAG-HUECO	BCS42.1/26.2LS-01/220-240 1/2x TC-DEL/-TEL 26W - Single	10095045	1		
	BCS42.1/26.2LS-01/220-240 1/2x TC-DEL/-TEL 26W - Dual	10095045	2		
	BCS42.1/26.2Q-01/220-240 1/2x TC-DEL/-TEL 26W - Single	10097545	1		
	BCS42.1/26.2Q-01/220-240 1/2x TC-DEL/-TEL 26W - Dual	10097545	2		
	BCS70.1/42.2Q-01/220-240 1/2x TC-DEL/-TEL 26W - Single	10097546	1		
	BCS70.1/42.2Q-01/220-240 1/2x TC-DEL/-TEL 26W - Dual	10097546	2		
HELVAR	EL1/2x18-42TCs - Single		1		
	EL1/2x18-42TCs - Dual		2		
	EL2x32/42TCs		1		
TCI	MBQ 226/2	137968/226	2		
	MBQ 142/2	137968/142	1		
	MBQ 242/2 - Single	137962/242	1		
	MBQ 242/2 - Dual	137962/242	2		
	BCC 126	137949HTC	1		

Philips CorePro LED PLC

Общие замечания: Пожалуйста, обратите внимание на то, что наши лампы LED PLC 4P испытываются только с ЭПРА на переменном токе. Производительность LED PLC 4P на ЭПРА на постоянном токе не проверяется и поэтому не гарантируется. Эта светодиодная лампа предназначена для работы только на ЭПРА. Для EM балластов или непосредственно от сети связи, пожалуйста, обратитесь к торговому представителю Philips для получения дополнительной информации о нашем EM / совместимом диапазоне питающей сети. Этот документ предназначен исключительно для информационных целей и должен рассматриваться в качестве рекомендации. Philips не принимает претензий в отношении любого ущерба, причиненного в результате отклонения от рекомендаций, содержащихся в настоящем документе. Philips не несет никакой ответственности при использовании LED PLC 4P с балластами, не упомянутыми в этом списке, или при использовании новых поколений моделей тестируемых балластов. Несмотря на то что Philips стремится предоставить наиболее точную информацию, тестовые результаты контролируемых экспериментов могут отличаться в различных условиях. В этом документе основное внимание уделяется поведению упомянутой выше лампы LED PLC 4P.

Диммирование LED PLC: Светодиодные лампы LED PLC не предназначены для диммирования, поэтому совместимость с диммерами не гарантируется. Гарантия не распространяется на лампы, которые были подвергнуты диммированию.