



Home Lighting

Luminarias y Lámparas 2018-2019

Luminárias e Lâmpadas 2018-2019

Home Lighting

Luminarias y Lámparas 2018-2019
Luminárias e Lâmpadas 2018-2019

Bienvenidos al **estilo de la** **iluminación**

Cada persona tiene un estilo diferente que puede venir definido por muchas variables, incluido el lugar donde vivimos.

La elección de una lámpara también supone una expresión de nuestro propio estilo. Bienvenidos al estilo de la iluminación.

Philips Decorative Lighting te ofrece una amplia gama que se encargará del diseño interior de tu hogar.

Presentamos nuevas colecciones de lámparas para conseguir la experiencia de iluminación ideal, que te ayudará a trabajar, disfrutar del ocio, relajarte y descansar.

Bem-vindo ao **estilo da** **iluminação**

Cada pessoa tem um estilo diferente, definido por muitas variáveis, incluindo o lugar onde vivemos.

A escolha de uma lâmpada também requiere a expressão do nosso próprio estilo. Bem-vindos ao estilo da iluminação.

Philips Decorative Lighting oferece uma ampla gama que completará a decoração da sua casa.

Presentamos novas colecções de luminárias que permitem criar uma experiência de luz ideal, que o ajudará a trabalhar, relaxar, divertir ou descansar.



Contenido • Conteúdo

Introducción • Introdução

Sala de estar (my Living Room)

Deco

Plafones y Apliques

Focos

Despacho • Home Office

Baño • Bathroom

Funcional • Functional Lighting

Infantil • Kids

Ambiente • MoodLighting

Exterior • Outdoor

Lámparas LED • Lâmpadas LED

Índice

Mejoramos tu vida con la luz

En Philips Lighting, inspiramos a crear el ambiente perfecto en su hogar con soluciones de iluminación innovadoras.

Nuestra inversión en investigación y diseño nos sitúa en el centro de la revolución LED.

Impulsamos la transición de bombillas tradicionales a lámparas más eficientes, enseñando a la gente a disfrutar de la luz.

La luz ayuda a que cada espacio de las viviendas se aproveche más, ahorrando energía y cuidando el medio ambiente.

Cuidamos que cada uno de nuestros clientes tenga la información para encontrar el producto que esté buscando.





Melhoramos a sua vida **com luz**

Na Philips Lighting, inspiram a criar o ambiente perfeito em casa com soluções de iluminação inovadoras

O nosso investimento em pesquisa e desenvolvimento coloca-nos no centro da revolução LED.

Estamos a fomentar a transição das lâmpadas tradicionais para novas fontes de luz, e apresentamos às pessoas formas para desfrutarem da luz.

A luz ajuda a otimizar todas as áreas do espaço que habitam, poupam energia e protegem o ambiente.

Também desejamos que todos os nossos clientes tenham as informações que necessitam para encontrarem o produto de que estão á procura.

Regulación WarmGlow

mientras más se atenúa, más cálida es la luz


La gama Philips Warm Glow brinda un efecto de iluminación cálido que lleva la regulación mediante LED a un nuevo nivel creando un ambiente cálido y relajante para los mejores momentos de los consumidores.



Regulação WarmGlow

quanto mais atenua a regulação, mais suave é a luz

A gama Philips Warm Glow proporciona um efeito de iluminação suave, levando a regulação com LED a um novo nível, criando um ambiente suave e relaxante para desfrutar dos melhores momentos.





Philips Scene Switch LED



Una bombilla.
Tu interruptor.
Tres ambientes distintos.
No necesitas regulador.





Click!FIX

¡Es fácil y rápido!
É fácil e rápido!

Di adiós a las complicaciones al instalar luces nuevas. Philips presenta click!FIX, una novedosa forma de instalar las lámparas en 4 sencillos pasos.

Acabaram as preocupações e as frustrações na hora de instalar o seu novo candeeiro. A Philips apresenta o Click!FIX - uma nova forma para instalar o seu candeeiro em 4 passos simples.



Descubre todo lo que la **iluminación LED de Philips** puede hacer por ti



Potente, cálida y de bajo consumo, la iluminación LED de Philips es una revolución para el hogar.



Ambiente cálido • Luz suave



Luz blanca cálida para un ambiente agradable
Luz branca suave para um ambiente confortável



Resalta la viveza de los colores de tu hogar
Realça as cores vivas da sua casa



Luz regulable para crear el ambiente perfecto (en función del artículo)
Luz de intensidade regulável para o ambiente perfeito (dependendo do artigo)



La luz se enciende al instante
Acendimento instantâneo

Bajo consumo • Ecológico



Larga duración
Longa duração de vida



Costes energéticos reducidos
Baixos custos energéticos

EyeComfort



La tecnología LED es la parte más importante del negocio de **Philips Lighting**.

La prioridad clave para los próximos años es impulsar las lámparas LED y las luminarias.

La barrera general del consumidor es debida a la falta de conocimiento sobre la tecnología LED y por ello tiene más reticencia a cambiar las bombillas convencionales por la tecnología LED.

El desafío clave es explicar los beneficios de LED a una amplia audiencia y establecer una comprensión clara de por qué las bombillas Philips LED son la mejor solución de iluminación.

Philips como líder en iluminación y ante la falta de un estándar global definido ha lanzado al mercado los parámetros **EyeComfort**; que incluyen parpadeo, luz estroboscópica, deslumbramiento y efectos de atenuación. Actualmente, no hay un estándar global común que defina la comodidad de los ojos, por lo que es el primero de su tipo dentro del industria de la iluminación.

Dentro del catálogo encontrará las lámparas y luminarias que ya cumplen estos parámetros y estamos trabajando para que todo el porfolio sea **EyeComfort**.

A tecnologia LED está no centro do negócio de iluminação da **Philips Lighting**.

A nossa principal prioridade para os próximos anos é aumentar a nossa participação em vendas de lâmpadas e luminárias LED. O principal obstáculo a esta mudança é a percepção que o consumidor ainda tem da tecnologia LED, “ser ainda nova”, e como tal a sua resistência à mudança da tecnologia convencional.

O principal desafio é conseguir explicar os principais benefícios da tecnologia LED a todos e conseguir estabelecer um entendimento generalizado sobre o porquê da iluminação Philips LED ser a melhor solução de iluminação.

Philips, como líder global em iluminação criou a marca **EyeComfort** com base nos seguintes critérios: “tremulação, efeito estroboscópico, Segurança fotobiológica, Brilho, Regulação, Renderização de cores e ruído”, não existe até à data um entendimento global sobre o que é o conforto para os olhos em termos de iluminação, fazendo de o **EyeComfort** o primeiro da indústria da iluminação

Neste Catalogo pode encontrar lâmpadas e luminárias LED com a marca EyeComfort, Estamos comprometidos em fornecer Luz pensada para ser confortável aos olhos e estamos constantemente a inovar nesta área, expandindo e investindo cada vez mais a nossa investigação no “**EyeComfort**”.



NUEVO REQUERIMIENTO DEL REAL DECRETO RAEE 110/2015 EN LAS DECLARACIONES DE PUESTA EN EL MERCADO DE APARATOS DE ALUMBRADO APLICABLES A PARTIR DE 2018

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

La primera regulación que se aprobó en la Unión Europea para el flujo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos fue la Directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de enero de 2003, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (en adelante «RAEE»).

Esta norma sentaba las bases de un modelo de gestión que por primera vez planteaba la necesidad de diseñar aparatos más eficientes y menos contaminantes, que fueren más fáciles de tratar cuando se convirtieran en residuos, y que aplicaba el principio de la responsabilidad ampliada del productor de los aparatos eléctricos y electrónicos (en adelante AEE), como sujeto responsable de los costes que derivan de la gestión de los residuos procedentes de estos aparatos. Pese a ello, los residuos procedentes de los aparatos eléctricos y electrónicos ha continuado incrementándose, los ciclos de innovación son cada vez más breves y la sustitución de los aparatos se acelera, convirtiendo los AEE en una fuente creciente de residuos. La gestión de estos residuos requiere intensificar las medidas y esfuerzos de todos los Estados miembros de la Unión Europea dado que los componentes peligrosos que los AEE contienen siguen constituyendo un problema importante durante la fase de gestión de los residuos y, en algunos casos, el grado de reciclado es insuficiente.

En aplicación del Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (AEE), los aparatos de alumbrado incluidos en la categoría 5 del Anexo I de dicho Real Decreto pasaran a ser distribuidos en las categorías 3, 4 y 5 del Anexo III del citado Decreto a partir del 15 de agosto de 2018.

Esta nueva clasificación de los aparatos de alumbrado en las categorías 3, 4 y 5 implicará, igualmente, cambios en la codificación de dichos AEE en el Registro Integrado Industrial (RII AEE) del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (MINECO).

A tal efecto, el RII AEE ha establecido que a efectos de la declaración de los productos de AEE comercializados, entre ellos los aparatos de alumbrado, prefiere adelantar la reestructuración de las categorías de AEE de 10 a 7, con su respectiva codificación, a la primera declaración de puesta en el mercado correspondiente al primer trimestre del 2018, de modo que esta primera declaración se realice ya de acuerdo a las nuevas 7 categorías y con la nueva codificación por AEE.

La entrada en el ámbito de aplicación de nuevos aparatos de alumbrado, aplicable desde el 15 de agosto de 2018.

Adicionalmente a esta nueva reclasificación de los aparatos de alumbrado en las categorías 3, 4 y 5, a partir del 15 de agosto de 2018, entrarán en el ámbito de aplicación de la normativa RAEE nuevos aparatos de alumbrado, como son las **luminarias domésticas** y los elementos de control y regulación exclusivos de alumbrado.

Estos nuevos aparatos de alumbrado, deberán ser declarados por primera vez en la 3ª declaración del año 2018 (octubre) y serán objeto de clasificación en la categoría que corresponda otorgándoles una codificación de acuerdo a las instrucciones del RII AEE.

Categorías ECORAEE para luminarias domésticas ESPAÑA

Luminarias hasta 250 gr	0,10 €
Luminarias entre 251 gr y 500 gr	0,15 €
Luminarias entre 501 gr y 1 Kg	0,35 €
Luminarias entre 1 Kg y 2 Kg	0,50 €
Luminarias de más de 2 Kg	0,80 €

Categorías ECORAEE para luminarias doméstica PORTUGAL

Luminarias <= 1 kg	0,02 €
Luminarias (1-6 kg)	0,08 €
Luminarias > 6 kg	0,31 €



myLiving Decorativo

Decora tu hogar con luz

La colección myLiving Decorative es impactante y evocadora, y se centra en el diseño y los materiales de alta calidad. Cada pieza dispone de líneas limpias y un uso armonioso de materiales como el cristal, el metal y los tejidos, para complementar cualquier habitación o estilo. En conjunto, ofrecen soluciones inspiradoras para la decoración interior y una calidad de luz que saca lo mejor de tu hogar.

Para facilitar la elección, la colección myLiving de Philips se clasifica según el estilo decorativo de tu hogar para tu comodidad; moderno, contemporáneo o tradicional.

myLiving Deco

Decore a sua casa com luz

A coleção myLiving Deco é sofisticada e decorativa, centrada num design topo de gama e em materiais de alta qualidade. Cada peça oferece linhas simples e uma utilização harmoniosa de materiais - como vidro, metal e tecido - que complementam qualquer divisão e qualquer estilo. Juntos, oferecem soluções para interior inspiradoras e uma qualidade de luz que realça o melhor de qualquer casa.

Para uma fácil selecção, a coleção myLiving da Philips está classificada de acordo com o estilo decorativo da casa - Moderno, Contemporâneo e Clássico - para a sua conveniência.





Tamworth - Colgante
36107/31/PN



↑1997→4537453
E27 - 1x max. 60W excl.
IP20
sintético
tecido sintético

€109,99 ●



Roseval - Colgante
40966/60/PN



↑2017→6307630
E27 - 1x max. 60W excl.
IP20
sintético
tecido sintético

€129,99 ●



Roseval - Aplique
40965/60/PN




↑482→5357216
E27 - 1x max. 60W excl.
IP20
sintético
tecido sintético

€59,99 ●



El **estilo perfecto** para causar una atractiva impresión

Aporte efectos de luz sorprendentes en su salón. Con una luminaria que añade un toque de diseño moderno, tanto encendida como apagada.



O **estilo perfeito** para causar uma impressão atractiva

Leve efeitos de luz surpreendentes à sua sala de estar. Com uma luminária que acrescenta um toque de design moderno, quer acendida como apagada.





Efecto
de luz
impresionante


Efeito
de luz
fabuloso

Chiffon
409 34/31/PN



↑1915→800↗800
E27 - 1x max. 60W excl.
IP20
sintético
tecido sintético

€149,99 ●



Chiffon - applique
40963/31/PN



↑507→500↗200
E27 - 1x max. 60W excl.
IP20
sintético
tecido sintético

€49,99 ●



Chiffon
40933/31/PN



↑2075→590↗590
E27 - 1x max. 60W excl.
IP20
sintético
tecido sintético

€99,99 ●





Mohair
40887/31/PN

↑2050→520↗495
E27 - 1x max. 60W excl.
IP20
blanco - sintético
branca - tecido sintético



€99,99 ●



¡NUEVO!

Mohair
40887/30/PN

↑2050→520↗495
E27 - 1x max. 60W excl.
IP20
negro - sintético
preto - tecido sintético



€99,99 ●









¡NUEVO!

Ring
40913/30/PN



↑2080→503↗503
E27 - 1x max. 60W excl.
IP20
negro - sintético
preto - tecido sintético

€99,99 ●



Ring
40913/31/PN



↑2080→503↗503
E27 - 1x max. 60W excl.
IP20
blanco - sintético
branca - tecido sintético

€99,99 ●





Corkwood
40914/21/PN

↑2060→520↗520
E27 - 1x max. 60W excl.
IP20
sintético
tecido sintético



€119,99 ●



Sandalwood
40917/31/PN

↑1980→600↗600
E27 - 1x max. 60W excl.
F - IP20
textil
têxtil



€99,99 ●




Sandalwood
40918/31/PN

↑2100→800↗800
E27 - 1x max. 60W excl.
F - IP20
textil
têxtil



€129,99 ●





Imagina con luz
Imagine com luz






Matrix
40928/30/16

↑1500→1200↗180
LED - 6x 4,5W incl. - 3000 lm
IP20
cristal - metal
vidro - metal

€399,00 ●




Matrix
40928/60/16

↑1500→1200↗180
LED - 6x 4,5W incl. - 3000 lm
IP20
cristal - metal
vidro - metal

€399,00 ●





Matrix
40925/30/16

A+

↑42→315↗315
LED - 4x 4,5W incl.- 2000 lm
IP20
cristal - metal
vidro - metal

€199,00



Matrix
40927/30/16

A+

↑42→390↗400
LED - 6x 4,5W incl.- 3000 lm
IP20
cristal - metal
vidro - metal

€299,00



Matrix
40929/30/16

A+

↑30→470↗520
LED - 8x 4,5W incl.- 4000 lm
IP20
cristal - metal
vidro - metal

€399,00





Matrix
40925/60/16



↑42→315↗315
LED - 4x 4,5W incl. - 2000 lm
IP20
cristal - metal
vidro - metal

€199,00 ●



Matrix
40927/60/16



↑42→390↗400
LED - 6x 4,5W incl. - 3000 lm
IP20
cristal - metal
vidro - metal

€299,00 ●



Matrix
40929/60/16



↑30→470↗520
LED - 8x 4,5W incl. - 4000 lm
IP20
cristal - metal
vidro - metal

€399,00 ●





Madison
41814/31/10

↑1000 → 460 ↗ 460
5x60W 230 V
E14 - no incluida - IP20
metal - blanco
metal - branca

€75,00 ●



Ecru
40950/31/PN

↑1855 → 572 ↗ 455
1x60W 230 V
E27 - no incluida - IP20
tela - blanco
tela- branca

€59,00 ●







Tunnel
40954/31/PN

↑1895→440↗440
E27 - 1x max. 60W excl.
IP20
metal
metal



€119,00 ●




Rye
40907/31/16

↑1500→420↗420
LED - 1x 8W incl. - 800 lm
IP20
metal
metal



€85,00 ●



Hook
40956/30/PN

↑1835→396↗396
E27 - 1x max. 60W excl.
IP20
metal
metal



€159,00 ●





Durham
36032/30/E7



↑1780→395↗395
E27 - 1x max. 40W excl.
IP20
metal
metal

€59,00 ●

Surrey
36532/30/E7



↑1780→395↗395
E27 - 1x max. 40W excl.
IP20
metal
metal

€85,00 ●

Surrey
36539/05/E7



↑1780→395↗3955
E27 - 1x max. 40W excl.
IP20
metal
metal

€89,00 ●





Gilbert
36038/38/E7

↑530→250↗250
E27 - 1x max. 40W excl.
IP20
textil - madeira
têxtil - madeira



€79,00 ●



Gilbert
36039/38/E7

↑1580→530↗530
E27 - 1x max. 40W excl.
IP20
textil - madeira
têxtil - madeira



€179,00 ●



Donne
36134/38/E7

↑1552→607↗350
E27 - 1x max. 40W excl.
IP20
textil - metal
têxtil - metal



€119,00 ●





Drin
42261/30/16

↑1910→250↗360
E27 - 1x 23W incl.- 1570 lm
IP20
metal
metal



€103,00 ●



Drin
42261/87/16

↑1910→250↗360
E27 - 1x 23W incl.- 1570 lm
IP20
metal
metal



€103,00 ●



Himroo
36056/31/E7

↑1420→225↗225
E27 - 1x max. 15W excl.
IP20
metal
metal



€49,00 ●







Hexagon
38921/17/P1

↑615→200↗100
LED - 1x 10W incl. - 900 lm
IP20
metal
metal



€79,00 ●



Limba
36017/38/E7

↑500→260↗260
E27 - 1x max. 40W excl.
IP20
textil - metal
têxtil - metal



€45,00 ●



Hexagon
38922/17/P1

↑1440→278↗120
LED - 1x 22W incl. - 2100 lm
IP20
metal
metal



€139,00 ●



Limba
36018/38/E7

↑1500→350↗350
E27 - 1x max. 40W excl.
IP20
textil - metal
têxtil - metal



€99,90 ●





Wellner
44401/56/16

↑192→268↗268
E27 - 1x 15W incl.- 970 lm
IP20
cristal
vidro



€62,00 ●



Wellner
44402/56/16

↑250→350↗350
E27 - 1x 20W incl.- 1320 lm
IP20
cristal
vidro



€93,00 ●





Nister
43133/31/16

↑197→300↗73
LED - 1x 3W incl.- 270 lm
IP20
aluminio
aluminio



€73,00 ●



Nister
43133/48/16

↑197→300↗73
LED - 1x 3W incl.- 270 lm
IP20
aluminio
aluminio



€94,00 ●





Pine
40879/31/PN

↑330→280↗215
E27 - 1x max. 60W excl.
IP20
sintético
tecido sintético



€29,00 ●




Wellness
40801/72/16


↑193 →186 ↗186
E27 - 13W 230V E27 970lm
IP20
sintético
tecido sintético



€72,00 ●







myLiving

Plafones y Apliques

Efecto de iluminación blanca agradable, sin parpadeo

La colección myLiving Apliques y Plafones de Philips produce una luz blanca cálida o neutra y atractiva, que resulta brillante y uniforme para la iluminación del día a día. Las bombillas Philips incluidas son de alta calidad, potentes y versátiles. Tanto en la pared como en el techo, esta colección es ideal para iluminar cualquier habitación.

myLiving

Wall & Ceiling

Luz branca difusa maravilhosa, sem cintilação

A coleção myLiving Wall & Ceiling da Philips proporciona uma luz branca suave e uniforme para uma iluminação do dia a dia. As lâmpadas de alta qualidade da Philips incluídas são potentes e versáteis. Quer seja montada no tecto ou na parede, esta colecção é apropriada para iluminar qualquer divisão.



**Polygon
39516/11/P1**

↑77 → 130 ↗ 130
LED - 1x 4,3W incl.- 340 lm
IP20
cristal
vidro



€29,00 ●



**Polygon
39517/11/P1**

↑69 → 350 ↗ 350
LED - 9x 5W incl.- 3600 lm
IP20
cristal
vidro



€199,00 ●



**Polygon
39518/11/P1**

↑77 → 260 ↗ 130
LED - 2x 4,3W incl.- 680 lm
IP20
cristal
vidro



€49,00 ●



**Polygon
39519/11/P1**

↑77 → 240 ↗ 240
LED - 4x 4,3W incl.- 1360 lm
IP20
cristal
vidro



€99,00 ●





Drava
33515/31/16



↑106 → 125 ↗ 115
LED - 1x 6W incl.- 600 lm
IP20
metal - sintético
metal - tecido sintético

€39,90 ●



Nonni
33517/31/16



↑200 → 210 ↗ 86
LED - 1x 6W incl.- 600 lm
IP20
cristal - sintético
vidro - tecido sintético

€35,90 ●





Mahogany
38828/17/P1



↑136 → 304 ↗ 99
LED - 1x 5W incl. - 450 lm
IP20
cristal
vidro

€45,00 ●



Mahogany
38829/17/P1



↑136 → 604 ↗ 99
LED - 1x 10W incl. - 900 lm
IP20
metal
metal

€59,90 ●



Langston
33087/17/16



↑70 → 300 ↗ 200
G9 - 2x 28W incl. - 2x 370 lm
IP20
metal
metal

€42,00 ●







Circle
30050/17/16



↑100 → 340 ↗ 340
E27 - 2x max. 75W excl.
IP20
metal - cristal
metal - vidro

€41,00 ●



Circle
33050/17/16



↑150 → 290 ↗ 80
E27 - 1x max. 60W excl.
IP20
metal - cristal
metal - vidro

€15,00 ●



Circle
33050/31/16



↑150 → 290 ↗ 80
E27 - 1x max. 60W excl.
IP20
cristal - metal
vidro - metal

€14,00 ●





Octagon
30822/17/16

↑62 → 310 ↗ 310
E14 - 2x 12W incl.- 2x 735 lm
IP20
metal - cristal
metal - vidro



€46,00 ●



Peace
30422/31/16

↑60 → 510 ↗ 98
2G11 - 1x 36W incl.- 2900 lm
IP20
aluminio - sintético
aluminio - tecido sintético



€117,90 ●



Hackberry
33067/17/16

↑78 → 270 ↗ 78
E27 - 1x 18W incl.- 1100 lm
IP20
metal
metal



€41,90 ●



Celadon
33052/17/16

↑80 → 179 ↗ 100
LED - 1x 3W incl.- 270 lm
IP20
cristal - metal
vidro - metal



€30,90 ●



Foulard
33206/31/16

↑90 → 401 ↗ 103
1x 23W incl.- 1430 lm
IP20
metal
metal



€57,00 ●



Lakeport
33232/17/16

↑80 → 301 ↗ 103
E14 - 1x 12W incl.- 735 lm
IP20
metal - Cristal
metal - Vidro



€54,90 ●



¡NUEVO!



A+

Haraz
61083/31/P5 - 2200K a 6500K

↑57 → 455 ↗ 455
1x 30W incl.- 2800 lm
IP20- sintético - blanco
tecido sintético - branca €154,99 ●



A+

Haraz
61079/31/P5 - 2200K a 6500K

↑70 → 650 ↗ 650
1x 75W incl.- 6000 lm
IP20- sintético - blanco
tecido sintético - branca €259,99 ●



A+

Haraz
61086/31/P5 - 2200K a 6500K

↑70 → 698 ↗ 698
1x 75W incl.- 6000 lm
IP20- sintético - blanco
tecido sintético - branca €289,99 ●







Hopsack
33311/31/16

↑140 → 100 ↗ 90
LED - 1x 3W incl.- 270 lm
IP20
metal
metal



€46,00 ●



Hopsack
33311/17/16

↑140 → 100 ↗ 90
LED - 1x 3W incl.- 270 lm
IP20
metal
metal



€61,00 ●



Date
33622/31/16

↑200 → 200 ↗ 35
LED - 2x 1W incl.- 210 lm
IP20
metal
metal



€75,00 ●



Galax
45590/31/16

↑100 → 133 ↗ 31
LED - 2x 2,5W incl.- 370 lm
IP20
metal
metal



€75,60 ●



Galax
45591/31/16

↑103 → 213 ↗ 31
LED - 4x 2,5W incl.- 750 lm
IP20
metal
metal



€108,15 ●





Gabardine
33012/17/PN



↑150 → 83 ↗ 85
GU10 - 2x max. 50W excl.
IP20
metal
metal

€40,00 ●



Gainsboro
33246/31/16



↑120 → 270 ↗ 108
E27 - 1x 23W incl.- 1430 lm
IP20
metal
metal

€37,00 ●



Velour
33200/87/16



↑168 → 315 ↗ 60
E27 - 1x 23W incl.- 1430 lm
IP20
textil
t xtil

€50,00 ●





¡NUEVO!



**Cavanal - 2700K
32809/31/PO**



↑67→ 350 ↗ 350
1x 18W incl.- 1500 lm
IP20 - sintético - blanco
tecido sintético - branca

€43,99 ●



**Cavanal - 4000K
32809/31/P3**



↑67→ 350 ↗ 350
1x 18W incl.- 1600 lm
IP20 - sintético - blanco
tecido sintético - branca

€43,99 ●



**Cavanal - 4000K
32810/31/P3**



↑70→ 298 ↗ 298
1x 18W incl.- 1600 lm
IP20 - sintético - blanco
tecido sintético - branca

€44,99 ●



**Cavanal - 2700K
32810/31/PO**



↑70→ 298 ↗ 298
1x 18W incl.- 1500 lm
IP20 - sintético - blanco
tecido sintético - branca

€44,99 ●





Mauve
31110/31/PO - 2700K

A

↑75 → 322 ↗ 322
1x 17 W incl.- 1700 lm
IP20- sintético
tecido sintético

€29,90 ●



Mauve
31110/31/P3 - 4000K

A

↑75 → 322 ↗ 322
1x 17W incl.- 2000 lm
IP20 - sintético
tecido sintético

€29,90 ●



Mauve Pir
62234/31/PO

A

↑82 → 320 ↗ 320
LED - 4x 4W incl.- 1300 lm
E - IP20
sintético
tecido sintético

€45,05 ●



Mauve Pir
62233/31/PO

A

↑79 → 254 ↗ 254
LED - 4x 1,5W incl.- 600 lm
E - IP20
sintético
tecido sintético

€29,29 ●





Control on/off con interruptor de pared y función de memoria



Wawel 31821/31/P5 - 2700K a 6500K

↑66 → 350 ↗ 350
1x 17W incl.- 1600 lm
IP20- sintético
tecido sintético

€49,90 ●



Wawel 31822/31/P5 - 2700K a 6500K

↑66 → 380 ↗ 380
1x 20W incl.- 2000 lm
IP20- sintético
tecido sintético

€54,90 ●



Wawel 31823/31/P5 - 2700K a 6500K

↑66 → 480 ↗ 480
1x 36W incl.- 3200 lm
IP20- sintético
tecido sintético

€85,00 ●





**Cinnabar 2700K
33361/31/16**

↑70 →310 ↗ 310
LED - 4x 1,5W incl.- 600 lm
IP20
sintético - metal
tecido sintético - metal

€15,50 ●



**Cinnabar 2700K
33362/31/16**

↑79 →320 ↗ 320
LED - 4x 2,6W incl.- 1300 lm
IP20
sintético - metal
tecido sintético - metal

€31,00 ●



**Cinnabar 2700K
33365/31/16**

↑106 →404 ↗ 404
LED - 4x 5W incl.- 2000 lm
IP20
sintético - metal
tecido sintético - metal

€52,00 ●



**Cinnabar 4000K
33361/31/17**

↑70 →310 ↗ 310
LED - 4x 1,5W incl.- 640 lm
IP20
sintético - metal
tecido sintético - metal

€15,50 ●



**Cinnabar 4000K
33362/31/17**

↑79 →320 ↗ 320
LED - 4x 4W incl.- 1500 lm
IP20
sintético - metal
tecido sintético - metal

€31,00 ●



**Cinnabar 4000K
33365/31/17**

↑106 →404 ↗ 404
LED - 4x 5W incl.- 2200 lm
IP20
sintético - metal
tecido sintético - metal

€52,00 ●





**Moire 6W 2700K
33361/31/X0**

↑72→234 ↗ 234
LED - 1x 6W incl.- 450 lm
IP20
sintético
tecido sintético



€11,90 ●



**Moire 10W 2700K
33369/31/X0**

↑70→264 ↗ 264
LED - 1x 10W incl.- 850 lm
IP20
sintético
tecido sintético



€14,90 ●



**Moire 16W 2700K
33362/31/X0**

↑70→319 ↗ 319
LED - 1x 16W incl.- 1100 lm
IP20
sintético
tecido sintético



€22,90 ●



**Moire 6W 4000K
33361/31/X3**

↑72→234 ↗ 234
LED - 1x 6W incl.- 450 lm
IP20
sintético
tecido sintético



€11,90 ●



**Moire 10W 4000K
33369/31/X3**

↑70→264 ↗ 264
LED - 1x 10W incl.- 850 lm
IP20
sintético
tecido sintético



€14,90 ●



**Moire 16W 4000K
33362/31/X3**

↑70→319 ↗ 319
LED - 1x 16W incl.- 1100 lm
IP20
sintético
tecido sintético



€22,90 ●





**Twirly 2700K
31814/31/16**

↑70→290 ↗290
LED - 1x 12W incl.- 1200 lm
IP20
sintético
tecido sintético

€43,00 ●



**Twirly 4000K
31814/31/17**

↑70→290 ↗290
LED - 1x 12W incl.- 1400 lm
IP20
sintético
tecido sintético

€43,00 ●



**Twirly 4000K
31814/87/17**

↑70→290 ↗290
LED - 1x 12W incl.- 1400 lm
IP20
sintético
tecido sintético

€43,00 ●



**Twirly 2700K
31814/87/16**

↑70→290 ↗290
LED - 1x 12W incl.- 1200 lm
IP20
sintético
tecido sintético

€43,00 ●



**Twirly 2700K
31815/31/16**

↑66→350 ↗350
LED - 1x 17W incl.- 1700 lm
IP20
sintético
tecido sintético

€60,90 ●



**Twirly 4000K
31815/87/17**

↑66→350 ↗350
LED - 1x 17W incl.- 1900 lm
IP20
sintético
tecido sintético

€60,90 ●



**Twirly 2700K
31815/87/16**

↑66→350 ↗350
LED - 1x 17W incl.- 1700 lm
IP20
sintético
tecido sintético

€60,90 ●



**Twirly 4000K
31815/31/17**

↑66→350 ↗350
LED - 1x 17W incl.- 1900 lm
IP20
sintético
tecido sintético

€60,90 ●





Decora tu hogar
con luz

Decore a sua casa
com luz





Suede
31801/31/E0 - 2700K



↑79→280 ↗280
LED - 4x 2,4W incl.- 1200 lm
IP20
sintético
tecido sintético

€39,90 ●



Suede
31801/31/16 - 4000K



↑79→280 ↗280
LED - 4x 2,4W incl.- 1200 lm
IP20
sintético
tecido sintético

€39,90 ●



Suede
31801/31/E4 6500K



↑79→280 ↗280
LED - 4x 2,4W incl.- 1200 lm
IP20
sintético
tecido sintético

€39,90 ●



Suede
31802/31/E0 - 2700K



↑99→380 ↗380
LED - 4x 5W incl.- 2350 lm
IP20
sintético
tecido sintético

€55,00 ●



Suede
31802/31/16 4000K



↑99→380 ↗380
LED - 4x 5W incl.- 2350 lm
IP20
sintético
tecido sintético

€55,00 ●



Suede
31802/31/E4 - 6500K



↑99→380 ↗380
LED - 4x 5W incl.- 2350 lm
IP20
sintético
tecido sintético

€55,00 ●



Suede
31803/31/E0 - 2700K



↑112→500 ↗500
LED - 4x 9W incl.- 3300 lm
IP20
sintético
tecido sintético

€89,90 ●



Suede
31803/31/16 - 4000K



↑112→500 ↗500
LED - 4x 9W incl.- 3300 lm
IP20
sintético
tecido sintético

€89,90 ●



Suede
31803/31/E4 - 6500K



↑112→500 ↗500
LED - 4x 9W incl.- 3300 lm
IP20
sintético
tecido sintético

€89,90 ●





NUEVO



Softline LED 2700K - 2ft
31246/31/P0

↑65 → 570 ↗ 115
1x 25W incl.- 2500 lm
IP20 - sintético
tecido sintético

€45,00



Softline LED 2700K - 4ft
31245/31/P0

↑65 → 1170 ↗ 115
1x 50W incl.- 4000 lm
IP20 - sintético
tecido sintético

€75,00



Softline LED 4000K - 2ft
31246/31/P3

↑65 → 570 ↗ 115
1x 25W incl.- 2500 lm
IP20 - sintético
tecido sintético

€45,00



Softline LED 4000K - 4ft
31245/31/P3

↑65 → 1170 ↗ 115
1x 50W incl.- 4000 lm
IP20 - sintético
tecido sintético

€75,00



Aqualine LED 2700K - 2ft
31248/31/P0

↑66 → 570 ↗ 119
1x 25W incl.- 2100lm
IP65 - sintético
tecido sintético

€49,00



Aqualine LED 2700K - 4ft
31247/31/P0

↑66 → 1170 ↗ 119
1x 50W incl.- 4500 lm
IP65 - sintético
tecido sintético

€79,00



Aqualine LED 4000K - 2ft
31248/31/P3

↑66 → 570 ↗ 119
1x 25W incl.- 2500lm
IP65 - sintético
tecido sintético

€49,00



Aqualine LED 4000K - 4ft
31247/31/P3

↑66 → 1170 ↗ 119
1x 50W incl.- 5000 lm
IP65 - sintético
tecido sintético

€79,00



*disponible a partir de septiembre 2018
*disponível a partir de setembro 2018



**Linear Led 2700K
85086/31/16**

↑36→548 722
LED - 1x 9W incl.- 800 lm
IP20
sintético
tecido sintético



€22,00 ●



**Linear Led 2700K
85087/31/16**

↑36→1124 722
LED - 1x 18W incl.- 1600 lm
IP20 sintético
tecido sintético



€30,00 ●



**Linear Led 4000K
85088/31/16**

↑36→548 722
LED - 1x 9W incl.- 800 lm
IP20
sintético
tecido sintético



€22,00 ●



**Linear Led 4000K
85089/31/16**

↑36→1124 722
LED - 1x 18W incl.- 1600 lm
IP20
sintético
tecido sintético



€30,00 ●





**Wall - Danube 3000K
31165/99/P1**

↑55 → 539 ↗ 40
1x 10W incl.- 780 lm
IP20 - sintético
tecido sintético

€29,90 ●



**Wall - Lamine 3000K
31167/99/P1**

↑77 → 552 ↗ 36
1x 11W incl.- 800 lm
IP20 - sintético
tecido sintético

€39,90 ●



**Wall Volga 3000K
31166/99/P1**

↑60 → 549 ↗ 53
1x 11W incl.- 800 lm
IP20 - sintético
tecido sintético

€34,90 ●



**Shelline 3000K
31238/31/P1**

↑34 → 605 ↗ 28
1x 9W incl.- 900 lm
IP20 - sintético
tecido sintético

€12,90 ●



**Shelline 3000K
31237/31/P1**

↑34 → 1205 ↗ 28
1x 18W incl.- 1800 lm
IP20 - sintético
tecido sintético

€18,90 ●





**Trunkelinea 3000K
31236/31/P1**

↑38 → 385 ↗ 25
1x 4W incl.- 250 lm
IP20 - sintético
tecido sintético

€14,90 ●



**Trunkelinea 3000K
31235/31/P1**

↑38 → 585 ↗ 25
1x 7W incl.- 500 lm
IP20 - sintético
tecido sintético

€16,90 ●



**Trunkelinea 3000K
31234/31/P1**

↑38 → 885 ↗ 25
1x 8,3W incl.- 750 lm
IP20 - sintético
tecido sintético

€19,90 ●



**Trunkelinea 3000K
31233/31/P1**

↑38 → 1185 ↗ 25
1x 12,4W incl.- 1000 lm
IP20 - sintético
tecido sintético

€22,90 ●



**Trunkelinea 4000K
31236/31/P3**

↑38 → 385 ↗ 25
1x 4W incl.- 250 lm
IP20 - sintético
tecido sintético

€14,90 ●



**Trunkelinea 4000K
31235/31/P3**

↑38 → 585 ↗ 25
1x 7W incl.- 500 lm
IP20 - sintético
tecido sintético

€16,90 ●



**Trunkelinea 4000K
31234/31/P3**

↑38 → 885 ↗ 25
1x 8,3W incl.- 750 lm
IP20 - sintético
tecido sintético

€19,90 ●



**Trunkelinea 4000K
31233/31/P3**

↑38 → 1185 ↗ 25
1x 12,4W incl.- 1000 lm
IP20 - sintético
tecido sintético

€22,90 ●





**Linear LED 2700K
31232/31/PO - extension**

↑36 → 287 ↗ 22
1x 3,8W incl. - 400 lm
IP20 - sintético
tecido sintético

€19,90 ●



**Linear LED 2700K
31231/31/PO - extension**

↑36 → 848 ↗ 22
1x 12W incl. - 1200 lm
IP20 - sintético
tecido sintético

€27,90 ●



**Linear LED 4000K
31232/31/P3 - extension**

↑36 → 287 ↗ 22
1x 3,8W incl. - 400 lm
IP20 - sintético
tecido sintético

€19,90 ●



**Linear LED 4000K
31231/31/P3 - extension**

↑36 → 848 ↗ 22
1x 12W incl. - 1200 lm
IP20 - sintético
tecido sintético

€27,90 ●





myLiving Focos

Da un nuevo rumbo
a tu iluminación

Las posibilidades que ofrecen los focos myLiving son casi ilimitadas. Puedes usarlos para leer de cerca o trabajar, para crear iluminación ambiental o incluso para resaltar tus obras de arte o cuadros favoritos. Los focos myLiving lo hacen todo y además tienen un diseño fantástico. Da un nuevo rumbo a tu iluminación.

myLiving Spots

Dê uma nova direcção
à sua iluminação.

As possibilidades do que se pode fazer com os focos myLiving são praticamente ilimitadas. Utilize-os para ler ou para executar tarefas, para criar iluminação ambiente ou até para realçar os seus quadros e obras de arte favoritos. Os focos myLiving adequam-se a todas as situações e têm um excelente design. Dê uma nova direcção à sua iluminação.



Particon
53150/48/PO



↑115 →150 ↗ 125
LED - 1x 4,5W incl. - 500 lm
IP20
metal
metal

€119,90 ●



Particon
53152/48/PO



↑115 →289 ↗ 125
LED - 2x 4,5W incl. - 1000 lm
IP20
metal
metal

€199,90 ●



Particon
53154/48/PO



↑115 →567 ↗ 125
LED - 4x 4,5W incl. - 2000 lm
IP20
metal
metal

€389,90 ●





Spur
53310/17/16

↑105 →110 ↗ 110
LED - 1x 4,5W incl. - 500 lm
IP20
metal
metal



€52,90 ●



Spur
53312/17/16

↑105 →270 ↗ 100
LED - 2x 4,5W incl. - 1000 lm
IP20
metal
metal



€92,90 ●



Spur
53313/17/16

↑105 →472 ↗ 100
LED - 3x 4,5W incl. - 1500 lm
IP20
metal
metal



€121,90 ●





**Millennium
53190/31/16**



↑127 →110 ↗ 110
LED - 1x 4,5W incl. - 500 lm
IP20
metal
metal

€51,00 ●



**Millennium
53190/48/16**



↑127 →110 ↗ 110
LED - 1x 4,5W incl. - 500 lm
IP20
metal
metal

€51,00 ●





**Millennium
53192/31/16**



↑127 →260 ↗ 70
LED - 2x 4,5W incl.- 1000 lm
IP20
metal
metal



€102,00 ●



**Millennium
53194/31/16**



↑149 →1006 ↗ 160
LED - 4x 4,5W incl.- 2000 lm
IP20
metal
metal

€206,00 ●



**Millennium
53192/48/16**



↑127 →260 ↗ 70
LED - 2x 4,5W incl.- 1000 lm
IP20
metal
metal

€102,00 ●



**Millennium
53194/48/16**



↑149 →1006 ↗ 160
LED - 4x 4,5W incl.- 2000 lm
IP20
metal
metal

€206,00 ●





**Clockwork
53172/31/16**



↑90 →255 ↗ 93
2x 4,5W incl.- 1000 lm
IP20
blanco - metal
branca - metal

€102,00 ●



**Clockwork
53174/31/16**



↑90 →628 ↗ 93
4x 4,5W incl.- 2000 lm
IP20
blanco - metal
branca - metal

€206,00 ●



**Clockwork
53172/48/16**



↑90 →255 ↗ 93
LED - 2x 4,5W incl.- 1000 lm
IP20
metal
metal

€102,00 ●



**Clockwork
53174/48/16**



↑90 →628 ↗ 93
LED - 4x 4,5W incl.- 2000 lm
IP20
metal
metal

€206,00 ●



**Clockwork
53170/31/16**



↑90 →110 ↗ 110
LED - 1x 4,5W incl.- 500 lm
IP20
metal
metal

€51,00 ●



**Clockwork
53170/48/16**



↑90 →110 ↗ 110
LED - 1x 4,5W incl.- 500 lm
IP20
blanco - metal
branca - metal

€51,00 ●





**Clockwork
53170/31/PO**



↑90 →110 ↗110
1x 4,5W incl. - 500 lm
IP20
blanco - metal
branca - metal

€59,90 ●



**Clockwork
53172/31/PO**



↑90 →255 ↗93
2x 4,5W incl. - 1000 lm
IP20
blanco - metal
branca - metal

€114,90 ●



**Clockwork
53174/31/PO**



↑90 →628 ↗93
4x 4,5W incl. - 2000 lm
IP20
blanco - metal
branca - metal

€219,90 ●





Phase
53300/31/16

↑80 →102 ↗102
LED - 1x 4,5W incl.- 500 lm
IP20
metal
metal

A++
€45,90 ●



Phase
53302/31/16

↑80 →192 ↗102
LED - 2x 4,5W incl.- 1000 lm
IP20
metal
metal

A++
€80,90 ●





Phase
53302/30/16



↑80 →102 ↗ 102
LED - 2x 4,5W incl.- 1000 lm
IP20
metal
metal

€80,90 ●



Phase
53300/30/16



↑80 →192 ↗ 102
LED - 1x 4,5W incl.- 500 lm
IP20
metal
metal

€45,90 ●





**Runner
53090/31/12**

↑107 →110 ↻90
GU10 - 1x max. 50W excl.
IP20
metal
metal



€38,48 ●



**Runner
53092/31/12**

↑109 →305 ↻90
GU10 - 2x max. 50W excl.
IP20
metal
metal



€78,00 ●



**Runner
53093/31/12**

↑109 →480 ↻90
GU10 - 3x max. 50W excl.
IP20
metal
metal



€114,40 ●



**Runner
53090/48/12**

↑107 →110 ↻90
GU10 - 1x max. 50W excl.
IP20
metal
metal



€38,48 ●



**Runner
53092/48/12**

↑109 →305 ↻90
GU10 - 2x max. 50W excl.
IP20
metal
metal



€78,00 ●



**Runner
53093/48/12**

↑109 →480 ↻90
GU10 - 3x max. 50W excl.
IP20
metal
metal



€114,40 ●



**Runner
53094/31/12**

↑109 →240 ↻240
GU10 - 4x max. 50W excl.
IP20
metal
metal



€154,96 ●



**Runner
53094/48/12**

↑109 →240 ↻240
GU10 - 4x max. 50W excl.
IP20
metal
metal



€154,96 ●









**Runner
53090/31/PO**

↑107 →110 ↗90
GU10- 1x3,5w incl.
IP20
metal
metal

€40,00 ●



**Runner
53092/31/PO**

↑109 →305 ↗90
GU10- 2x3,5w incl.
IP20
metal
metal

€80,00 ●



**Runner
53093/31/PO**

↑109 →480 ↗90
GU10- 3x3,5w incl.
IP20
metal
metal

€116,00 ●



**Runner
53090/48/PO**

↑107 →110 ↗90
GU10- 1x3,5w incl.
IP20
metal
metal

€40,00 ●



**Runner
53092/48/PO**

↑109 →305 ↗90
GU10- 2x3,5w incl.
IP20
metal
metal

€80,00 ●



**Runner
53093/48/PO**

↑109 →480 ↗90
GU10- 3x3,5w incl.
IP20
metal
metal

€116,00 ●



**Runner
53094/31/PO**

↑109 →240 ↗240
GU10- 4x3,5w incl.
IP20
metal
metal

€157,00 ●



**Runner
53094/48/PO**

↑109 →240 ↗240
GU10- 4x3,5w incl.
IP20
metal
metal

€157,00 ●





EyeComfort



Star
56240/31/16



↑82 →118 ∅60
LED - 1x 4,5W incl.- 500 lm
IP20
aluminio
aluminio

€26,90 ●



Star
56242/31/16



↑82 →198 ∅60
LED - 2x 4,5W incl.- 1000 lm
IP20
aluminio
aluminio

€53,90 ●



Star
56243/31/16



↑82 →198 ∅198
LED - 3x 4,5W incl.- 1500 lm
IP20
aluminio
aluminio

€79,90 ●



Star
56244/31/16



↑82 →560 ∅60
LED - 4x 4,5W incl.- 2000 lm
IP20
aluminio
aluminio

€104,90 ●





Star
56240/48/16

A++

↑82 →118 ∅60
LED - 1x 4,5W incl.- 500 lm
IP20
aluminio
aluminio

€26,90 ●



Star
56242/48/16

A++

↑82 →198 ∅60
LED - 2x 4,5W incl.- 1000 lm
IP20
aluminio
aluminio

€53,90 ●



Star
56244/48/16

A+

↑82 →560 ∅60
LED - 4x 4,5W incl.- 2000 lm
IP20
aluminio
aluminio

€104,90 ●



Star
56243/48/16

A+

↑82 →198 ∅198
LED - 3x 4,5W incl.- 1500 lm
IP20
aluminio
aluminio

€79,90 ●





Star
56240/31/PO

A++

↑85 →110 ↗110
LED - 1x 4,5W incl.- 500 lm
IP20
aluminio
aluminio

€39,90 ●



Star
56242/31/PO

A++

↑85 →290 ↗70
LED - 2x 4,5W incl.- 1000 lm
IP20
aluminio
aluminio

€64,90 ●



Star
56243/31/PO

A+

↑85 →442 ↗70
LED - 3x 4,5W incl.- 1500 lm
IP20
aluminio
aluminio

€89,90 ●



Star
56244/31/PO

A+

↑85 →628 ↗70
LED - 4x 4,5W incl.- 2000 lm
IP20
aluminio
aluminio

€114,90 ●







**Box
50491/30/PO**

↑100 →118 ↗130
LED - 1x 4,5W incl.- 500 lm
IP20
negro - aluminio
preto - alumínio

€49,95 ●



**Box
50491/31/PO**

↑100 →118 ↗130
LED - 1x 4,5W incl.- 500 lm
IP20
blanco - aluminio
preto - alumínio

€49,95 ●



**Box
50492/30/PO**

↑100 →118 ↗240
LED - 2x4,5w incl.- 1000 lm
IP20
negro - aluminio
preto - alumínio


€74,95 ●



**Box
50492/31/PO**

↑100 →118 ↗240
LED - 2x4,5w incl.- 1000 lm
IP20
branca - aluminio
preto - alumínio

€74,95 ●





**Box
50494/30/PO**



↑100 →140 ↻240
LED - 4x4,5w incl.- 2000 lm
IP20
negro - aluminio
preto - aluminio

€99,95 ●



**Box
50494/31/PO**



↑100 →140 ↻240
LED - 4x4,5w incl.- 2000 lm
IP20
blanco - aluminio
branca - aluminio

€99,95 ●







Dyna
53231/31/16

A++

↑148 →83 ↗116
LED - 1x 3W incl. - 270 lm
IP20
sintético
tecido sintético

€21,90



Dyna
53231/30/16

A++

↑148 →83 ↗116
LED - 1x 3W incl. - 270 lm
IP20
sintético
tecido sintético

€21,90



Dyna
53231/35/16

A++

↑148 →83 ↗116
LED - 1x 3W incl. - 270 lm
IP20
sintético
tecido sintético

€21,90





Dyna
53230/30/16

↑119 →96 ↗96
LED - 1x 3W incl.- 270 lm
F - IP20
sintético
tecido sintético



€16,50 ●



Dyna
53232/30/16

↑120 →230 ↗80
LED - 2x 3W incl.- 540 lm
F - IP20
sintético
tecido sintético



€32,90 ●



Dyna
53233/30/16

↑113 →195 ↗195
LED - 3x 3W incl.- 810 lm
F - IP20
sintético
tecido sintético



€48,90 ●



Dyna
53234/30/16

↑120 →460 ↗80
LED - 4x 3W incl.- 1080 lm
F - IP20
sintético
tecido sintético



€64,90 ●





Dyna
53230/31/16

↑119 →96 ↗96
LED - 1x 3W incl.- 270 lm
F - IP20
sintético
tecido sintético



€16,50 ●



Dyna
53232/31/16

↑120 →230 ↗80
LED - 2x 3W incl.- 540 lm
F - IP20
sintético
tecido sintético



€32,90 ●



Dyna
53233/31/16

↑113 →195 ↗195
LED - 3x 3W incl.- 810 lm
F - IP20
sintético
tecido sintético



€48,90 ●



Dyna
53234/31/16

↑120 →460 ↗80
LED - 4x 3W incl.- 1080 lm
F - IP20
sintético
tecido sintético



€64,90 ●





**Hosta
55810/11/PN**

↑120 →80 ↗80
G9 - 1x max. 28W excl.
IP20
metal
metal



€14,00 ●



**Hosta
55812/11/PN**

↑137 →360 ↗107
G9 - 2x max. 28W excl.
IP20
metal
metal



€29,90 ●



**Hosta
55819/11/PN**

↑130 →300 ↗300
G9 - 3x max. 28W excl.
IP20
metal
metal



€47,90 ●



**Hosta
55815/11/PN**

↑165 →560 ↗560
G9 - 5x max. 28W excl.
IP20
metal
metal



€77,90 ●



**Hosta
55814/11/PN**

↑145 →850 ↗103
G9 - 4x max. 28W excl.
IP20
metal
metal



€57,90 ●









Zinna
55820/17/PN

↑145 →115 ↗115
G9 - 1x max. 40W excl.
IP20
metal - cristal
metal - vidro

€14,00 ●



Zinna
55822/17/PN

↑155 →390 ↗115
G9 - 2x max. 40W excl.
IP20
metal - cristal
metal - vidro

€29,90 ●



Zinna
55829/17/PN

↑155 →375 ↗375
G9 - 3x max. 40W excl.
IP20
metal - cristal
metal - vidro

€43,90 ●



Zinna
55824/17/PN

↑165 →880 ↗115
G9 - 4x max. 40W excl.
IP20
metal - cristal
metal - vidro

€57,90 ●



Zinna
55825/17/PN

↑165 →880 ↗320
G9 - 5x max. 40W excl.
IP20
metal - cristal
metal - vidro

€73,90 ●





Comet
54940/17/PN

↑118 →130 ↗100
GU10 - 1x max. 50W excl.
IP20
metal
metal



€10,50 ●



Comet
54942/17/PN

↑170 →335 ↗145
GU10 - 2x max. 50W excl.
IP20
metal
metal



€18,50 ●



Comet
54949/17/PN

↑160 →300 ↗300
GU10 - 3x max. 50W excl.
IP20
metal
metal



€30,90 ●



Comet
54946/17/PN

↑165 →505 ↗145
GU10 - 3x max. 50W excl.
IP20
metal
metal



€29,90 ●




Comet
54947/17/PN

↑135 →835 ↗145
GU10 - 4x max. 50W excl.
IP20
metal
metal



€34,50 ●





Salvador
40810/11/10

↑1250 →1075 ↗480
8x 28W 230V incl.- 2000lm
G9 halogen IP20
chrome - sintético

€142,00 ●



Salvador
42811/11/10

↑1610 →330 ↗280
4x 28W 230V incl.- 1000lm
G9 halogen IP20
chrome - sintético

€120,00 ●



Salvador
45811/11/10

↑410 →300 ↗80
2x 28W 230V incl.- 1000lm
G9 halogen IP20
chrome - sintético

€38,00 ●



Salvador
43811/11/10

↑500 →230 ↗140
2x 28W 230V incl.- 1000lm
G9 halogen IP20
chrome - sintético

€55,00 ●



Salvador
40811/11/10

↑430 →560 ↗515
6x 28W 230V incl.- 2000lm
G9 halogen IP20
chrome - sintético

€98,00 ●





Deltoid
50270/11/E7

↑122→80 ↗150
G9 - 1x max. 28W excl.
IP20
metal - sintético
metal - tecido sintético



€15,90 ●



Deltoid
50272/11/E7

↑122 →380 ↗180
G9 - 2x max. 28W excl.
IP20
metal - sintético
metal - tecido sintético



€30,90 ●



Deltoid
50273/11/E7

↑335 →335 ↗180
G9 - 3x max. 28W excl.
IP20
metal - sintético
metal - tecido sintético



€45,90 ●



Deltoid
50274/11/E7

G9 - 4x max. 28W excl.
IP20
metal - sintético
metal - tecido sintético



€61,90 ●





Net
50151/11/PN

↑ 215→118 ↗100
G9 1x28w excl.
IP20
chrome - sintético
chrome - tecido sintético

€14,00 ●



Net
50157/11/PN

↑ 221→342 ↗318
G9 3x28w excl.
IP20
chrome - sintético
chrome - tecido sintético

€45,00 ●



Net
50155/11/PN

↑ 200→353 ↗170
G9 2x28w excl.
IP20
chrome - sintético
chrome - tecido sintético

€28,00 ●



Net
50158/11/PN

↑ 225→912 ↗136
G9 4x28w excl.
IP20
chrome - sintético
chrome - tecido sintético

€60,00 ●



Net
50161/11/PN

↑ 240→1183 ↗132
G9 6x28w excl.
IP20
chrome - sintético
chrome - tecido sintético

€85,00 ●







Limballi
50300/17/E7

↑80 →80 ↗130
GU10 - 1x max. 50W excl.
IP20
metal - cristal
metal - vidro



€6,10 ●



Limballi
50303/17/E7

↑320 →320 ↗130
GU10 - 3x max. 50W excl.
IP20
metal - cristal
metal - vidro



€18,90 ●



Limballi
50302/17/E7

↑80 →350 ↗130
GU10 - 2x max. 50W excl.
IP20
metal - cristal
metal - vidro



€12,50 ●



Limballi
50304/17/E7

↑80 →750 ↗130
GU10 - 4x max. 50W excl.
IP20
metal - cristal
metal - vidro



€23,90 ●



Limballi
50306/17/E7

↑80 →1220 ↗150
GU10 - 6x max. 50W excl.
IP20
metal - cristal
metal - vidro



€36,90 ●





Meranti
50310/17/E7

↑100 →80 ↗155
GU10 - 1x max. 35W excl.
IP20
metal - cristal
metal - vidro



€10,50 ●



Meranti
50313/17/E7

↑100 →490 ↗155
GU10 - 3x max. 35W excl.
IP20
metal - cristal
metal - vidro



€30,90 ●



Meranti
50312/17/E7

↑100 →285 ↗155
GU10 - 2x max. 35W excl.
IP20
metal - cristal
metal - vidro



€20,90 ●



Meranti
50314/17/E7

↑100 →690 ↗155
GU10 - 4x max. 35W excl.
IP20
metal - cristal
metal - vidro



€40,90 ●



Meranti
50316/17/E7

↑810 →1220 ↗155
GU10 - 6x max. 35W excl.
IP20
metal - cristal
metal - vidro



€60,90 ●





**Decagon
50250/17/E1**

↑105 →80 ↗150
LED - 1x 4,3W incl.- 340 lm
IP20
metal - cristal
metal - vidro



€14,50 ●



**Decagon
50253/17/E1**

↑105 →500 ↗165
LED - 3x 4,3W incl.- 1020 lm
IP20
metal - cristal
metal - vidro



€45,90 ●



**Decagon
50252/17/E1**

↑105 →285 ↗165
LED - 2x 4,3W incl.- 680 lm
IP20
metal - cristal
metal - vidro



€30,90 ●



**Decagon
50254/17/E1**

↑145 →725 ↗165
LED - 4x 4,3W incl.- 1360 lm
IP20
metal - cristal
metal - vidro



€60,90 ●



**Decagon
50256/17/E1**

↑810 →1220 ↗185
LED - 6x 4,1W incl.- 2040 lm
IP20
metal - cristal
metal - vidro

€90,90 ●





Coir
50240/11/E1

↑122 →80 ↗190
LED - 1x 4,3W incl.- 340 lm
IP20
metal - cristal
metal - vidro



€14,90 ●



Coir
50243/11/E1

↑122 →500 ↗190
LED - 3x 4,3W incl.- 1020 lm
IP20
metal - cristal
metal - vidro



€44,90 ●



Coir
50242/11/E1

↑122 →290 ↗190
LED - 2x 4,3W incl.- 680 lm
IP20
metal - cristal
metal - vidro



€29,90 ●



Coir
50244/11/E1

↑122 →700 ↗190
LED - 4x 4,3W incl.- 1360 lm
IP20
metal - cristal
metal - vidro



€59,90 ●



Coir
50246/11/E1

↑810 →1220 ↗210
LED - 6x 4,1W incl.- 2040 lm
IP20
metal - cristal
metal - vidro



€89,90 ●





Burlap
50230/17/E7

↑130 →80 ↗180
E14 - 1x max. 40W excl.
IP20
metal - cristal
metal - vidro



€9,90 ●



Burlap
50233/17/E7

↑290 →290 ↗195
E14 - 3x max. 40W excl.
IP20
metal - cristal
metal - vidro



€29,90 ●



Burlap
50232/17/E7

↑145 →290 ↗195
E14 - 2x max. 40W excl.
IP20
metal - cristal
metal - vidro



€19,90 ●



Burlap
50234/17/E7

↑145 →690 ↗195
E14 - 4x max. 40W excl.
IP20
metal - cristal
metal - vidro



€39,90 ●



Burlap
50236/17/E7

↑810 →1220 ↗210
E14 - 6x max. 40W excl.
IP20
metal - cristal
metal - vidro



€59,90 ●





Hemlock
50280/11/E7

↑120 →80 ↗175
E14 - 1x max. 40W excl.
IP20
metal - cristal
metal - vidro



€12,90 ●



Hemlock
50282/11/E7

↑120 →285 ↗175
E14 - 2x max. 40W excl.
IP20
metal - cristal
metal - vidro



€25,90 ●



Hemlock
50283/11/E7

↑120 →500 ↗175
E14 - 3x max. 40W excl.
IP20
metal - cristal
metal - vidro



€38,90 ●



Hemlock
50284/11/E7

↑120 →1700 ↗175
E14 - 4x max. 40W excl.
IP20
metal - cristal
metal - vidro



€51,90 ●





Pongee
50581/30/PN

↑148 →108 ↻162
1x 50W max excl.
IP20 GU10
negro - sintético
preto - tecido sintético

€21,95 ●



Pongee
50583/30/PN

↑242 →111 ↻330
3x 50W max excl.
IP20 GU10
negro - sintético
preto - tecido sintético

€49,95 ●



Pongee
50582/30/PN

↑115 →108 ↻240
2x 50W max excl.
IP20 GU10
negro - sintético
preto - tecido sintético

€36,95 ●



Pongee
50584/30/PN

↑115 →111 ↻671
4x 50W max excl.
IP20 GU10
negro - sintético
preto - tecido sintético

€64,95 ●





Pongee
50581/31/PN

↑148 →108 ↗162
1x 50W max excl.
IP20 GU10
blanco - sintético
branca - tecido sintético

€21,95 ●



Pongee
50583/31/PN

↑242 →111 ↗330
3x 50W max excl.
IP20 GU10
blanco - sintético
branca - tecido sintético

€49,95 ●



Pongee
50582/31/PN

↑115 →108 ↗240
2x 50W max excl.
IP20 GU10
blanco - sintético
branca - tecido sintético

€36,95 ●




Pongee
50584/31/PN

↑115 →111 ↗671
4x 50W max excl.
IP20 GU10
blanco - sintético
branca - tecido sintético

€64,95 ●









Kosipo
50591/30/PN

↑148 →108 ↗162
1x 50W max excl.
IP20 GU10
negro - sintético
preto - tecido sintético

€21,95 ●



Kosipo
50593/30/PN

↑115 →111 ↗486
3x 50W max excl.
IP20 GU10
negro - sintético
preto - tecido sintético

€49,95 ●



Kosipo
50592/30/PN

↑115 →111 ↗330
2x 50W max excl.
IP20 GU10
negro - sintético
preto - tecido sintético

€36,95 ●



Kosipo
50594/30/PN

↑115 →111 ↗671
4x 50W max excl.
IP20 GU10
negro - sintético
preto - tecido sintético

€64,95 ●





Kosipo
50591/48/PN

↑148 →108 ↗162
1x 50W max excl.
IP20 GU10
aluminio - sintético
aluminio - tecido sintético

€21,95 ●



Kosipo
50593/48/PN

↑115 →111 ↗486
3x 50W max excl.
IP20 GU10
aluminio - sintético
aluminio - tecido sintético

€49,95 ●



Kosipo
50592/48/PN

↑115 →111 ↗330
2x 50W max excl.
IP20 GU10
aluminio - sintético
aluminio - tecido sintético

€36,95 ●



Kosipo
50594/48/PN

↑115 →111 ↗671
4x 50W max excl.
IP20 GU10
aluminio - sintético
aluminio - tecido sintético

€64,95 ●





**Espimas
50135/11/P1**

↑107 →100 ↗100
1x 4.3W 230 V incl.- 340lm
IP20
chrome - sintético
chrome - tecido sintético



€20,00 ●



**Espimas
50137/11/P1**

↑92 →372 ↗84
3x 4.3W 230V incl.- 1020lm
IP20
chrome - sintético
chrome - tecido sintético



€60,00 ●



**Espimas
50136/11/P1**

↑131 →305 ↗120
2x 4.3W 230V incl.- 680lm
IP20
chrome - sintético
chrome - tecido sintético



€40,00 ●



**Espimas
50138/11/P1**

↑135 →800 ↗120
4x 4.3W 230V incl.- 1360lm
IP20
chrome - sintético
chrome - tecido sintético



€80,00 ●





**Mackinaw
50142/11/P1**

↑156 →128 ∅100
1x4,3w 230v incl 440lm
IP20
chrome - sintético
chrome - tecido sintético



€25,00 ●



**Mackinaw
50144/11/P1**

↑190 →564 ∅130
3x 4,3W 230V incl. - 1320lm
IP20
chrome - sintético
chrome - tecido sintético



€70,00 ●



**Mackinaw
50143/11/P1**

↑115 →111 ∅330
2x4,3w 230v incl 880lm
IP20
chrome - sintético
chrome - tecido sintético



€45,00 ●



**Mackinaw
50145/11/P1**

↑190 →715 ∅130
4x4,3w 230v incl 1760lm
IP20
chrome - sintético
chrome - tecido sintético



€90,00 ●





Tweed
53280/31/16



↑114 →85,2 ↗145,2
1x 4.5W 230 V incl.- 500lm
IP20
blanco - sintético
branca - tecido sintético

€34,00 ●



Tweed
53289/31/16



↑114 →200 ↗200
3x 4.5W 230 V incl.- 1500lm
IP20
blanco - sintético
branca - tecido sintético

€103,00 ●



Tweed
53282/31/16



↑114 →240 ↗470
2x 4.5W 230 V incl.- 1000lm
IP20
blanco - sintético
branca - tecido sintético

€68,00 ●



Tweed
53284/31/16



↑114 →625 ↗70
4x 4.5W 230 V incl.- 2000lm
IP20
blanco - sintético
branca - tecido sintético

€135,00 ●





**Worchester
50561/11/PO**



↑121 →129 ↗119
1x 4.6W 230 V incl.- 500lm
IP20
chrome - sintético
chrome - tecido sintético

€44,95 ●



**Worchester
50563/11/PO**



↑121 →119 ↗491
3x 4.6W 230 V incl.- 1500lm
IP20
chrome - sintético
chrome - tecido sintético

€84,95 ●



**Worchester
50562/11/PO**



↑121 →119 ↗289
2x 4.6W 230 V incl.- 1000lm
IP20
chrome - sintético
chrome - tecido sintético

€64,95 ●



**Worchester
50564/11/PO**



↑121 →119 ↗677
4x 4.6W 230 V incl.- 2000lm
IP20
chrome - sintético
chrome - tecido sintético

€104,95 ●





Float
50146/11/P1

↑128 →130 ↗75
1x 5W SELV - 400lm
IP20
chrome - sintético
chrome - tecido sintético



€28,00 ●



Float
50148/11/P1

↑128 →420 ↗75
3x 5W SELV - 3 x 400lm
IP20
chrome - sintético
chrome - tecido sintético



€85,00 ●



Float
50147/11/P1

↑128 →300 ↗75
2x 5W SELV - 2 x 400lm
IP20
chrome - sintético
chrome - tecido sintético



€55,00 ●



Float
50149/11/P1

↑128 →600 ↗75
4x 5W SELV - 4 x 400lm
IP20
chrome - sintético
chrome - tecido sintético



€110,00 ●









Glissette
50441/11/PO



↑201 →156 ↗122
1x 4.6W - 500lm 2200K - 2700K
IP20
chrome - sintético
chrome - tecido sintético

€49,95 ●



Glissette
50443/11/PO



↑211 →137 ↗695
3x 4.6W - 1500lm 2200K - 2700K
IP20
chrome - sintético
chrome - tecido sintético

€109,95 ●



Glissette
50442/11/PO



↑186 →137 ↗395
2x 4.6W - 1000lm 2200K - 2700K
IP20
chrome - sintético
chrome - tecido sintético

€79,95 ●



Glissette
50444/11/PO



↑186 →137 ↗925
4x 4.6W - 2000lm 2200K - 2700K
IP20
chrome - sintético
chrome - tecido sintético

€139,95 ●





Paisley
50571/48/PN

↑148 →108 ↗162
1x 5.5W incl.- GU10- excl.
IP20
aluminio - sintético
aluminio - tecido sintético

€21,95 ●



Paisley
50573/48/PN

↑115 →111 ↗486
3x 5.5W incl.- GU10 - excl.
IP20
aluminio - sintético
aluminio - tecido sintético

€49,95 ●



Paisley
50572/48/PN

↑115 →111 ↗330
2x 5.5W incl.- GU10 - excl.
IP20
aluminio - sintético
aluminio - tecido sintético

€36,95 ●



Paisley
50574/48/PN

↑115 →111 ↗671
4x 5.5W incl.- GU10 - excl.
IP20
aluminio - sintético
aluminio - tecido sintético

€64,95 ●





Paisley
50571/31/PN

↑148 →108 ↻162
1x 5.5W incl.- GU10 - excl.
IP20
blanco - sintético
branca - tecido sintético

€21,95 ●



Paisley
50573/31/PN

↑115 →111 ↻486
3x 5.5W incl.- GU10- excl.
IP20
blanco - sintético
branca - tecido sintético

€49,95 ●



Paisley
50572/31/PN

↑115 →111 ↻330
2x 5.5W incl.- GU10 - excl.
IP20
blanco - sintético
branca - tecido sintético

€36,95 ●



Paisley
50574/31/PN

↑115 →111 ↻671
4x 5.5W incl.- GU10 - excl.
IP20
blanco - sintético
branca - tecido sintético

€64,95 ●









NUEVO



Bukko
50601/30/PO



↑119 →134 ↗110
1x 4,3W incl.- 400 lm 2700K
IP20
negro - sintético
preto - tecido sintético

€50,00 ●



Bukko
50602/30/PO



↑119 →170 ↗110
2x 4,3W incl.- 800 lm 2700K
IP20
negro - sintético
preto - tecido sintético

€100,00 ●



Bukko
50603/30/PO



↑140 →270 ↗270
3x 4,3W incl.- 1200 lm 2700K
IP20
negro - sintético
preto - tecido sintético

€150,00 ●



Bukko
50604/30/PO



↑119 →628 ↗110
4x 4,3W incl.- 1600 lm 2700K
IP20
negro - sintético
preto - tecido sintético

€200,00 ●



*disponible a partir de noviembre 2018
*disponível a partir de novembro 2018



NUEVO



Bukko
50601/31/PO



↑119 →134 ↗110
1x 4,3W incl.- 400 lm 2700K
IP20
blanco - sintético
branca - tecido sintético

€50,00 ●



Bukko
50602/31/PO



↑119→170 ↗110
2x 4,3W incl.- 800 lm 2700K
IP20
blanco - sintético
branca - tecido sintético

€100,00 ●



Bukko
50603/31/PO



↑140 →270 ↗270
3x 4,3W incl.- 1200 lm 2700K
IP20
blanco - sintético
branca - tecido sintético

€150,00 ●



Bukko
50604/31/PO



↑119 →628 ↗110
4x 4,3W incl.- 1600 lm 2700K
IP20
blanco - sintético
branca - tecido sintético

€200,00 ●



*disponible a partir de noviembre 2018
*disponível a partir de novembro 2018







**Ferano
50651/30/PO**

↑102 →170 ↻100
1x4,3W incl.- 430 lm 2700K
IP20
sintético
tecido sintético



€30,00 ●



**Ferano
50652/30/PO**

↑102 →170 ↻70
2x4,3W incl.- 860 lm 2700K
IP20
sintético
tecido sintético



€60,00 ●



**Ferano
50653/30/PO**

↑102 →194 ↻104
3x4,3W incl.- 1290 lm 2700K
IP20
sintético
tecido sintético



€90,00 ●



**Ferano
50654/30/PO**

↑102 →628 ↻70
4x4,3W incl.- 1720 lm 2700K
IP20
sintético
tecido sintético



€120,00 ●



*disponible a partir de noviembre 2018
*disponível a partir de novembro 2018




Ferano
50651/05/PO

↑102 →170 ↗100
1x4,3W incl.- 430 lm 2700K
IP20
sintético
tecido sintético



€30,00 ●



Ferano
50652/05/PO

↑102 →170 ↗70
2x4,3W incl.- 860 lm 2700K
IP20
sintético
tecido sintético



€60,00 ●



Ferano
50653/05/PO

↑102 →194 ↗104
3x4,3W incl.- 1290 lm 2700K
IP20
sintético
tecido sintético



€90,00 ●



Ferano
50654/05/PO

↑102 →628 ↗70
4x4,3W incl.- 1720 lm 2700K
IP20
sintético
tecido sintético



€120,00 ●



*disponible a partir de noviembre 2018
*disponível a partir de novembro 2018



Rivano
50611/30/PO

↑134 →100 ↗100
1x 4,3W incl.- 400 lm 2700K
IP20
negro - sintético
preto - tecido sintético



€30,00 ●



Rivano
50613/30/PO

↑170 →680 ↗120
3x 4,3W incl.- 1200 lm 2700K
IP20
negro - sintético
preto - tecido sintético



€90,00 ●



Rivano
50612/30/PO

↑170 →380 ↗120
2x 4,3W incl.- 800 lm 2700K
IP20
negro - sintético
preto - tecido sintético



€60,00 ●



Rivano
50614/30/PO

↑170 →980 ↗120
4x 4,3W incl.- 1600 lm 2700K
IP20
negro - sintético
preto - tecido sintético



€120,00 ●



*disponible a partir de noviembre 2018
*disponível a partir de novembro 2018



Rivano
50611/31/PO



↑134 →100 ↗100
1x 4,3W incl.- 400 lm 2700K
IP20
blanco - sintético
branca - tecido sintético

€30,00 ●



Rivano
50613/31/PO



↑170 →680 ↗120
3x 4,3W incl.- 1200 lm 2700K
IP20
blanco - sintético
branca - tecido sintético

€90,00 ●



Rivano
50612/31/PO



↑170 →380 ↗120
2x 4,3W incl.- 800 lm 2700K
IP20
blanco - sintético
branca - tecido sintético

€60,00 ●



Rivano
50614/31/PO




↑170 →980 ↗120
4x 4,3W incl.- 1600 lm 2700K
IP20
blanco - sintético
branca - tecido sintético

€120,00 ●



*disponible a partir de noviembre 2018
*disponível a partir de novembro 2018







NUEVO



**Bryl
50671/30/PO**

↑140 →100 ↗100
1x 4.3W incl.- 400 lm
IP20
negro - sintético
preto - tecido sintético



€50,00 ●



**Bryl
50673/30/PO**

↑140 →670 ↗120
3x 4.3W incl.- 1200 lm
IP20
negro - sintético
preto - tecido sintético



€150,00 ●



**Bryl
50672/30/PO**

↑140 →370 ↗120
2x 4.3W incl.- 800 lm
IP20
negro - sintético
preto - tecido sintético



€100,00 ●



**Bryl
50674/30/PO**

↑140 →970 ↗120
4x 4.3W incl.- 1600 lm
IP20
negro - sintético
preto - tecido sintético



€200,00 ●



*disponible a partir de noviembre 2018
*disponível a partir de novembro 2018



NUEVO



Bryl
50671/31/PO



↑140 →100 ∅100
1x 4.3W incl.- 400 lm
IP20
blanco - sintético
branca - tecido sintético

€50,00 ●



Bryl
50673/31/PO



↑140 →670 ∅120
3x 4.3W incl.- 1200 lm
IP20
blanco - sintético
branca - tecido sintético

€150,00 ●



Bryl
50672/31/PO



↑140 →370 ∅120
2x 4.3W incl.- 800 lm
IP20
blanco - sintético
branca - tecido sintético

€100,00 ●



Bryl
50674/31/PO



↑140 →970 ∅120
4x 4.3W incl.- 1600 lm
IP20
blanco - sintético
branca - tecido sintético

€200,00 ●



*disponible a partir de noviembre 2018
*disponível a partir de novembro 2018



NUEVO



Brye
50661/14/PO



↑134 →100 ↗100
1x 4.3W incl.- 400 lm
IP20
plata - sintético
prata - tecido sintético

€50,00 ●



Brye
50663/14/PO



↑170 →970 ↗120
4x 4.3W incl.- 1600 lm
IP20
plata - sintético
prata - tecido sintético

€150,00 ●



Brye
50662/14/PO



↑170 →370 ↗120
2x 4.3W incl.- 800 lm
IP20
plata - sintético
prata - tecido sintético

€100,00 ●



Brye
50664/14/PO



↑170 →970 ↗120
4x 4.3W incl.- 1600 lm
IP20
plata - sintético
prata - tecido sintético

€200,00 ●



*disponible a partir de noviembre 2018
*disponível a partir de novembro 2018



NUEVO



Byre
50661/31/PO



↑134 →100 ∅100
1x 4.3W incl.- 400 lm
IP20
blanco - sintético
branca - tecido sintético

€50,00 ●



Byre
50663/31/PO



↑170 →970 ∅120
4x 4.3W incl.- 1600 lm
IP20
blanco - sintético
branca - tecido sintético

€150,00 ●



Byre
50662/31/PO



↑170 →370 ∅120
2x 4.3W incl.- 800 lm
IP20
blanco - sintético
branca - tecido sintético

€100,00 ●



Byre
50664/31/PO



↑170 →970 ∅120
4x 4.3W incl.- 1600 lm
IP20
blanco - sintético
branca - tecido sintético

€200,00 ●



*disponible a partir de noviembre 2018
*disponível a partir de novembro 2018



Despacho

Consigue que la luz trabaje por ti

Tanto si trabajamos o estudiamos en el salón, en el dormitorio o en una oficina en casa diferenciada, la zona de trabajo hoy en día es el centro de cualquier hogar. Y ya que muchos de nosotros trabajamos durante más tiempo, es muy importante disponer de una iluminación para el escritorio que no canse la vista y te permita mantener la concentración y la productividad.

Home Office

Luz a trabalhar a seu favor

Independentemente de estarmos a trabalhar ou estudar na sala de estar, no quarto ou num escritório em casa, actualmente a área de trabalho é o centro de qualquer casa. Como a maioria de nós cada vez trabalha mais horas, é muito importante ter uma iluminação de secretária suave para os olhos e que o mantenha concentrado a trabalhar de forma produtiva.

Consigue que la luz
trabaje por ti

Consiga que a luz
trabalhe a seu favo



¡NUEVO!



**Gadwall
66049/92/P5**



↑365 →131 ↗557
1x11W 1000lm 2200-6500K
Dorado - *dourado*
aluminio - sintético
aluminio - tecido sintético

€139,90 ●



**Gadwall
66049/31/P5**



↑365 →131 ↗557
1x11W 1000lm 2200-6500K
Blanco - *branca*
aluminio - sintético
aluminio - tecido sintético

€139,00 ●



¡NUEVO!



Jabiru
66016/31/P3

↑386 →140 ↗328
1x4,5W 390 lm, SELV
Blanco - branca
aluminio - sintético
aluminio - tecido sintético

€29.95 ●




Jabiru
66016/93/P3

↑386 →140 ↗328
1x4,5W 390 lm, SELV
Antracita - Antracite
aluminio - sintético
aluminio - tecido sintético

€29.95 ●







**My Home Office
69225/87/16**

↑385 →150 ↗295
E27 - 1x 11W incl.- 600 lm
IP20
gris - sintético
cinzento - tecido sintético



€28,90 ●



**My Home Office
69225/31/16**

↑385 →150 ↗295
E27 - 1x 11W incl.- 600 lm
IP20
blanco - sintético
branca - tecido sintético



€28,90 ●



**My Home Office
69225/35/16**

↑385 →150 ↗295
E27 - 1x 11W incl.- 600 lm
IP20
azul - sintético
azul - tecido sintético



€28,90 ●



**Cap 4000K
70023/30/16**

↗370 →155 ↗269
1x 3,6W incl.- 200 lm
IP20
sintético
tecido sintético



€28,90 ●



**Cap 4000K
70023/31/16**

↗370 →155 ↗269
1x 3,6W incl.- 200 lm
IP20
sintético
tecido sintético



€28,90 ●





Pear
71567/96/PN



↑410 →155 ↗3166
E27 - 1x max. 11W excl.
IP20
sintético
tecido sintético

€21,90 ●



Pear
71567/33/PN



↑410 →155 ↗3166
E27 - 1x max. 11W excl.
IP20
sintético
tecido sintético

€21,90 ●





Geometry 4000K
66046/31/16

↑396 →253 ↗379
LED - 1x max. 1,5W incl. - 180 lm
IP20
metal
metal

€24,90 ●



Geometry 4000K
66046/32/16

↑396 →253 ↗379
LED - 1x max. 1,5W incl. - 180 lm
IP20
metal
metal

€24,90 ●



Geometry 4000K
66046/93/16

↑396 →253 ↗379
LED - 1x 1,5W incl. - 180 lm
IP20
metal
metal

€24,90 ●





**Caliper
71666/31/16**

↑193 →163 ↗450
1x6W - 600lm
blanco - sintético
branca - tecido sintético

€140,00 ●



**Caliper
71666/30/16**

↑193 →163 ↗450
1x6W - 600lm
negro - sintético
preto - tecido sintético

€140,00 ●



**Crane
71665/31/16**

↑402 →129 ↗402
1x4W - 250 lm
blanco - sintético
branca - tecido sintético

€90,00 ●



**Crane
71665/30/16**

↑402 →129 ↗402
1x4W - 250 lm
negro - sintético
preto - tecido sintético

€90,00 ●



**Lever
72007/14/16**

↑435 →156 ↗290
1x5W 400lm
plata - sintético
prata - tecido sintético

€60,00 ●



**Lever
72007/92/16**

↑435 →156 ↗290
1x5W 400lm
Dourado - sintético
Dourado - tecido sintético

€60,00 ●





Baño

Un oasis de serenidad

El cuarto de baño es el lugar en el que comenzamos y terminamos el día. Empezamos la mañana con actividades como cepillarnos los dientes, afeitarnos, peinarnos y asegurarnos de que el maquillaje está perfecto. Por la noche, el cuarto de baño se transforma en un lugar para la comodidad cuando nos relajamos y nos sumergimos en un baño caliente antes de irnos a la cama. Es un oasis de serenidad en cualquier hogar e iluminarlo bien garantizará que empieces y acabes el día disfrutando al máximo.

Bathroom

Um oásis de serenidade

A casa de banho é o local onde iniciamos e terminamos o nosso dia. Começamos a nossas actividades com tarefas matinais, como escovar os dentes, barbear, pentear o cabelo e assegurar que a maquilhagem está aplicada na perfeição. À noite, a casa de banho transforma-se num local de conforto enquanto relaxamos mergulhados em água quente, antes de ir para a cama. É um oásis de serenidade em todas as casas, e quando conseguimos um bom desempenho das nossas actividades, asseguramos um início e final de dia extremamente agradável.

Arréglate con una atractiva luz natural

Las fuentes de iluminación de alta calidad de myBathroom proporcionan el tipo de luz adecuado para cada necesidad del baño, ayudándote en tus actividades de cuidado personal diarias y ofreciéndote confianza total en los resultados.

Hay una amplia selección de lámparas para la pared y el techo. La colección ofrece dispositivos para el techo que iluminan todo el baño de forma cómoda y agradable.

Además, hay apliques que proporcionan una luz brillante y sin sombras para las tareas que requieren precisión frente al espejo, como afeitarse, maquillarse o ponerse las lentillas.

Cuide de si com uma luz natural maravilhosa

As fontes de luz de alta qualidade da gama myBathroom fornecem o tipo correcto de luz para todas as exigências da casa de banho, auxiliando-o na sua higiene pessoal diária e transmitindo-lhe uma confiança total nos resultados. Existe uma vasta selecção de apliques e plafons. A colecção oferece plafons grandes que iluminam toda a casa de banho de forma confortável e agradável. Para além disso, estão disponíveis apliques que fornecem uma luz brilhante e sem sombras para tarefas de precisão ao espelho, como barbear, aplicar maquilhagem ou colocar lentes de contacto.

Ventajas Vantagens



Color de piel real con luz de alta calidad

Tom de pele real com luz de alta qualidade



Perfectamente adaptadas a los ambientes húmedos

Totalmente apropriada para ambientes húmidos



Calidad de iluminación superior con las bombillas de Philips incluidas

Qualidade de luz superior com lâmpadas Philips incluídas



**Ahorro de energía
Economizadora**

Bien selladas

Bien selladas para mantener la humedad fuera y disfrutar de un baño bien iluminado y totalmente seguro

Con un sellado estanco con una clasificación IP44* o IP65* y certificación de resistencia al agua, todas las lámparas myBathroom son totalmente adecuadas para entornos húmedos, incluso cerca de la ducha, el lavabo o la bañera. El cuerpo de alta calidad totalmente sellado es estilizado y suave, lo que les aporta además un aspecto fantástico.

Bem isolada


Bem isolada para evitar a infiltração de humidade para uma casa de banho totalmente segura e bem iluminada

Isolamento estanque segundo a classificação IP44* ou IP65* e com certificação à prova de água, todos os candeeiros myBathroom são totalmente apropriados para ambientes húmidos – mesmo quando colocados próximos de um chuveiro, lavatório ou banheira. O corpo de alta qualidade totalmente isolado é elegante e delicado e tem uma óptima aparência.



* La clasificación IP identifica la protección establecida frente a la humedad y el polvo. El nivel IP se describe mediante dos cifras: la primera se refiere al nivel de protección frente al polvo y el segundo frente al agua.

* A classificação IP identifica o Índice de Protecção contra humidade e pó. A classificação IP é descrita por 2 números: o primeiro refere-se ao nível de protecção contra pó, o segundo à protecção contra água.





Hydrate
34081/11/16

↑135 → 165 ↗ 127
G9 - 1x 28W incl.- 370 lm
IP20
metal - cristal
metal - vidro



€44,00 ●



Hydrate
34082/11/16

↑135 → 370 ↗ 127
G9 - 2x 28W incl.- 2x 370 lm
IP20
metal - cristal
metal - vidro



€83,00 ●



Hydrate
34083/11/16

↑135 → 650 ↗ 127
G9 - 3x 28W incl.- 3x 370 lm
IP20
metal - cristal
metal - vidro



€115,00 ●





**Waterlily
33044/31/PO**

↑102 →236 ↗ 236
1x8W 230V 800 lm
IP44
sintético - blanco
sintético- branca



€49,95 ●



**Waterlily
33044/11/PO**

↑102 →236 ↗ 236
1x8W 230V 800 lm
IP44
sintético - chrome
sintético- chrome



€54,95 ●



**Drops applique
34053/11/16**

↑100 →100 ↗ 127
1x42W 230V 630lm
halógeno - IP21
cristal - metal
vidro - metal

€37,00 ●




**Drops applique
34054/11/16**

↑100 →125 ↗ 127
1x42W 230V 630lm
halógeno - IP21
cristal - metal
vidro - metal

€42,00 ●





Plunge
34341/11/PO

↑37 → 360 ↗ 95
2x 4,5W SELV- 1000 lm
IP44
sintético
tecido sintético

€129,90 ●



Seabird
34342/11/PO

↑70 → 300 ↗ 39
1x 4,5W SELV- 500 lm
IP44
metal
metal

€69,99 ●



Seabird
34343/11/PO

↑70 → 500 ↗ 39
2x4,5w SELV- 1000 lm
IP44
metal
metal

€99,99 ●





Skin
34024/11/16

↑69 → 280 ↗ 110
LED - 2x 3W incl.- 540 lm
IP44
sintético
tecido sintético



€47,00 ●



Fit
34058/11/16

↑63 → 333 ↗ 67
LED - 2x 2,5W incl.- 370 lm
IP44
metal
metal



€81,90 ●



Fit
34059/11/16

↑63 → 483 ↗ 67
LED - 3x 2,5W incl.- 560 lm
IP44
metal
metal



€102,90 ●





Wash
59905/11/PN

↑105 →105 ↗ 150Φ90 x 90
GU10 - 1x max. 35W excl.
IP44
metal - cristal
metal - vidro



€27,00 ●



Spa
32005/31/16

↑120 →260 ↗ 260
E27 - 1x 20W incl.- 1320 lm
IP44
cristal
vidro



€42,00 ●



Fountain
32020/67/16

↑95 →350 ↗ 350
E27 - 1x 20W incl.- 1320 lm
IP21
cristal - metal
vidro - metal



€31,00 ●



Salts
32010/17/16

↑100 →315 ↗ 315
E27 - 1x 20W incl.- 1320 lm
IP44
metal - cristal
metal - vidro



€49,00 ●





Parasail
34344/31/PO

↑85 →320 ↗ 320
1x16W 230V 1300lm
IP44
sintético
sintético

€34,90 ●



Parasail
34345/31/PO

↑95 →404 ↗ 404
1x22W 230V 2000lm
IP44
sintético
sintético

€49,90 ●



Guppy
34346/87/PO

↑60 →290 ↗ 290
1x 12 SELV - 1200 lm
IP44
sintético
sintético

€44,99 ●



Guppy
34347/87/PO

↑60 →350 ↗ 350
1x 17 SELV - 1700 lm
IP44
sintético
sintético

€59,99 ●





Resort
34171/11/PO



↑71 →136 ↗ 122
1x4.5W SELV 500lm
IP44
metal
metal

€49,99 ●



Resort
34173/11/PO



↑122 →366 ↗ 366
2x4.5W SELV 1000lm
IP44
metal
metal

€119,99 ●



Resort
34174/11/PO



↑121 →215 ↗ 215
3x4.5W SELV 1500lm
IP44
metal
metal

€149,99 ●



Resort
34172/11/PO



↑61 →215 ↗ 215
3x4.5W SELV 1500lm
IP44
metal
metal

€139,99 ●





EyeComfort



**Dreaminess
59005/11/P0**



↑75 →75 ↗ 50 ⌀ 64 x 64
LED - 1x 4,5W incl.- 500 lm
IP65
aluminio
aluminio

€36,74 ●




**Dreaminess
59006/11/P0**



↑75 →75 ↗ 50 ⌀ 64 x 64
LED - 1x 4,5W incl.- 500 lm
IP65
aluminio
aluminio

€36,74 ●





Funcional

Iluminación puntual a tu conveniencia

La iluminación funcional garantiza que todas las zonas de la casa estén bien iluminadas y sean seguras, además de que ofrezcan una experiencia agradable. La iluminación funcional de Philips se ha diseñado para que se integre en la decoración de tu hogar e ilumine tus espacios de estar, almacenamiento y espacios intermedios. Proporciona una luz clara y cálida por toda la casa.

Iluminação funcional

Iluminação de acentuação no seu melhor

Uma iluminação funcional assegura que todas as áreas da sua casa estão bem iluminadas e seguras e proporcionam uma experiência agradável. A iluminação funcional da Philips foi concebida para se integrar na sua decoração de interior e iluminar a sua sala de estar, locais de armazenamento e espaços intermédios. Esta, emite um brilho claro e quente por toda a casa.



Resalta tu hogar **con luz**

La gama de empotrables de Philips consiste en una colección de diseños minimalistas que se adaptan discretamente y de forma elegante en la decoración interior sin resultar exagerados, los focos se han diseñado para complementar lo que los rodea. Instala focos en las paredes, techos o detalles como librerías o muebles a la vez que conservas el aspecto que deseas. Lo mejor de todo es que esta gama de potentes lámparas utiliza las fuentes de iluminación, de bajo consumo y LED más recientes. Con un brillo atractivo y una calidez maravillosa, la luz es tan llamativa y acogedora como la de las bombillas tradicionales. Además son de bajo consumo y su brillo es cálido para no desentonar con el cálido brillo de la luz.

Realce a sua casa com luz

A gama de encastráveis da Philips é uma coleção de design minimalista, que se adapta discretamente e de forma elegante à sua decoração interior. Esta gama permite-lhe utilizar a iluminação por focos de forma ousada em sua casa. Distintos sem serem exagerados, todos os focos foram concebidos para complementar o seu ambiente circundante. Instale os focos em paredes, tectos ou objectos - como estantes ou armários - enquanto continua a manter o estilo que deseja. Além disso, esta gama de candeeiros potentes utiliza as fontes de luz mais actuais de eficiência energética, economizadoras e LED. Maravilhosamente brilhante e fantásticamente intensa, a luz é tão apelativa e acolhedora como nas lâmpadas convencionais.

Ventajas Vantagens



Iluminación puntual, perfecta para resaltar detalles especiales de la habitación

Iluminação de acentuação, perfeita para salientar características especiais na divisão



Calidad de iluminación superior con las bombillas de Philips incluidas

Qualidade de luz superior com lâmpada Philips incluída



Ahorro de energía
Economizadora




**Donegal
50391/17/PN**

↑90 →100 ↗100 ⌀70 x70
GU10 - 1x max. 55W excl.
IP20
sintético
tecido sintético



€9,99 ●



**Donegal
50391/11/PN**

↑90 →100 ↗100 ⌀70 x70
GU10 - 1x max. 55W excl.
IP20
sintético
tecido sintético



€9,99 ●



**Donegal
50391/05/PN**

↑90 →100 ↗100 ⌀70 x70
GU10 - 1x max. 55W excl.
IP20
sintético
tecido sintético



€9,99 ●



**Donegal
50391/99/PN**

↑90 →100 ↗100 ⌀70 x70
GU10 - 1x max. 55W excl.
F - IP20
sintético
tecido sintético



€9,99 ●





**Donegal
50393/11/PN**

↑90 →100 ↗ 100 ⌀ 70 x70
GU10 - 3x max. 55W excl.
IP20
sintético
tecido sintético



€27,90 ●



**Donegal
50393/17/PN**

↑90 →100 ↗ 100 ⌀ 70 x70
GU10 - 3x max. 55W excl.
IP20
sintético
tecido sintético



€27,90 ●



**Donegal
50393/05/PN**

↑90 →100 ↗ 100 ⌀ 70 x70
GU10 - 3x max. 55W excl.
IP20
sintético
tecido sintético



€27,90 ●



**Donegal
50393/99/PN**

↑90 →100 ↗ 100 ⌀ 70 x70
GU10 - 3x max. 55W excl.
IP20
sintético
tecido sintético



€27,90 ●





**Donegal
50401/17/PN**



↑90 →100 ↗100 ⌀70 x70
GU10 - 1x max. 55W excl.
IP20
sintético
tecido sintético

€9,99 ●



**Donegal
50401/11/PN**



↑90 →100 ↗100 ⌀70 x70
GU10 - 1x max. 55W excl.
IP20
sintético
tecido sintético

€9,99 ●



**Donegal
50401/05/PN**



↑90 →100 ↗100 ⌀70 x70
GU10 - 1x max. 55W excl.
IP20
sintético
tecido sintético

€9,99 ●



**Donegal
50401/99/PN**



↑90 →100 ↗100 ⌀70 x70
GU10 - 1x max. 55W excl.
IP20
sintético
tecido sintético

€9,99 ●





**Donegal
50403/17/PN**



↑90 →100 ↗ 100 ⌀ 70 x70
 GU10 - 3x max. 55W excl.
 IP20
 sintético
 tecido sintético

€27,90 ●



**Donegal
50403/05/PN**



↑90 →100 ↗ 100 ⌀ 70 x70
 GU10 - 3x max. 55W excl.
 IP20
 sintético
 tecido sintético

€27,90 ●



**Donegal
50403/99/PN**



↑90 →100 ↗ 100 ⌀ 70 x70
 GU10 - 3x max. 55W excl.
 IP20
 sintético
 tecido sintético

€27,90 ●



**Donegal
50403/11/PN**



↑90 →100 ↗ 100 ⌀ 70 x70
 GU10 - 3x max. 55W excl.
 IP20
 sintético
 tecido sintético

€27,90 ●





**Enneper
50181/31/PN**

↑90 →100 ↗ 100 ⌀ 70 x70
GU10 - 1x max. 55W excl.
IP20
sintético
tecido sintético



€7,99 ●



**Enneper
50183/31/PN**

↑90 →100 ↗ 100 ⌀ 70 x70
GU10 - 3x max. 55W excl.
IP20
sintético
tecido sintético



€21,99 ●



**Enneper
50181/87/PN**

↑90 →100 ↗ 100 ⌀ 70 x70
GU10 - 1x max. 55W excl.
IP20
sintético
tecido sintético



€7,99 ●



**Enneper
50183/87/PN**

↑90 →100 ↗ 100 ⌀ 70 x70
GU10 - 3x max. 55W excl.
IP20
sintético
tecido sintético



€21,99 ●



**Enneper
50191/31/PN**

↑90 →100 ↗ 100 ⌀ 70 x70
GU10 - 1x max. 55W excl.
IP20
sintético
tecido sintético



€7,99 ●



**Enneper
50193/31/PN**

↑90 →100 ↗ 100 ⌀ 70 x70
GU10 - 3x max. 55W excl.
IP20
sintético
tecido sintético



€21,99 ●





**Enneper
50191/87/PN**

↑90 →100 ↗100 ⌀70 x70
GU10 - 1x max. 55W excl.
IP20
sintético
tecido sintético



€7,99 ●




**Enneper
50193/87/PN**

↑90 →100 ↗100 ⌀70 x70
GU10 - 3x max. 55W excl.
IP20
sintético
tecido sintético



€21,99 ●





Opal
59333/17/PN

↑90 →100 ↗ 110 ⌀ 74 x74
GU10 - 3x max. 50W excl.
IP23
metal
metal



€22,00 ●



Opal
59333/31/PN

↑90 →100 ↗ 110 ⌀ 74 x74
GU10 - 3x max. 50W excl.
IP23
metal
metal



€22,00 ●



Quartz
59323/17/PN

↑90 →100 ↗ 110 ⌀ 74 x74
GU10 - 3x max. 50W excl.
IP23
metal
metal



€22,00 ●



Quartz
59323/31/PN

↑90 →100 ↗ 110 ⌀ 74 x74
GU10 - 3x max. 50W excl.
IP23
metal
metal



€22,00 ●





Porrina
59190/17/16

↑100 →100 ↗ 49 ⌀ 92 x 92
LED - 1x 4,5W incl. - 500 lm
IP20
metal
metal



€40,90 ●



Asterope
59180/31/16

↑122 →122 ↗ 49 ⌀ 112 x 112
LED - 1x 4,5W incl. - 500 lm
IP20
metal
metal



€40,00 ●



Asterope
59180/48/16

↑122 →122 ↗ 49 ⌀ 112 x 112
LED - 1x 4,5W incl. - 500 lm
IP20
metal
metal



€40,00 ●





**Rastaban
80088/17/16**

↑225 →52 ↗ 65 ⌀ 200 x 200
LED - 1x 20W incl.- 1880 lm
IP20
metal - sintético
metal - tecido sintético

€44,10 ●



**Rastaban
80088/31/16**

↑225 →52 ↗ 65 ⌀ 200 x 200
LED - 1x 20W incl.- 1880 lm
IP20
metal - sintético
metal - tecido sintético

€38,85 ●



**Sharatan
80090/17/16**

↑225 →52 ↗ 65 ⌀ 195 x 195
LED - 1x 20W incl.- 1880 lm
IP20
metal - sintético
metal - tecido sintético

€44,10 ●



**Sharatan
80090/31/16**

↑225 →52 ↗ 65 ⌀ 195 x 195
LED - 1x 20W incl.- 1880 lm
IP20
metal - sintético
metal - tecido sintético

€38,85 ●





Enif
59230/17/E7

↑85 →85 ↗ 100 ⌀ 75 x 75
GU10 - 1x max. 50W excl.
IP20
metal
metal



€4,50 ●



Enif
59230/31/E7

↑85 →85 ↗ 100 ⌀ 75 x 75
GU10 - 1x max. 50W excl.
IP20
metal
metal



€4,50 ●



Enif
59243/31/E7

↑90 →90 ↗ 100 ⌀ 75 x 75
GU10 - 3x max. 50W excl.
IP20
metal
metal



€15,00 ●



Enif
59240/31/E7

↑90 →90 ↗ 100 ⌀ 75 x 75
GU10 - 1x max. 50W excl.
IP20
metal
metal



€5,00 ●



Enif
59243/17/E7

↑90 →90 ↗ 100 ⌀ 75 x 75
GU10 - 3x max. 50W excl.
IP20
metal
metal



€15,00 ●



Enif
59240/17/E7

↑90 →90 ↗ 100 ⌀ 75 x 75
GU10 - 1x max. 50W excl.
IP20
metal
metal



€5,00 ●



Marcasite
59529/31/P3



↑30 →210 ↗ 210 Ø200
1x 21W 240V - 2100lm - 4000K
IP20
metal - sintético
metal - tecido sintético

€27,95 ●



Marcasite
59529/31/P1



↑30 →210 ↗ 210 Ø200
1x 21W 240V - 2100lm - 3000K
IP20
metal - sintético
metal - tecido sintético

€27,95 ●



Marcasite
59523/31/P3



↑30 →160 ↗ 160 Ø150
1x 14W 240V - 1200lm - 4000K
IP20
metal - sintético
metal - tecido sintético

€18,95 ●





Marcasite
59523/31/P1



↑30 →210 ↗ 210 Ø150
1x 14W 240V - 1200lm - 3000K
IP20
metal - sintético
metal - tecido sintético

€18,95 ●



Marcasite
59521/31/P3



↑30 →110 ↗ 110 Ø100
1x 9W 240V - 800lm - 4000K
IP20
metal - sintético
metal - tecido sintético

€13,95 ●



Marcasite
59521/31/P1



↑30 →110 ↗ 110 Ø100
1x 9W 240V - 800lm - 3000K
IP20
metal - sintético
metal - tecido sintético

€13,95 ●





**Hadron
59832/31/P3**

↑26 →140 ↗140
1x12W 240V - 1000lm - 4000K
IP20
metal - sintético
metal - tecido sintético



€21,95 ●

**Hadron
59832/31/P1**

↑26 →140 ↗140
1x12W 240V - 1000lm - 3000K
IP20
metal - sintético
metal - tecido sintético



€21,95 ●



**Hadron
59831/31/P3**

↑26 →140 ↗ 140
1x12W 240V - 1000lm - 4000K
IP20
metal - sintético
metal - tecido sintético

€21,95 ●



**Hadron
59831/31/P1**

↑26 →140 ↗ 140
1x12W 240V - 1000lm - 3000K
IP20
metal - sintético
metal - tecido sintético

€21,95 ●





Meson

59203/31/P3

↑47 →140 ↗ 140 Ø125
1x 10W - 1200lm - 4000K
IP20
metal - sintético
metal - tecido sintético



€14,95 ●



Meson

59203/31/P1

↑47 →140 ↗ 140 Ø125
1x 10W - 1200lm - 3000K
IP20
metal - sintético
metal - tecido sintético



€14,95 ●



Meson

59202/31/P3

↑47 →120 ↗ 120 Ø105
1x 7W - 820lm - 4000K
IP20
metal - sintético
metal - tecido sintético



€12,45 ●



Meson

59202/31/P1

↑47 →120 ↗ 120 Ø105
1x 7W - 820lm - 3000K
IP20
metal - sintético
metal - tecido sintético



€12,45 ●





Meson
59201/31/P3

A+

↑45 →105 ↗ 105 Ø90
1x 5,5W - 620lm - 4000K
IP20
metal - sintético
metal - tecido sintético

€10,95 ●



Meson
59201/31/P1

A+

↑45 →105 ↗ 105 Ø90
1x 5,5W - 620lm - 3000K
IP20
metal - sintético
metal - tecido sintético

€10,95 ●



Meson
59200/31/P3

A+

↑45 →95 ↗ 95 Ø80
1x 3,5W - 420lm - 4000K
IP20
metal - sintético
metal - tecido sintético

€8,45 ●



Meson
59200/31/P1

A+

↑45 →95 ↗ 95 Ø80
1x 3,5W - 420lm - 3000K
IP20
metal - sintético
metal - tecido sintético

€8,45 ●





Ambiente

todo lo que necesitas para
crear la escena perfecta

A veces todo se reduce a captar el momento. Philips ofrece soluciones de iluminación a juego con tu estado de ánimo y te ayuda a crear momentos fantásticos. Elige entre una variedad de formas de crear la atmósfera adecuada utilizando la luz y el color en tu hogar. LivingColors, Candles y LightStrips son todo lo que necesitas para crear la escena perfecta. Los elegantes diseños se combinan con la tecnología LED para que disfrutes de una iluminación que se adapta realmente a tu estado de ánimo. ¿Cómo darás color a tu mundo con luz?

MoodLighting

tudo o que precisa para
criar o cenário perfeito

Por vezes, o mais importante é captar o momento. A Philips oferece soluções de iluminação que se adaptam ao seu estado de espírito e o ajudam a criar ótimos momentos. Escolha uma das numerosas formas disponíveis para criar a atmosfera certa utilizando luz e cor em sua casa. LivingColors, Candles e LightStrips são tudo o que precisa para criar o cenário perfeito. Designs elegantes combinados com tecnologia LED permitem-lhe desfrutar de iluminação que se adapta efectivamente ao seu estado de espírito. Como irá dar cor ao seu mundo com luz?



Colorea tu mundo con luz

Imagina crear un amarillo como el sol brillante que dé calor a tu alma o aumentar el romanticismo con sombras de rojo, todo desde la comodidad de tu propio hogar. Elige un color y lleva tu salón a un nivel totalmente nuevo. Consigue que las cenas tengan más glamour, prepárate para una noche de fiesta fuera de casa o relájate después de un duro día de trabajo. Desde el vibrante azul eléctrico al pálido verde hoja, la avanzada tecnología LED de LivingColors te permite seleccionar entre un espectro de 16 millones de colores que reflejan todos los estados de ánimo.

Dê cor ao seu mundo com luz

Imagine um amarelo brilhante como a luz do sol para aquecer a sua alma ou crie um ambiente romântico com tons de vermelho – tudo no conforto da sua casa. Escolha uma cor e eleve o espaço que habita para um nível totalmente novo. Dê um toque extra glamoroso aos seus jantares especiais, prepare-se para uma saída à noite ou descontraia simplesmente depois de um dia de trabalho árduo. Desde um azul eléctrico vibrante a um tom verde natureza, a tecnologia LED avançada da gama LivingColors permite-lhe seleccionar cores a partir de um espectro de 16 milhões de cores que reflectem todos os estados de espírito.

Ventajas Vantagens



Cambia el ambiente con luces de colores
Varie o seu ambiente com luz colorida



Deja que los colores se integren
de forma natural en tu decoración
Deixe que as cores se integrem
naturalmente na sua decoração interior



Simplemente la cantidad apropiada de efecto de luz
Intensidade de luz ajustável

LivingColors Iris



Iris Clear 70999/60/PH

↑200 →185 ↗188
LED - 1x 10W incl.
IP20
sintético
tecido sintético

€119,99 ●



Iris Black 70999/30/PH

↑200 →185 ↗188
LED - 1x 10W incl.
IP20
sintético
tecido sintético

€119,99 ●



LivingColors Berry



Berry*
70105/31/P6

↑112 →120 ↗120
LED - 1x 3W incl.
IP20
sintético
tecido sintético

€49,95 ●



LivingColors
SoundLight



Crea efectos de iluminación dinámicos que acompañan a tu música favorita

Criar efeitos de iluminação dinâmica
Sincronize a sua
iluminação com música



Soundlight 70103/30/PO

↑107 →144 ↗ 98
LED - 1x 0,4W incl.
IP20
sintético
tecido sintético

€19,95 ●



Soundlight 70103/31/PO

↑107 →144 ↗ 98
LED - 1x 0,4W incl.
IP20
sintético
tecido sintético

€19,95 ●



Beneficios Beneficios



Control integrado
Controlo integrado



Sincroniza con música
Sincronize com música



Funciona con pilas (no incluidas)
Funciona a pilhas (não incluídas)



Llévatelo a cualquier lugar
Coloque em qualquer lugar



8 colores
8 cores

LivingColors Micro



Micro 70018/31/PH

↑110→120 ↗ 100
LED - 1x 4,7W incl.- 50 lm
IP20
sintético
tecido sintético

€39,99 ●



Micro 70018/30/PH

↑110→120 ↗ 100
LED - 1x 4,7W incl.- 50 lm
IP20
sintético
tecido sintético

€39,99 ●



Graciosas y divertidas.
A veces lo bueno viene en
frascos pequeños.
Solo tienes que encenderlas,
seleccionar uno de los
64 colores y disfrutar.

Divertido e engraçado.
Por vezes, pequeno é
melhor!
Basta ligá-lo, seleccionar
uma das 64 cores e
desfrutar.

Diseño minimalista, atractivas y fáciles de usar.
Solo tienes que encenderlas, seleccionar uno de los
256 colores y disfrutar.

Design mínimo, atractivo e fácil de utilizar. Basta
ligá-lo, seleccionar uma das 256 cores e desfrutar.

LivingColors Mini



Mini 70019/30/PH

↑160→150 ↗ 150
LED - 1x 5W incl.- 70 lm
IP20
sintético
tecido sintético

€55,00 ●



Mini 70019/31/PH

↑160→150 ↗ 150
LED - 1x 5W incl.- 70 lm
IP20
sintético
tecido sintético

€55,00 ●





Colorea tu mundo con luz

LightStrips de Philips ofrece fuentes de iluminación mágicas que pueden aportar fácilmente una colorida dimensión a tu decoración interior. Cada una de ellas tiene sus propias características para hacerte la vida más fácil. Para empezar, esa atractiva y exclusiva forma de acentuar objetos importantes de tu hogar, resaltar muebles, detalles arquitectónicos y paredes, o básicamente para decorar con luz. No hay límites para tu creatividad.

Dê cor ao seu mundo com luz

As LightStrips da Philips são fontes de luz mágicas que podem facilmente conferir uma dimensão colorida à sua decoração interior. Cada uma delas possui as suas próprias características específicas, para tornar a sua vida mais simples. Adira a esta forma maravilhosa e única para acentuar itens importantes em sua casa, realçando mobília, detalhes arquitectónicos e nichos em paredes ou apenas para decorar utilizando a luz. Não há limites à sua criatividade.

Ventajas Vantagens



Deja que la luz se integre naturalmente en tu decoración
Deixe que a luz se integre naturalmente na decoração interior



Sencillas y seguras de utilizar
Utilização simples e segura



Total flexibilidad en la instalación
A melhor flexibilidade de instalação

ESSENTIAL color



Lightstrips Essential 1M 70100/31/P6

↑10→1000 ↗ 3
LED - 1x46W incl.- 65 lm
IP20
sintético
tecido sintético

€29,95 ●



Lightstrips Essential 2M 70101/31/P6

↑10→2000 ↗ 3
LED - 1x 8W incl.- 130 lm
IP20
sintético
tecido sintético

€39,95 ●



Lightstrips Essential 5 M 70102/31/P6

↑10→1000 ↗ 3
LED - 1x 17W incl.- 260 lm
IP20
sintético
tecido sintético

€58,95 ●



ESSENTIAL white



Lightstrips Essential 1M 70100/31/P2

↑10→1000 ↗ 3
LED - 1x 4,5W incl. - 350 lm
IP20
sintético
tecido sintético

€ 21,95 ●



Lightstrips Essential 2M 70101/31/P2

↑10→2000 ↗ 3
LED - 1x 11W incl. - 700 lm
IP20
sintético
tecido sintético

€ 29,95 ●



Lightstrips Essential 5 M 70102/31/P2

↑10→5000 ↗ 3
LED - 1x 21W incl. - 1500 lm
IP20
sintético
tecido sintético

€ 45,95 ●



Candles

Colorea tu mundo
con luz



Dê cor ao seu mundo
com luz



Camellia
70104/31/PO

↑80→140 ↗ 140
LED - 1x 3.3W incl.
IP20
sintético
tecido sintético

€59,95 ●



Elegantes, sin llama y recargables, las CandleLights y TeaLights de Philips utilizan la tecnología LED para aportar calidez y elegancia a cualquier situación, de forma segura y sencilla.

Diseñadas para crear el entorno perfecto, puedes utilizar estas lámparas para disfrutar de una cena romántica para dos, una celebración con los amigos, relajarte en soledad o dar un nuevo aire a un espacio familiar.

Con una luz y un aspecto naturales, las CandleLights y TeaLights parecen velas reales.

A excepción, claro está, de que nunca tendrás que volver a preocuparte de buscar las cerillas.



**Tealights 6L Set
69126/60/PH**

↑125→55 ↗ 55
LED - 6x 0,06W incl. - 5 lm
IP20
cristal
vidro

€69,00 ●



Elegantes, sem chamas e recarregáveis, as gamas CandleLights e TeaLights da Philips utilizam tecnologia LED para conferir calor e elegância a qualquer situação de forma segura e simples.

Concebidas para criar o ambiente perfeito, pode utilizar estas luzes para desfrutar de um jantar romântico a dois, para celebrar com amigos, para descontraír sozinho ou para conferir uma nova aparência a um espaço já familiar.

Com uma luz e uma aparência naturais, as CandleLights e as TeaLights têm a mesma aparência de uma vela real.

A grande diferença, obviamente, é que nunca mais terá de procurar os fósforos.



**Candlelights 3L Set
69108/60/PH**

↑125→55 ↗ 55
LED - 3x 0,06W incl.- 5 lm
IP20
cristal
vidro

€42,90 ●



**Candlelights 12L Set
69133/60/PH**

↑125→55 ↗ 55
LED - 12x 12W incl.- 5 lm
IP20
cristal
vidro

€135,00 ●





Infantil

Adoramos a nuestros hijos

No hay duda, adoramos a nuestros hijos y solo queremos lo mejor para ellos. Haríamos cualquier cosa para garantizar su bienestar. Para ello, empezamos proporcionando a nuestros hijos un espacio agradable dentro de la casa, su propia habitación. Este santuario será una fuente de comodidad, una zona de inspiración y un lugar que sientan como propio.

Kidsroom

Adoramos as nossas crianças

É impossível negá-lo – adoramos as nossas crianças e queremos apenas o melhor para elas. Faremos qualquer coisa para assegurar o seu bem-estar. Para isso, começamos por criar um espaço acolhedor para a criança dentro de casa – o seu quarto. Este espaço será uma fonte de conforto, uma zona de inspiração e um local que será só delas.



Un divertido mundo de color y creatividad para los niños

La colección myKidsRoom de Philips es una gama de lámparas diseñadas en torno a los niños. Disponibles en una amplia variedad de diseños coloristas y divertidos, ayudan a crear un mundo que anima a los niños a hacer lo que más les gusta: divertirse y ser creativos. Todas las lámparas ofrecen una luz blanca, cálida y difusa que resulta cómoda y acogedora, por no mencionar que es ideal para los mágicos cuentos a la hora de dormir. Explora nuestra colección y comprueba cómo la luz puede marcar una gran diferencia en tus pequeños.

Um mundo divertido de cor e criatividade para as crianças

A myKidsRoom da Philips é uma gama de candeeiros concebidos para crianças. Disponível numa variedade de designs coloridos e excitantes, estes candeeiros ajudam a criar um mundo que encoraja as crianças a fazer o que mais gostam – divertir-se e ser criativos. Todos os candeeiros têm uma luz branca suave difusa que é reconfortante e aconchegante – para além de ser ideal para as mágicas histórias de encantar. Explore a nossa coleção e veja como a luz pode fazer uma grande diferença para os seus pequenotes.

Ventajas Vantagens



Calidad de iluminación superior
con bombillas Philips incluidas
Qualidade de luz superior com
lâmpadas Philips incluídas



Luz blanca cálida
Luz branca suave



Ahorro de energía
Economizadora



Diseñadas para niños
Concebida para crianças





Un divertido mundo de color y creatividad para los niños

Um mundo divertido de cor e criatividade para as crianças

Iridia

40178/55/PO

↑1300 →420 ↗420
E27 - 1x 13W incl.- 1520 lm
IP20
madera - metal
madeira - metal



€79,95 ●



Meria

40096/28/PO

↑450 →385 ↗385
E27 - 1x 11W incl.- 1060 lm
IP20
madera - cristal
madeira - vidro



€57,00 ●



Meria

40096/34/PO

↑450 →385 ↗385
E27 - 1x 11W incl.- 1060 lm
IP20
madera - cristal
madeira - vidro



€57,00 ●





Zoo
40594/55/16

↑660 →300 ↗300
E27 - 3x 12W incl.- 3x600 lm
IP20
metal
metal



€129,00 ●



Avigo
40153/55/P0


↑430 →400 ↗400
E27 - 1x 11W incl.- 1060 lm
IP20
madera - cristal
madeira - vidro



€57,00 ●







Lunardo
30268/55/16

↑141 →320 ↗349
E27 - 1x 12W incl.- 600 lm
IP20
madera
madeira



€51,00 ●



Lunardo
40092/34/16

↑1050 →340 ↗150
E27 - 1x 12W incl.- 600 lm
IP20
madera
madeira



€83,00 ●



Climbo
45502/55/16

↑500 →125 ↗140
E27 - 1x 12W incl.- 600 lm
IP20
madera
madeira



€62,00 ●





Yumbo
78621/55/PO

↑1100 →300 ↗350
E27 - 1x 8W incl.- 810 lm
IP20
madera
madeira



€40,00 ●



Rocky
40204/55/16

↑1200 →267 ↗267
E27 - 1x 20W incl.- 1140 lm
IP20
metal - madera
metal - madeira



€78,00 ●



Cronos
30501/35/PO

↑151 →476 ↗362
E27 - 1x 11W incl.- 1060 lm
IP20
madera - cristal
madeira - vidro



€46,00 ●



Calco
30500/31/PO

↑151 →332 ↗332
E27 - 1x 11W incl.- 1060 lm
IP20
madera - cristal
madeira - vidro



€46,00 ●





Birdey

56313/55/PO

↑338 →224 ↗224

GU10 - 3x 3,5W incl. - 765lm

IP20

metal

metal



€105,00 ●



Birdey

56314/55/PO

↑162 →814 ↗314

GU10 - 4x 3,5W incl. - 1020lm

IP20

metal

metal



€129,00 ●







Outdoor

**Ilumina tu vida
fuera de casa**

Ilumine a sua vida
no exterior



Desfrute de um maravilhoso jardim com luz

A iluminação para exterior pode favorecer o seu jardim ou espaço exterior através da iluminação de recantos e passagens de forma atractiva e elegante, criando o ambiente para aqueles serões memoráveis com os amigos e a família. Foi por este motivo que a Philips desenvolveu a linha myGarden, uma gama de candeeiros decorativos para exterior com o toque e a funcionalidade necessários para tirar o máximo partido do seu espaço exterior ao seu próprio estilo.

Disfruta de un atractivo jardín con luz

La iluminación para exteriores puede mejorar el aspecto de tu jardín o espacio exterior, destacando características atractivas, iluminando caminos con estilo o creando el ambiente perfecto para esas memorables veladas con amigos y familia. Por eso Philips ha creado myGarden, una gama de lámparas para exteriores decorativas y de gran belleza con la clase y funcionalidad idóneas para ayudarte a sacarle el máximo partido a tu espacio exterior con tu propio estilo.

Ventajas Vantagens



Luz de alta calidad con bombillas Philips incluidas

Qualidade de luz superior com lâmpadas Philips incluídas



Con diversas aplicaciones que se adaptan a tus necesidades

Várias aplicações para satisfazer as suas necessidades



Material resistente de alta calidad, creado para durar

Material resistente de alta qualidade



Ahorro de energía

Economizador de energia



Skua
17382/30/PN

↑300 →343,5 ↗218
1x13W 230 V E27 - excl.
IP44
negro - aluminio
preto - aluminio



€49,99 ●



Cormorant
17381/30/PN

↑266 →250 ↗207
1 x 13W 230 V E27 - excl.
IP44
negro - aluminio
preto - aluminio



€44,99 ●



Drosera
17393/30/PN

↑190,1 →73,7 ↗190,1
1 x 12W SELV - 1200 lm
negro - aluminio
preto - aluminio

€59,99 ●



Petronia
17394/93/PO

↑190,1 →53 ↗190,1
1 x 1200lm 2700K
aluminio
aluminio

€59,99 ●



Petronia 4000K
17394/93/P3

↑190,1 →53 ↗190,1
1 x 1200lm 4000K
aluminio
aluminio

€59,99 ●



Petronia IR
17395/93/PO

↑190,1 →59,5 ↗227,1
1 x 1200lm 2700K
antracita -aluminio - detector de presencia
antracite - aluminio -

€74,99 ●



¡NUEVO!

83



¡NUEVO!



**Astilbe
17380/30/PN**

↑177,5 →177,5 ↗175,2
1 x 13W 230 V E27 - excl.
IP44
negro - aluminio
preto - aluminio



€29,99 ●



**Kiskadee IR
17384/93/PN**

↑197 →140 ↗245
1 x 13W 230 V E27 - excl.
IP44
negro - aluminio
preto - aluminio



€54,99 ●



**Serres
17389/30/PN**

↑182 →133 ↗170
1 x 13W 230 V E27 - excl.
IP44
negro - aluminio
preto - aluminio



€29,99 ●



**Kiskadee
17383/93/PN**


↑197 →140 ↗212
1 x 42W E27 - excl.
IP44
antracita - aluminio
antracite - aluminio



€39,99 ●



¡NUEVO!



Actea
17390/30/PN

↑189 →189 ↗73,8
1 x 1200lm SELV - 2700K
IP44
antracita - aluminio
antracite - aluminio

A+

€59,99



Samondra IR
17392/93/PO

↑190,1 →89,5 ↗227,1
1 x 1200lm SELV - 2700K
IP44
antracita - aluminio
antracite - aluminio

A+

€74,99



Samondra
17391/93/PO

↑190,1 →89,5 ↗190,1
1 x 1200lm SELV - 2700K
IP44
antracita - aluminio
antracite - aluminio

A+

€59,99



Samondra
17391/93/P3

↑190,1 →89,5 ↗190,1
1 x 1200lm SELV - 4000K
IP44
antracita - aluminio
antracite - aluminio

A+

€59,99



¡NUEVO!





Curassow
17386/43/PN



↑200 →200 ↗180

1 x 13W E27 - excl.

IP44

marrón tierra- aluminio

Castanho Terra - aluminio

€29,99 ●



Curassow
17385/43/PN



↑181,1 →134 ↗170

1 x 13W E27 - excl.

IP44

marrón tierra- aluminio

Castanho Terra - aluminio

€24,99 ●



Curassow
17388/43/PN



↑200 →174 ↗900

1 x 13W 230V E27 - excl.

IP44

marrón tierra- aluminio

Castanho Terra - aluminio

€59,99 ●



Curassow
17387/43/PN



↑200 →174 ↗300

1 x 13W 230V E27 - excl.

IP44

marrón tierra- aluminio

Castanho Terra - aluminio

€34,99 ●





**Stratosphere
16489/93/P3**

↑60 →76 ↗770
2x4,5W - 1000lm - 4000K
IP44
antracita - aluminio
antracite - aluminio



€112,99 ●




**Stratosphere
16488/93/P3**

↑60 →76 ↗420
2x4,5W - 1000lm - 4000K
IP44
antracita - aluminio
antracite - aluminio



€84,99 ●





Stratosphere 16487/93/P3

↑93 →203 ↗76
2x4,5W - 1000lm - 4000K
IP44
antracita - aluminio
antracite - alumínio



€69,99 ●



Stratosphere 17354/93/P3

↑203 →68 ↗63
1x4,5W - 500lm - 4000K
IP44
antracita - aluminio
antracite - alumínio



€39,99 ●



Afterglow 17352/93/PO

↑264 →175 ↗300
2x4,5W - 1000lm - 2700K
IP44
antracita - aluminio
antracite - alumínio



€99,99 ●



Shadow 17351/93/PO

↑95,1 →77 ↗224,1
2x4,5W - 1000lm - 2700K
IP44
antracita - aluminio
antracite - alumínio



€62,99 ●



Cada luminaria de nuestra colección está desarrollada y construida para ser segura y duradera en cualquier condición meteorológica, así como fácil de instalar y mantener.

Además, como nuestras luminarias utilizan bombillas Philips, te garantizamos la mejor eficiencia energética, así como la mejor calidad lumínica.

Cada luminária da nossa coleção está desenvolvida e construída para ser segura e duradoura em qualquer condição metereológica, assim como para ser fácil de instalar e manter. Para além disto, como as nossas luminárias usam lâmpadas Philips, garantimos-te a melhor eficiência, assim como a melhor qualidade lumínica.



**Parterre
16480/30/PO**

↑60 →76 ↗770
1x8W 230V - 800lm -2700K
IP44
negro - aluminio
preto - aluminio



€54,99 ●



**Pitchfork
17353/93/P3**

↑203 →73 ↗63
1x4,5W 230V - 500lm -4000K
IP44
negro - aluminio
preto - aluminio



€39,99 ●



**Parterre
16482/30/PO**

↑100 →100 ↗770
1x8W 230V - 800lm -2700K
IP44
negro - aluminio
preto - aluminio



€112,99 ●



**Parterre
16481/30/PO**

↑100 →100 ↗400
1x8W 230V - 800lm -2700K
IP44
negro - aluminio
preto - aluminio



€84,99 ●





**Bustan
16483/93/P3**

↑220 →78 ↗92
2x4,5W SELV - 1000lm - 4000K
IP44
antracita - aluminio
antracite - aluminio



€69,99 ●



**Bustan
16485/93/P3**

↑220 →90 ↗400
2x4,5W SELV - 1000lm - 4000K
IP44
antracita - aluminio
antracite - aluminio



€99,99 ●



**Bustan
16484/93/P3**

↑220 →78 ↗92
2x4,5W SELV - 1000lm - 4000K
IP44
antracita - aluminio
antracite - aluminio



€89,99 ●



**Bustan
16486/93/P3**

↑220 →90 ↗700
2x4,5W SELV - 1000lm - 4000K
IP44
antracita - aluminio
antracite - aluminio



€149,99 ●





Calgary
17314/47/16

↑130 →122 ↗94
1x3,5W 230V - 270lm -2700K
IP44
inox



€27,90 ●



Calgary IR
17315/47/16

↑130 →122 ↗94
1x3W 230V - 320lm -2700K
IP44
inox



€37,90 ●



Dust
16407/93/16

↑120 →90 ↗178
1x3W 230V - 800lm -2700K
IP44
aluminio
aluminio



€27,00 ●




Grass
17321/93/16

↑128,5 →145,4 ↗127,9
2x4,5W 230V - 800lm -2700K
IP44
antracita - aluminio
antracite - aluminio



€59,99 ●



Grass
17321/47/16

↑128,5 →145,4 ↗127,9
2x4,5W 230V - 800lm -2700K
IP44
inox - aluminio
inox - aluminio



€69,99 ●



Moss
17306/47/16

↑0 →114 ↗114
1x3W 230V - 270lm -2700K
IP67 - empotrable al suelo
inox - aluminio
inox - aluminio



€43,05 ●



Raccoon
17273/93/16

↑161,8 →66 ↗204,6
1x3W 230V - 270lm -2700K
IP44
antracita - aluminio
antracite - aluminio



€47,90 ●



Raccoon
17273/47/16

↑161,8 →66 ↗204,6
1x3W 230V - 270lm -2700K
IP44
inox - aluminio
inox - aluminio



€48,30 ●



Crust
17356/47/PO

↑0 →114,6 ↗114,6
1x3W - 270lm -2700K
IP67 - empotrable al suelo
antracita - aluminio
antracite - aluminio



€43,05 ●







Cockatoo
16490/47/P3

↑118 →150 ↗173
1x8W 230V - 800lm -4000K
IP44
inox - aluminio
inox - aluminio



€49,99 ●



Cockatoo
16491/47/P3

↑118 →150 ↗173
1x8W 230V - 800lm -4000K
IP44
inox - aluminio
inox - aluminio



€74,99 ●



Cistus
17358/47/PO

↑108,6 →117,3 ↗140
2x4,5W - 1000lm -2700K
IP44
inox - aluminio
inox - aluminio



€69,99 ●



Herb
17298/47/P3

↑162 →230 ↗93
1x6W - 600lm -4000K
IP44
inox - aluminio
inox - aluminio



€49,95 ●



Herb IR
17299/47/P3

↑162 →230 ↗105
1x6W - 600lm -4000K
IP44
inox - aluminio
inox - aluminio



€69,95 ●



Buxus
17357/47/PO

↑101 →125,5 ↗140
2x4,5W - 1000lm -2700K
IP44
inox - aluminio
inox - aluminio



€69,99 ●



Cockatoo
16493/47/P3

↑795 →150 ↗192,4
1x8W 230V - 800lm -4000K
IP44
inox - aluminio
inox - aluminio



€104,99 ●



Cockatoo
16492/47/P3

↑415 →150 ↗192,4
1x8W 230V - 800lm -4000K
IP44
inox - aluminio
inox - aluminio



€89,99 ●



Tu vida al aire libre



Arbour applique 16460/93/P3

↑221 →166 ↗75
1x6W 230V - 600lm -4000K
IP44
antracita - aluminio
antracite - aluminio



€45,95 ●



Arbour IR 16461/93/P3

↑221 →166 ↗75
1x6W 230V - 600lm -4000K
IP44
antracita - aluminio
antracite - aluminio



€64,95 ●



Arbour 16463/93/P3

↑415 →150 ↗192,4
1x6W 230V - 600lm -4000K
IP44
antracita - aluminio
antracite - aluminio



€111,90 ●



Arbour applique 16462/93/P3

↑400 →100 ↗100
1x6W 230V - 600lm -4000K
IP44
antracita - aluminio
antracite - aluminio



€86,95 ●



Arbour applique 16459/93/16

↑129,9 →129,9 ↗127
2x4,5W - 800lm -2700K
IP44
antracita - aluminio
antracite - aluminio



€59,95 ●





**Antelope
17320/30/P3**

↑269 →199 ↗89,4
1x6W 230V - 600lm -4000K
IP44
negro - aluminio
preto - alumínio



€39,90 ●



**Antelope
17320/31/P3**

↑269 →199 ↗89,4
1x6W 230V - 600lm -4000K
IP44
blanco - aluminio
blanco - alumínio



€39,90 ●



**Python
17323/47/P3**

↑215 →171 ↗83,5
1x6,5W 230V - 600lm -4000K
IP44
blanco - aluminio
blanco - alumínio



€42,95 ●



**Stock
16464/93/P3**

↑246 →180 ↗88
1x6W 230V - 600lm -4000K
IP44
antracita - aluminio
antracita - alumínio



€47,20 ●



**Stock IR
16465/93/P3**

↑246 →180 ↗88
1x6W 230V - 600lm -4000K
IP44
antracita - aluminio
antracita - alumínio



€68,20 ●



**Stock
16467/93/P3**

↑770 →103,6 ↗103,6
1x6W 230V - 600lm -4000K
IP44
antracita - aluminio
antracita - alumínio



€115,45 ●



**Stock
16466/93/P3**

↑400 →103,6 ↗103,6
1x6W 230V - 600lm -4000K
IP44
antracita - aluminio
antracita - alumínio



€89,20 ●







Macaw
17302/30/P3



↑130 →122 ↗85
1x3W 230V - 320lm -4000K
IP44
negro - aluminio
negro - aluminio

€27,90 ●



Macaw
17303/47/16



↑130 →122 ↗85
1x3W - 270lm
IP44
inox - aluminio
inox - aluminio

€27,90 ●



Sand
17294/93/16



↑130 →122 ↗85
1x6W - 600lm - 2700K
IP44
antracita - aluminio
antracite - aluminio

€84,95 ●





Macaw
17317/30/16

A+

↑137 →127 ↗91
1x3,5W SELV - 320lm
IP44
negro - aluminio
negro - aluminio

€37,90



Macaw
17302/30/16

A+

↑130 →122 ↗85
1x3W SELV - 270lm
IP44
negro - aluminio
negro - aluminio

€27,90



Karp
17293/93/P3

A+

↑265,5 →210 ↗87,5
1x6W - 600lm - 4000K
IP44
antracita - aluminio
antracite - aluminio

€67,90





Yarrow
17296/30/P3

↑130 →122 ↗85
1x6W - 600lm - 4000K
IP44
negro- aluminio
negro - aluminio



€36,90 ●



Yarrow IR
17297/30/P3

↑213,5 →213,5 ↗78
1x6W - 600lm - 4000K
IP44
negro- aluminio
negro - aluminio



€56,90 ●



Eagle
17304/30/16

↑170 →170 ↗74
1x3W SELV - 270lm
IP44
negro- aluminio
negro - aluminio



€21,00 ●



Eagle
17304/30/P3

↑170 →170 ↗74
1x3W 230V SELV - 320lm - 4000K
IP44
negro- aluminio
negro - aluminio



€21,90 ●



Eagle
17318/30/16

↑170 →170 ↗74
1x3W 230V SELV - 320lm - 4000K
IP44
negro- aluminio
negro - aluminio



€31,00 ●





**Capricorn
16455/93/P3**

↑213,6 →213,6 ↗78
1x6W - 600lm - 4000K
IP44
antracita- aluminio
antracite - aluminio



€39,95 ●



**Capricorn IR
16456/93/P3**

↑213,6 →213,6 ↗78
1x6W - 600lm - 4000K
IP44
antracita- aluminio
antracite - aluminio



€59,95 ●



**Capricorn
16458/93/P3**

↑770 →191 ↗101
1x3W 230V SELV - 320lm - 4000K
IP44
antracita- aluminio
antracite - aluminio



€99,95 ●



**Capricorn
16457/93/P3**

↑400 →191 ↗101
1x6W - 600lm - 4000K
IP44
antracita- aluminio
antracite - aluminio



€69,95 ●



**Capricorn
16457/87/P3**

↑400 →191 ↗101
1x6W - 600lm - 4000K
IP44
gris - aluminio
cinzento - aluminio



€69,95 ●







Hoverfly
17237/30/PN

↑248 →224 ↗222
1x60W 230V
IP44 - E27 excl.
negro- aluminio
preto - alumínio

€39,99 ●



Topiary
01816/30/PN

↑290 →300 ↗350
1x60W 230V
IP44 - E27 excl.
negro- aluminio
preto - alumínio

€54,99 ●



Buzzard
17236/30/PN

↑290 →130 ↗175
1x60W max.
IP44 - E27 excl.
negro- aluminio
preto - alumínio

€31,99 ●



Hammock
01643/30/PN

↑237 →300 ↗237
1x60W 230V .
IP44 - E27 excl.
negro- aluminio
preto - alumínio

€52,99 ●



Pasture
16270/30/PN

↑303 →300 ↗355
1x60W 230V
IP44 - E27 excl.
negro- aluminio
preto - alumínio

€59,99 ●



Harvest
17235/30/PN

↑229 →208 ↗127
2x42W 230V .
IP44 - E27 excl.
negro- aluminio
preto - alumínio

€49,99 ●





**Alpenglow
16495/30/PN**

↑179,4 →174 ↗200,4
1x9,5W 230V .
IP44 - E27 excl.
negro- alumínio
preto - alumínio

€28,99 ●



**Alpenglow
16494/30/PN**

↑90,5→160 ↗182
1x9,5W 230V .
IP44 - E27 excl.
negro- alumínio
preto - alumínio

€24,99 ●



**Alpenglow
16497/30/PN**

↑898,7 →174 ↗174
1x9,5W 230V .
IP44 - E27 excl.
negro- alumínio
preto - alumínio

€54,99 ●



**Alpenglow
16496/30/PN**

↑301,7 →174 ↗174
1x9,5W 230V .
IP44 - E27 excl.
negro- alumínio
preto - alumínio

€34,99 ●





Abelia
17360/30/PO

↑233 →150 ↗150
1x3,5W SELV - 350lm
IP44
negro- aluminio
preto - aluminio



€44,95 ●



Abelia
17360/31/PO

↑233 →150 ↗150
1x3,5W SELV - 350lm
IP44
blanco- aluminio
branca - aluminio



€44,95 ●



Abelia
17360/33/PO

↑233 →150 ↗150
1x3,5W SELV - 350lm
IP44
verde- aluminio
verde - aluminio



€44,95 ●



Abelia
17360/85/PO

↑233 →150 ↗150
1x3,5W SELV - 350lm
IP44
verde pastel- aluminio
verde pastel - aluminio



€44,95 ●



Abelia
17360/32/PO

↑233 →150 ↗150
1x3,5W SELV - 350lm
IP44
rojo- aluminio
vermelhol - aluminio



€44,95 ●





Skies
17184/93/16

↑81 →260 ↗260
2x14W - 810lm - 2700K
E27
antracita - aluminio
antracite - aluminio



€53,90 ●



Skies
17184/87/16

↑81 →260 ↗260
2x14W - 810lm - 2700K
E27
gris - aluminio
cinzento - aluminio



€53,90 ●



Skies
17183/93/16

↑213 →161 ↗132
4x14W - 1320lm - 2700K
E27
antracita - aluminio
antracite - aluminio



€42,90 ●



Skies
17183/87/16

↑213 →161 ↗132
4x14W - 1320lm - 2700K
E27
gris - aluminio
cinzento - aluminio



€42,90 ●



Hedgehog
17337/93/PN

↑90,5 →160 ↗182
1x 9,5W 230V
IP44 - E27
antracita - aluminio
antracite - aluminio



€31,99 ●



Hedgehog
17337/87/PN

↑90,5 →160 ↗182
1x 9,5W 230V
IP44 - E27
gris - aluminio
cinzento - aluminio



€31,99 ●





Chipmunk
17336/47/PN

↑118,3→194,8 ↗205,2
1x 9,5W 230V
IP44 E27 excl.
antracita- aluminio
antracite - aluminio

€26,99 ●



Limestone
17338/93/PN

↑192,2→192,2↗192,2
1x 9,5W 230V
IP44 GU10 excl.
antracita- aluminio
antracite - aluminio

€31,99 ●



Trowel
17339/48/PN

↑200 →98 ↗80
2x5W
IP44 - GU10 excl.
aluminio
aluminio

€25,99 ●



Gravel
17334/47/PN

↑126,7→147 ↗154,5
1x 9,5W 230V
IP44 E27 excl.
inox- aluminio
inox - aluminio

€24,99 ●



Shovel
17335/47/PN

↑140 →140 ↗154,5
1x 9,5W 230V
IP44 E27 excl.
inox- aluminio
inox - aluminio

€24,99 ●



Sundog
17340/47/PN

↑215,5 →145 ↗95,5
2x5W 230V GU10 excl.
IP44 - GU10 excl.
antracita- aluminio
antracite - aluminio

€34,99 ●





Portal Solar Table Lamp
17292/31/16

↑110 →140 ↗140
IP44
blanco- aluminio
branco - aluminio

€29,95 ●



Bochum
16157/47/PN

↑110 →182 ↗64
2x35W 230V
IP44 - GU10 excl.
antracita- aluminio
antracite - aluminio

€20,00 ●



Border
16942/87/16 - 16942/93/16

↑93 →268 ↗148
1x 23W - 2700K
IP44 - E27
gris/antracita - aluminio
cinzento/antracite - aluminio

€81,90 ●





Starry
17250/30/16

↑274 →114 ↗110
1x 20W - 1320lm - 2700K
IP44 - E27
negro - aluminio
preto - alumínio



€27,90



Starry
17250/87/16

↑274 →114 ↗110
1x 20W - 1320lm - 2700K
IP44 - E27
gris - aluminio
cinzento - alumínio



€27,90



Parasola
17252/93/16

↑223,2 →127,9 ↗223,2
1x 20W - 1320lm - 2700K
IP44 - E27
negro - aluminio
preto - alumínio



€52,90



Seasonal
17283/47/16

↑126 →276 ↗110,5
1x 20W - 1320lm - 2700K
IP44 - E27
inox - aluminio
inox - alumínio



€31,00





Seedling
17166/47/16

↑150 →308 ↗1082
1x 23W - 1430lm - 2700K
IP44 - E27
inox - aluminio
inox - aluminio



€46,00



Oriole
17185/47/16

↑141 →322 ↗96
1x 23W - 1430lm - 2700K
IP44 - E27
inox - aluminio
inox - aluminio



€52,00



Fragrance
17105/93/16

↑113 →290 ↗124
1x 24W - 810lm - 2700K
IP44 - E27
inox - aluminio
inox - aluminio



€52,90



Shades
17182/87/16

↑82 →171 ↗170
1x 15W - 970lm - 2700K
IP44 - E27
gris - aluminio
cinzento - aluminio



€34,50



Shades
17182/93/16

↑82 →171 ↗170
1x 15W - 970lm - 2700K
IP44 - E27
antracita - aluminio
antracite - aluminio



€34,50



Moonshine
17350/93/PN

↑81 →260 ↗260
2x14W max.
IP44 - GU10 excl.
antracita- aluminio
antracite - aluminio



€51,99



Foliage
16937/93/16

↑253 →169 ↗150
1x 20W - 1320lm - 2700K
IP44 - E27
antracita - aluminio
antracite - aluminio



€46,00



Hazel
16928/93/16

↑190,6 →130 ↗190,6
1x20W - 1320lm - 2700K.
IP44 -
antracita- aluminio
antracite - aluminio



€52,00









Meander
16404/93/16

↑276 →200 ↗98
1x 20W - 1320lm - 2700K
IP44 - E27
antracita - aluminio
antracite - alumínio



€61,00



Pond
17229/30/16

↑276 →200 ↗98
1x 23W - 1570lm - 2700K
IP44 - E27
negro - aluminio
preto - alumínio



€42,00



Bridge
16354/93/16

↑802 →121 ↗121
1x 14W - 810lm - 2700K
IP44 - E27
antracita - aluminio
antracite - alumínio



€118,90



Bridge
16353/93/16

↑402 →121 ↗121
1x 14W - 810lm - 2700K
IP44 - E27
antracita - aluminio
antracite - alumínio



€84,90



Bridge
16351/93/16

↑212 →121 ↗121
1x 15W - 810lm - 2700K
IP44 - E27
antracita - aluminio
antracite - alumínio



€45,95





Nectar
17249/06/16

↑266 →146 ↗98
1x 20W - 1320lm - 2700K
IP44 - E27
bronce - aluminio
bronce - aluminio



€36,00



Nectar
17249/42/16

↑266 →146 ↗98
1x 20W - 1320lm - 2700K
IP44 - E27
negro platino - aluminio
preto platino - aluminio



€40,00



Spirals
17103/86/16

↑705 →115 ↗106
1x 20W - 1320lm - 2700K
IP44 - E27
negro platino - aluminio
preto platino - aluminio



€77,00



Meadow
17257/42/16

↑266 →146 ↗98
1x 20W - 1320lm - 2700K
IP44 - E27
negro platino - aluminio
preto platino - aluminio



€41,00





Hedge
15401/86/PN

↑307 →178 ↗136
1x 60W 230V - 850lm - 2700K
IP44 - E27 Bombilla excl.
aluminio



€54,99●



Hedge
16235/86/PN

↑360 →180 ↗230
1x 60W 230V - 2700K
IP44 - E27 Bombilla excl.
aluminio



€48,90●





Convierte la luz solar en iluminación LED

Ventajas de la iluminación solar LED



Luz blanca cálida con encendido instantáneo



Diversas aplicaciones que se adaptan a tus necesidades



No se necesitan cables de 220-240V



Energía solar

Vantagens da iluminação solar LED



Luz branca suave com acendimento instantâneo



Diversas aplicações que se adaptam às tuas necessidades




Não são necessários cabos de 220-240V



Energia solar

Converte a luz solar em iluminação LED



Panel solar integrado

Panel solar integrado

Greenhouse IR 17811/47/16

↑90 →179,6 ↗108
1x1W - 100lm - 2700K
IP44
inox - aluminio
inox - aluminio

€81,90 ●



Greenhouse 17810/47/16

↑90 →179,6 ↗108
1x1W - 100lm - 2700K
IP44
inox - aluminio
inox - aluminio

€72,45 ●



Battery Pack 17825/30/16

↑66 →19 ↗19

€17,00 ●



Battery Pack 17824/30/16

↑66 →37 ↗19

€23,00 ●



Dusk pie 17809/93/16

↑160,5 →840 ↗160,5
1x1W SELV - 100lm - 2700K
IP44
inox - aluminio
inox - aluminio

€103,00 ●



Dusk 17807/93/16

↑160,5 →135,5 ↗160,5
1x1W SELV - 100lm - 2700K
IP44
inox - aluminio
inox - aluminio

€72,45 ●



Panel solar integrado
Panel solar integrado



Dusk IR 17808/93/16

↑160,5 →135,5 ↗160,5
1x1W SELV - 100lm - 2700K
IP44
inox - aluminio
inox - aluminio

€84,00 ●





Creek
15385/30/16

↑1840 →480 ↗450
3x 60W 230V
IP44 - E27 excl.
negro - aluminio
preto - aluminio



€166,90●



Creek
15386/30/16

↑820 →175 ↗175
1x 60W 230V
IP44 - E27 excl.
negro - aluminio
preto - aluminio



€24,90●



Creek
15387/30/16

↑195 →180 ↗130
1x 60W 230V
IP44 - E27 excl.
negro - aluminio
preto - aluminio



€22,90●



Creek
15380/30/16

↑235 →175 ↗200
1x 60W 230V
IP44 - E27 excl.
negro - aluminio
preto - aluminio



€24,90●



Creek
15382/30/16

↑300 →175 ↗175
1x 60W 230V
IP44 - E27 excl.
negro - aluminio
preto - aluminio



€24,90●



Creek
15381/30/16

↑240 →175 ↗200
1x 60W 230V
IP44 - E27 excl.
negro - aluminio
preto - aluminio



€24,90●





Creek
15385/31/16

↑1840 →480 ↗450
3x 60W 230V
IP44 - E27 excl.
negro - aluminio
preto - aluminio



€166,90●



Creek
15381/31/16

↑300 →175 ↗175
1x 60W 230V
IP44 - E27 excl.
blanco - aluminio
branco - aluminio



€24,90●



Creek
15387/31/16

↑195 →180 ↗130
1x 60W 230V
IP44 - E27 excl.
blanco - aluminio
branco - aluminio



€22,90●



Creek
15380/31/16

↑235 →175 ↗200
1x 60W 230V
IP44 - E27 excl.
blanco - aluminio
branco - aluminio



€24,90●



Creek
15381/31/16

↑240 →175 ↗200
1x 60W 230V
IP44 - E27 excl.
blanco - aluminio
branco - aluminio



€24,90●





**Robin post
15473/30/16**

↑872 →174 ↗174
1x 4,5W 230V - 430lm.
IP44
negro - aluminio
preto - aluminio



€70,00 ●



**Robin pie
15472/30/16**

↑335 →174 ↗174
1x 4,5W 230V - 430lm.
IP44
negro - aluminio
preto - aluminio



€47,90 ●



**Robin applique
15471/30/16**

↑230 →174 ↗200
1x 4,5W 230V - 430lm.
IP44
negro - aluminio
preto - aluminio



€44,90 ●





Peking
71525/01/30

↑230 →174 ↗200
1x 60W 230V
IP44 - E27 excl.
negro - aluminio
preto - aluminio

€15,50 ●



Peking
71526/01/30

↑346 →174 ↗235
1x 60W 230V
IP44 - E27 excl.
negro - aluminio
preto - aluminio

€15,50 ●



Lima
71424/01/30

↑290 →150 ↗150
1x 60W 230V
IP44 - E27 excl.
negro - aluminio
preto - aluminio

€14,00 ●



Lima
71425/01/30

↑330 →150 ↗205
1x 60W 230V
IP44 - E27 excl.
negro - aluminio
preto - aluminio

€14,00 ●



Lima
71426/01/30

↑355 →150 ↗205
1x 60W 230V
IP44 - E27 excl.
negro - aluminio
preto - aluminio

€14,00 ●





Calgary
17025/93/18

↑355 →150 ↗205
1x 60W
IP44 - E27 excl.
antracita - aluminio
antracita - aluminio

€26,00 ●



Calgary
17025/47/18

↑355 →150 ↗205
1x 60W
IP44 - E27 excl.
inox - aluminio
inox - aluminio

€26,00 ●



Boston
01302/01/30

↑140 →200 ↗200
1x 60W - 230V
IP44 - E27 excl.
negro - aluminio
preto - aluminio

€32,90 ●



Oslo
17260/19/3

↑260 →235 ↗95
1x 60W - 230V
IP44 - E27 excl.
antracita - aluminio
antracita - aluminio

€24,00 ●



Oslo
17260/14/7

↑260 →235 ↗95
1x 60W - 230V
IP44 - E27 excl.
inox - aluminio
inox - aluminio

€29,00 ●



Naples
13040/13/0

↑255 →255 ↗125
1x 100W - 230V
IP44 - E27 excl.
negro - aluminio
preto - aluminio

€27,00 ●



Casablanca
71416/01/30

↑100 →270 ↗270
1x 42W - 230V
IP44 - E27 excl.
negro - aluminio
preto - aluminio

€23,00 ●



Casablanca
71416/01/31

↑100 →270 ↗270
1x 42W - 230V
IP44 - E27 excl.
blanco - aluminio
branca - aluminio

€23,00 ●



Naples
13040/13/1

↑255 →255 ↗125
1x 100W - 230V
IP44 - E27 excl.
blanco - aluminio
branca - aluminio

€27,00 ●







Lámparas LED

Experimenta la iluminación mediante LED de Philips

Siéntete en casa con la tecnología LED de Philips más avanzada. La luz LED de Philips te garantiza que te sentirás como en casa tan pronto como enciendas las luces. Las bombillas LED combinan una bonita luz blanca cálida con una vida útil excepcionalmente larga. Las bombillas LED proporcionan ahorros de energía significativos e inmediatos al mismo tiempo que enriquecen la atmósfera del hogar.

Lâmpadas LED

Experimentar a iluminação LED da Philips

Sinta-se em casa com a mais recente tecnologia LED da Philips. A luz LED da Philips faz com que se sinta em casa assim que as luzes são acesas. As lâmpadas LED combinam uma bonita luz branca suave com um tempo de vida útil excepcionalmente longo. As lâmpadas LED oferecem poupanças de energia imediatas e significativas, enquanto melhoram a atmosfera da sua casa



PHILIPS

ScenSwitch

PHILIPS

Índice

Gama Estandar y Globo

Estandar	270
- Cristal mate No regulable	270
- Mate No regulable.....	271
- Transparente filamento No regulable ...	272
- Stick.....	272
- Mate regulable Warmglow	274
- Transparente Warmglow	274
- Transparente filamento Warmglow.....	277
- Transparente filamento regulable	277
Globo	278
- Mate no regulable	278
- Filamento no regulable	278

Gama Velas y Esféricas

- Cristal No regulable	282
- Mate No regulable.....	282
- Clara Warmglow	283
- Filamento mate regulable.....	283
- Esférica cristal mate No regulable	284
- Esférica cristal No regulable	284
- Esférica clara Warmglow.....	285
- Esférica filamento regulable.....	285
- Colores	285

Gama Spot

GU10	288
- No regulable	288
- Regulable.....	288
- Warmglow.....	289
GU5.3	289
- No regulable	289
- Regulable.....	289

Gama Reflectoras

- Cristal No regulable	291
- Cristal regulable	291

Gama Cápsulas

- No regulable	293
- Regulable.....	293

Gama Lineales

- No regulable	295
- Regulable.....	295

Gama Tubos

- Tubos	297
- Lineal	297
- PLC	297

Gama Iluminación Inteligente

- SceneSwitch	299
---------------------	-----

Gama Especiales

- Frigorífico	301
- GX53 No regulable	301
- Crepuscular	301

Gama Filamento

- Espiral gigante regulable	304
- Espiral gigante no regulable	304
- Estandar, esférica y vela No regulable.	305
- Corazón No regulable	305
- Seta No regulable	306
- Ámbar regulable.....	306
- Cordones	307

Gama Moderna

- Gigante No regulable I	309
- Gigante No regulable II	309

Índice Fotográfico

Gama Estandar y Globo



Cristal mate no regulable
Pág. 270



Cristal mate no regulable
Pág. 270



Mate no regulable
Pág. 271



Mate no regulable
Pág. 271



Mate no regulable
Pág. 271



Transparente filamento
no regulable
Pág. 272



Transparente filamento
no regulable
Pág. 272




Gama Stick
Pág. 272




Mate regulable warmglow
Pág. 274



Mate regulable warmglow
Pág. 274



Transparente regulable
warmglow
Pág. 274



Transparente filamento
regulable warmglow
Pág. 277



Transparente filamento
regulable warmglow
Pág. 277



Transparente filamento
regulable
Pág. 277



Transparente filamento
regulable
Pág. 277



Transparente filamento
regulable
Pág. 277



Globo mate no regulable
Pág. 278



Globo mate no regulable
Pág. 278



Globo filamento no
regulable
Pág. 278

Gama Velas y Esféricas



Vela cristal no regulable
Pág. 282



Vela cristal no regulable
Pág. 282



Vela mate no regulable
Pág. 282



Vela mate no regulable
Pág. 282



Vela clara warmglow
regulable
Pág. 283



Vela clara warmglow
regulable
Pág. 283



Vela clara warmglow
regulable
Pág. 283



Vela filamento regulable
Pág. 283



Vela filamento regulable
Pág. 283



Esférica cristal no regulable
Pág. 284



Esférica cristal no regulable
Pág. 284



Esférica cristal mate no
regulable
Pág. 284



Esférica cristal mate no
regulable
Pág. 284



Esférica clara warmglow
Pág. 285



Esférica clara warmglow
Pág. 285



Esférica filamento regulable
Pág. 285



Esférica filamento regulable
Pág. 285



Colores
Pág. 285



Colores
Pág. 285



Colores
Pág. 285



Colores
Pág. 285

Gama Spot



GU10 no regulable
Pág. 288



GU10 no regulable
Pág. 288



GU10 regulable
Pág. 288



GU10 warmglow
Pág. 289



GU5.3 no regulable
Pág. 289



GU5.3 regulable
Pág. 289

Gama Reflectoras



Cristal no regulable
Pág. 291



Cristal no regulable
Pág. 291



Cristal no regulable
Pág. 291



Cristal no regulable
Pág. 291



Cristal regulable
Pág. 291



Cristal regulable
Pág. 291

Gama Cápsulas



No regulables
Pág. 293



No regulables
Pág. 293



Regulables
Pág. 293



Regulables
Pág. 293

Gama Lineales



No regulables
Pág. 295



No regulables
Pág. 295



Regulables
Pág. 295

Gama Tubos



Tubos
Pág. 297



Lineales tubulares
Pág. 297



Lineales tubulares
Pág. 297



Lineales tubulares
Pág. 297



Plc
Pág. 297

Gama Iluminación Inteligente



SceneSwitch
Pág. 299



SceneSwitch
Pág. 299



SceneSwitch
Pág. 299



SceneSwitch
Pág. 299



SceneSwitch
Pág. 299



SceneSwitch
Pág. 299

Gama Especiales



Frigorífico
Pág. 301



Frigorífico
Pág. 301



Frigorífico
Pág. 301



Especial no regulable GX53
Pág. 301



Crepuscular
Pág. 301

Gama Filamento



Gigante filamento en espiral regulable
Pág. 304



Gigante filamento en espiral regulable
Pág. 304



Gigante filamento en espiral regulable
Pág. 304



Gigante filamento en espiral no regulable
Pág. 304



Gigante filamento en espiral no regulable
Pág. 304



Filamento espiral no regulable
Pág. 305



Filamento espiral no regulable
Pág. 305



Filamento espiral no regulable
Pág. 305



Filamento espiral no regulable
Pág. 305



Corazón filamento no regulable
Pág. 305



Seta filamento no regulable
Pág. 306



Filamento regulable ambar
Pág. 306



Filamento regulable ambar
Pág. 306



Filamento regulable ambar
Pág. 306



Filamento regulable ambar
Pág. 306



Filamento regulable ambar
Pág. 306



Crepuscular
Pág. 301



Cordones
Pág. 307



Cordones
Pág. 307

Gama Moderna



Moderna gigante
Pág. 309



Moderna gigante
Pág. 309



Moderna gigante
Pág. 309



Moderna gigante
Pág. 309



Moderna gigante
Pág. 309





Gama Estándar y Globo

Gama Cristal mate no regulable

Las bombillas LED se han diseñado para reemplazar las bombillas incandescentes y son compatibles con las luminarias existentes con casquillo E27 .

Sustitución sencilla, vida útil prolongada, gran ahorro energético y baja emisión de calor.



Descrip.	forma	consum	equiv	temp	lm	casq	lm/w	EEL	ud. min	Eye Comfort	EAN 8718696	PVPR
4,5-40w A60 E27 827	A60	4,5	40	2700	470	E27	104	A+	4	si	576571	3,99
4,5-40w A60 E27 840	A60	4,5	40	4000	470	E27	104	A	6	si	705490	3,99
4,5-40w A60 E27 865	A60	4,5	40	6500	470	E27	104	A++	6	si	740705	3,99
7-60w A60 E27 827	A60	7	60	2700	806	E27	115	A+	6	si	576632	4,99
7-60w A60 E27 840	A60	7	60	4000	806	E27	115	A	6	si	703335	4,99
7-60w A60 E27 865	A60	7	60	6500	806	E27	115	A++	6	si	740729	4,99
8,5-75w A60 E27 827	A60	8,5	75	2700	1055	E27	124	A	6	si	705537	6,99
8,5-75w A60 E27 840	A60	8,5	75	4000	1055	E27	124	A	6	si	705599	6,99
8,5-75w A60 E27 865	A60	8,5	75	6500	1055	E27	124	A	6	si	740668	6,99
11,5-100w A67 E27 827	A67	11,5	100	2700	1521	E27	132	A++	6	si	739105	8,99
11,5-100w A67 E27 840	A67	11,5	100	4000	1521	E27	132	A++	6	si	739228	8,99
11,5-100w A67 E27 865	A67	11,5	100	6500	1521	E27	132	A++	6	si	739242	8,99

Gama mate no regulable

As lâmpadas LED foram desenhadas para substituir as lâmpadas incandescentes e são compatíveis com as luminárias existentes com casquilho A60 E27.

Substituição simples, vida útil prolongada, elevada poupança energética e baixa emissão de calor.



Descrip.	forma	consum	equiv	temp	lm	casq	lm/w	EEL	ud. min	Eye Comfort	EAN 8718696	PVPR
5,5-40w A60 E27 827	A60	5,5	40	2700	470	E27	85	A+	6	si	577097	4,99
5-40w A60 E27 840	A60	5	40	4000	470	E27	94	A+	6	si	577271	4,99
5-40w A60 E27 865	A60	5	40	6500	470	E27	94	A	6	si	577356	4,99
8-60w A60 E27 827	A60	8	60	2700	806	E27	101	A+	6	si	577073	5,99
7,5-60w A60 E27 840	A60	7,5	60	4000	806	E27	107	A+	6	si	577257	5,99
7,5-60w A60 E27 865	A60	7,5	60	6500	806	E27	107	A	6	si	577332	5,99
11-75w A60 E27 827	A60	11	75	2700	1055	E27	96	A+	6	si	577059	7,99
10-75w A60 E27 840	A60	10	75	4000	1055	E27	106	A+	6	si	510162	7,99
10-75w A60 E27 865	A60	10	75	6500	1055	E27	106	A+	6	si	510506	7,99
13-100w A60 E27 827	A60	13	100	2700	1521	E27	117	A+	6	si	577035	9,99
12,5-100w A60 E27 840	A60	12,5	100	4000	1521	E27	122	A	6	si	577219	9,99
12,5-100w A60 E27 865	A60	12,5	100	6500	1521	E27	122	A	6	si	577295	9,99
18,5- 120w A67 E27 827	A67	18,5	120	2700	2000	E27	108	A	6	no	701614	11,99
18- 120w A67 E27 840	A67	18	120	4000	2000	E27	111	A	6	no	701638	11,99
18- 120w A67 E27 865	A67	18	120	6500	2000	E27	111	A	6	no	701652	11,99
19,5- 150w A80 E27 827 *	A80	19,5	150	2700	2500	E27	128	A++	6	no	813799	13,99
17,5- 150w A80 E27 840 *	A80	17,5	150	4000	2500	E27	143	A++	6	no	813812	13,99
17,5- 150w A80 E27 865 *	A80	17,5	150	6500	2500	E27	143	A++	6	no	813836	13,99

* cambio de código a partir de septiembre
* alteração de código a partir de setembro

Gama transparente filamento no regulable



Descrip.	forma	consum	equiv	temp	lm	casq	lm/w	EEL	ud. mín	Eye Comfort	EAN 8718696	PVPR
4,3-40W A60 E27 840 CL	A60	4,3	40	4000	540	E27	126	A++	6	si	766743	3,49
7-60W A60 E27 840 CL	A60	7	60	4000	850	E27	121	A++	6	si	766781	4,49
7-60W A60 E27 865 CL	A60	7	60	6500	850	E27	121	A++	6	si	766804	4,49
8-75W A60 E27 840 CL	A60	8	75	4000	1055	E27	132	A++	6	si	742471	5,49
11-100W A70 E27 840 CL	A70	11	100	4000	1521	E27	138	A++	6	si	742518	9,99

Gama Stick



NOVEDAD



Descrip.	forma	consum	equiv	temp	lm	casq	lm/w	EEL	ud. mín	Eye Comfort	EAN 8718696	PVPR
9,5-68w T38 E27 830	T38	9,5	68	3000	950	E27	100	A+	6	no	814451	5,49
9,5-75w T38 E27 840	T38	9,5	75	4000	1050	E27	111	A+	6	no	814475	5,49

* novedad a partir de julio
* disponível a partir de julho



Gama mate regulable warmglow

Con esta bombilla regulable, puedes regular desde una luz cálida de 2200 K hasta una luz de 2700 K. Cuanto más se atenúa la luz, más cálida es.



Com esta lâmpada regulável, pode passar de uma luz quente de 2200 K até uma luz de 2700K. Quanto mais diminuir a intensidade da luz, mais quente se torna.



Descrip.	forma	consum	equiv	temp	lm	casq	lm/w	EEL	ud. min	Eye Comfort	EAN 8718696	PVPR
5,5-40w A60 E27 822-827	A60	5,5	40	2200-2700	470	E27	85	A+	6	no	577011	5,99
8,5-60w A60 E27 822-827	A60	8,5	60	2200-2700	806	E27	95	A+	6	no	576991	7,99
11-75w A60 E27 822-827	A60	11	75	2200-2700	1055	E27	96	A+	4	no	706954	9,99
13,5-100w A60 E27 822-827*	A67	13,5	100	2200-2700	1521	E27	113	A+	4	no	814987	11,99

* cambio de código a partir de septiembre
* alteração de código a partir de setembro

Gama transparente regulable warmglow




Descrip.	forma	consum	equiv	temp	lm	casq	lm/w	EEL	ud. min	Eye Comfort	EAN 8718696	PVPR
6-40w A60 E27 822-827 CL	A60	6	40	2200-2700	470	E27	78	A	6	no	481202	7,99 €
8,5-60w A60 E27 822-827 CL	A60	8,5	60	2200-2700	806	E27	95	A+	6	si	572177	8,99 €





Gama transparente filamento regulable warmglow



REGULABLE EN TEMPERATURA DE COLOR E INTENSIDAD



Descrip.	forma	consum	equiv	temp	lm	casq	lm/w	EEL	ud. mín	Eye Comfort	EAN 8718696	PVPR
5,5-40w A60 E27 822-827*	A60	5,5	40	2200-2700	470	E27	85	A+	4	no	810637	7,99
8,5-60w A60 E27 822-827*	A60	8,5	60	2200-2700	806	E27	95	A+	4	no	810675	8,99
8,5-60w ST64 E27 822-827*	ST64	8,5	60	2200-2700	806	E27	95	A+	4	no	810712	10,99

* cambio de código a partir de septiembre

* alteração de código a partir de setembro

Gama transparente filamento regulable



Descrip.	forma	consum	equiv	temp	lm	casq	lm/w	EEL	ud. mín	Eye Comfort	EAN 8718696	PVPR
8-60w ST64 A60 E27 827	ST64	8	60	2700	806	E27	101	A+	4	si	751046	9,99
5,5-40W A60 E27 827	A60	5,5	40	2700	470	E27	85	A	4	no	709023	6,99
8-60W A60 E27 827	A60	8	60	2700	806	E27	101	A	4	no	709061	7,99
12-100W A67 E27 827*	A67	12	100	2700	1521	E27	127	A++	4	no	806272	10,99

* novedad a partir de agosto

* disponível a partir de agosto

Gama globo mate no regulable



Descrip.	forma	consum	equiv	temp	lm	casq	lm/w	EEL	ud. min	Eye Comfort	EAN 8718696	PVPR
9,5-60w G93 E27 865	G93	8,5	60	6500	806	E27	95	A+	6	si	742976	9,99
9,5-60w G93 E27 827	G93	9,5	60	2700	806	E27	85	A+	4	si	580639	9,99
13,5-100w G93 E27 865	G93	13,5	100	6500	1521	E27	113	A+	6	si	743010	13,99
15-100w G93 E27 827	G93	15	100	2700	1521	E27	101	A+	4	si	580615	13,99
10,5-75w G120 E27 865	G120	10,5	75	6500	1055	E27	100	A+	6	si	742990	12,99
17-120w G120 E27 830	G120	17	120	3000	2000	E27	118	A+	4	no	567616	17,99
18-120w G120 E27 827	G120	18	120	2700	2000	E27	111	A+	4	no	567593	17,99

Gama globo filamento no regulable



Descrip.	forma	consum	equiv	temp	lm	casq	lm/w	EEL	ud. min	Eye Comfort	EAN 8718696	PVPR
8-60w G93 E27 827*	G93	8	60	2700	806	E27	101	A+	4	no	575413	11,99

* cambio de código a partir de septiembre
 * alteração de código a partir de setembro







Gama Vela y Esféricas

Gama vela cristal no regulable



Descrip.	forma	consum	equiv	temp	lm	casq	lm/w	EEL	ud. min	Eye Comfort	EAN 8718696	PVPR
2,2-25w B35 E14 827	B35	2,2	25	2700	250	E14	114	A+	6	si	706237	3,99
4,3-40w B35 E14 827	B35	4,3	40	2700	470	E14	109	A+	6	si	706251	5,99
2,2-25w BA35 E14 827	BA35	2,2	25	2700	250	E14	114	A+	4	si	706350	3,99

Gama vela mate no regulable



Descrip.	forma	consum	equiv	temp	lm	casq	lm/w	EEL	ud. min	Eye Comfort	EAN 8718696	PVPR
4-25w B35 E14 827	B35	4	25	2700	250	E14	63	A+	6	si	474914	3,99
3,5-25w B35 E14 840	B35	3,5	25	4000	290	E14	83	A+	6	si	543467	3,99
5,5-40w B35 E14 827	B35	5,5	40	2700	470	E14	85	A+	6	si	474983	5,99
5,5-40w B35 E14 840	B35	5,5	40	4000	470	E14	85	A+	6	si	543542	5,99
5,5-40w B35 E14 865	B35	5,5	40	6500	520	E14	95	A+	6	si	746738	5,99
7-60w B38 E14 827	B38	7	60	2700	806	E14	115	A	6	si	702871	7,99
7-60w B38 E14 840	B38	7	60	4000	830	E14	119	A	6	si	702932	7,99
7-60w B38 E14 865	B38	7	60	6500	830	E14	119	A	6	si	746776	7,99

Gama vela clara warmglow regulable



REGULABLE EN TEMPERATURA DE COLOR E INTENSIDAD



2200K - 2700K



E27



15,000 H



160°
Angulo del Haz



CRI

Descrip.	forma	consum	equiv	temp	lm	casq	lm/w	EEL	ud. min	Eye Comfort	EAN 8718696	PVPR
4-25w B38 E14 822-270	B38	4	25	2200-2700	250	E14	63	A++	4	si	453667	4,99
6-40w B38 E14 822-270	B38	6	40	2200-2700	470	E14	78	A+	4	si	453483	7,99
4-25w BA38 E14 822-270	BA38	4	25	2200-2700	250	E14	63	A++	6	si	453742	6,99
6-40w BA38 E14 822-270	BA38	6	40	2200-2700	470	E14	78	A+	6	si	581032	7,99
8-60w B40 E14 822-270	B40	8	60	2200-2700	806	E14	101	A+	6	si	555972	10,99

Gama vela filamento regulable



2700K



E27



15,000 H



300°
Angulo del Haz



CRI

Descrip.	forma	consum	equiv	temp	lm	casq	lm/w	EEL	ud. min	Eye Comfort	EAN 8718696	PVPR
2,7-25w B35 E14 827	B35	2,7	25	2700	250	E14	93	A		no	709986	4,99
5-40w B35 E14 827	B35	5	40	2700	470	E14	94	A		no	710005	5,99
5-40w BA35 E14 827	BA35	5	40	2700	470	E14	94	A		no	710142	5,99

Gama esférica cristal no regulable



Descrip.	forma	consum	equiv	temp	lm	casq	lm/w	EEL	ud. mín	Eye Comfort	EAN 8718696	PVPR
2,2-25w P45 E14 827	P45	2,2	25	2700	250	E14	114	A+	6	no	706275	3,99
4,3-40w P45 E14 827	P45	4,3	40	2700	470	E14	109	A+	6	no	706299	5,99
2,2-25w P45 E27 827	P45	2,2	25	2700	250	E27	114	A+	6	no	706312	3,99
4,3-40w P45 E27 827	P45	4,3	40	2700	470	E27	109	A+	6	no	706336	5,99

Gama esférica cristal mate no regulable



Descrip.	forma	consum	equiv	temp	lm	casq	lm/w	EEL	ud. mín	Eye Comfort	EAN 8718696	PVPR
4-25W P45 E27 827	P45	4	25	2700	250	E27	63	A+	6	no	474969	3,99
3,5-25W P45 E14 840	P45	3,5	25	4000	290	E14	83	A+	6	no	543504	3,99
5,5-40w P45 E27 827	P45	5,5	40	2700	470	E27	85	A+	6	no	505786	5,99
5,5-40w P45 E14 827	P45	5,5	40	2700	470	E14	85	A+	6	no	475003	5,99
5,5-40w P45 E14 840	P45	5,5	40	4000	520	E14	95	A+	6	no	543580	5,99
5,5-40w P45 E14 865	P45	5,5	40	6500	520	E14	95	A+	6	si	746752	5,99
7-60w P48 E14 827	P48	7	60	2700	806	E14	115	A	6	si	702895	7,99
7-60w P48 E14 840	P48	7	60	4000	830	E14	119	A	6	si	702956	7,99
7-60w P48 E27 827	P48	7	60	2700	806	E27	115	A	6	si	702918	7,99
7-60w P48 E27 840	P48	7	60	4000	830	E27	119	A	6	si	702970	7,99
7-60w P48 E27 865	P48	7	60	6500	830	E27	119	A	6	si	746790	7,99

Gama esférica clara warmglow



REGULABLE EN
TEMPERATURA DE
COLOR E INTENSIDAD



2200K -
2700 K

E14

E27

15.000 H

160°
Ángulo del Haz

CRI

Descrip.	forma	consum	equiv	temp	lm	casq	lm/w	EEL	ud. min	Eye Comfort	EAN 8718696	PVPR
6 -40w P48 E14 822-827	P48	6	40	2200-2700	470	E14	78	A+	4	no	453568	7,99
6 -40w P48 E27 822-827	P48	6	40	2200-2700	470	E27	78	A+	4	no	700617	7,99
8 -60w P50 E14 822-827	P50	8	60	2200-2700	806	E14	101	A+	6	no	580653	10,99

Gama esférica filamento regulable



DIMMABLE

2700K

E14

E27

15.000 H

300°
Ángulo del Haz

CRI

Gama esférica filamento regulable	forma	consumo	equiv	temp.	lm	casquillo	eficiencia lm/w	EEL	ud. mínima	Regul.	EAN 8718696	PVPR
2,7-25w P45 E14 827	P45	2,7	25	2700	250	E14	93	A	4	si	710043	4,99
2,7-25w P45 E27 827	P45	2,7	25	2700	250	E27	93	A	4	si	710067	4,99
5-40w P45 E14 827	P45	5	40	2700	470	E14	94	A	4	si	710081	5,99
5-40w P45 E27 827	P45	5	40	2700	470	E27	94	A	4	si	710104	5,99

Gama colores



NON DIMMABLE

3000K -
4000 K

E27

10.000 H

120°
Ángulo del Haz

CRI

Descrip.	forma	consum	equiv	temp	lm	casq	lm/w	EEL	ud. min	Eye Comfort	EAN 8718696	PVPR
led esferica roja E27*	P45	3,1				E27			6	no	748589	4,99
led esferica amarilla E27*	P45	3,1				E27			6	no	748602	4,99
led esferica azul E27*	P45	3,1				E27			6	no	748626	4,99
led esferica verde E27*	P45	3,1				E27			6	no	748640	4,99

* cambio de código a partir de septiembre
* alteração de código a partir de setembro





Gama Spots

Spot GU10 no regulable



Descrip.	forma	consum	equiv	temp	lm	casq	lm/w	EEL	ud. min	Eye Comfort	EAN 8718696	PVPR
3,5 -35w GU10 827 36D	GU10	3,5	35	2700	GU10	545	156	A+	4	no	562666	4,99
3,5-35w GU10 830 36D	GU10	3,5	35	3000	GU10	565	161	A+	6	no	562680	4,99
3,5 -35w GU10 840 36D	GU10	3,5	35	4000	GU10	590	169	A+	6	no	562703	4,99
4,6 -50W GU10 827 36D	GU10	4,6	50	2700	GU10	700	152	A+	4	no	582572	5,99
4,6-50w GU10 840 36D	GU10	4,6	50	4000	GU10	770	167	A+	6	no	562741	5,99
4,6-50w GU10 865 36D	GU10	4,6	50	6500	GU10	770	167	A+	6	no	562765	5,99
5-65w GU10 830 36D	GU10	5	65	3000	GU10	800	160	A++	4	si	733431	7,99
5-65w GU10 840 36D	GU10	5	65	4000	GU10	800	160	A++	4	si	732670	7,99
5-50W 500LM 840 120D	GU10	5	50	4000	GU10	500	100	A	6	si	750377	4,99

Spot GU10 regulable



Descrip.	forma	consum	equiv	temp	lm	casq	lm/w	EEL	ud. min	Eye Comfort	EAN 8718696	PVPR
4 -35w GU10 840 36D	GU10	4	35	4000	GU10	540	135	A++	4	si	721476	6,99
5-50w GU10 840 36D	GU10	5	50	4000	GU10	710	142	A++	4	no	562888	7,99
7-80w GU10 870 36D *	GU10	7	80	2700	GU10	1200	171	A++	6	si	711224	9,99
7-80w GU10 840 36D *	GU10	7	80	4000	GU10	1200	171	A+	6	si	708156	9,99

* cambio de código a partir de septiembre
 * alteração de código a partir de setembro

Spot GU10 warmglow



REGULABLE EN
TEMPERATURA DE
COLOR E INTENSIDAD



2700K -
4000K



GU10



15,000 H



360°
Ángulo del Haz



CRI

Descrip.	forma	consum	equiv	temp	lm	casq	lm/w	EEL	ud. min	Eye Comfort	EAN 8718696	PVPR
4-35w GU10 822-827	GU10	4	35	2200-2700	GU10	540	117	A++	4	no	582534	7,99 €
5-50w GU10 822-827	GU10	5	50	2200-2700	GU10	710	154	A++	4	no	562864	7,99 €

Spot GU5.3 no regulable



NON-DIMMABLE



2700K -
4000K



GU10



15,000 H



36°
Ángulo del Haz



CRI

Descrip.	forma	consum	equiv	temp	lm	casq	lm/w	EEL	ud. min	Eye Comfort	EAN 8718696	PVPR
3-20w GU5.3 827	MR16	3	20	2700	GU5.3	600	200	A	6	si	710470	5,99
5-35W GU5.3 827	MR16	5	35	2700	GU5.3	650	130	A	4	si	710494	6,99
5-35W GU5.3 840	MR16	5	35	4000	GU5.3	650	130	A	6	si	710531	6,99
7-50w GU5.3 827*	MR16	7	50	2700	GU5.3	621	89	A+	4	no	813959	8,99
7-50w GU5.3 840*	MR16	7	50	4000	GU5.3	660	94	A+	4	no	813973	8,99

* cambio de código a partir de septiembre

* alteração de código a partir de setembro

Spot GU5.3 regulable



DIMMABLE



2700K -
4000K



GU10



15,000 H



36°
Ángulo del Haz



CRI

Descrip.	forma	consum	equiv	temp	lm	casq	lm/w	EEL	ud. min	Eye Comfort	EAN 8718696	PVPR
5-35W GU5.3 827	MR16	5	35	2700	GU5.3	980		A	6	si	708477	9,99
5-35W GU5.3 840	MR16	5	35	4000	GU5.3	1000		A	6	si	708491	9,99
7-50W GU5.3 827*	MR16	7	50	2700	GU5.3	621		A+	4	si	815526	12,99

* cambio de código a partir de septiembre

* alteração de código a partir de setembro



Gama Reflectoras

Reflectoras cristal no regulable



* **NOVEDAD**



Descrip.	forma	consum	equiv	temp	lm	casq	lm/w	EEL	ud. min	Eye Comfort	EAN 8718696	PVPR
1,8 -30W R39 E14 827	R39	1,8	30	2700	190	E14	106	A++	4	no	811412	5,99
1,4-25W R50 E14 827	R50	1,4	25	2700	125	E14	89	A++	4	no	811436	4,99
2,8-40w R50 E14 827	R50	2,8	40	2700	255	E14	91	A++	6	no	811474	5,99
3-40W R63 E27 827	R63	3	40	2700	255	E27	85	A+	4	no	811573	8,99
4-60w R80 E27 827	R80	4	60	2700	410	E27	103	A+	4	no	813232	9,99
8-100w R80 E27 827	R80	8	100	2700	735	E27	92	A+	6	no	813256	11,99

* novedad partir de septiembre
* disponible a partir de setembro

Reflectoras cristal regulable



* **NOVEDAD**



Descrip.	forma	consum	equiv	temp	lm	casq	lm/w	EEL	ud. min	Eye Comfort	EAN 8718696	PVPR
4,5-60w R63 E27 827	R63	4,5	60	2700	410	E27	91	A+	6	no	811535	9,99
4,3-60W R50 E14 827	R50	4,3	60	2700	390	E14	91	A+	4	no	811597	7,99

* novedad a partir de agosto
* disponible a partir de agosto



Gama Capsula

Capsulas no regulables



Descrip.		forma	consum	equiv	temp	lm	casq	lm/w	EEL	ud. min	Eye Comfort	EAN 8718696	PVPR
0,9-10w G4 830	*	G4	0,9	10	3000	105	G4	117	A++	6	no	793268	5,99
1,7-20W G4 830	*	G4	1,7	20	3000	200	G4	118	A++	6	no	793282	6,99
1,9-20W G9 827		G9	1,9	25	2700	204	G9	107	A	6	no	734469	7,99
3,2-40W G9 830	*	G9	3,2	40	3000	400	G9	125	A++	6	no	815304	8,99

* cambio de código a partir de septiembre
* alteração de código a partir de setembro

Capsulas regulables



Descrip.		forma	consum	equiv	temp	lm	casq	lm/w	EEL	ud. min	Eye Comfort	EAN 8718696	PVPR
2-20W G4 827		G4	2	20	2700	200	G4	100	A+	4	no	578636	7,99
2,3-25W G9 827		G9	2,3	25	2700	215	G9	93	A+	4	no	578674	8,99



Gama Lineales

Lineales no regulables



78mm

118mm



Descrip.	forma	consum	equiv	temp	lm	casq	lm/w	EEL	ud. mín	Eye Comfort	EAN 8718696	PVPR
R7S 78mm 7,5-60W 830	R7S	7,5	60	3000	950	R7S	127	A	4	si	811412	16,99
R7S 78mm 7,5-60W 840	R7S	7,5	60	4000	1000	R7S	134	A	6	si	811436	16,99
R7S 118mm 6,5-60W 830	R7S	6,5	60	3000	806	R7S	124	A+	4	no	811450	12,99

Lineales regulables



118mm



Descrip.	forma	consum	equiv	temp	lm	casq	lm/w	EEL	ud. mín	Eye Comfort	EAN 8718696	PVPR
R7S 118mm 14-100W 830	R7S	14	100	3000	1600	R7S	114	A+	4	no	578735	19,99
R7S 118mm 14-100W 840	R7S	14	100	4000	1800	R7S	128	A+	6	no	578759	19,99
R7S 118mm 14-120W 830	R7S	14	120	3000	2000	R7S	142	A++	4	si	713464	23,99
R7S 118mm 14-120 W 840	R7S	14	120	4000	2000	R7S	142	A++	6	si	713488	23,99



Gama Tubos y PLC

Tubos




Descrip.	forma	consum	equiv	temp	lm	casq	lm/w	EEL	ud. min	Eye Comfort	EAN 8718696	PVPR
LED T8 600mm 8W 840	tubo	8	18	4000	800	G13	100	A	4	no	662274	9,99
LED T8 600mm 8W 865	tubo	8	18	6500	800	G13	100	A	4	no	662298	9,99
LED T8 1200mm 16W 840	tubo	16	36	4000	1600	G13	100	A+	4	no	662236	12,99
LED T8 1200mm 16W 865	tubo	16	36	6500	1600	G13	100	A	4	no	662250	12,99
LED T8 1500mm 20W 840	tubo	20	54	4000	2000	G13	100	A	4	no	710975	15,99
LED T8 1500mm 20W 865	tubo	20	54	6500	2000	G13	100	A	4	no	711019	15,99

Lineales tubulares



Descrip.	forma	consum	equiv	temp	lm	casq	lm/w	EEL	ud. min	Eye Comfort	EAN 8718696	PVPR
LED 3W 300mm S14D WW ND	tubo	3	35	2700	250	S14D	83	A+	4	no	586051	13,99
LED 3W 300mm S14S WW ND	tubo	3	35	2700	250	S14S	83	A++	4	no	789482	13,99
LED 4.5W 500mm S14D WW ND	tubo	4,5	60	2700	375	S14D	83	A+	4	no	586075	15,99
LED 4.5W 500mm S14S WW ND	tubo	4,5	60	2700	375	S14S	83	A++	4	no	789505	15,99
LED 6.5W 310mm S19 WW ND	tubo	6,5	60	2700	480	S19	74	A++	4	no	419854	17,99

Plc



Descrip.	forma	consum	equiv	temp	lm	casq	lm/w	EEL	ud. min	Eye Comfort	EAN 8718696	PVPR
6,5w 840 2P G24d-2	plc	6,5	18	4000	700	G24d-2		A+	10	no	733738	10,99
8.5W 840 2P G24d-3	plc	8,5	26	4000	1000	G24d-3		A+	10	no	733714	12,99



Gama Iluminacion inteligente

SceneSwitch



2700-4000



15.000 H



Descrp.	forma	consum	equiv	temp.	lm	casq	EEL	ud. min	Eye Comfort	8718696	PVPR
8-60w A60 E27 822-825-827	A60	8-5-2	60	2700/2500/2200	806-320-80	E27	A+	6	no	588840	9,99
9,560w A60 E27 827-840	A60	9.5	60	2700/4000	806	E27	A+	4	no	598375	9,99
14-100w A67 E27 822-825-827	A67	14-7-3.5	100	2700-2500-2200	1521-600-150	E27	A	6	si	706794	13,99
14-100w A67 E27 827-840	A67	14	100	2700-4000	1521	E27	A	6	si	706831	13,99
7,5-60w A60 E27 822-825-827 CL	A60	1.6-3-7.5	16-30-60	2200-2500-2700	150-320-806	E27	A+	6	no	743096	10,99
5,5-40w B38 E14 822-825-827 CL	B38	5.5/4/2	40	2700/2500/2200	470/190/50	E14	A+	6	si	598474	8,99
5,2-40w B35 E14 822-825-827 CL *	B35	5-2.5-1	40-18-9	2700/2500/2200	40-18-9	E14	A+	4	si	809754	9,99
5-50w GU10 822-825-827	GU10	1.5/3.5/5	5-20-50	2200-2500-2700	345	GU10	A+	4	no	710937	9,99
5-50w GU10 827-840 *	GU10			2700-4000	385	GU10	A+	4	no	810873	9,99

* novedad a partir de agosto
* disponible a partir de agosto

Con las lámparas LED Philips SceneSwitch puedes disponer de distintos ajustes de iluminación con solo una bombilla, vela o foco. Y sin necesidad de regulador.

Com as lâmpadas LED SceneSwitch da Philips pode conseguir diferentes definições de luz com uma única lâmpada, vela ou foco. E sem necessidade de regulador.



Gama Especiales

Frigorífico



Descrip.	forma	consum	equiv	temp	lm	casq	lm/w	EEL	ud. min	Eye Comfort	EAN 8718696	PVPR
1,7-15W T25 827	T25	1,7	15	2700	150	T25	88	A	6	si	703113	6,99
3,2-25W T25 827	T25	3,2	25	2700	250	T25	78	A	6	si	703137	7,99
Descrip.	forma	consum	equiv	temp	lm	casq	lm/w	EEL	ud. min	Eye Comfort	EAN 8718699	PVPR
2,1-25W T25 827 CL *	T25	2,1	25	2700	250	T25	119	/	4		599188	5,99
4,5-40W T25 827 CL *	T25	4,5	45	2700	470	T25	104	/	4		610173	6,99

* novedad a partir de septiembre
* disponible a partir de setiembre

Gama especial no regulable GX53



Descrip.	forma	consum	equiv	temp	lm	casq	lm/w	EEL	ud. min	Eye Comfort	EAN 8718696	PVPR
5,5 40W GX53 827	GX53	5,5	40	2700	500	GX53	91	A+	6	si	724576	6,99
5,5 40W GX53 840	GX53	5,5	40	4000	560	GX53	102	A+	6	si	724552	6,99

Crepuscular



Crepuscular	forma	consumo	equiv	temp.	lm	casquillo	EEL	EAN 8718696	ud. mínima	PVPR
7,5-60w A60 D2D 827	A60	7.5	60	2700	806	E27	A++	739402	4	14,99
6,5-60w A60 D2D 840	A60	6.5	60	4000	806	E27	A++	739426	6	14,99



Gama filamento



Gama gigante filamento en espiral regulable



* **NOVEDAD**



Descrip.	forma	consum	equiv	temp	lm	casq	lm/w	EEL	ud. min	Eye Comfort	EAN 8718696	PVPR	
6.5-40 W E27 G200	*	G200	6,5	40	2000	470	E27	72	A+	2	si	803479	50,99 €
6.5-40 W E27 A160	*	A160	6,5	40	2000	470	E27	72	A+	2	si	803493	50,99 €
6.5-40 W E27 T65	*	T65	6,5	40	2000	470	E27	72	A+	2	si	803516	50,99 €

* novedad a partir de agosto
* disponible a partir de agosto

Gama gigante filamento en espiral no regulable



Descrip.	forma	consum	equiv	temp	lm	casq	lm/w	EEL	ud. min	Eye Comfort	EAN 8718696	PVPR
5-25 W E27 A165	A165	5	25	2000	300	E27	60	A++	2	no	768068	44,99 €
5-25 W E27 G200	G200	5	25	2000	300	E27	60	A++	2	no	768082	44,99 €

Gama filamento espiral no regulable



Descrip.	forma	consum	equiv	temp	lm	casq	lm/w	EEL	ud. mín	Eye Comfort	EAN 8718696	PVPR
2,3-14 W E27 A60	A60	2,3	14	2000	125	E27	54	A+	4	si	743034	12,99 €
2,3-14 W E14 B35	B35	2,3	14	2200	125	E14	54	A+	4	si	767450	9,99 €
5-25 W E27 ST64	ST64	5	25	2000	250	E27	50	A	4	si	743058	19,99 €
5-25 W E27 G93	G93	5	25	2000	250	E27	50	A	4	si	743072	22,99 €

Gama corazón filamento no regulable



* **NOVEDAD**



Descrip.	forma	consum	equiv	temp	lm	casq	lm/w	EEL	ud. mín	Eye Comfort	EAN 8718696	PVPR
2,3-20 W E27 corazon		2,3	20	2000	125	E27	54	A	4	no	593490	19,99 €

* novedad a partir de agosto
 * disponible a partir de agosto

Gama seta filamento no regulable



* **NOVEDAD**



Descrip.	forma	consum	equiv	temp	lm	casq	lm/w	EEL	ud. min	Eye Comfort	EAN 8718699	PVPR
5-25W Seta		5	30	2000	350	E27	70	A+	4	no	593513	39,99 €

* novedad a partir de agosto
* disponible a partir de agosto

Gama filamento regulable ambar



Descrip.	forma	consum	equiv	temp	lm	casq	lm/w	EEL	ud. min	Eye Comfort	EAN 8718696	PVPR
8-50 W E27 A60	A60	8	50	2200	630	E27	79	A+	4	no	709146	8,99 €
8-50w E27 ST64	ST64	8	50	2200	630	E27	79	A+	4	no	575390	15,99 €
5-32 W E27 B35 *	B35	5	32	2200	350	E14	70	A+	4	no	814093	9,99 €
5-32 W E14 P45 *	P45	5	32	2200	350	E14	70	A+	4	no	814154	9,99 €
5-32 W E27 BA35 *	BA35	5	32	2200	350	E14	70	A+	4	no	814130	9,99 €
5-32 W E27 P45 *	P45	5	32	2200	350	E27	70	A+	4	no	814116	9,99 €
8-50 W E27 A60 G93	G93	8	50	2200	630	E27	79	A+	4	no	593377	15,99 €
8-50 W E27 A60 G120	G120	8	50	2200	630	E27	79	A+	4	no	575437	15,99 €

* cambio de código a partir de septiembre
* alteração de código a partir de setembro

Cordones



Descrip.	forma	consum	equiv	temp	lm	casq	lm/w	EEL	ud. mín	Eye Comfort	EAN 8718696	PVPR
Cordón vintage oro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167779	15,99 €
Cordón vintage negro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167762	15,99 €



Gama Moderna

Gama moderna gigante



*

NOVEDAD



Descrip.	forma	consum	equiv	temp	lm	casq	lm/w	EEL	ud. min	Eye Comfort	EAN 871869	PVPR
6.5-40 W E27 G200	G200	6,5	40	3500	470	E27	72	A+	2	no	815069	39,99 €
6.5-40 W E27 A160	A160	6,5	40	3500	470	E27	72	A+	2	no	815106	39,99 €
6.5-40 W E27 T65	T65	6,5	40	3500	470	E27	72	A+	2	no	815120	39,99 €

* novedad a partir de julio

* disponível a partir de julho

Gama moderna gigante



*

NOVEDAD



Descrip.	forma	consum	equiv	temp	lm	casq	lm/w	EEL	ud. min	Eye Comfort	EAN 8718699	PVPR
8-50 W E27 G120 Cobertura plateada	G120	8	50	2700	700	E27	88	A+	4	no	9593414	12,99 €
5-25 W E27 diamante	otra	5	25	2700	500	E27	100	A+	4	no	9593537	19,99 €

* novedad a partir de septiembre

* disponível a partir de setembro



36107/31/PN
Pág. 17



40966/60/PN
Pág. 17



40965/60/PN
Pág. 17



40934/31/PN
Pág. 19



40963/31/PN
Pág. 19



40933/31/PN
Pág. 19



40887/31/PN
Pág. 20



40887/30/PN
Pág. 20



40913/30/PN
Pág. 23



40913/31/PN
Pág. 23



40914/21/PN
Pág. 24



40917/31/PN
Pág. 24



40918/31/PN
Pág. 24



40928/30/16
Pág. 27



40928/60/16
Pág. 27



40925/30/16
Pág. 28



40927/30/16
Pág. 28



40929/30/16
Pág. 28



40925/60/16
Pág. 29



40927/60/16
Pág. 29



40929/60/16
Pág. 29



41814/31/10
Pág. 30



40950/31/PN
Pág. 30



40954/31/PN
Pág. 32



40907/31/16
Pág. 32



40956/30/PN
Pág. 32



36032/30/E7
Pág. 33



36532/30/E7
Pág. 33



36539/05/E7
Pág. 33



36038/38/E7
Pág. 34



36039/38/E7
Pág. 34



36134/38/E7
Pág. 34




42261/30/16
Pág. 35



42261/87/16
Pág. 35



36056/31/E7
Pág. 35



38921/17/P1
Pág. 37



36017/38/E7
Pág. 37



38922/17/P1
Pág. 37



36018/38/E7
Pág. 37



44401/56/16
Pág. 38



44402/56/16
Pág. 38



43133/31/16
Pág. 39



43133/48/16
Pág. 39



40879/31/PN
Pág. 40



40817/21/16
Pág. 40



39516/11/P1
Pág. 44



39517/11/P1
Pág. 44



39518/11/P1
Pág. 44



39519/11/P1
Pág. 44



33515/31/16
Pág. 45



33517/31/16
Pág. 45



38828/17/P1
Pág. 46



38829/17/P1
Pág. 46



33087/17/16
Pág. 46



33050/17/16
Pág. 48



33050/17/16
Pág. 48



33050/31/16
Pág. 48



30822/17/16
Pág. 49



30422/31/16
Pág. 49



33067/17/16
Pág. 49



33052/17/16
Pág. 49



33206/31/16
Pág. 49



33232/17/16
Pág. 49



61083/31/P5
Pág. 50



61079/31/P5
Pág. 50




Haraz
Pág. 50



33311/31/16
Pág. 52



33311/17/16
Pág. 52



33622/31/16
Pág. 52



45590/31/16
Pág. 52



45591/31/16
Pág. 52



33012/17/PN
Pág. 53



33246/31/16
Pág. 53



33200/87/16
Pág. 53



32809/31/PO
Pág. 54



32809/31/P3
Pág. 54



32810/31/P3
Pág. 54




32810/31/PO
Pág. 54



31110/31/PO
Pág. 55



31110/31/P3
Pág. 55



62234/31/PO
Pág. 55



62233/31/PO
Pág. 55



31821/31/P5
Pág. 56



31822/31/P5
Pág. 56




31823/31/P5
Pág. 56




33361/31/16
Pág. 57



33362/31/16
Pág. 57




33365/31/16
Pág. 57




33361/31/17
Pág. 57




33362/31/17
Pág. 57




33365/31/17
Pág. 57




33361/31/X0
Pág. 58




33369/31/X0
Pág. 58




33362/31/X0
Pág. 58




33361/31/X3
Pág. 58




33369/31/X3
Pág. 58



33362/31/X3
Pág. 58




31814/31/16
Pág. 59



31814/31/17
Pág. 60



31814/87/17
Pág. 60



31814/87/16
Pág. 60



31815/31/16
Pág. 60




31815/87/17
Pág. 60




31815/87/16
Pág. 60




31815/31/17
Pág. 60



31801/31/E0
Pág. 61



31801/31/16
Pág. 61



31801/31/E4
Pág. 61



31802/31/E0
Pág. 61




31802/31/16
Pág. 61



31802/31/E4
Pág. 61



31803/31/E0
Pág. 61



31803/31/16
Pág. 61



31803/31/E4
Pág. 61



31246/31/P0
Pág. 63



31245/31/P0
Pág. 63



31246/31/P3
Pág. 63



31245/31/P3
Pág. 63



31248/31/P0
Pág. 63



31247/31/P0
Pág. 63



31248/31/P3
Pág. 63



31247/31/P3
Pág. 63




85086/31/16
Pág. 64



85087/31/16
Pág. 64



85088/31/16
Pág. 64



85089/31/16
Pág. 64



31165/99/P1
Pág. 65



31167/99/P1
Pág. 65



31166/99/P1
Pág. 65



31238/31/PO
Pág. 65



31237/31/PO
Pág. 65



31236/31/P1
Pág. 66



31235/31/P1
Pág. 66



31234/31/P1
Pág. 66



31233/31/P1
Pág. 66



31236/31/P3
Pág. 66



31235/31/P3
Pág. 66



31234/31/P3
Pág. 66



31233/31/P3
Pág. 66



31232/31/PO
Pág. 67



31231/31/PO
Pág. 67



31232/31/P3
Pág. 67



31233/31/P3
Pág. 67



53150/48/PO
Pág. 70



53152/48/PO
Pág. 70



53154/48/PO
Pág. 70



53310/17/16
Pág. 71



53312/17/16
Pág. 71



53313/17/16
Pág. 71




53190/31/16
Pág. 72



53190/48/16
Pág. 72



53192/31/16
Pág. 73



53194/31/16
Pág. 73



53192/48/16
Pág. 73



53194/48/16
Pág. 73



53172/31/16
Pág. 74



53174/31/16
Pág. 74



53172/48/16
Pág. 74



53174/48/16
Pág. 74



53170/31/16
Pág. 74



53170/48/16
Pág. 74



53170/31/PO
Pág. 75



53172/31/PO
Pág. 75



53174/31/PO
Pág. 75



53300/31/16
Pág. 76



53302/31/16
Pág. 76



53302/30/16
Pág. 77



53300/30/16
Pág. 77



53090/31/12
Pág. 78



53092/31/12
Pág. 78



53093/31/12
Pág. 78



53090/48/12
Pág. 78



53092/48/12
Pág. 78



53093/48/12
Pág. 78



53094/31/12
Pág. 78



53094/48/12
Pág. 78



53090/31/PO
Pág. 81



53093/48/PO
Pág. 81



53093/31/PO
Pág. 81



53090/48/PO
Pág. 81



53092/48/PO
Pág. 81



53093/48/PO
Pág. 81



53094/31/PO
Pág. 81



53094/48/PO
Pág. 81



56240/31/16
Pág. 82



56242/31/16
Pág. 82



56243/31/16
Pág. 82



56244/31/16
Pág. 82



56240/48/16
Pág. 83



56242/48/16
Pág. 83



56243/48/16
Pág. 83



56244/48/16
Pág. 83



56240/31/PO
Pág. 84



56242/31/PO
Pág. 84



56243/31/PO
Pág. 84



56244/31/PO
Pág. 84



50491/30/PO
Pág. 86



50491/31/PO
Pág. 86



50492/30/PO
Pág. 86



50492/31/PO
Pág. 86



50494/30/PO
Pág. 87



50494/31/PO
Pág. 87



53231/31/16
Pág. 89



53231/30/16
Pág. 89



53231/35/16
Pág. 89



53230/30/16
Pág. 90



53232/30/16
Pág. 90



53233/30/16
Pág. 90



53234/30/16
Pág. 90



53230/31/16
Pág. 91



53232/31/16
Pág. 91




53233/31/16
Pág. 91



53234/31/16
Pág. 91



55810/11/PN
Pág. 92



55812/11/PN
Pág. 92



55819/11/PN
Pág. 92



55815/11/PN
Pág. 92



55814/11/PN
Pág. 92



55820/17/PN
Pág. 95



55822/17/PN
Pág. 95



55829/17/PN
Pág. 95



55824/17/PN
Pág. 95



55825/17/PN
Pág. 95



54940/17/PN
Pág. 96



54942/17/PN
Pág. 96



54949/17/PN
Pág. 96




54946/17/PN
Pág. 96




54947/17/PN
Pág. 96



40810/11/10
Pág. 98



42811/11/10
Pág. 98



45811/11/10
Pág. 98



43811/11/10
Pág. 98



40811/11/10
Pág. 98



50270/11/E7
Pág. 99



50272/11/E7
Pág. 99




50273/11/E7
Pág. 99



50274/11/E7
Pág. 99



50151/11/PN
Pág. 100



50155/11/PN
Pág. 100



50157/11/PN
Pág. 100



50158/11/PN
Pág. 100



50161/11/PN
Pág. 100




50300/17/E7
Pág. 102




50302/17/E7
Pág. 102



50303/17/E7
Pág. 102



50304/17/E7
Pág. 102



50306/17/E7
Pág. 102




50310/17/E7
Pág. 103




50312/17/E7
Pág. 103



50313/17/E7
Pág. 103



50314/17/E7
Pág. 103




50316/17/E7
Pág. 103



50250/17/E1
Pág. 104



50253/17/E1
Pág. 104



50252/17/E1
Pág. 104



50254/17/E1
Pág. 104




50256/17/E1
Pág. 104




50240/11/E1
Pág. 105




50242/11/E1
Pág. 105



50243/11/E1
Pág. 105



50244/11/E1
Pág. 105



50246/11/E1
Pág. 105



50230/17/E7
Pág. 106




50232/17/E7
Pág. 106



50233/17/E7
Pág. 106



50234/17/E7
Pág. 106



50236/17/E7
Pág. 106



50280/11/E7
Pág. 107



50282/11/E7
Pág. 107



50283/11/E7
Pág. 107



50284/11/E7
Pág. 107



50581/31/PN
Pág. 108



50582/31/PN
Pág. 108



50583/31/PN
Pág. 108



50584/31/PN
Pág. 108




50581/30/PN
Pág. 109



50583/30/PN
Pág. 109



50582/30/PN
Pág. 109



50584/30/PN
Pág. 109



50591/48/PN
Pág. 112



50592/48/PN
Pág. 112



50593/31/PN
Pág. 112



50584/48/PN
Pág. 112



50591/30/PN
Pág. 113



50592/30/PN
Pág. 113



50593/30/PN
Pág. 113



50584/30/PN
Pág. 113




50135/11/P1
Pág. 114



50136/11/P1
Pág. 114



50137/11/P1
Pág. 114



50138/11/P1
Pág. 114



50142/11/P1
Pág. 115



50143/11/P1
Pág. 115



50144/11/P1
Pág. 115



50145/11/P1
Pág. 115



53280/31/16
Pág. 116



53282/31/16
Pág. 116



53289/31/16
Pág. 116



53284/31/16
Pág. 116



50561/11/PO
Pág. 117



50562/11/PO
Pág. 117



50562/11/PO
Pág. 117



50564/11/PO
Pág. 117



50146/11/P1
Pág. 118



50147/11/P1
Pág. 118



50148/11/P1
Pág. 118



50149/11/P1
Pág. 118



50441/11/PO
Pág. 121



50442/11/PO
Pág. 121



50443/11/PO
Pág. 121



50444/11/PO
Pág. 121



50571/48/PN
Pág. 122



50572/48/PN
Pág. 122



50573/48/PN
Pág. 122



50574/48/PN
Pág. 122



50571/31/PN
Pág. 123



50572/31/PN
Pág. 123



50573/31/PN
Pág. 123



50574/31/PN
Pág. 123



50601/30/PO
Pág. 126



50602/30/PO
Pág. 126



50603/30/PO
Pág. 126



50604/30/PO
Pág. 126



50601/31/PO
Pág. 127



50602/31/PO
Pág. 127



50603/31/PO
Pág. 127



50604/31/PO
Pág. 127



50651/30/PO
Pág. 130



50652/30/PO
Pág. 130



50653/30/PO
Pág. 130



50654/30/PO
Pág. 130



50651/05/PO
Pág. 131



50652/05/PO
Pág. 131



50653/05/PO
Pág. 131




50654/05/PO
Pág. 131




50042/12/PO
Pág. 132



50014/12/PO
Pág. 132



50019/12/PO
Pág. 132



50028/12/PO
Pág. 132



50042/12/PO
Pág. 133



50014/12/PO
Pág. 133



50019/12/PO
Pág. 133



50028/12/PO
Pág. 133



50671/30/PO
Pág. 136



50672/30/PO
Pág. 136



50673/30/PO
Pág. 136



50674/30/PO
Pág. 136



50661/31/PO
Pág. 137



50662/31/PO
Pág. 137



50663/31/PO
Pág. 137



50664/31/PO
Pág. 137



50661/14/PO
Pág. 138



50662/14/PO
Pág. 138



50663/14/PO
Pág. 138



50664/14/PO
Pág. 138



50671/31/PO
Pág. 139



50672/31/PO
Pág. 139



50673/31/PO
Pág. 139



50674/31/PO
Pág. 139



66049/92/P5
Pág. 143



66049/31/P5
Pág. 143



66016/93/P5
Pág. 144



66016/93/P3
Pág. 144



69225/87/16
Pág. 146



69225/31/16
Pág. 146



69225/35/16
Pág. 146



70023/30/16
Pág. 146



70023/31/16
Pág. 146




71567/96/PN
Pág. 147



71567/33/PN
Pág. 147



66046/31/16
Pág. 148



66046/32/16
Pág. 148



66046/93/16
Pág. 148



71666/31/16
Pág. 149



71666/30/16
Pág. 149



71665/31/16
Pág. 149



71665/30/16
Pág. 149



72007/14/16
Pág. 149



72007/92/16
Pág. 149




34081/11/16
Pág. 154




34082/11/16
Pág. 154



34083/11/16
Pág. 154



33044/31/PO
Pág. 155



33044/11/PO
Pág. 155



34053/11/16
Pág. 155




34054/11/16
Pág. 155



340341/11/PO
Pág. 156



34342/11/PO
Pág. 156



34343/11/PO
Pág. 156



34024/11/16
Pág. 157



34058/11/16
Pág. 157



34059/11/16
Pág. 157



59905/11/PN
Pág. 158




32005/31/16
Pág. 158




32020/67/16
Pág. 158



32010/17/16
Pág. 158



34344/31/PO
Pág. 159



34345/31/PO
Pág. 159



34346/87/PO
Pág. 159



34347/87/PO
Pág. 159



34171/11/PO
Pág. 160



34173/11/PO
Pág. 160



34174/11/PO
Pág. 160



34172/11/PO
Pág. 160



59005/11/PO
Pág. 161



59006/11/PO
Pág. 161



50391/17/PN
Pág. 166



50391/11/PN
Pág. 166



50391/05/PN
Pág. 166



50391/99/PN
Pág. 166



50393/11/PN
Pág. 167



50393/17/PN
Pág. 167



50393/05/PN
Pág. 167



50393/99/PN
Pág. 167



50401/17/PN
Pág. 168



50401/11/PN
Pág. 168



50401/05/PN
Pág. 168



50401/99/PN
Pág. 168



50403/17/PN
Pág. 169



50403/05/PN
Pág. 169




50403/99/PN
Pág. 169



50403/11/PN
Pág. 169



50181/31/PN
Pág. 170



50183/31/PN
Pág. 170



50181/87/PN
Pág. 170



50183/87/PN
Pág. 170




50191/31/PN
Pág. 170



50193/31/PN
Pág. 170



50191/87/PN
Pág. 171



50193/87/PN
Pág. 171



59333/17/PN
Pág. 172



59333/31/PN
Pág. 172



59323/17/PN
Pág. 172



59323/31/PN
Pág. 172




59190/17/16
Pág. 173



59180/31/16
Pág. 173



59180/48/16
Pág. 173



80088/17/16
Pág. 174



80088/31/16
Pág. 174



80090/17/16
Pág. 174



80090/31/16
Pág. 174



59230/17/E7
Pág. 175



59230/31/E7
Pág. 175



59243/31/E7
Pág. 175



59240/31/E7
Pág. 175



59243/17/E7
Pág. 175



59240/17/E7
Pág. 175



59529/31/P3
Pág. 176



59529/31/P1
Pág. 176



59523/31/P3
Pág. 176



59523/31/P1
Pág. 177



59521/31/P3
Pág. 177



59521/31/P3
Pág. 177



59832/31/P3
Pág. 178



59832/31/P1
Pág. 178



59832/31/P3
Pág. 179



59832/31/P1
Pág. 179



59203/31/P3
Pág. 180



59203/31/P1
Pág. 180



59202/31/P3
Pág. 180



59202/31/P1
Pág. 180



59201/31/P3
Pág. 181



59201/31/P1
Pág. 181



59200/31/P3
Pág. 181



59200/31/P1
Pág. 181



70999/60/PH
Pág. 186



70999/30/PH
Pág. 186



70105/31/P6
Pág. 187



70105/31/P6
Pág. 187



70105/31/P6
Pág. 187



70105/31/P6
Pág. 187



70105/31/P6
Pág. 187



70105/31/P6
Pág. 187



70105/31/P6
Pág. 187



70103/30/P0
Pág. 189



70103/31/P0
Pág. 189



70018/31/PH
Pág. 190



70018/30/PH
Pág. 190



70019/30/PH
Pág. 191



70019/31/PH
Pág. 191



70100/31/P6
Pág. 194



70101/31/P6
Pág. 194



70102/31/P6
Pág. 194



70100/31/P2
Pág. 195



70101/31/P2
Pág. 195



70102/31/P2
Pág. 195



70104/31/P0
Pág. 197



70104/31/P0
Pág. 197



70104/31/P0
Pág. 197



70104/31/P0
Pág. 197



70104/31/P0
Pág. 197



69126/60/PH
Pág. 198



69108/60/PH
Pág. 199



69133/60/PH
Pág. 199



40178/55/P0
Pág. 205



40096/28/P0
Pág. 205



40096/34/P0
Pág. 205



40594/55/16
Pág. 206



40153/55/P0
Pág. 206




30268/55/16
Pág. 208




40092/34/16
Pág. 208



45502/55/16
Pág. 208



78621/55/P0
Pág. 209



40204/55/16
Pág. 209




30501/35/PO
Pág. 209



30500/31/PO
Pág. 209



56313/55/PO
Pág. 210




56314/55/PO
Pág. 210



17382/30/PN
Pág. 216




17381/30/PN
Pág. 216



17393/30/PN
Pág. 216



17394/93/PO
Pág. 216



17394/93/PO
Pág. 216



17394/93/PO
Pág. 216



17380/30/PN
Pág. 218



17384/93/PN
Pág. 218



17389/30/PN
Pág. 218



17383/93/PN
Pág. 218



17390/30/PN
Pág. 219



17392/93/PO
Pág. 219



17391/93/PN
Pág. 219



17391/93/P3
Pág. 219



17288/43/PN
Pág. 221



17386/43/PN
Pág. 221




17385/43/PN
Pág. 221



17387/43/PN
Pág. 221



16489/93/P3
Pág. 222



16488/93/P3
Pág. 222



16487/93/P3
Pág. 223



17354/93/P3
Pág. 223



17352/93/P3
Pág. 223



17351/93/PO
Pág. 223



16480/30/PO
Pág. 224



17353/93/P3
Pág. 224



16482/30/PO
Pág. 224



16481/30/PO
Pág. 224



16483/93/P3
Pág. 225



16485/93/P3
Pág. 225



16484/93/P3
Pág. 225



16486/93/P3
Pág. 225



17314/47/16
Pág. 226



17314/47/16
Pág. 226



16407/93/16
Pág. 226



17321/93/16
Pág. 226



17321/93/16
Pág. 226



17306/47/16
Pág. 226



17273/93/16
Pág. 226



17273/47/16
Pág. 226




17356/47/P0
Pág. 226



16490/47/P3
Pág. 228



16491/47/P3
Pág. 228



17358/47/P0
Pág. 228



17298/47/P3
Pág. 228



17299/47/P3
Pág. 228



17357/47/P0
Pág. 228



16493/47/P3
Pág. 228



16492/47/P3
Pág. 228




16460/93/P3
Pág. 229




16461/93/P3
Pág. 229



16463/93/P3
Pág. 229



16462/93/P3
Pág. 229



16449/93/16
Pág. 229



17320/30/O3
Pág. 230



17320/31/P3
Pág. 230



17323/47/P3
Pág. 230



16464/93/P3
Pág. 230



16465/93/P3
Pág. 230



16467/93/P3
Pág. 230



16466/93/P3
Pág. 230



17302/30/P3
Pág. 232



17303/47/16
Pág. 232



17294/93/16
Pág. 232



17317/30/16
Pág. 233



17302/30/16
Pág. 233



17293/93/P3
Pág. 233



17296/30/P3
Pág. 234



17297/30/P3
Pág. 234




17304/30/16
Pág. 234




17304/30/P3
Pág. 234



17318/30/16
Pág. 234




16455/93/P3
Pág. 235



16456/93/P3
Pág. 235



16458/93/P3
Pág. 235



16457/93/P3
Pág. 235



16457/87/P3
Pág. 235



17237/30/PN
Pág. 237




17237/30/PN
Pág. 237



17236/30/PN
Pág. 237



01643/30/PN
Pág. 237



16270/30/PN
Pág. 237



17235/30/PN
Pág. 237



164973/30/PN
Pág. 238



164953/30/PN
Pág. 238



164943/30/PN
Pág. 238



16496/30/PN
Pág. 238



17360/30/PO
Pág. 239



17360/31/PO
Pág. 239



17360/33/PO
Pág. 239



17360/85/PO
Pág. 239



17360/32/PO
Pág. 239



Frigo
Pág. 240



Frigo
Pág. 240



Frigo
Pág. 240



Frigo
Pág. 240



Frigo
Pág. 240



Frigo
Pág. 240



17336/47/PN
Pág. 241



17338/93/PN
Pág. 241



17339/48/PN
Pág. 241



17336/47/PN
Pág. 241



17335/47/PN
Pág. 241



173040/47/PN
Pág. 241



17292/31/16
Pág. 242



16157/47/PN
Pág. 242



16942/87/16 - 16942/93/16
Pág. 242



17250/30/16
Pág. 243



17250/87/16
Pág. 243



17252/93/16
Pág. 243



17283/47/16
Pág. 243



17166/47/16
Pág. 244



17185/47/16
Pág. 244




17105/93/16
Pág. 244



17182/87/16
Pág. 244



17182/93/16
Pág. 244



17350/93/PN
Pág. 244



16937/93/16
Pág. 244



16928/93/16
Pág. 244



16404/93/16
Pág. 247



17229/30/16
Pág. 247



16354/93/16
Pág. 247



16359/93/16
Pág. 247



16351/93/16
Pág. 247



17103/86/16
Pág. 248



17249/06/16
Pág. 248



17249/42/16
Pág. 248



17257/42/16
Pág. 248



15401/86/16
Pág. 249



16235/86/16
Pág. 249



17811/47/16
Pág. 251



1780/47/16
Pág. 251



17825/30/16
Pág. 251



17824/30/16
Pág. 251



17809/93/16
Pág. 251



17807/93/16
Pág. 251



17808/93/16
Pág. 251



15385/30/16
Pág. 252



15380/30/16
Pág. 252



15381/30/16
Pág. 252




15387/30/16
Pág. 252



15380/30/16
Pág. 252



15381/30/16
Pág. 252



15385/31/16
Pág. 253



15381/31/16
Pág. 253



15387/31/16
Pág. 253



15380/31/16
Pág. 253



15381/31/16
Pág. 253



15473/30/16
Pág. 254



15472/30/16
Pág. 254



15471/30/16
Pág. 254



71520/01/30
Pág. 255



71526/01/30
Pág. 255



71424/01/30
Pág. 255



71425/01/30
Pág. 255



71426/01/30
Pág. 255



17025/93/18
Pág. 256



17025/47/18
Pág. 256



13020/13/0
Pág. 256



17260/19/3
Pág. 256



17260/14/7
Pág. 256



13040/13/0
Pág. 256



71416/01/30
Pág. 256



71416/01/31
Pág. 256



13040/13/1
Pág. 256



Cristal mate no regulable
Pág. 270



Cristal mate no regulable
Pág. 270



Mate no regulable
Pág. 271



Mate no regulable
Pág. 271



Mate no regulable
Pág. 271



Transparente filamento no regulable
Pág. 272



Transparente filamento no regulable
Pág. 272



Gama Stick
Pág. 272



Mate regulable warmglow
Pág. 274



Mate regulable warmglow
Pág. 274



Transparente regulable warmglow
Pág. 274



Transparente filamento regulable warmglow
Pág. 277



Transparente filamento regulable warmglow
Pág. 277



Transparente filamento regulable
Pág. 277



Transparente filamento regulable
Pág. 277



Transparente filamento regulable
Pág. 277



Globo mate no regulable
Pág. 278



Globo mate no regulable
Pág. 278



Globo filamento no regulable
Pág. 278



Vela cristal no regulable
Pág. 282



Vela cristal no regulable
Pág. 282



Vela mate no regulable
Pág. 282



Vela mate no regulable
Pág. 282



Vela clara warmglow regulable
Pág. 283



Vela clara warmglow regulable
Pág. 283



Vela clara warmglow regulable
Pág. 283



Vela filamento regulable
Pág. 283



Vela filamento regulable
Pág. 283



Esférica cristal no regulable
Pág. 284



Esférica cristal no regulable
Pág. 284



Esférica cristal mate no regulable
Pág. 284



Esférica cristal mate no regulable
Pág. 284



Esférica clara warmglow
Pág. 285



Esférica clara warmglow
Pág. 285



Esférica filamento regulable
Pág. 285



Esférica filamento regulable
Pág. 285



Colores
Pág. 285



Colores
Pág. 285



Colores
Pág. 285



Colores
Pág. 285



GU10 no regulable
Pág. 288



GU10 no regulable
Pág. 288



GU10 regulable
Pág. 288



GU10 warmglow
Pág. 289



GU5.3 no regulable
Pág. 289



GU5.3 no regulable
Pág. 289



Cristal no regulable
Pág. 291



Cristal no regulable
Pág. 291




Cristal no regulable
Pág. 291



Cristal no regulable
Pág. 291



Cristal regulable
Pág. 291



Cristal regulable
Pág. 291



No regulables
Pág. 293



No regulables
Pág. 293



Regulables
Pág. 293



Regulables
Pág. 293



No regulables
Pág. 295



No regulables
Pág. 295



Regulables
Pág. 295



Tubos
Pág. 297



Lineales tubulares
Pág. 297



Lineales tubulares
Pág. 297



Lineales tubulares
Pág. 297



Plc
Pág. 297



SceneSwitch
Pág. 299



SceneSwitch
Pág. 299



SceneSwitch
Pág. 299



SceneSwitch
Pág. 299



SceneSwitch
Pág. 299



SceneSwitch
Pág. 299



Frigorífico
Pág. 301



Frigorífico
Pág. 301



Frigorífico
Pág. 301



Especial no regulable
GX53
Pág. 301



Crepuscular
Pág. 301



Gigante filamento en
espiral regulable
Pág. 304



Gigante filamento en
espiral regulable
Pág. 304



Gigante filamento en
espiral regulable
Pág. 304



Gigante filamento en
espiral no regulable
Pág. 304



Gigante filamento en
espiral no regulable
Pág. 304



Filamento espiral no
regulable
Pág. 305



Filamento espiral no
regulable
Pág. 305



Filamento espiral no
regulable
Pág. 305



Filamento espiral no regulable
Pág. 305



Corazón filamento no regulable
Pág. 305



Seta filamento no regulable
Pág. 306



Filamento regulable ambar
Pág. 306



Filamento regulable ambar
Pág. 306



Filamento regulable ambar
Pág. 306



Filamento regulable ambar
Pág. 306



Filamento regulable ambar
Pág. 306



Crepuscular
Pág. 301



Cordones
Pág. 307



Cordones
Pág. 307



Moderna gigante
Pág. 309



Moderna gigante
Pág. 309



Moderna gigante
Pág. 309



Moderna gigante
Pág. 309



Moderna gigante
Pág. 309

Tipos de descuento

PRECIOS:

Los precios indicados junto a las referencias son Precios de Venta al Público recomendados, IVA incluido (PVPr)

Las actualizaciones periódicas pueden afectar a los datos técnicos así como a los PVPr aquí reflejados.

En cualquier caso, serán comunicados previamente a su entrada en vigor.

Tipo de Descuento Gamas

- Gama general
- Gama Lámparas LED, Luminarias “Philips Essential”, Infantil y Ambiente

PREÇOS:

Os preços indicados são Preços de Venda ao Público recomendados (PVPr), IVA incluído à taxa legal.

Os dados técnicos bem como os PVPr comunicados no catalogo, podem sofrer alterações.

Em qualquer caso, serão comunicadas previamente à sua entrada em vigor.

Tipos de Desconto Gamas

- Gama geral
- Gama Lámpadas LED, Luminárias “Philips Essential”, Infantil e Ambiente

Las características y los precios de venta al público recomendados son válidos salvo error tipográfico.

Las actualizaciones periódicas pueden afectar a los datos técnicos así como a los precios aquí reflejados



©2018 Philips Lighting Holding B.V. Reservados todos los derechos. Philips Lighting se reserva el derecho de modificar las especificaciones y/o descatalogar cualquier producto sin notificación previa, y no será responsable de ninguna consecuencia que resulte de esa publicación.

www.philips.es

©2018 Philips Lighting Holding B.V. Todos direitos reservados. A Philips Lighting reserva-se o direito de fazer alterações nas especificações e/ou descontinuar qualquer produto sem aviso prévio, e não se responsabiliza por quaisquer consequências decorrentes do uso desta publicação.

www.philips.pt