

Scrabbles

R30D



Luminaria modular para Incrustar en Dry-Wall o cualquier tipo de cielo falso. Producto de alto confort visual, ideal para zonas de circulación y luz de acento.

Características


- Luminarias en acabado color blanco.
- Versiones KIT con lámparas halógenas PAR30 máx 75W, Mastercolor (CDM-R) 35 y 70W, y MasterLED PAR30.
- Haz de luz direccionable.

Aplicaciones

- Espacios de oficinas
- Iluminación comercial
- Corredores
- Restaurantes
- Galerías




Plano de dimensiones



Dimensiones en mm

Curva fotométrica



Especificaciones técnicas

Familia de producto

Scrabbles KT30D Series

Número de lámparas

1 ó 2, según modelo

Tipo de lámparas

PAR30S ó PAR30L según lámpara

Posición de la lámpara

Vertical

Socket

E27

Potencia

Max. 70W según lámpara

Temperatura de color

2.700K, 3.000K ó 4.200K según lámpara

Dirección ajustable

Si, hasta 24,2°

Índice de reproducción de color

>80

Instalación

Incrustar

Diámetro de corte

1 x: 150 mm 2 x: 305 x 150 mm

Material

Aluminio con alta resistencia a la corrosión

Código IP

IP20

Acabado

Marco frontal color blanco

Otros

Voltaje de operación según equipo eléctrico



Philips Colombiana S.A.S.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Línea de Servicio al Cliente en Bogotá 307 8040 y a nivel nacional 01 8000 11 4586

www.lighting.philips.com.co

Enero 2014
datos sujetos a modificaciones