

Iluminación de emergencia

R1 series



Luminaria de emergencia para sobreponer, luz de alto brillo y duración, con batería recargable y botón de prueba.


Características eléctricas

- Diseño compacto.
- Carcasa color blanco, con cabezales circulares ajustables tipo PAR, permitiendo una mejor distribución lumínica.
- Reflector cromado y metalizado de alto rendimiento, lente de plástico para una distribución óptima de la luz.
- Placa de montaje para una conexión rápida y fácil instalación. (Pared o Techo).

Aplicaciones


- Pasillos
- Recepciones
- Oficinas

Plano de dimensiones



Dimensiones en pulgadas

Curva fotométrica



Especificaciones técnicas

Familia de producto

PAR-1

Número de lámparas

2

Familia de la lámpara

Incandescente

Potencia

5.4W

Voltaje de operación

120V ó 277V, 60H₃

Certificación

UL

Material

Caja termoplástica moldeada por inyección, retardador de llamas (5VA), anti impacto

Código IP

IP20

Acabado

Carcasa color blanco

Otros

Velocidad de Carga / Encendido mediante indicador de luz LED, incorpora interruptor de prueba de batería.

Batería sellada de plomo ácido recargable de 6V, libre de mantenimiento.

Con opción LVD (desconexión por bajo voltaje) protege la batería contra una descarga total.

Interruptor de transferencia interna que conecta automáticamente la batería interna con los cabezales de la lámpara para un mínimo de 90 minutos de iluminación en emergencia.

Doble cargador que inicia la carga de la batería para recargar una batería en 24 horas.



Philips Colombiana S.A.S.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Línea de Servicio al Cliente en Bogotá 307 8040 y a nivel nacional 01 8000 11 4586

www.lighting.philips.com.co