



Bombillas Halógenas Eco Classic 30

Descripción


- Bombilla halógena con la misma forma de una bombilla incandescente. De luz blanca halógena de alta calidad, ofrece ahorro de energía del 30%. Vida útil de 2.000 horas y dimerizable.

Aplicaciones

- Iluminación focalizada o auxiliar en salas, comedores y habitaciones.

PHILIPS

Plano de dimensiones



Tipo	C	D
EcoCl30	95	55

Características generales

Potencia (W)	Voltaje (V)	Flujo Luminoso (lúmenes)	Base	Vida útil (horas)	Temperatura de color (K)	Bulbo / Longitud
53	120	1.000	E27	2.000	2.900	A55
70	120	1.350	E27	2.000	2.900	A55

*La información suministrada en este catálogo ha sido verificada en proceso de certificación.



Philips Colombiana S.A.S.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Línea de Servicio al Cliente en Bogotá 307 8040 y a nivel nacional 01 8000 11 4586

www.lighting.philips.com.co

Julio 2013
datos sujetos a modificaciones