

**PHILIPS**

**OccuSwitch**

Sensorer

# OccuSwitch sensorer

PHILIPS sensorer - Designade för  
snabbare och enklare installation!

# OccuSwitch


## Basic sensorer

### Närvarodetektor LRM 1070/00 OccuSwitch Basic detektor med IR



Spänning:	207-253V AC, 50-60 Hz
Max last:	6A (1380 VA) oberoende av last
Detekteringsområde vid 2,7m höjd:	4x5m (små rörelser), 6x8m (stora rörelser)
Rek. mont.höjd:	2,5-3,5m
Fördröjning:	1-30 min
Belysningsnivå:	250-1.000 lux
IP- /Isolationsklass:	IP20/II
Storlek (DxH):	D:95 x H:52mm
Temp. Intervall vid drift:	+5 till +50 °C
Parallellkoppling:	Nej
Programeringsbar:	Nej
Effekt vid standby:	≤ 1,2 W

Detekteringsyta



E-nummer 13 168 30

12nc 913700327803


Benämning LRM1070/00

### Närvarodetektor LRM 1080/00 OccuSwitch Basic detektor med IR för parallellkoppling



Spänning:	207-253V AC, 50-60 Hz
Max last:	6A (1380 VA) oberoende av last
Detekteringsområde vid 2,7m höjd:	4x5m (små rörelser), 6x8m (stora rörelser)
Rek. mont.höjd:	2,5-3,5m
Fördröjning:	1-30 min
Belysningsnivå:	250-1.000 lux
IP- /Isolationsklass:	IP20/II
Storlek (DxH):	D:95 x H:52mm
Temp. Intervall vid drift:	+5 till +50 °C
Parallellkoppling:	Ja
Programeringsbar:	Ja med fjärrkontroll
Effekt vid standby:	≤ 1,2 W

Detekteringsyta



E-nummer 13 168 31

12nc 913700327903


Benämning LRM1080/00

### Rörelsesensor LRM1040/00 OccuSwitch Basic detektor för montering på vägg



Spänning:	220-240V AC, 50Hz
Max last:	2000 VA (500 VA lysrör EM)
Detekteringsområde vid 2,7m höjd:	12 m
Rek. mont.höjd:	1,8 - 2,5m (väggmontage, 2,5-4,0m (takmontage))
Fördröjning:	5 sek - 12 min
Belysningsnivå:	30-200 lux
IP- /Isolationsklass:	IP55/II
Storlek (DxH):	L:106xB:72xH:88mm
Temp. Intervall vid drift:	-20 till +40 °C
Parallellkoppling:	Nej
Programeringsbar:	Nej
Effekt vid standby:	≤ 1,0 W

Detekteringsyta



E-nummer 13 003 63

12nc 913700350903

Benämning LRM1040/00



# OccuSwitch


## Dali sensorer

### Närvarodetektor LRM2070/30 Basic sensor OccuSwitch Dali med IR



Spänning:	230VAC + /10%; 50/60 Hz
Last kapacitet:	15 DALI-don per utgång
Detekteringsområde vid 2,7m höjd:	4x5m (små rörelser), 6x8m (stora rörelser)
Rek. mont.höjd:	2,5-4m
Fördröjning	1,5,10,15,20,25,30 min
IP- /Isolationsklass:	IP20/II
Storlek (LxBxH):	105 x 95 x 58
Temperatur:	+5° C till +50° C
E-nummer	13 167 60
Parallellkoppling:	Ja
12nc	913700332904
Programmeringsbar:	Ja
Benämning	LRM2070/30
Effekt vid standby:	≤ 1 W (utan DALI-belastning)

Detekteringsyta




### Närvarodetektor LRM2080/30 Advanced sensor OccuSwitch DALI med IR för parallellkoppling



Spänning:	230VAC + /10%; 50/60 Hz
Last kapacitet:	15 DALI-don per utgång
Detekteringsområde vid 2,7m höjd:	4x5m (små rörelser), 6x8m (stora rörelser)
Rek. mont.höjd:	2,5-4m
Fördröjning	1,5,10,15,20,25,30 min
Ljusstyrning:	250 till 1 000 lux (30%reflektion)
Skyddsklass:	IP20/II
Storlek (LxBxH):	105 x 95 x 58
Temperatur:	+5° C till +50° C
E-nummer	13 167 62
Parallellkoppling:	Ja
12nc	913700333004
Programmeringsbar:	Ja
Benämning	LRM2080/30
Effekt vid standby:	≤ 1 W (utan DALI-belastning)

Detekteringsyta




### Slavsensör LRM8118/00 OccuSwitch slavsensör för att utöka detekteringsområdet, behöver ingen extern strömförsörjning



Spänning:	DALI-slinga från styrenheten Max 2 st LRM 8118 per system
Rörelsedetektor för att användas för att utöka detektionsområdet.	
Sensorn är ansluten till DALI slinga och kräver ingen extern strömförsörjning.	

Detekteringsyta



E-nummer	13 773 19
12nc	913700324703
Benämning	LRM8118/00

## Fjärrkontroll



### Verktyg för IR-programmering

Användarvänligt och prisvärt verktyg för justering av funktionalitet, installationstest och/eller kalibrering av ljusnivå.

**12nc** 913700359103

**Benämning** IRT9090/01

## LRH2070/00 Utanpåliggande dosa, montering för tak




**E-nummer** 13 004 56

**12nc** 913700333903

**Benämning** LRH2070/00

### Ritning



## LCU2070/00 Enhet för tryckknappar, för 4 brytare



**E-nummer** 13 167 68

**12nc** 913700335103

**Benämning** LCU2070/00

**Spänning:** DALI-slinga från styrenheten  
Max 2 st LCU2070 per system

Optimera systemets funktionalitet med tryckknappsenheter. Gränssnittet stödjer upp till 4 tryckknappar med förprogrammerad funktionalitet

