

PHILIPS

LED Lighting

LED

Danh mục sản phẩm
Chiếu sáng dân dụng
2017



PHILIPS

Vì sao nên chọn LED PHILIPS?



Ánh sáng êm dịu,
bảo vệ mắt



Không bị chói và nhấp nháy



Chất lượng sáng cao



Tiết kiệm điện năng



Ánh sáng tức thì








An toàn và chất lượng

Các bước để chọn đúng nguồn sáng trong nhà

1. Chọn độ sáng phù hợp

Lưu ý đơn vị đo độ sáng là Lumen (lm). Công suất tiêu thụ của một bóng đèn được tính bằng Watt (W). Chỉ số W càng cao đồng nghĩa với việc tiêu thụ nhiều điện hơn (tiền điện cao hơn). Chúng tôi khuyên bạn nên chọn độ sáng (lumen) khi mua bóng đèn để có được nguồn sáng tốt và tiết kiệm.

						
Độ sáng (Lumens)	Bóng dây tóc	Bóng Tornado	Bóng Genie	Bóng Essential	Chọn bóng LED Philips	Bóng LED (Thế hệ mới)
195lm	25W		5W		→	Ánh sáng trắng
340lm	40W			8W		3W
630lm	60W	12W	11W			4W/5W
800lm	70W	15W	14W			6W/7W
1000lm	100W	24W		18W		8W/9W
						12W/13W
Tuổi thọ (giờ)	1.000	8.000	8.000	8.000		8.000->15.000 (L70)

2. Chọn màu ánh sáng

Tạo không gian theo ý muốn của bạn

Ánh sáng trắng



6500K

Ánh sáng vàng



3000K

Xem màu ánh sáng trên bao bì



Ứng dụng thực tế



Ánh sáng trắng



Ánh sáng vàng

Ký hiệu màu sắc ánh sáng trên từng sản phẩm Philips

Ký hiệu trên vỏ hộp sản phẩm Philips

Ánh sáng trắng tạo không gian sáng sủa, giúp bạn tập trung tinh táo để làm việc, học tập, vui chơi

Ánh sáng vàng tạo không gian ấm cúng, giúp bạn thư giãn, thư thái

3. Chọn đúng đui đèn

Trước khi đi mua đèn, cần chú ý trên vỏ bao bì của bóng đèn luôn có ghi rõ ký hiệu đui đèn để có lựa chọn phù hợp

* Đui đèn E27 là đui đèn thông dụng thường gặp trong các loại bóng Halogen, Compact, đèn LED

* Đui xoắn E14 thường gặp trên các bóng đèn nấn, đèn trang trí



E27



E14

4. Hình dạng bóng đèn

Một số hình dạng phổ biến



A60



P45



B35



ST64



LED Bulb



SceneSwitch	6
LED Bulb cao cấp	7
LED Bulb Essential	8,9
LED Bulb Hi Lumen	10,11
LED Bulb trang trí	12
LED Bulb Globe	13

LED Tube Ecofit



Bóng LED tuýp T8	14
Bóng LED tuýp Ecofit	15

LED MR16, PLC



LED Spot MR16 Essential	16
LED PLC (2 pin & 4 pin)	17

LED Batten



LED Batten G2 (BN012C)	18
Slim LED Batten G2 (BN068C)	19
Slimline LED Batten	20

LED Downlight



LED Downlight Smalu (Series 5906x)	21
LED Downlight Hadron (Series 5983x)	22
LED Downlight (DN027B & DN027C)	23,24
LED Downlight Marcasite (Series 5952x)	25
LED Downlight Meson (Series 5920x)	26



Đèn chiếu điểm Pomeron	27
Đèn chiếu điểm Kyanite	28

LED Ceiling, LED Tape



Danta	28
LED ốp trần	29
LED dây, phụ kiện	30

LED Floodlight



LED floodlight (BVP161)	31
LED floodlight G2 (BVP13x)	33
LED Floodlight (17341 & 17342)	34
SmartBright LED Troffer 2.0	35
SmartBright LED Lowbay	36

Bóng Compact



Tornado	37
Genie	37
Essential	37
Helix	37

Bóng tuýp Huỳnh Quang



T8 tiêu chuẩn	38
T8 siêu sáng	38

Bóng cao áp



Bóng cao áp thủy ngân gián tiếp	39
Bóng cao áp thủy ngân trực tiếp	39
Bóng cao áp Sodium	40
Bóng cao áp Metal	41
Bóng cao áp Metal Halide	42

Ballast điện tử T8, T5



EB-C TL5	43
EB-C EP	43
EB-C	43
EB-Ci	43
BTA	43

Ballat điện tử, tụ điện, kích đèn cao áp



Mercury/Metal halide	44
Sodium BSN, BSNE	44
Tụ điện CP, CA, CWACAP	45
Kích đèn SI, SN	45

Đèn pha cao áp Contempo



Đèn pha cao áp Contempo	46
-------------------------	----

Smart Track



Thanh track và đầu nối lắp đèn chiếu điểm	47
---	----

Đèn bàn, đèn sạc



Đèn bàn Billy	48
Đèn sạc LED	49



SceneSwitch

Bóng LED đổi màu, đổi cấp độ ánh sáng



3 cấp độ sáng trong 1 bóng đèn
100% -> 40% -> 10%

2 màu ánh sáng trong 1 bóng đèn

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



2 cấp độ sáng trong 1 bóng đèn
100 -> 20%

SceneSwitch 6.5W

6.5W-60W E27 P45
Nhiệt độ màu: 3000K/6500K
Lumen: 600 - 120lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

145.000 đ



3 cấp độ sáng trong 1 bóng đèn
100% -> 40% -> 10%

SceneSwitch 9W

9W-70W E27 A60
Nhiệt độ màu: 3000K/6500K
Lumen: 806 - 320 - 80lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

183.000 đ



2 màu ánh sáng trong 1 bóng đèn

Scene Switch 9.5W

9.5W-60W E27 A60
Nhiệt độ màu: 3000K và 6500K
Lumen: 806lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

249.000 đ




Nguồn sáng
chất lượng
Em dịu
cho mắt

LED Bulb cao cấp

Công nghệ siêu sáng mà không bị chói



Ứng dụng: Chiếu sáng chức năng



Phòng khách

Phòng ngủ

* Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Văn phòng

Giảm độ chói lên đến **70%**

So với bóng Compact



Tiết kiệm điện đến **88%**



Tuổi thọ cao đến **15.000 giờ**



Ánh sáng êm dịu
Bảo vệ mắt



Không bị chói và nhấp nháy

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



15.000 giờ



Mini bulb 3W/3.5W

3W-25W 230V P45
250lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

49.000 đ

Dòng cao cấp 5W

5W-50W 230V A60
470lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

70.000 đ

Dòng cao cấp 8W

8W-70W 230V A60
806lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

92.000 đ

MegaBright 18W

18W-130W 230V A67
2000lm
Ánh sáng: Trắng

289.000 đ

Mini bulb 4W

4W-40W 220V P45
350lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

55.000 đ

Dòng cao cấp 6.5W

6.5W-60W 230V A60
600lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

82.000 đ

Dòng cao cấp 10.5W

10.5W-85W 230V A60
1055lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

132.000 đ

Dòng cao cấp 13W

13W-100W 230V A60
1400lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng


152.000 đ



LED Bulb Essential

Công nghệ LED mới cho tiết kiệm hoàn hảo

Ứng dụng: Chiếu sáng chức năng



Phòng khách

Phòng ngủ

* Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Văn phòng



Tiết kiệm điện đến **88%**



Tuổi thọ cao đến **8.000 giờ**



Ánh sáng êm dịu
Bảo vệ mắt



Không bị chói và nhấp nháy

Mô tả sản phẩm	Công suất	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước bóng
Essential LedBulb 3.5W	3.5W	320lm/350lm	3000K/6500K	A60
Essential LedBulb 5W	5W	500lm/540lm	3000K/6500K	A60
Essential LedBulb 7W	7W	680lm/720lm	3000K/6500K	A60
Essential LedBulb 9W	9W	900lm/950lm	3000K/6500K	A60
Essential LedBulb 12W	12W	1150lm/1250lm	3000K/6500K	A60

Quang hiệu lên tới 105 lumen/W (so với thị trường chỉ ở mức trung bình 75-80 lumen/W)
Cho cùng độ sáng nhưng tiêu thụ điện năng ít hơn đồng nghĩa tiết kiệm điện hơn

Hình ảnh ứng dụng



Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



Essential 3.5W

3.5W - 40W E27 A60
320lm/350lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

45.000 đ



Essential 5W

5W - 55W E27 A60
500lm/540lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

51.000 đ



Essential 7W

7W - 65W E27 A60
680lm/720lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

71.000 đ



Essential 9W

9W - 80W E27 A60
900lm/950lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

80.000 đ

Essential 12W

12W - 95W E27 A60
1150lm/1250lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

119.000 đ

Bảng so sánh bóng LED Essential Philips với bóng LED khác

Essential LEDBulb Philips		So sánh với bóng LED khác cùng độ sáng (lumen)	
Công suất	Quang thông (lumen)	Công suất	Bóng Philips giúp tiết kiệm
3.5W	350lm	5W	30%
5W	540lm	7W	29%
7W	720lm	9W	22%
9W	950lm	12W	25%
12W	1250lm	15W	20%



LEDbulb Hilumen

Bóng LED siêu sáng

Ưu điểm nổi bật:

- * Chất lượng bằng nhựa cao cấp hạn chế bể vỡ & côn trùng xâm nhập
- * Tuổi thọ cao đến **10.000 giờ**
- * Kích thước bóng đa dạng cho bạn lựa chọn: **A67, A80, A110 và A130**
- * Duy trì độ sáng tốt ngay cả khi điện áp **90V**



Tiết kiệm 60%
so với
bóng compact,
30% so với
bóng LED khác

Mô tả sản phẩm LEDBulb Hi Lumen Philips	Công suất	Quang thông (lumen)	Màu ánh sáng	Kích thước bóng
LEDBulb 14.5-120W	14.5W	1800lm	6500K	A67
LEDBulb 19-160W	19W	2500lm	6500K	A80
LEDBulb 27-200W	27W	3000lm	6500K	A110
LEDBulb 33W	33W	4000lm	6500K	A110
LEDBulb 40W	40W	5000lm	6500K	A130

*** Thay đổi để sử dụng nguồn sáng chất lượng và tiết kiệm hơn với bóng LED Hi Lumen Philips**

Hình ảnh ứng dụng:



Chợ đêm



Cửa hàng



Nhà xưởng

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



LED Bulb 14.5W

14.5W-120W E27 230V A67
1800lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

189.000 đ



LED Bulb 19W

19W-160W E27 230V A80
2500lm
Ánh sáng: Trắng

349.000 đ



LED Bulb 27W

27W-200W E27 230V A110
3000lm
Ánh sáng: Trắng

379.000 đ



LED Bulb 33W

33W E27 230V A110
4000lm
Ánh sáng: Trắng

629.000 đ



LED Bulb 40W

40W E27 230V A130
5000lm
Ánh sáng: Trắng

719.000 đ

Bảng so sánh bóng Hilumen với bóng Compact và bóng LED khác

So sánh với bóng Compact		So sánh với bóng LED khác cùng độ sáng (lumen)	
Công suất	Bóng Philips giúp tiết kiệm tối đa	Công suất	Bóng Philips giúp tiết kiệm tối đa
35W	60%	20W	30%
45W	58%	25W - 30W	37%
55W	51%	35W - 40W	33%
70W	53%	45W - 50W	34%
100W	60%	55W - 60W	33%



LED Bulb Trang Trí Deco Classic

Tuổi thọ cao đến
15.000 giờ

Vẻ đẹp
truyền thống
trong
công nghệ
hiện đại

Thiết kế phù hợp cho đèn trang trí

Đa dạng về hình dáng và kích thước



Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



FILAMENT 2W

2-25W B35/BA35 E14
250lm
Ánh sáng: Vàng
100.000 đ



FILAMENT 2W

2W-25W P45 E27
250lm
Ánh sáng: Vàng
100.000 đ



FILAMENT 4W

4W-50W A60 E27
470lm
Ánh sáng: Vàng
120.000 đ



FILAMENT 6W

6W-70W G93 E27
806lm
Ánh sáng: Vàng
250.000 đ



FILAMENT 6W

6W-70W A60 E27
806lm
Ánh sáng: Vàng
150.000 đ



FILAMENT 4W

4W-50W ST64 E27
470lm
Ánh sáng: Vàng
160.000 đ



FILAMENT 6W

6W-70W ST64 E27
806lm
Ánh sáng: Vàng
200.000 đ



LED Globe

Tuổi thọ cao đến
15.000 giờ

Tiết kiệm năng lượng
đến **80%**
So với công nghệ cũ

Thay thế bóng Globe 16w/ 20w
Tiết kiệm đến **40%** năng lượng



Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



LEDGlobe 8.5W

8.5W-70W G93 230V
806lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng
219.000 đ



LEDGlobe 9.5W

9.5W-70W G93 230V
806lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng
219.000 đ




LEDGlobe 10.5W

10.5W-85W G120 230V
1055lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng
299.000 đ



LEDGlobe 11.5W

11.5W-85W G120 230V
1055lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng
299.000 đ



Bóng LED tuýp Essential T8

An toàn cao với LEDtube Philips



Duy trì hiệu năng cao
Thân thiện với môi trường
Tính tương thích

-  Tiết kiệm điện đến **60%**
-  Tuổi thọ cao đến **30.000 giờ**
-  Dễ dàng thay thế và lắp đặt

Ứng dụng



Retail



Office



Hospital



School



Industry

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



Essential Ledtube 8W

Essential LEDtube 8W 840 T8
800lm
Kích thước: 600mm
Ánh sáng: Trung tính/Trắng
345.000 đ



Essential Ledtube 16W

Essential LEDtube 16W 840 T8
1600lm
Kích thước: 1200mm
Ánh sáng: Trung tính/Trắng
490.000 đ



Bóng LED tuýp Ecofit

An toàn cao với LEDtube Philips



Ánh sáng êm dịu bảo vệ mắt



Ánh sáng tức thì



Không bị chói và nhấp nháy



Tiết kiệm điện đến **55%**



Tuổi thọ cao đến **15.000 giờ**



Dễ dàng thay thế và lắp đặt

Phương pháp đấu dây 1 đầu của LED tuýp Philips đảm bảo an toàn theo chuẩn Quốc tế về điện **IEC**

An toàn hơn với LED tuýp Philips

Sơ đồ thiết kế đấu đèn an toàn của Philips



Thiết kế của Philips vừa tương thích với mọi kiểu đi dây (1 đầu và 2 đầu) và an toàn về điện vì không có dòng điện giữa 2 đầu đèn

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



Ledtube 600mm

8W 740/765
800lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

79.000 đ



Ledtube 1200mm

16W 740/765
1600lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

99.000 đ



Ledtube 600mm

10W HO 765/740/730
1050lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

149.000 đ



Ledtube 1200mm

20W HO 765/740/730
2100lm
Ánh sáng: Trắng/Vàng

199.000 đ



LED MR16

Essential

Sử dụng LED cao cấp để thay thế bóng Halogen

Thiết kế phù hợp cho chiếu điểm và chiếu sáng chức năng



Tiết kiệm điện năng

Giải pháp thân thiện môi trường

Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Khách sạn



15.000 giờ



Essential LED 3W

3W - 35W MR16 24D
2700K/6500K
240lm - 260lm
GU5.3

128.000 đ

Essential LED 5W

5W - 50W MR16 24D
2700K/6500K
415lm - 460lm
GU5.3

138.000 đ



LED PLC

2 pin & 4 pin

Thay thế cho bóng PLC







Tuổi thọ cao đến **30.000 giờ**

Tiết kiệm năng lượng

Thay thế hoàn hảo cho bóng PLC

Lắp đặt dễ dàng với khả năng đảo chiều

Lắp đặt



Ứng dụng



Lối đi



Phòng họp



Hành lang



Phòng chờ



Nhà vệ sinh



LED PLC 2P 6.5W

830/840/865 2P G24d-2
700lm
3000K/4000K

250.000 đ

LED PLC 2P 8.5W

830/840/865 2P G24d-3
1000lm
3000K/4000K

290.000 đ

LED PLC 4P 6.5W

830/840 4P G24q-2
650lm
3000K/4000K

340.000 đ

LED PCL 4P 9W

830/840 4P G24q-3
950lm
3000K/4000K

370.000 đ



LED Batten G2 (BN012C)

Tiết kiệm hơn, sáng lâu hơn

Đầu đèn mỏng

Không thấy điểm đen khi kết nối liên tục nhiều đèn



Lắp đặt linh hoạt

Thiết kế dây nối thông minh kèm theo móc gài hỗ trợ lắp đặt nổi lên tường hoặc treo thả



Tuổi thọ cao đến **25.000 giờ**

Chất lượng bền bỉ

Có thể lắp cấp nguồn từ mọi vị trí

Thiết kế tiên tiến

Vỏ đèn chắc chắn, không có thủy tinh đảm bảo độ an toàn cao

Tính năng & Lợi ích

- * Vỏ đèn bằng nhựa tổng hợp nguyên khối: Thiết kế nguyên khối tăng tính thẩm mỹ
- * Cấp nguồn từ giữa hoặc một đầu: Thuận tiện cho việc lắp đặt mới và thay thế
- * Thiết kế với đầu cắm đực/cái: Khả năng lắp liên tục nhiều đèn
- * CRI 80, SDCM <6, 100lm/W : Chất lượng ánh sáng vượt trội và khả năng tiết kiệm cao
- * Thiết kế quang học tối ưu: Ánh sáng đồng nhất

* Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Trường học



Văn phòng



Đài đỗ xe



Nhà máy

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm

BN012C 10W

10W 1000lm
600mm
4000K/6500K

179.000 đ

BN012C 20W

20W 2000lm
1200mm
4000K/6500K

249.000 đ



Essential SmartBright LED Slim G2 (BN068C)

Thay thế máng huỳnh quang
T5 truyền thống (TCH086)

Hai đầu đèn mỏng, đục mờ để loại bỏ điểm đen khi kết nối 2 đèn

Có thể kết nối nhiều loại chiều dài khác nhau linh hoạt

Chất lượng ánh sáng đồng nhất tối ưu không bị vết



Không bị chói và nhấp nháy



Tuổi thọ cao đến
20.000 giờ

Tính năng & Lợi ích

- * Thiết kế nguyên khối đồng nhất: Thiết kế khối đồng nhất tăng vẻ mỹ quan cho sản phẩm
- * Đầu đèn trong suốt: Cho phép lắp đặt liên tục đèn mà không bị điểm đen đứt quãng
- * CRI 80, SDCM < 7, 80lm/W: Ánh sáng chất lượng cao cùng hiệu suất vượt trội
- * Thiết kế mỏng gọn: Lý tưởng cho chiếu sáng gián tiếp, chiếu sáng khe hẹp
- * Hai đầu đèn mỏng: Dễ dàng lắp đặt và kết nối
- * Đa dạng với 3 màu, 4 loại chiều dài: Tăng tính linh hoạt và khả năng phối ghép

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm

BN068C 3.6W

3.6W 300lm
300mm
3000K/4000K/6500K
99.000 đ

BN068C 7W

7W 600lm
600mm
3000K/4000K/6500K
129.000 đ

BN068C 10.6W

10.6W 900lm
900mm
3000K/4000K/6500K
159.000 đ

BN068C 14W

14W 1200lm
1200mm
3000K/4000K/6500K
189.000 đ



Slimline LED Batten

Thay thế trực tiếp cho đèn T5 truyền thống



Ánh sáng êm dịu
Bảo vệ mắt



Dễ dàng lắp đặt



Tuổi thọ cao đến
20.000 giờ



Không bị chói và nhấp nháy

Hình ảnh minh họa:



* Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Trường học



Văn phòng



Khách sạn

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm

31171 10W

10W 800lm
600mm
3000K/6500K

160.000 đ

31170 20W

20W 1600lm
1200mm
3000K/6500K

229.000 đ



LED Downlight

Series 5960x (SMALU)

Lựa chọn ánh sáng thông minh

Tuổi thọ cao đến **20.000 giờ**

Thiết kế chắc chắn đảm bảo quy chuẩn quốc tế

Thay đổi màu ánh sáng và độ sáng

Dễ dàng thay đổi màu sắc & độ sáng theo ý muốn



Điều khiển



Điều khiển khoảng cách tối đa 10m cho tối đa 50 bộ đèn



Thay đổi độ sáng (Nightlight -> 50% -> 100%)



Thay đổi màu ánh sáng

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm

* Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Trường học



Văn phòng



Khách sạn



59061 9W

9W 560lm 100-240V
2700K/4000K/6500K
Lỗ cắt: 125mm
Kích thước: 139 x 77mm

799.000 đ



59062 9W

9W 560lm 100-240V
2700K/4000K/6500K
Lỗ cắt: 125mm
Kích thước: 139 x 77mm

999.000 đ



LED Downlight

Series 5983x (HADRON)

Thiết kế siêu mỏng & thay đổi độ sáng

Quang thông lớn hơn **16%**

Chất liệu vỏ cao cấp, kèm lá tản nhiệt nhôm đảm bảo nhiệt độ thấp nhất khi hoạt động



20.000 giờ

Thiết kế siêu mỏng **14mm**

Thiết kế mỏng chỉ **14mm**

Đáp ứng **100%** các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành.


* Hình ảnh ứng dụng



Trắng



Trắng vừa



Trắng tối

* Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Trường học



Văn phòng



Khách sạn

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



59831 12W
 12W 600lm/650lm
 3000K/4000K/6500K
 Lỗ cắt: 125mm
 Kích thước: 140x14mm
 Hình dạng: Tròn
319.000 đ



59832 12W
 12W 600lm/650lm
 3000K/4000K/6500K
 Lỗ cắt: 125x125mm
 Kích thước: 140x140x14
 Hình dạng: Vuông
319.000 đ



Essential SmartBright LED Downlight DN027B & DN027C

Thiết kế mỏng với bộ điện tích hợp


20.000 giờ



. Dễ dàng lắp đặt và thay thế

- ✓ Dải công suất và nhiệt độ màu phong phú cho phép chọn lựa linh hoạt
- ✓ Nhiều kích thước và kiểu dáng giúp cho việc thay thế, chuyển đổi dễ dàng hơn

. Thiết kế mỏng gọn

- ✓ Thiết kế tất cả trong một, với bộ nguồn tích hợp giúp việc lắp đặt dễ dàng
- ✓ Kiểu dáng mỏng phù hợp với mọi loại trần, kể cả trần có khoảng trống hẹp

. Nhân hiệu dẫn đầu về an toàn và chất lượng bảo đảm

- ✓ Đạt các tiêu chuẩn và chứng chỉ quốc tế
- ✓ Đảm bảo chất lượng và độ tin cậy cao
- ✓ Công nghệ LED với tuổi thọ cao lên đến **20.000 giờ** nâng cao hiệu quả kinh tế với chi phí bảo trì và mức điện năng tiêu thụ thấp

* DN027B tròn



DN027B 4W

LED3 D90 4W 300lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 90 ~ 95
Hình dạng: Tròn

151.000 đ



DN027B 7W

LED6 D90 7W 600lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 90 ~ 95
Hình dạng: Tròn

183.000 đ



DN027B 7W

LED6 D100 7W 600lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 100 ~ 105
Hình dạng: Tròn

184.000 đ



DN027B 11W

LED9 D125 11W 900lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 125~ 130
Hình dạng: Tròn

235.000 đ

DN027B 15W

LED12 D150 15W 1200lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 150 ~ 155
Hình dạng: Tròn

296.000 đ

DN027B 18W

LED15 D175 18W 1500lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 175 ~ 180
Hình dạng: Tròn

364.000 đ

DN027B 20W

LED20 D200 20W 2000lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 200~ 205
Hình dạng: Tròn

437.000 đ

* DN027B vuông



DN027B 4W

LED3 L100 4W 300lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 100 ~ 100
Hình dạng: Vuông

178.000 đ



DN027B 7W

LED6 L100 7W 600lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 100 ~ 100
Hình dạng: Vuông

192.000 đ



DN027B 7W

LED6 D125 7W 600lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 125~ 125
Hình dạng: Vuông

219.000 đ



DN027B 11W

LED9 L125 11W 900lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 125 ~ 125
Hình dạng: Vuông

239.000 đ



DN027B 11W

LED9 L150 11W 900lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 150 ~ 150
Hình dạng: Vuông

302.000 đ



DN027B 15W

LED12 L150 15W 1200lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 150 ~ 150
Hình dạng: Vuông

311.000 đ

* DN027C lắp nổi



DN027C 11W

LED9 D150 11W 900lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 150
Hình dạng: Tròn

302.000 đ



DN027C 15W

LED12 D175 15W 1200lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 175
Hình dạng: Tròn

377.000 đ



DN027C 18W

LED15 D200 18W 1500lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 200
Hình dạng: Tròn

450.000 đ



DN027C 20W

LED20 D225 20W 2000lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 225
Hình dạng: Tròn

514.000 đ



LED Downlight

Series 5952x (Marcasite)

Thiết kế mỏng với dải điện áp rộng



15.000 giờ



Dễ dàng lắp đặt



Không bị chói và nhấp nháy



Tích hợp bộ điện với thiết kế siêu mỏng chỉ **25 mm**



Ánh sáng êm dịu Bảo vệ mắt

Hình ảnh minh họa



Nhà bếp



Lối đi và khu vực chung



Phòng khách

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



59521/59526 9W

9W 600lm 220-240V
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 100
Kích thước (mm): ø120x25
Hình dạng: Tròn/Vuông

179.000 đ



59522/59527 12W

12W 900lm 220-240V
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 125
Kích thước (mm): ø140x25
Hình dạng: Tròn/Vuông

229.000 đ



59523/59528 14W

14W 900lm 220-240V
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 150
Kích thước (mm): ø170x25
Hình dạng: Tròn/Vuông

279.000 đ



59524 18W

18W 1200lm 220-240V
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 175 ~ 200
Kích thước (mm): ø200x25
Hình dạng: Tròn/Vuông

349.000 đ



LED Downlight Series 5920x (MESON)

Chất lượng
cao với chi
phí hợp lý

Sáng hơn **30%**

Tuổi thọ cao đến
15.000 giờ

Thiết kế siêu mỏng, gọn với
bộ điện tích hợp

Thiết kế mỏng phù hợp
cho trần thấp



Tấm tán quang lớn, phân bố
ánh sáng rộng hơn, giảm độ chói

Thuận tiện cho việc lắp đặt
với bộ nguồn tích hợp sẵn



Vỏ đúc cho thiết kế chắc chắn
với độ kín cao

Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Văn phòng



Khách sạn



Trường học

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



59200 **3.5W**

3.5W 300lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 80
Kích thước (mm): ø95x46

105.000 đ



59201 **5.5W**

5.5W 450lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 90
Kích thước (mm): ø105x46

124.000 đ



59202 **7W**

7W 600lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 105
Kích thước (mm): ø120x47

159.000 đ



59203 **10W**

10W 900lm
3000K/4000K/6500K
Lỗ cắt (mm): 125
Kích thước (mm): ø140x47

185.000 đ



Đèn LED chiếu điểm

Series 5977x (Pomeron)



Dễ dàng lắp đặt



Không bị chói và nhấp nháy



Tuổi thọ cao đến **15,000 giờ**



Thân đèn làm bằng kim loại cao cấp

Điều chỉnh được góc chiếu (theo 2 trục)

Không có tia cực tím

Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Văn phòng

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



59774 Pomeron 3W
 3W 190lm 220-240V
 2700K/4000K
 Lỗ cắt (mm): ø70
 Kích thước (mm): ø90 x 73
145.000 đ



59775 Pomeron 5W
 5W 310lm 220-240V
 2700K/4000K
 Lỗ cắt (mm): ø70
 Kích thước (mm): ø90 x 73
169.000 đ



59776 Pomeron 7W
 7W 450lm 220-240V
 2700K/4000K
 Lỗ cắt (mm): ø70
 Kích thước (mm): ø90 x 80
175.000 đ



Đèn LED chiếu điểm

Series 5975x (Kyanite)



Dễ dàng lắp đặt



Không bị chói và nhấp nháy



Tuổi thọ cao đến **15,000 giờ**



Thân đèn làm bằng nhựa tổng hợp

Điều chỉnh được góc chiếu (theo 1 trục)

Không có tia cực tím

Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Văn phòng

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



59751 Kyanite 3W

3W 190lm 220-240V
2700K/4000K
Lỗ cắt (mm): ø70
Kích thước (mm): ø82 x 73

125.000 đ



59752 Kyanite 5W

5W 310lm 220-240V
2700K/4000K
Lỗ cắt (mm): ø70
Kích thước (mm): ø82 x 73

135.000 đ

Đèn ốp trần LED cảm ứng thông minh

Chất lượng ánh sáng cao cho ngôi nhà bạn

Công nghệ LED với tuổi thọ cao đến **15.000 giờ** giúp tiết kiệm điện năng

Sử dụng vật liệu chất lượng cao với thiết kế kiểu dáng hiện đại

Tích hợp công nghệ cảm biến chuyển động thông minh

Dễ dàng di chuyển lắp đặt

Cảm ứng thông minh

Ứng dụng



Nhà ở



Khách sạn

Thông tin sản phẩm



62233 4x1.5W

4 x 1.5W 220-240V
600lm
254 x 254 x 79 (mm)
Ánh sáng: Trắng/Vàng

689.000 đ



62234 4x4W

4 x 4W 220-240V
1300lm
320 x 320 x 82 (mm)
Ánh sáng: Trắng/Vàng

1.052.000 đ



LED ốp trần

Chất lượng ánh sáng cao cho ngôi nhà bạn

Tiết kiệm điện năng nhờ công nghệ LED

Sử dụng vật liệu chất lượng cao (không còn hiện tượng ổ vàng)

Tấm tán quang chất lượng cao cho ánh sáng đồng đều

Thiết kế móc treo đặc biệt cho khả năng lắp đặt dễ dàng



↓
15.000 giờ

Tuổi thọ cao đến
15.000 giờ

Kiểu dáng hiện đại, ít bám bụi

Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Văn phòng



Khách sạn



Trường học

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



↓
15.000 giờ

31824 12W
12W 230V 800lm
290 x 60mm
Ánh sáng: Trắng/Vàng
499.000 đ



31825 17W
17W 230V 1100lm
350 x 60mm
Ánh sáng: Trắng/Vàng
699.000 đ



LED Dây

Hắt sáng hoàn hảo với LED dây Philips



Chất lượng vượt trội

Tăng cường bảo vệ
(không phát tia UV,
ngăn ngừa lão hóa)

Dễ dàng lắp đặt và kết nối

Lắp đặt linh hoạt
cho trần nhà giật cấp và khe hẹp

↓
20.000 giờ

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm

DLI 31059 LED tape

18W 3000K
5000mm x 8 x 2
Ánh sáng: Vàng

838.700 đ

* Giá trên bao gồm 5m dây LED
và bộ nguồn.

Giá linh kiện mua thêm



Dây nguồn LED dây
17.600 đ



Đầu nối đèn LED dây
12.600 đ



Bộ nguồn LED 30W
306.000 đ



LED floodlight BVP161

Đèn LED pha



Giải pháp thông minh và hiệu quả
với điện năng tiêu thụ thấp

Chất lượng bền lâu,
dù cho môi trường khắc nghiệt

Thiết kế phù hợp với
nhiều ứng dụng chiếu sáng khác nhau

Độ kín (nước và bụi) cao đảm bảo
hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết

Tuổi thọ cao đến
30.000 giờ


* Ứng dụng:



Khu giải trí



Bảng hiệu



Mặt tiền



Nhà kho

BVP161

50W

LED39/LED43, GOLD/GREY
3000K/4000K/5700K
3900lm(WW), 4300lm (NW, CW)
269.4mm x 201.2mm x 40.4mm

1.900.000 đ

BVP161

70W

LED55/LED60, GOLD/GREY
3000K/4000K/5700K
5500lm(WW), 6000lm (NW, CW)
315.4mm x 232.9mm x 40.9mm

2.500.000 đ

LED floodlight BVP13x

Đèn LED pha

Tấm tán quang lớn phủ toàn bộ bề mặt đèn cho thiết kế bắt mắt.
Mặt trong với thiết kế tổ ong cho ánh sáng đều và giảm chói

Phù hợp tiêu chuẩn IEC60598 và EMC.
Vượt qua các kiểm tra về nhiệt, va đập, làm việc ở độ ẩm cao

Thiết kế cứng cáp, siêu mỏng.
Cấu tạo bởi khung nhôm đúc chắc chắn

Khớp định hướng giúp điều
chỉnh góc chính xác



Chuẩn IP65

Tuổi thọ cao đến
15.000 giờ

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm

BVP131 10W

LED8 10W 800lm
3000K/4000K/6500K
IP65
17mm x 109mm x 27mm



299.000 đ

BVP132 20W

LED16 20W 1600lm
3000K/4000K/6500K
IP65
134mm x 130mm x 28mm



399.000 đ

BVP133 30W

LED24 30W 2400lm
3000K/4000K/6500K
IP65
167mm x 170mm x 36mm



699.000 đ

BVP135 50W

LED40 50W 4000lm
3000K/4000K/6500K
IP65
222mm x 240mm x 38mm



899.000 đ

BVP137 70W

LED 70W 5600lm
3000K/4000K/6500K
IP65
222mm x 240mm x 38mm



Cập nhật sau



LED floodlight 17341 & 17342

Đèn LED pha

So sánh với sản phẩm khác

Kính chịu lực
Bảo vệ sản phẩm
trước va đập

Vỏ nhôm đúc
kết cấu cứng cáp
tản nhiệt tốt hơn

Driver tích hợp cho
thiết kế nhỏ gọn

Đai ốc bằng
thép không rỉ

Đầu nối dây
IP65

Dây nối theo tiêu chuẩn IEC (>0.75mm²)

Tuổi thọ cao đến
20.000 giờ



Vỏ thép mỏng
và dễ oxy hóa

Kính chắn thông thường dễ vỡ

Thiết kế sản phẩm kém

Chip LED, drive
chất lượng thấp
Quang thông kém

Dây điện không đủ an toàn (<0.5mm²)

17341

10W

LED 10W 800lm
2700K/4000K
IP65
127mm x 38mm x 119mm

380.800 đ



17342

20W

LED 20W 1500lm
2700K/4000K
IP65
161mm x 38mm x 146mm

584.000 đ





SmartBright LED TROFFER 2.0

Giải pháp chiếu sáng hiệu quả
cho văn phòng

Ánh sáng êm dịu với độ đồng màu
và độ trung thực màu sắc cao

Nhiều lựa chọn cho việc lắp đặt,
phù hợp với nhiều ứng dụng



Tuổi thọ cao đến
25.000 giờ

Giải pháp thay thế lý tưởng cho
dèn huỳnh quang truyền thống

Ứng dụng



Văn phòng



Bệnh viện



Ngân hàng



Trường học



RC098V LED22S/ GM

865/840 W30 L120
26W 2200lm
300mm x 1200mm
Ánh sáng: Trắng/Trung tính

1.366.000 đ



RC098V LED22S/ PCV GM

865/840 W30 L120
26W 2200lm
300mm x 1200mm
Ánh sáng: Trắng/Trung tính

1.413.000 đ



RC098V LED22S/GM

865/840 W60 L60
26W 2200lm
600mm x 600mm
Ánh sáng: Trắng/Trung tính

1.549.000 đ



RC098V LED22S/ PCV GM

865/840 W60 L60
26W 2200lm
600mm x 600mm
Ánh sáng: Trắng/Trung tính

1.530.000 đ



RC098V LED44S/GM

865/840 W60 L120
52W 4400lm
597mm x 1197mm
Ánh sáng: Trắng/Trung tính

2.300.000 đ



SmartBright LOWBAY

Smart LED thay thế cho bóng CFL 85/65/45W

Tuổi thọ cao đến **25.000 giờ**

Chất lượng sáng cao
An toàn và đáng tin cậy

Tiết kiệm điện năng cao

Lắp đặt linh hoạt

BY118P LED16/PSU

20W 1700lm
3000K/4000K/6500K
226mm(dài) x 137mm(cao)

999.000 đ

BY118P LED21/PSU

30W 2300lm
3000K/4000K/6500K
226mm(dài) x 137mm(cao)

1.180.000 đ

BY118P LED33/PSU

40W 3400lm
3000K/4000K/6500K
254mm(dài) x 155 mm(cao)

1.450.000 đ

BY158P LED16/PSU

20W 1700lm
3000K/4000K/6500K
226mm(dài) x 155mm(cao)

1.000.000 đ

BY158P LED21/PSU

30W 2300lm
3000K/4000K/6500K
226mm(dài) x 155mm(cao)

1.200.000 đ

BY158P LED33/PSU

40W 3400lm
3000K/4000K/6500K
254mm(dài) x 180 mm(cao)

1.450.000 đ



BY118Z CM

50.000 đ



BY118Z Hook

70.000 đ



BY118Z Pipe L100

40.000 đ



BY118Z Pipe L300

90.000 đ



BY118Z Pipe L600

150.000 đ



BÓNG COMPACT

Tương thích điện từ (EMC)

An toàn hơn cho sức khỏe người tiêu dùng

Nhỏ gọn sáng hơn **20%**

Chứng Nhận Tiết Kiệm Năng Lượng của Bộ Công Thương



Genie

Tornado

Essential

Tiết kiệm điện đến **80%**

Đỉnh tăng cường độ sáng

Tornado



8.000 giờ

Tornado 15W
78.200 đ

Tornado 20W
78.500 đ

Tornado 24W
79.500 đ

Genie



8.000 giờ

Genie 5W
50.700 đ

Genie 11W
60.000 đ

Genie 14W
63.300 đ

Essential



8.000 giờ

Essential 8W
44.000 đ

Essential 18W
71.200 đ

Essential 23W
74.100 đ

Helix



8.000 giờ

Helix 42W
172.100 đ



BÓNG TUÝP HUỖNH QUANG

Cho ngôi nhà sáng hơn,
Với chất lượng ánh sáng chuẩn

- Tuổi thọ cao đến **15.000 giờ**
- Sáng hơn **30%**
- Tiết kiệm **10%** điện năng tiêu thụ
- Độ trung thực màu sắc cao

*** Ứng dụng**



Trường học



Nhà ở



Nhà xưởng

13.000 giờ

↓

T8 tiêu chuẩn 600mm

TL-D 18W/54-765 1SL/30
Kích thước: 600mm
Ánh sáng: Trắng

17.300 đ

T8 tiêu chuẩn 1200mm

TL-D 36W/54-765 SVL/30
Kích thước: 1200mm
Ánh sáng: Trắng

19.300 đ

15.000 giờ

↓

T8 siêu sáng 600mm

BrightBoost TL-D 18W 1SL/25
Kích thước: 600mm
Ánh sáng: Trắng/Trung tính/Vàng

25.700 đ

T8 siêu sáng 1200mm

BrightBoost TL-D 36W 1SL/25
Kích thước: 1200mm
Ánh sáng: Trắng/Trung tính/Vàng

36.500 đ



BÓNG CAO ÁP SODIUM

Giải pháp chiếu sáng tuyệt hảo

* Ứng dụng chiếu sáng:

- Đường phố
- Khu vực dân cư
- Khu công nghiệp và thương mại
- Khu thể thao giải trí

Tuổi thọ cao

Duy trì quang thông cao

Thân thiện với môi trường

Lắp đặt mọi vị trí



30.000 giờ

SON 50W-70W

E27 14.500lm
CRP/24 - CO 1CT/24
Ánh sáng: Vàng
190.000/239.000 đ

SON 100W

E40 14.500lm
CO SLV/12
Ánh sáng: Vàng
349.000 đ

SON 150W

E40 14.500lm
CO SLV/12
Ánh sáng: Vàng
252.000 đ

30.000 giờ

SON-T 50W-70W-100W

E27-E40 6.000lm - 9.000lm
SLV/12
Ánh sáng: Vàng
178.400 đ

SON -T 150W

E40 15.000lm
SL/12
Ánh sáng: Vàng
198.300 đ

SON 250W

E40 27.000lm
CO SLV/12
Ánh sáng: Vàng
275.000 đ

30.000 giờ

SON-T 250W

E40 28.000lm
SL/12
Ánh sáng: Vàng
218.000 đ

SON -T 400W

E40 48.000lm
SL/12
Ánh sáng: Vàng
237.900 đ

SON 400W

E40 48.000lm
CO SLV/12
Ánh sáng: Vàng
373.000 đ



BÓNG CAO ÁP THỦY NGÂN

* Ứng dụng chiếu sáng:

- Đường phố
- Khu vực dân cư
- Khu công nghiệp và thương mại
- Khu thể thao giải trí

Tuổi thọ đèn cao
lên đến **20.000 giờ**

Duy trì quang thông cao

Thân thiện với môi trường



Thủy ngân gián tiếp HPL-N

50W

E27 SG 1CT/24

Ánh sáng: Trắng

154.000 đ



20.000 giờ



Thủy ngân trực tiếp ML

100W 1.100lm

E27 SG 1CT/24

Ánh sáng: Vàng

168.000 đ



8.000 giờ



Thủy ngân trực tiếp ML

160W 3.000lm

E27 SG 1CT/24

Ánh sáng: Vàng

164.000 đ



8.000 giờ

Thủy ngân gián tiếp HPL-N

125W

E27 SG 1CT/24

Ánh sáng: Trắng

183.000 đ



20.000 giờ

Thủy ngân trực tiếp ML

250W 5.400lm

E27 SG SLV/12

Ánh sáng: Vàng

211.000 đ



10.000 giờ

Thủy ngân trực tiếp ML

250W 5.400lm

E40 HG 1SL/12

Ánh sáng: Vàng

225.000 đ



10.000 giờ

Thủy ngân gián tiếp HPL-N

250W

E40 HG SLV/12

Ánh sáng: Trắng

246.000 đ



15.000 giờ

Thủy ngân gián tiếp HPL-N

400W

E40 HG SLV/12

Ánh sáng: Trắng

325.000 đ



15.000 giờ

Thủy ngân trực tiếp ML

500W 13.000lm

E40 HG SLV/6

Ánh sáng: Vàng

280.000 đ



10.000 giờ



BÓNG ĐÈN CAO ÁP METAL


Tiết kiệm điện năng
và cải thiện chất lượng ánh sáng

Độ an toàn cao
và duy trì tính ổn định lâu dài

Tương thích với hai loại ballast



*** Ứng dụng chiếu sáng:**



20.000 giờ

MASTER HPI (BU) Plus

250W/400W 18.000lm/35.000lm
645/667 BU E40
Ánh sáng: Trắng
453.400 đ



MASTER HPI Plus (BUP)


250W 18.000lm/35.000lm
745 BU-P E40 SLV/12
Ánh sáng: Trắng
535.900 đ



20.000 giờ

MASTER HPI (T) Plus

250W/400W 18.000lm/35.000lm
645 E40 1SL/12
Ánh sáng: Vàng
416.300 đ



BÓNG CAO ÁP METAL HALIDE

Giải pháp chiếu sáng tuyệt hảo

*** Ứng dụng chiếu sáng:**


- Đường phố
- Khu vực dân cư
- Khu công nghiệp và thương mại
- Khu thể thao giải trí

Chỉ số màu cao

Độ an toàn khi hoạt động cao

Hiệu suất cao và dễ lắp đặt

Lắp đặt linh hoạt



11.000 giờ



Metal Halide MH 70W

640 E27 CL SLV/24
Ánh sáng: Vàng
372.000 đ

Metal Halide MH 175W

640 U E40 CL SLV/24
Ánh sáng: Vàng
347.000 đ

MHN-TD 70W

852 1CT/12
6.000lm
Ánh sáng: Trắng
271.000 đ

MHN-TD 150W

842 RX7S 1CT/12
14.200lm
Ánh sáng: Trắng
303.000 đ

Metal Halide MH 100W

640 E27 CL SLV/24
Ánh sáng: Vàng
375.000 đ

Metal Halide MH 250W

640 U E40 CL SLV/24
Ánh sáng: Vàng
360.100 đ

MHN-TD 70W

730 RX7S 1CT/12
6.000lm
Ánh sáng: Trắng
300.000 đ

MHN-TD 150W

730 RX7S 1CT/12
14.200lm
Ánh sáng: Trắng
309.000 đ

Metal Halide MH 150W

640 E27 CL SLV/24
Ánh sáng: Vàng
379.000 đ

MH 1000W

MH1000W U E40 6PK
Ánh sáng: Trắng
1.042.700 đ

MHN-TD 70W

842 RX7S 1CT/12
6.000lm
Ánh sáng: Trắng
301.000 đ

MHN-TD 250W

842 FC2 1CT/12
20.000lm
Ánh sáng: Trắng
1.254.000 đ



BALLAST ĐIỆN TỬ T8 & T5

Tiết kiệm 30% năng lượng

Tuổi thọ cao

Sử dụng dễ dàng
Không cần sử dụng chuột



Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



EB-C TL5

1x14W/1x28W TL5
220-240V 50/60 Hz

138.800 đ



EB-C EP 18W

1x18W TLD
220-230V

80.400 đ



EB-C 18W

2x18W TLD
220-240V 50/60Hz

118.400 đ



EB-Ci TL5

1-2 14-28W TL5
220-240V 50/60Hz

158.000 đ

EB-C TL5

2x14W/2x28W TL5
220-240V 50/60 Hz

182.800 đ

EB-C EP 36W

2x36W TLD
220-230V

80.400 đ

EB-C 36W

2x36W TLD
220-240V 50/60Hz

159.100 đ

EB-Ci TLD

1-4 18W / 1-2 36W TLD
220-240V 50/60Hz

158.000 đ



BTA 18W

18W TLD
220V C SC

81.200 đ



BTA 36W

36W TLD
220V C SC

81.200 đ



BALLAST ĐIỆN TỬ CAO ÁP

An toàn dễ lắp đặt

Chất lượng được chứng nhận



Metal



Son

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



Mercury/Metal halide

BHL 80W L200

267.400 đ

Mercury/Metal halide

BHL-E 250W L200TS

380.800 đ

Mercury/Metal halide

BHL 250W L200

541.600 đ

Mercury/Metal halide

BHL-E 400W L200TS

423.100 đ

Mercury/Metal halide

BHL 400W L200

651.700 đ

Mercury/Metal halide

CWA 1000W

1.845.100 đ



Sodium BSN 70W

BSN 70W L300 I

287.700 đ

Sodium BSN 100W

BSN 100W L300 I

304.600 đ

Sodium BSN 150W

BSN 150W L300 ITS

458.700 đ

Sodium BSN 250W

BSN 250W L300 ITS

600.900 đ

Sodium BSN 400W

BSN 400W L300 ITS

1.066.400 đ

Sodium BSN 1000W

BSN 1000W L02

2.575.000 đ



Sodium BSNE 50W/70W

50W/70W L300 ITS

252.200 đ

Sodium BSNE 100W

100W L300 ITS

338.500 đ

Sodium BSNE 150W

150W L300 ITS

389.300 đ

Sodium BSNE 250W

250W L300 ITS

457.000 đ

Sodium BSNE 400W

400W L300 ITS

778.600 đ



TỤ ĐIỆN - KÍCH ĐÈN CAO ÁP



Tối ưu hệ số công suất
Gọn nhẹ, dễ lắp đặt
Chất lượng được chất nhận

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



Tụ điện CP 12BO

12BO28 CAP 250V 4-16uF

60.000 đ

Tụ điện CP 18CP

18CP28 CAP 250V 18-25uF

84.600 đ

Tụ điện CP 32CT

32CT28 CAP 250V 30uF

130.300 đ

Tụ điện CA 50FT

50FT28 CAP 250V 50uF

203.100 đ

Tụ điện CP 36FO

36FO28 CAP 250V 30uF

143.000 đ



Tụ điện CWA CAP30

CWA CAP 30uF 250V

357.000 đ



Kích đèn SI 51

SI 51 PLUS IGNITOR

81.700 đ

Kích đèn SI 52

SI 52

113.200 đ



Kích đèn SN 57

SN 57

89.700 đ

Kích đèn SN 58

SN 58

92.200 đ

Kích đèn SN 58

SN 58 T15

159.700 đ

Kích đèn SN 56

SN 56 IGNITOR

276.700 đ




ĐÈN PHA CAO ÁP CONTEMPO

Thiết kế phù hợp với cảnh quan xung quanh

Thiết kế nhôm đúc chắc chắn với lớp phủ chống ăn mòn

Chấn lưu tích hợp, làm bằng đồng, tiết kiệm điện.
Tụ điện và kích điện điện tử bán song song.
Sản phẩm đã qua kiểm tra nghiêm ngặt về chống thấm, chống bám bụi.



Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm

RVP 250 70W

SON-T70W
K IC 220V-50HZ S SP
Ánh sáng: Trắng/Vàng
2.812.000 đ

RVP 250 70W

SON-T70W
K IC 220V-50HZ A SP
Ánh sáng: Trắng/Vàng
2.861.000 đ

RVP 250 150W

SON-T150W
K IC 220V-50HZ S SP
Ánh sáng: Trắng/Vàng
3.150.000 đ

RVP 250 150W

SON-T150W
K IC 220V-50HZ A SP
Ánh sáng: Trắng/Vàng
3.199.000 đ

RVP 350 250W

HPI-TP250W
K IC 220V-50HZ S SP
Ánh sáng: Trắng/Vàng
3.717.000 đ

RVP 350 250W

HPI-TP250W
K IC 220V-50HZ A SP
Ánh sáng: Trắng/Vàng
3.742.000 đ

RVP 350 250W

SON-T250W
K IC 220V-50HZ S SP
Ánh sáng: Trắng/Vàng
3.810.000 đ

RVP 350 250W

SON-T250W
K IC 220V-50HZ A SP
Ánh sáng: Trắng/Vàng
3.835.000 đ

RVP 350 400W

HPI-TP400W
K IC 220V-50HZ S SP
Ánh sáng: Trắng/Vàng
4.045.000 đ

RVP 350 400W

HPI-TP400W
K IC 220V-50HZ A SP
Ánh sáng: Trắng/Vàng
4.070.000 đ

RVP 350 400W

SON-T400W
K IC 220V-50HZ S SP
Ánh sáng: Trắng/Vàng
4.767.000 đ


RVP 350 400W

SON-T400W
K IC 220V-50HZ A SP
Ánh sáng: Trắng/Vàng
4.772.000 đ



SMARTTRACK

Thanh track và đầu nối lắp đèn chiếu điểm



Vật liệu nhôm cao cấp, Dễ dàng lắp đặt

Lắp đặt linh hoạt

Giá bán lẻ và thông tin sản phẩm



RCS170 1.000mm

3C L1000 BK
Màu trắng, Màu đen

416.000 đ



ZCS170

3C ICP
Màu trắng, Màu đen

103.800 đ



ZCS170

3C LCP
Màu trắng, màu đen

153.800 đ



ZCS170

3C TCP
Màu trắng, màu đen

161.800 đ

RCS170 1.000mm

3C L1000 BK
Màu xám

436.000 đ

ZCS170

3C ICP BK
Màu xám

109.800 đ

ZCS170

3C LCP
Màu xám

157.800 đ

ZCS170

3C TCP
Màu xám

165.800 đ

RCS170 2.000mm

3C L2000 BK
Màu trắng, Màu đen

821.000 đ

RCS170 2.000mm

3C L2000 BK
Màu xám

861.000 đ



ĐÈN BÀN Billy

Tiết kiệm điện năng
Dễ dàng sử dụng và trải nghiệm



BILLY 11W

E27 11W
Màu xanh dương
280 x 120 x 360mm

367.800 đ



BILLY 11W

E27 11W
Màu xanh lá
280 x 120 x 360mm

367.800 đ



BILLY 11W

E27 11W
Màu vàng
280 x 120 x 360mm

367.800 đ


LÀM THẾ NÀO ĐỂ CHỌN MỘT CHIẾC ĐÈN BÀN TỐT

Tại Philips, chúng tôi tin rằng một sản phẩm đèn bàn tốt là kết quả của nhiều yếu tố. Với phương pháp tiếp cận tổng thể, chúng tôi mang đến sự chăm sóc vượt trội cho đôi mắt của trẻ qua 5 khía cạnh





ĐÈN SẠC



Thời gian sạc nhanh

Thời gian sử dụng lâu



30504

Value Renewable energy white 36x0.07W

Thời gian sạc: 5 giờ

Thời gian sử dụng: lên đến 6 giờ

(Tuỳ theo độ sáng thiết lập)

847.500 đ



30505

Essential Renewable energy 36x0.07W

Thời gian sạc: 5 giờ

Thời gian sử dụng: lên đến 6 giờ

(Tuỳ theo độ sáng thiết lập)

659.100 đ







CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ PHILIPS VIỆT NAM

Văn phòng TP.HCM

Lầu 12 Toà nhà A&B
76 Lê Lai, Quận 1
ĐT : 08. 39111508
Fax: 08. 39111510

Website: www.philips.com.vn

  : Philips Lighting Vietnam

Văn phòng Hà Nội

Lầu 10 Toà nhà TTC
19 Duy Tân, Q. Cầu Giấy
ĐT : 04. 37346484
Fax: 04. 37346482

Tổng đài chăm sóc khách hàng



+84 8 3911 1508

Ext: 730