

**PHILIPS**

LED Lighting



# Home lighting 2017 - 2018

**PHILIPS**



4 - Sản phẩm nổi bật ( Bộ sưu tập)



11 - Bộ sưu tập đèn chùm Philips



17- Bộ sưu tập đèn thả Philips



27 - Bộ sưu tập đèn tường Philips



33- Bộ sưu tập đèn cây Philips



37- Bộ sưu tập đèn trẻ em Philips



41- Bộ sưu tập đèn sân vườn Philips



54- Bộ sưu tập đèn chức năng Philips



66- Bộ sưu tập đèn bàn Philips



68- Bộ sưu tập đèn thông minh Philips



## Vì sao nên chọn đèn LED Philips ?

Bạn đã và đang xây dựng một ngôi nhà, với mong muốn được bài trí hoàn hảo cho mái ấm của mình: một chiếc ghế sofa thoải mái để thư giãn, chiếc bàn ăn nhỏ xinh cho những bữa cơm gia đình ấm cúng cùng với những chiếc tủ đồ kiểu dáng sang trọng... Tuy nhiên, không ngôi nhà nào được gọi là hoàn thiện cho đến khi những bộ đèn lung linh màu sắc được bật lên để mang đến ánh sáng rực rỡ và trang hoàng cho mọi đồ vật trong nhà thêm phần lộng lẫy.

Philips tự hào mang đến cho bạn những bộ sưu tập trang trí ánh sáng với đầy đủ các phong cách cho sự lựa chọn của bạn: Phong cách đơn giản hiện đại, phong cách sang trọng hiện đại, phong cách màu sắc bắt mắt, và phong cách di sản cổ điển vượt thời gian.


*Hãy cùng Philips bước vào một thế giới ánh sáng được xây dựng lên cho riêng bạn và gia đình bạn*



Tính năng nổi bật dễ dàng điều chỉnh được các mô-đun cho phù hợp với ý tưởng thiết kế của bạn. Tận hưởng sự hoàn hảo từ ý tưởng thiết kế linh hoạt cùng ánh sáng tinh tế tạo cho bạn một không gian sống tuyệt vời

## Mã sản phẩm

## 58080 Piano



Đèn trần

Đen, Trắng

Nhôm

LED 76W  
4000k ánh sáng trung tính


110V - 240V

4200lm

700(max 900) x 560 x 80

Điều chỉnh được vị trí các module đèn. Điều chỉnh được cường độ ánh sáng (bộ điều chỉnh đi kèm)

## 58081 Piano



Đèn trần

Đen, Trắng

Nhôm

LED 32W  
4000k ánh sáng trung tính

110V - 240V

2000lm

420(max 570) x 375 x 80

Điều chỉnh được vị trí các modules đèn

## 58082 Piano



Đèn thả

Đen, trắng

Nhôm

LED 32W  
4000k ánh sáng trung tính

110V - 240V

1200lm

435 x 70 x 1500

Điều chỉnh được vị trí các modules đèn

- Ứng dụng
- Màu
- Chất liệu
- Bóng và công suất

- Điện thế
- Lumen
- Kích thước (L x W x H) (mm)
- Tính năng khác

- Công nghệ LED
- Điều chỉnh cường độ sáng
- Điều khiển điều chỉnh ánh sáng
- Điều chỉnh vị trí modules
- Điều chỉnh chiều cao đèn



## Mã sản phẩm

## 56240 Star



Đèn tường

Trắng

Nhôm

LED 4W  
2700K ánh sáng vàng ấm

110V - 220V, 220V - 240V

230lm

118 x 82 x 60

Điều chỉnh được góc chiếu

## 56242 Star



Đèn trần/ Đèn tường

Trắng

Nhôm

LED 4W x 2  
2700K ánh sáng vàng ấm

110V - 220V, 220V - 240V

460lm

198 x 82 x 60

Điều chỉnh được góc chiếu

## 56244 Star



Đèn trần/ Đèn tường

Trắng

Nhôm

LED 4W x 4  
2700K ánh sáng vàng ấm




110V - 220V, 220V - 240V

920lm

560 x 82 x 60

Điều chỉnh được góc chiếu

-  Ứng dụng
-  Màu
-  Chất liệu
-  Bóng và công suất

-  Điện thế
-  Lumen
-  Kích thước (L x W x H) (mm)
-  Tính năng khác





Chụp đèn được làm bằng gỗ tro sinh thái thân thiện với lớp sơn màu trắng tinh tế phủ bên ngoài. Bạn dễ dàng điều chỉnh chiều cao đèn thích hợp với nhu cầu sử dụng. Đặc biệt với tính năng điều chỉnh được cường độ sáng, bạn hoàn toàn cảm thấy thoải mái khi tận hưởng không gian riêng của mình.

Mã sản phẩm

49020 Embrace



Đèn trần

Trắng

Gỗ

LED 24W  
2700K ánh sáng vàng ấm, có thể điều chỉnh cường độ

100V - 240V

1000lm

505 x 505 x 128

3 cấp độ sáng (điều chỉnh bằng bật tắt công tắc)

49021 Embrace



Đèn thả

Trắng

Gỗ

LED 24W  
2700K ánh sáng vàng ấm, có thể điều chỉnh cường độ

100V - 240V

1000lm

505 x 505 x 1500

Điều chỉnh được chiều cao đèn

49023 Embrace



Đèn bàn

Trắng

Gỗ

LED 10W  
2700K ánh sáng vàng ấm

100V - 240V

320lm

283 x 283 x 385

3 cấp độ sáng (điều chỉnh bằng cảm ứng)



Ứng dụng



Màu



Chất liệu



Bóng và công suất



Điện thế



Lumen



Kích thước (L x W x H) (mm)



Tính năng khác

Công nghệ  
LEDĐiều chỉnh  
cường độ sángĐiều chỉnh  
chiều cao đèn



Thiết kế hiện đại đi cùng màu sắc nổi bật khiến bộ đèn trở thành tâm điểm của sự chú ý khi bước vào ngôi nhà. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ cung cấp ánh sáng, bộ đèn Ecliptic còn thể hiện lên cá tính đặc biệt, và thẩm mỹ cao của gia chủ. Rất đơn giản nhưng vô cùng tinh tế.

Mã sản phẩm

40755 Ecliptic

40755 Ecliptic



Ứng dụng

Màu

Chất liệu

Bóng và công suất

Điện thế

Lumen

Kích thước (L x W x H) (mm)

Tính năng khác

Đèn thả

Trắng

Kim loại

LED 40W  
2700k ánh sáng vàng ấm

110V, 220V - 240V

1800lm

650 x 650 x 3000

Điều chỉnh được chiều cao đèn  
Điều chỉnh được cường độ sáng (bộ điều khiển không đi kèm)

Đèn thả

Đen

Kim loại

LED 40W  
2700k ánh sáng vàng ấm

110V, 220V - 240V

1800lm

650 x 650 x 3000

Điều chỉnh được chiều cao đèn  
Điều chỉnh được cường độ sáng (bộ điều khiển không đi kèm)



Công nghệ LED

Điều chỉnh chiều cao đèn

Điều chỉnh cường độ sáng




## Mã sản phẩm

## 50004 Blossom

## 50005 Blossom

## 50006 Blossom



	Ứng dụng
	Màu
	Chất liệu
	Bóng và công suất
	Điện thế
	Lumen
	Kích thước (L x W x H) (mm)
	Tính năng khác

Đèn trần
Trắng/Vàng/Xanh lá
Kim loại
LED 42W 2700k ánh sáng vàng ấm
220V - 240V
1800lm
550 x 67 x 181
Điều chỉnh được góc chiếu

Đèn thả
Trắng/Vàng/Xanh lá
Kim loại
LED 16W 2700k ánh sáng vàng ấm
100V - 240V
650lm
205 x 67 x 1500
Điều chỉnh được góc chiếu Điều chỉnh được chiều cao đèn






Đèn tường
Trắng/Vàng/Xanh lá
Kim loại
LED 10W 2700k ánh sáng vàng ấm
100V - 240V
470lm
170 x 67 x 260
Điều chỉnh được góc chiếu







Thiết kế sang trọng hài hòa mang đến một không gian lung linh rực rỡ cho ngôi nhà. Chất liệu thủy tinh cao cấp của những viên pha lê thả lấp lánh càng làm nổi bật lên sự sang trọng của bộ đèn cũng như sự tinh tế của gia chủ

40945 Dew	40946 Dew	40947 Dew	40948 Dew	40949 Dew
				
Đèn thả	Đèn thả	Đèn tường	Đèn bàn	Đèn bàn
Chrome	Chrome	Chrome	Chrome	Chrome
Thủy tinh, kim loại	Thủy tinh, kim loại	Thủy tinh, kim loại	Thủy tinh, kim loại	Thủy tinh, kim loại
LED 68W 2700K ánh sáng vàng ấm	LED 38W 2700K ánh sáng vàng ấm	LED 7.5W 2700K ánh sáng vàng ấm	LED 7.5W 2700K ánh sáng vàng ấm	LED 23W 2700K ánh sáng vàng ấm
220V - 240V	220V - 240V	220V - 240V	220V - 240V	220V - 240V
2200lm	1200lm	200lm	200lm	700lm
821 x 821 x 1500	619 x 619 x 1500	235 x 160 x 235	190 x 160 x 235	470 x 470 x 1600
Điều chỉnh chiều cao đèn 3 cấp độ sáng (điều chỉnh bằng bật tắt công tắc)	Điều chỉnh chiều cao đèn 3 cấp độ sáng (điều chỉnh bằng bật tắt công tắc)	-	-	-



## Bộ sưu tập đèn chùm Philips - Phong cách đương đại






Mã sản phẩm

45618/17 Bowl

45619/17 Bowl

30375

30376



Ứng dụng

Đèn chùm

Màu

Trắng

Chất liệu

Thủy tinh, kim loại

Bóng và công suất

E27 15W x 6  
(Không kèm bóng)

Điện thế

230V

Lumen

-

Kích thước (L x W x H) (mm)

724 x 120 x 215

Tính năng khác

-

Đèn chùm

Trắng

Thủy tinh, kim loại

E27 15W x 8  
(Không kèm bóng)

230V

-

795 x 120 x 211

-

Đèn chùm

Trắng

Thủy tinh, kim loại

E27 24W x 10  
(Không kèm bóng)

-

-

883 x 883 x 249

-

Đèn chùm

Trắng

Thủy tinh, kim loại

E27 24W x 8  
(Không kèm bóng)

-

-

841 x 841 x 254

-



## Mã sản phẩm

## 45602/11 Branches



Ứng dụng

Màu

Chất liệu

Bóng và công suất

Điện thế

Lumen

Kích thước (L x W x H) (mm)

Tính năng khác

Đèn chùm

Trắng

Vải, kim loại

E27 24W x 8  
(Không kèm bóng)

230V

-

760 x 760 x 410

-

## 45603/11 Branches



Đèn chùm

Trắng

Vải, thép

E27 24W x 5  
(Không kèm bóng)

230V

-

660 x 660 x 700

Điều chỉnh được chiều cao đèn (480 - 700 mm)

## 45615/17 Vase



Đèn chùm

Trắng

Thủy tinh, kim loại

E27 15W x 6  
(Không kèm bóng)

230V

-

771 x 771 x 275

-

## 45616/17 Vase



Đèn chùm

Trắng

Thủy tinh, kim loại

E27 15W x 8  
(Không kèm bóng)

230V

-

730 x 730 x 260

-

# Bộ sưu tập đèn chùm Philips - Phong cách cổ điển sang trọng




Mã sản phẩm

30898/21

30900/21

30899/21

30916/55 Costume



	Ứng dụng
	Màu
	Chất liệu
	Bóng và công suất
	Điện thế
	Lumen
	Kích thước (L x W x H) (mm)
	Tính năng khác

Đèn chùm  
Chrome  
Thủy tinh  
E27 42W x 4  
(Không kèm bóng)

Đèn chùm  
Chrome  
Thủy tinh  
E27 42W x 6  
(Không kèm bóng)

Đèn chùm  
Chrome  
Thủy tinh  
E27 42W x 4  
(Không kèm bóng)

Đèn chùm  
Trắng  
Vải  
E27 20W x 4  
(Không kèm bóng)

230V  
-  
400 x 400 x 220

230V  
-  
500 x 500 x 220

-  
-  
400 x 400 x 1750  
Điều chỉnh được chiều  
cao đèn

220V - 240V  
-  
520 x 520 x 158

-



## Mã sản phẩm

37710



Đèn chùm

Đồng

Kim loại, thủy tinh

E27 40W  
(Không kèm bóng)

-

-

404 x 404 x 745

Điều chỉnh được chiều cao đèn

37715



Đèn chùm

Đồng

Kim loại, thủy tinh

E27 40W x 3  
(Không kèm bóng)

-

-

620 x 620 x 943

Điều chỉnh được chiều cao đèn

37716



Đèn chùm

Đồng

Kim loại, thủy tinh

E27 40W x 5  
(Không kèm bóng)

-

-

585 x 585 x 910

Điều chỉnh được chiều cao đèn



Ứng dụng



Màu



Chất liệu



Bóng và công suất



Điện thế



Lumen



Kích thước (L x W x H) (mm)



Tính năng khác

# Bộ sưu tập đèn chùm Philips - Phong cách cổ điển sang trọng



## Mã sản phẩm

QPG325




QPG326



36695 Brown



36695 Nickel



Ứng dụng



Màu



Chất liệu



Bóng và công suất



Điện thế



Lumen



Kích thước (L x W x H) (mm)



Tính năng khác

Đèn chùm

Copper

Thủy tinh, thép

E27 x 5  
(Không kèm bóng)

220V - 240V

-

670 x 670 x 1100

Điều chỉnh được chiều cao đèn

Đèn chùm

Copper

Thủy tinh, thép

E27 4W x 8  
(Không kèm bóng)

-

-

800 x 800 x 1137

Điều chỉnh được chiều cao đèn

Đèn chùm

Nâu

Thủy tinh, thép

E27 40W x 5  
(Không kèm bóng)

230V

-

550 x 550 x 850

Điều chỉnh được chiều cao đèn

Đèn chùm

Nickel

Thủy tinh, thép

E27 40W x 5  
(Không kèm bóng)

230V

-

550 x 550 x 850

Điều chỉnh được chiều cao đèn



## Mã sản phẩm

40936



Ứng dụng

Màu

Chất liệu

Bóng và công suất

Điện thế

Lumen

Kích thước (L x W x H) (mm)

Tính năng khác

Đèn chùm

Đồng

Kim loại

LED 36W  
2700K ánh sáng vàng ấm

100V - 240V

-

648 x 648 x 500 (max 800)

-

36369



Đèn chùm

Nâu

Thủy tinh, kim loại

E27 24W x 12  
(Không kèm bóng)

220V - 240V

-

880 x 880 x 2650

Điều chỉnh được chiều cao đèn

37932



Đèn chùm

Đồng

Thép

E27 8W x 5  
(Không kèm bóng)

-

-

520 x 520 x 850

Điều chỉnh được chiều cao đèn

37933



Đèn chùm

Đồng

Thép, thủy tinh thổi hoa

E27 40W x 8  
(Không kèm bóng)

-

-

800 x 800 x 420

-



## Bộ sưu tập đèn thả Philips - Phong cách hiện đại



## Mã sản phẩm

## 58090 Orbit



- Ứng dụng
- Màu
- Chất liệu
- Bóng và công suất

- Điện thế
- Lumen
- Kích thước (L x W x H) (mm)
- Tính năng khác

Đèn thả  
Nhôm  
Nhôm  
LED 71W  
4000K ánh sáng trung tính

100V - 240V

3000lm

760 x 760 x 1500

Điều chỉnh được chiều cao đèn, 3 cấp độ sáng

## 58022 Quad



Đèn thả  
Nhôm  
Nhôm  
LED 70W  
4000K ánh sáng trung tính

100V - 240V

3000lm

700 x 700 x 1500

Điều chỉnh được chiều cao đèn, 3 cấp độ sáng

## 40902 Ayr



Đèn thả  
Nhôm  
Thép  
LED 25W  
2700K ánh sáng vàng ấm

120V, 220V - 240V

1420lm

400 x 400 x 1500

Điều chỉnh được cường độ ánh sáng (bộ điều khiển không đi kèm)

## 40902 Ayr



Đèn thả  
Trắng  
Thép  
LED 25W  
2700K ánh sáng vàng ấm

120V, 220V - 240V

1420lm

400 x 400 x 1500

Điều chỉnh được cường độ ánh sáng (bộ điều khiển không đi kèm)



Mã sản phẩm

40759 Friends

40759 Friends

40759 Friends



Ứng dụng



Màu



Chất liệu



Bóng và công suất



Điện thế



Lumen



Kích thước (L x W x H) (mm)



Tính năng khác

Đèn thả

Trắng

Tổng hợp

E27 15W  
(Không kèm bóng)

100V - 240V

-

250 x 250 x 1500

Điều chỉnh được chiều cao đèn

Đèn thả

Đen

Tổng hợp

E27 15W  
(Không kèm bóng)

100V - 240V

-

250 x 250 x 1500

Điều chỉnh được chiều cao đèn

Đèn thả

Beige

Tổng hợp

E27 15W  
(Không kèm bóng)

100V - 240V

-

250 x 250 x 1500

Điều chỉnh được chiều cao đèn

## Bộ sưu tập đèn thả Philips - Phong cách đương đại



Mã sản phẩm

41058 Lustre

41058 Lustre

41058 Lustre

41058 Lustre



Ứng dụng

Đèn thả



Màu

Vàng



Chất liệu

Thép



Bóng và công suất

E27 24W  
(Không kèm bóng)

Điện thế

100V - 240V



Lumen

-



Kích thước (L x W x H) (mm)

130 x 130 x 1500



Tính năng khác

Điều chỉnh được chiều  
cao đèn

Đèn thả

Chrome

Thép

E27 24W  
(Không kèm bóng)

100V - 240V

-

130 x 130 x 1500

Điều chỉnh được chiều  
cao đèn

Đèn thả

Đen

Thép

E27 24W  
(Không kèm bóng)

100V - 240V

-

130 x 130 x 1500

Điều chỉnh được chiều  
cao đèn

Đèn thả

Copper

Thép

E27 24W  
(Không kèm bóng)

100V - 240V

-

130 x 130 x 1500

Điều chỉnh được chiều  
cao đèn



Mã sản phẩm

31145 White

31145 Nickel



- Ứng dụng
- Màu
- Chất liệu
- Bóng và công suất

- Điện thế
- Lumen
- Kích thước (L x W x H) (mm)
- Tính năng khác

Đèn thả  
Trắng  
Thép  
LED 20W  
2700K ánh sáng vàng ấm

220V - 240V  
900lm  
485 x 485 x 1500

Điều chỉnh được chiều cao đèn

Đèn thả  
Nickel  
Thép  
LED 20W  
2700K ánh sáng vàng ấm

220V - 240V  
900lm  
485 x 485 x 1500

Điều chỉnh được chiều cao đèn

## Bộ sưu tập đèn thả Philips - Phong cách đương đại



Mã sản phẩm

37165



Đèn thả

Trắng

Thủy tinh

E14 24W x 3  
(Không kèm bóng)

220V - 240V

-

265 x 265 x 1500

Điều chỉnh được chiều  
cao đèn

31139 Fresco



Đèn thả

Nhôm

Thủy tinh, thép

LED 49W  
2700K ánh sáng vàng ấm

220V - 240V

2000lm

444 x 444 x 1500

Điều chỉnh được chiều  
cao đèn

41750 Cocoon



Đèn thả

Trắng

Thủy tinh, thép

E27 24W  
(Không kèm bóng)

220V - 240V

-

420 x 350 x 1450

Điều chỉnh được chiều  
cao đèn

30917 Costume



Đèn thả

Trắng

Vải

E27 23W  
(Không kèm bóng)

220V - 240V

-

240 x 240 x 1555

Điều chỉnh được chiều  
cao đèn

Ứng dụng



Màu



Chất liệu



Bóng và công suất



Điện thế



Lumen



Kích thước (L x W x H) (mm)



Tính năng khác



Mã sản phẩm

41057

41057

41057



Ứng dụng



Màu



Chất liệu



Bóng và công suất



Điện thế



Lumen



Kích thước (L x W x H) (mm)



Tính năng khác

Đèn thả

Đỏ

Silicon

E27 24W (Không kèm bóng)

100V - 240V

-

280 x 280 x 1500

Điều chỉnh được chiều cao đèn

Đèn thả

Xanh lá

Silicon

E27 24W (Không kèm bóng)

100V - 240V

-

280 x 280 x 1500

Điều chỉnh được chiều cao đèn

Đèn thả

Vàng

Silicon

E27 24W (Không kèm bóng)

100V - 240V

-

280 x 280 x 1500

Điều chỉnh được chiều cao đèn

## Bộ sưu tập đèn thả Philips - Phong cách sống động



Mã sản phẩm

40354

40354

40354



Ứng dụng

Đèn thả

Đèn thả

Đèn thả



Màu

Tím

Vàng

Xanh dương



Chất liệu

Thép

Thép

Thép



Bóng và công suất

E27 24W (Không kèm bóng)

E27 24W (Không kèm bóng)

E27 24W (Không kèm bóng)



Điện thế

220V - 240V

220V - 240V

220V - 240V



Lumen

-

-

-



Kích thước (L x W x H) (mm)

300 x 300 x 1500

300 x 300 x 1500

300 x 300 x 1500



Tính năng khác

Điều chỉnh được chiều cao đèn

Điều chỉnh được chiều cao đèn

Điều chỉnh được chiều cao đèn



Mã sản phẩm

QPG303

QPG303

QPG303



Ứng dụng

Đèn thả

Đèn thả

Đèn thả



Màu

Cam

Xanh dương

Chrome



Chất liệu

Thép

Thép

Thép



Bóng và công suất

E27 8W (Không kèm bóng)

E27 8W (Không kèm bóng)

E27 8W (Không kèm bóng)



Điện thế

220V - 240V

220V - 240V

220V - 240V



Lumen

-

-

-



Kích thước (L x W x H) (mm)

250 x 250 x 1300

250 x 250 x 1300

250 x 250 x 1300



Tính năng khác

Điều chỉnh được chiều cao đèn

Điều chỉnh được chiều cao đèn

Điều chỉnh được chiều cao đèn



## Bộ sưu tập đèn thả Philips - Phong cách sống động



Mã sản phẩm

QPG304

QPG304

QPG304



Ứng dụng



Màu



Chất liệu



Bóng và công suất



Điện thế



Lumen



Kích thước (L x W x H) (mm)



Tính năng khác

Đèn thả

Cam

Thép

E27 24W (Không kèm bóng)

220V - 240V

-

400 x 400 x 1500

Điều chỉnh được chiều cao đèn

Đèn thả

Xanh dương

Thép

E27 24W (Không kèm bóng)

220V - 240V

-

400 x 400 x 1500

Điều chỉnh được chiều cao đèn

Đèn thả

Chrome

Thép

E27 24W (Không kèm bóng)

220V - 240V

-

400 x 400 x 1500

Điều chỉnh được chiều cao đèn



Mã sản phẩm

41055

41055

50036 Jars

50036 Jars



Ứng dụng

Đèn thả

Đèn thả

Đèn thả

Đèn thả



Màu

Đỏ

Xám

Trắng

Vàng



Chất liệu

Thép

Thép

Thủy tinh

Thủy tinh



Bóng và công suất

E27 24W  
(Không kèm bóng)E27 24W  
(Không kèm bóng)E27 24W  
(Không kèm bóng)E27 24W  
(Không kèm bóng)

Điện thế

220V - 240V

220V - 240V

100V - 240V

100V - 240V



Lumen

-

-

-

-



Kích thước (L x W x H) (mm)

350 x 350 x 1750

350 x 350 x 1750

240 x 240 x 1800

240 x 240 x 1800



Tính năng khác

Điều chỉnh được chiều  
cao đènĐiều chỉnh được chiều  
cao đèn

Dễ dàng lắp đặt

Dễ dàng lắp đặt

## Bộ sưu tập đèn tường Philips - Phong cách hiện đại



### Mã sản phẩm

69089



Đèn tường

Trắng

Nhôm

LED 2.5W x 2  
2700K ánh sáng vàng ấm  
4000K ánh sáng trung tính

230lm

220V - 240V

127 x 55 x 195

Công tắc riêng trên thân đèn

69064



Đèn tường

Xám

Nhôm

LED 2.5W  
2700K ánh sáng vàng ấm  
4000K ánh sáng trung tính


115lm

220V - 240V

120 x 120 x 506

Công tắc riêng trên thân đèn

69064



Đèn tường

Đen

Nhôm

LED 2.5W  
2700K ánh sáng vàng ấm  
4000K ánh sáng trung tính

115lm

220V - 240V

120 x 120 x 506

Công tắc riêng trên thân đèn

- Ứng dụng
- Màu
- Chất liệu
- Bóng và công suất

- Điện thế
- Lumen
- Kích thước (L x W x H) (mm)
- Tính năng khác





## Mã sản phẩm

33067 (FWG300)

33067 (FWG300)

36062 (QWG305)

31126/17



	Ứng dụng
	Màu
	Chất liệu
	Bóng và công suất
	Điện thế
	Lumen
	Kích thước (L x W x H) (mm)
	Tính năng khác

Đèn tường  
Nhôm  
Kim loại  
E27 23W  
(Không kèm bóng)

Đèn tường  
Chrome mờ  
Kim loại  
E27 23W  
(Không kèm bóng)

Đèn tường  
Chrome mờ  
Thủy tinh  
E27 60W  
(Không kèm bóng)

Đèn tường  
Chrome mờ  
Thủy tinh  
LED 4W  
2700K ánh sáng vàng ấm

220V - 240V

220V - 240V

110V - 127V, 220V - 240V

220V - 240V

-

-

-

120lm

267 x 75 x 78

267 x 75 x 78

281 x 114 x 225

110 x 110 x 60


-

-

-

-

## Bộ sưu tập đèn tường Philips - Phong cách cổ điển sang trọng



Mã sản phẩm

37712

36357

37934

QWG316



	Ứng dụng
	Màu
	Chất liệu
	Bóng và công suất
	Điện thế
	Lumen
	Kích thước (L x W x H) (mm)
	Tính năng khác

Đèn tường

Đồng

Thủy tinh, thép

E27 40W  
(Không kèm bóng)

220V - 240V

-

240 x 175 x 140

-

Đèn tường

Trắng

Thủy tinh, thép

E27 24W x 2  
(Không kèm bóng)

220V - 240V

-

417 x 228 x 105

-

Đèn tường

Đồng

Kim loại, thủy tinh thổi hoa

E27 8W  
(Không kèm bóng)

220V - 240V

-

160 x 230 x 200

-

Đèn tường

Nickel

Thép, vải

E27 60W  
(Không kèm bóng)

120V, 220V - 240V

1420lm

85 x 370 x 260

Công tắc Tắt/Mở



Mã sản phẩm

36366



Đèn tường

Nâu

Thủy tinh, kim loại

E27 24W  
(Không kèm bóng)

220V - 240V

-

160 x 208 x 250

-

36997



Đèn tường

Nâu

Thủy tinh, kim loại

E27 40W x 2  
(Không kèm bóng)

230V

-

360 x 160 x 190

-

36492 (QWG331)



Đèn tường

Copper

Thủy tinh, kim loại

E14 40W  
(Không kèm bóng)

220V - 240V

-

245 x 210 x 90

-

52172/17 (FCG308)



Đèn tường

Chrome mờ

Thủy tinh, kim loại

E14 40W x 2  
(Không kèm bóng)

-

-

260 x 110 x 125

-



Ứng dụng



Màu



Chất liệu



Bóng và công suất



Điện thế



Lumen



Kích thước (L x W x H) (mm)




Tính năng khác



## Bộ sưu tập đèn tường Philips - Phòng tắm

Mã sản phẩm

30921 Vera



30922 Vera



30923 Vera



Ứng dụng
Màu
Chất liệu
Bóng và công suất
Điện thế
Lumen
Kích thước (L x W x H) (mm)
Tính năng khác

Đèn tường  
Satin nickel  
Thủy tinh, thép  
LED 6W  
2700K ánh sáng vàng ấm

Đèn tường  
Satin nickel  
Thủy tinh, thép  
LED 5W x 2  
2700K ánh sáng vàng ấm

Đèn tường  
Satin nickel  
Thủy tinh, thép  
LED 4.5W x 3  
2700K ánh sáng vàng ấm


100V - 240V  
200lm  
160 x 170 x 160  
Độ kín IP21

100V - 240V  
400lm  
290 x 168 x 163  
Độ kín IP21

100V - 240V  
600lm  
430 x 168 x 158  
Độ kín IP21

Mã sản phẩm

32005/31 (QCZ800)



32029



32032



32047



Ứng dụng
Màu
Chất liệu
Bóng và công suất
Điện thế
Lumen
Kích thước (L x W x H) (mm)
Tính năng khác

Đèn trần  
Trắng  
Thủy tinh  
E27 60W  
(Không kèm bóng)

Đèn tường  
Chrome  
Thủy tinh, thép  
E14 12W  
(Không kèm bóng)

Đèn tường  
Chrome  
Thủy tinh, thép  
E14 12W  
(Không kèm bóng)

Đèn tường  
Chrome  
Thủy tinh, thép  
E14 12W  
(Không kèm bóng)

-  
-  
260 x 260 x 120  
Độ kín IP44

-  
-  
190 x 100 x 165  
Độ kín IP21

-  
-  
218 x 100 x 200  
Độ kín IP21

-  
-  
202 x 100 x 163  
Độ kín IP44

Mã sản phẩm

32049



32030



32033



32036



Ứng dụng
Màu
Chất liệu
Bóng và công suất
Điện thế
Lumen
Kích thước (L x W x H) (mm)
Tính năng khác

Đèn tường  
Chrome  
Thủy tinh, thép  
E14 12W x 3  
(Không kèm bóng)

Đèn tường  
Chrome  
Thủy tinh, thép  
E14 12W x 2  
(Không kèm bóng)

Đèn tường  
Chrome  
Thủy tinh, thép  
E14 12W x 2  
(Không kèm bóng)

Đèn tường  
Chrome  
Thủy tinh, thép  
E14 12W x 2  
(Không kèm bóng)

-  
-  
190 x 500 x 163  
Độ kín IP44

-  
-  
190 x 320 x 165  
Độ kín IP21

-  
-  
218 x 320 x 200  
Độ kín IP21

-  
-  
240 x 185 x 320  
Độ kín IP21



## Bộ sưu tập đèn cây Philips - Phong cách đương đại



Mã sản phẩm

36132

36134

43228/32 (Isaka)

43228/32 (Isaka)



	Ứng dụng
	Màu
	Chất liệu
	Bóng và công suất
	Điện thế
	Lumen
	Kích thước (L x W x H) (mm)
	Tính năng khác

Đèn cây

Đèn cây

Đèn cây

Đèn cây

Trắng

Trắng

Đỏ

Đen

Vải, kim loại

Vải, kim loại

Vải

Vải

E27 40W  
(Không kèm bóng)E27 40W  
(Không kèm bóng)E14 12W  
(Không kèm bóng)E14 12W  
(Không kèm bóng)

220V - 240V

220V - 240V

-

-

280 x 485 x 517

350 x 607 x 1552

140 x 140 x 275

140 x 140 x 275

















-

-

-

-



Mã sản phẩm	42261 Drin	42261 Drin	42261 Drin	36056
				
				
 Ứng dụng	Đèn cây	Đèn cây	Đèn cây	Đèn cây
 Màu	Xanh	Xám	Đen	Trắng
 Chất liệu	Thép	Thép	Thép	Kim loại
 Bóng và công suất	E27 24W (Không kèm bóng)	E27 24W (Không kèm bóng)	E27 24W (Không kèm bóng)	E27 15W (Không kèm bóng)
 Điện thế	-	-	-	220V - 240V
 Lumen	-	-	-	-
 Kích thước (L x W x H) (mm)	250 x 360 x 1910	250 x 360 x 1910	250 x 360 x 1910	225 x 225 x 1420
 Tính năng khác	Điều chỉnh được chiều cao đèn	Điều chỉnh được chiều cao đèn	Điều chỉnh được chiều cao đèn	-

## Bộ sưu tập đèn cây Philips - Phong cách sống động



Mã sản phẩm

45045 Krystal

45045 Krystal

45045 Krystal



Ứng dụng

Đèn cây

Đèn cây

Đèn cây



Màu

Xanh dương

Đỏ

Xanh lá



Chất liệu

Vải

Vải

Vải



Bóng và công suất

E27 12W  
(Không kèm bóng)E27 12W  
(Không kèm bóng)E27 12W  
(Không kèm bóng)

Điện thế

220V - 240V

220V - 240V

220V - 240V



Lumen

-

-

-



Kích thước (L x W x H) (mm)

160 x 160 x 360

160 x 160 x 360

160 x 160 x 360



Tính năng khác

-



## Mã sản phẩm

## 31007/31 Intimate



Đèn nèn

Trắng

Tổng hợp

LED 0.06W x 2



Ứng dụng



Màu



Chất liệu



Bóng và công suất



Điện thế



Lumen



Kích thước (L x W x H) (mm)



Tính năng khác

## 31008/31 Retreat



Đèn nèn

Trắng

Tổng hợp

LED 0.06W x 2



Đèn nèn

Trắng

Tổng hợp

LED 0.06W x 2



Đèn nèn

Trắng

Tổng hợp

RGB LED 0.18W

86 x 86 x 98

90 x 90 x 85

76 x 76 x 153

77 x 77 x 95



## Mã sản phẩm


## 47052 Zoo



## 47062 Zoo



## 30110 (QCG310)



	Ứng dụng
	Màu
	Chất liệu
	Bóng và công suất
	Điện thế
	Lumen
	Kích thước (L x W x H) (mm)
	Tính năng khác

Đèn trẻ em
Hỗn hợp
Kim loại
LED 7.5W 2700K ánh sáng vàng ấm

100V - 240V

450lm

145 x 145 x 1250

Điều chỉnh được chiều cao đèn

Đèn trẻ em
Hỗn hợp
Kim loại
LED 7.5W 2700K ánh sáng vàng ấm

100V - 240V

450lm

166 x 145 x 1250

Điều chỉnh được chiều cao đèn

Đèn trẻ em
Xanh dương
Thép, thủy tinh, gỗ
E27 24W (Không kèm bóng)

-

-

300 x 300 x 135

-




Mã sản phẩm

62236 Prince

62237 Pig

40178 (QPG314)



Ứng dụng

Đèn trẻ em

Đèn trẻ em

Đèn trẻ em



Màu

Xanh dương

Hồng

Hỗn hợp



Chất liệu

Tổng hợp

Tổng hợp

Kim loại, gỗ



Bóng và công suất

LED 22W  
4000K ánh sáng trung tínhLED 22W  
4000K ánh sáng trung tính

E27 24W (Không kèm bóng)



Điện thế

220V - 240V

220V - 240V

-



Lumen

1400lm

1400lm

-



Kích thước (L x W x H) (mm)

435 x 368 x 96

356 x 356 x 97

420 x 420 x 1300



Tính năng khác

-

-


Điều chỉnh được chiều cao đèn



Mã sản phẩm

40096 (QCG314)





40153 (QCG316)



-  Ứng dụng
-  Màu
-  Chất liệu
-  Bóng và công suất

Đèn trẻ em  
Hỗn hợp  
Thủy tinh, gỗ  
E27 15W (Không kèm bóng)

Đèn trẻ em  
Hỗn hợp  
Thủy tinh, gỗ  
E27 15W (Không kèm bóng)

-  Điện thế
-  Lumen
-  Kích thước (L x W x H) (mm)
-  Tính năng khác

-  
-  
385 x 385 x 450

-  
-  
400 x 400 x 430

-

-







Mã sản phẩm

77501

77505

77500





-  Ứng dụng
-  Màu
-  Chất liệu
-  Bóng và công suất

Đèn trẻ em  
Hỗn hợp  
Gỗ, tổng hợp  
LED 22W  
2700K ánh sáng vàng ấm

Đèn trẻ em  
Hỗn hợp  
Gỗ, tổng hợp  
LED 22W  
2700K ánh sáng vàng ấm

Đèn trẻ em  
Hỗn hợp  
Gỗ, tổng hợp  
LED 22W  
2700K ánh sáng vàng ấm

-  Điện thế
-  Lumen
-  Kích thước (L x W x H) (mm)
-  Tính năng khác

220V - 240V  
1400lm  
588 x 588 x 397

220V - 240V  
1400lm  
588 x 588 x 397

220V - 240V  
1400lm  
588 x 588 x 397

-

-

-



## Bộ sưu tập đèn sân vườn Philips - Phong cách hiện đại



Mã sản phẩm

15470



Đèn sân vườn

Đen

Nhôm, tổng hợp

LED 4.5W

220V - 240V

430lm

200 x 174 x 240

Độ kín IP44

15472



Đèn sân vườn

Đen

Nhôm, tổng hợp

LED 4.5W

220V - 240V

430lm

174 x 174 x 335

Độ kín IP44

15473



Đèn sân vườn

Đen

Nhôm, tổng hợp

LED 4.5W





220V - 240V

430lm

174 x 174 x 855

Độ kín IP44

-  Ứng dụng
-  Màu
-  Chất liệu
-  Bóng và công suất

-  Điện thế
-  Lumen
-  Kích thước (L x W x H) (mm)
-  Tính năng khác



## Mã sản phẩm

## 16343 Wisla



Đèn sân vườn

Nhôm

Thép, tổng hợp

E27 14W  
(Không kèm bóng)

220V - 240V

-

100 x 100 x 350

Độ kín IP44

## 16344 Wisla



Đèn sân vườn

Nhôm

Thép, tổng hợp

E27 14W  
(Không kèm bóng)

220V - 240V

-

100 x 100 x 393

Độ kín IP44

## 16345 Wisla



Đèn sân vườn

Nhôm

Thép, tổng hợp

E27 14W  
(Không kèm bóng)

220V - 240V

-

100 x 100 x 790

Độ kín IP44



Ứng dụng



Màu



Chất liệu



Bóng và công suất



Điện thế



Lumen



Kích thước (L x W x H) (mm)



Tính năng khác



## Mã sản phẩm

## 16412 Veranda



Đèn sân vườn

Nhôm

Thép

E27 20W  
(Không kèm bóng)

110V - 240V

-

102 x 125 x 180

Độ kín IP44

## 16414 Veranda



Đèn sân vườn

Nhôm

Thép

E27 20W  
(Không kèm bóng)

110V - 240V

-

100 x 100 x 400

Độ kín IP44

## 17515 Botanic



Đèn sân vườn

Xám

Nhôm, thủy tinh

E27 23W x 2  
(Không kèm bóng)

-

-

166 x 102 x 402

Độ kín IP44  
Điều chỉnh được góc chiếu

Ứng dụng



Màu



Chất liệu



Bóng và công suất



Điện thế



Lumen



Kích thước (L x W x H) (mm)







Tính năng khác



## Bộ sưu tập đèn sân vườn Philips - Phong cách đương đại

Mã sản phẩm	16245	16246	17304 Eagle	17305 Lorikeets
 Ứng dụng	Đèn sân vườn	Đèn sân vườn	Đèn sân vườn	Đèn sân vườn
 Màu	Xám	Xám	Đen	Đen
 Chất liệu	Kim loại, tổng hợp	Kim loại, tổng hợp	Nhôm, tổng hợp	Nhôm, tổng hợp
 Bóng và công suất	E27 12W (Không kèm bóng)	E27 12W (Không kèm bóng)	LED 3.5W 2700K ánh sáng vàng ấm	LED 3.5W 2700K ánh sáng vàng ấm
 Điện thế	220V - 240V	220V - 240V	220V - 240V	220V - 240V
 Lumen	-	-	170lm	125lm
 Kích thước (L x W x H) (mm)	195 x 135 x 195	195 x 135 x 195	170 x 74 x 170	170 x 74 x 170
 Tính năng khác	Độ kín IP44	Độ kín IP44 Chuyển động cảm biến	Độ kín IP44	Độ kín IP44

Mã sản phẩm	11211 Teralis	11212 Teralis	17204 Window	17205 Window
 Ứng dụng	Đèn sân vườn	Đèn sân vườn	Đèn sân vườn	Đèn sân vườn
 Màu	Đen	Đen	Xám	Xám
 Chất liệu	Nhôm, tổng hợp	Nhôm, tổng hợp	Nhôm, tổng hợp	Nhôm, tổng hợp
 Bóng và công suất	LED 4W 4000k ánh sáng trung tính	LED 4W 4000k ánh sáng trung tính	E27 18W x 2 (Không kèm bóng)	E27 18W x 2 (Không kèm bóng)
 Điện thế	100V - 240V	100V - 240V	-	-
 Lumen	130lm	130lm	-	-
 Kích thước (L x W x H) (mm)	140 x 55 x 140	140 x 56.5 x 140	185 x 90 x 300	185 x 90 x 300
 Tính năng khác	Độ kín IP44	Độ kín IP44	Độ kín IP54	Độ kín IP54

Mã sản phẩm	17303 Macaw	17302 Caiques	17300 Parrot	17301 Parrotlet
 Ứng dụng	Đèn sân vườn	Đèn sân vườn	Đèn sân vườn	Đèn sân vườn
 Màu	Nhôm	Đen	Nhôm	Nhôm
 Chất liệu	Thép, tổng hợp	Tổng hợp	Thép, tổng hợp	Thép, tổng hợp
 Bóng và công suất	LED 3.5W 2700K ánh sáng vàng ấm	LED 3.5W 2700K ánh sáng vàng ấm	LED 3.5W 2700K ánh sáng vàng ấm	LED 3.5W 2700K ánh sáng vàng ấm
 Điện thế	220V - 240V	220V - 240V	220V - 240V	220V - 240V
 Lumen	85lm	120lm	150lm	90lm
 Kích thước (L x W x H) (mm)	122 x 85 x 130	122 x 85 x 130	122 x 88 x 130	122 x 88 x 130
 Tính năng khác	Độ kín IP44	Độ kín IP44	Độ kín IP44	Độ kín IP44



## Bộ sưu tập đèn sân vườn Philips - Phong cách đương đại

Mã sản phẩm	32010 (ECB300)	32010 (ECB300)	32010 (ECB300)	01726 (EWS300)
Ứng dụng	Đèn sân vườn	Đèn sân vườn	Đèn sân vườn	Đèn sân vườn
Màu	Trắng	Xám	Antraxit	Trắng
Chất liệu	Kim loại, thủy tinh	Kim loại, thủy tinh	Kim loại, thủy tinh	Thép, tổng hợp
Bóng và công suất	E27 20W (Không kèm bóng)	E27 20W (Không kèm bóng)	E27 20W (Không kèm bóng)	E27 20W (Không kèm bóng)
Điện thế	220V - 240V	220V - 240V	220V - 240V	220V - 240V
Lumen	-	-	-	-
Kích thước (L x W x H) (mm)	315 x 315 x 100	315 x 315 x 100	315 x 315 x 100	235 x 95 x 260
Tính năng khác	Độ kín IP44	Độ kín IP44	Độ kín IP44	Độ kín IP44
Mã sản phẩm	01726 (EWS300)	17086 (EWS300)	17173	17173
Ứng dụng	Đèn sân vườn	Đèn sân vườn	Đèn sân vườn	Đèn sân vườn
Màu	Antraxit	Nhôm	Đen	Nhôm
Chất liệu	Thép, tổng hợp	Thép, tổng hợp	Thép, thủy tinh	Thép, thủy tinh
Bóng và công suất	E27 20W (Không kèm bóng)	E27 20W (Không kèm bóng)	E14 12W (Không kèm bóng)	E14 12W (Không kèm bóng)
Điện thế	220V - 240V	220V - 240V	220V - 240V	220V - 240V
Lumen	-	-	-	-
Kích thước (L x W x H) (mm)	235 x 95 x 260	235 x 95 x 260	176 x 93 x 200	176 x 93 x 200
Tính năng khác	Độ kín IP44	Độ kín IP44	Độ kín IP44	Độ kín IP44
Mã sản phẩm	17014	17014		
Ứng dụng	Đèn sân vườn	Đèn sân vườn		
Màu	Nhôm	Antracite		
Chất liệu	Thép, thủy tinh	Thép, thủy tinh		
Bóng và công suất	E27 23W (Không kèm bóng)	E27 23W (Không kèm bóng)		
Điện thế	220V - 240V	220V - 240V		
Lumen	-	-		
Kích thước (L x W x H) (mm)	235 x 95 x 260	235 x 95 x 260		
Tính năng khác	Độ kín IP44 Cảm biến chuyển động	Độ kín IP44 Cảm biến chuyển động		





## Bộ sưu tập đèn sân vườn Philips - Phong cách đương đại

Mã sản phẩm

17130 (EWP300)



Đèn sân vườn

Antraxit

Nhôm, tổng hợp

E27 23W  
(Không kèm bóng)

220V - 240V

-

356 x 93 x 75

Độ kín IP44

17130 (EWP300)



Đèn sân vườn

Trắng xám

Nhôm, tổng hợp

E27 23W  
(Không kèm bóng)

220V - 240V

-

356 x 93 x 75

Độ kín IP44

17273 String



Đèn sân vườn

Nhôm

Thép, tổng hợp

LED 4W  
2700K ánh sáng vàng ấm

220V - 240V

270lm

162 x 66 x 205

Độ kín IP44

- Ứng dụng
- Màu
- Chất liệu
- Bóng và công suất

- Điện thế
- Lumen
- Kích thước (L x W x H) (mm)
- Tính năng khác

Mã sản phẩm

17273 String



Đèn sân vườn

Nhôm

Thép, tổng hợp

LED 4W  
2700K ánh sáng vàng ấm

220V - 240V

270lm

162 x 66 x 205

Độ kín IP44

17806 Well



Đèn sân vườn

Nhôm

Thép, tổng hợp

LED 1.5W  
2700K ánh sáng vàng ấm

100lm

180 x 180 x 1063

Độ kín IP44  
Cảm biến ánh sáng

17105



Đèn sân vườn

Antraxit

Nhôm, tổng hợp

E27 23W  
(Không kèm bóng)

220V - 240V

-

290 x 130 x 113

Độ kín IP44

- Ứng dụng
- Màu
- Chất liệu
- Bóng và công suất

- Điện thế
- Lumen
- Kích thước (L x W x H) (mm)
- Tính năng khác

Mã sản phẩm

17105



Đèn sân vườn

Xám

Nhôm, tổng hợp

E27 23W  
(Không kèm bóng)

220V - 240V

-

290 x 130 x 113

Độ kín IP44

17287 Aura



Đèn sân vườn

Đen

Thép, tổng hợp

LED 4W  
2700K ánh sáng vàng ấm

220V - 240V

270lm

92 x 103 x 122

Độ kín IP44

17287 Aura



Đèn sân vườn

Nhôm

Thép, tổng hợp

LED 4W  
2700K ánh sáng vàng ấm

220V - 240V

270lm

92 x 103 x 122

















Độ kín IP44

- Ứng dụng
- Màu
- Chất liệu
- Bóng và công suất

- Điện thế
- Lumen
- Kích thước (L x W x H) (mm)
- Tính năng khác



## Bộ sưu tập đèn sân vườn Philips - Phong cách cổ điển sang trọng

Mã sản phẩm	01465	01465	16452 Kelapa	16453 Kelapa
 				
<b>Ứng dụng</b>	Đèn sân vườn	Đèn sân vườn	Đèn sân vườn	Đèn sân vườn
<b>Màu</b>	Đen	Trắng	Đen	Đen
<b>Chất liệu</b>	Nhôm, tổng hợp	Nhôm, tổng hợp	Nhôm	Nhôm
<b>Bóng và công suất</b>	E27 18W (Không kèm bóng)	E27 18W (Không kèm bóng)	E27 20W (Không kèm bóng)	E27 20W (Không kèm bóng)
<b>Điện thế</b>	100V - 240V	100V - 240V	100V - 240V	100V - 240V
<b>Lumen</b>	-	-	-	-
<b>Kích thước (L x W x H) (mm)</b>	185 x 260 x 105	185 x 260 x 105	166 x 166 x 156	166 x 166 x 800
<b>Tính năng khác</b>	Độ kín IP44	Độ kín IP44	Độ kín IP44	Độ kín IP44
Mã sản phẩm	71165	16026	17131	15282
 				
<b>Ứng dụng</b>	Đèn sân vườn	Đèn sân vườn	Đèn sân vườn	Đèn sân vườn
<b>Màu</b>	Đen	Đen	Đen, vàng mờ	Đen
<b>Chất liệu</b>	Thủy tinh, tổng hợp	Thủy tinh, tổng hợp	Nhôm	Kim loại, tổng hợp
<b>Bóng và công suất</b>	E27 24W (Không kèm bóng)	E27 24W (Không kèm bóng)	E27 18W (Không kèm bóng)	E27 24W (Không kèm bóng)
<b>Điện thế</b>	220V - 240V	220V - 240V	100V - 240V	-
<b>Lumen</b>	-	-	-	-
<b>Kích thước (L x W x H) (mm)</b>	125 x 230 x 205	135 x 135 x 940	230 x 92 x 260	153 x 153 x 471
<b>Tính năng khác</b>	Độ kín IP44	Độ kín IP44	Độ kín IP44	Độ kín IP44
Mã sản phẩm	17183	EWC300		
 				
<b>Ứng dụng</b>	Đèn sân vườn	Đèn sân vườn		
<b>Màu</b>	Nâu	Đen		
<b>Chất liệu</b>	Thép, tổng hợp	Nhựa tổng hợp ABS		
<b>Bóng và công suất</b>	E27 24W (Không kèm bóng)	E27 60W (Không kèm bóng)		
<b>Điện thế</b>	100V - 240V	100V - 240V		
<b>Lumen</b>	-	-		
<b>Kích thước (L x W x H) (mm)</b>	161 x 132 x 213	205 x 255 x 255		
<b>Tính năng khác</b>	Độ kín IP44	Độ kín IP44		



## Mã sản phẩm

15251



15252



16117



16119



Ứng dụng	Đèn sân vườn	Đèn sân vườn	Đèn sân vườn	Đèn sân vườn
Màu	Đen với vàng	Đen với vàng	Đen	Đen
Chất liệu	Thủy tinh, kim loại	Thủy tinh, kim loại	Thủy tinh, nhôm	Thủy tinh, nhôm
Bóng và công suất	E27 24W (Không kèm bóng)	E27 24W (Không kèm bóng)	E27 24W (Không kèm bóng)	E27 24W (Không kèm bóng)
Điện thế	220V - 240V	220V - 240V	220V - 240V	220V - 240V
Lumen	-	-	-	-
Kích thước (L x W x H) (mm)	170 x 204 x 286	170 x 170 x 375	197 x 197 x 411	170 x 170 x 411
Tính năng khác	Độ kín IP44	Độ kín IP44	Độ kín IP44	Độ kín IP44

## Bộ sưu tập đèn sân vườn Philips - Phong cách cổ điển sang trọng



Mã sản phẩm

15331



Đèn sân vườn

Xám tối

Thủy tinh, kim loại

E27 24W (Không kèm bóng)



Ứng dụng



Màu



Chất liệu



Bóng và công suất



Điện thế

220V - 240V



Lumen

-



Kích thước (L x W x H) (mm)

90 x 310 x 430



Tính năng khác

Độ kín IP44

15332



Đèn sân vườn

Xám tối

Thủy tinh, kim loại

E27 24W (Không kèm bóng)



Điện thế

220V - 240V



Lumen

-



Kích thước (L x W x H) (mm)

203 x 203 x 430



Tính năng khác

Độ kín IP44

15338



Đèn sân vườn

Xám tối

Thủy tinh, kim loại

E27 24W (Không kèm bóng)



Điện thế

220V - 240V



Lumen

-



Kích thước (L x W x H) (mm)

100 x 310 x 455



Tính năng khác

Độ kín IP44



## Đèn ốp trần LED cảm ứng thông minh

Chất lượng ánh sáng cao cho ngôi nhà bạn

Công nghệ LED với tuổi thọ cao đến **15.000 giờ** giúp tiết kiệm điện năng

Sử dụng vật liệu chất lượng cao với thiết kế kiểu dáng hiện đại

Tích hợp công nghệ cảm biến chuyển động thông minh

Dễ dàng di chuyển lắp đặt

Ứng dụng



Nhà ở



Khách sạn

Thông tin sản phẩm



**62233 4x1.5W**

4 x 1.5W 220-240V  
600lm  
254 x 254 x 79 (mm)  
Ánh sáng: Trắng/Vàng



**62234 4x4W**

4 x 4W 220-240V  
1300lm  
320 x 320 x 82 (mm)  
Ánh sáng: Trắng/Vàng

## Bộ sưu tập đèn chức năng Philips - Ceiling



## Mã sản phẩm

33362



33369



31824



31825



Ứng dụng

Đèn âm trần

Đèn âm trần

Đèn âm trần

Đèn âm trần



Màu

Trắng

Trắng

Trắng

Trắng



Chất liệu

Tổng hợp

Tổng hợp

Tổng hợp

Tổng hợp



Bóng và công suất

LED 16W  
2700K ánh sáng vàng ấm  
6500K ánh sáng trắngLED 10W  
6500K ánh sáng trắngLED 12W  
Ánh sáng: Trắng/VàngLED 17W  
Ánh sáng: Trắng/Vàng

Điện thế

100V - 240V, 220V - 240V

100V - 240V

230V

100V - 240V



Lumen

1100lm

1100lm

800lm

1100lm



Kích thước (L x W x H) (mm)

320 x 320 x 79

290 x 290 x 60

290 x 60

350 x 60



Tính năng khác

-

-

-

-



## LED Shell line


Thay thế cho máng đèn  
huỳnh quang truyền thống


 Chống chói, bảo vệ mắt

 Dễ dàng lắp đặt, thay thế



 Tuổi thọ cao đến  
**20.000 giờ**

 Ánh sáng trung thực -  
Không hiện tượng  
nhấp nháy

 Tiết kiệm **45%**  
năng lượng

Hình ảnh ứng dụng:



\* Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Trường học



Văn phòng

Thông tin sản phẩm

**31172 Shelline 20W**

20W  
1205 x 28 x 34 (mm)  
3000K ánh sáng vàng (1700lm)  
6500K ánh sáng trắng (1800lm)

**31173 Shelline 10W**

10W  
605 x 28 x 34 (mm)  
3000K ánh sáng vàng (800lm)  
6500K ánh sáng trắng (900lm)





Dễ dàng  
thay đổi  
màu sắc  
& độ sáng  
theo ý muốn

## LED Downlight

Series 5960x (SMALU)

Lựa chọn ánh sáng thông minh

Tuổi thọ cao đến  
**20.000 giờ**

Thiết kế chắc chắn đảm bảo quy  
chuẩn quốc tế

Thay đổi màu ánh sáng và độ sáng



Điều khiển



Điều khiển khoảng cách  
tối đa 10m cho tối đa  
50 bộ đèn



Thay đổi độ sáng (Nightlight -> 50% -> 100%)



Thay đổi màu ánh sáng

### Thông tin sản phẩm

#### \* Ứng dụng



Nhà ở



Cửa hiệu



Trường học



Văn phòng



Khách sạn



**59061** **9W**

9W 560lm 100-240V  
2700K/4000K/6500K  
Lỗ cắt: 125mm  
Kích thước: 139 x 77mm



**59062** **9W**

9W 560lm 100-240V  
2700K/4000K/6500K  
Lỗ cắt: 125mm  
Kích thước: 139 x 77mm



Mã sản phẩm

47030/31/32

47040/41/42

59721 White

59721 Silver



Ứng dụng

Đèn spotlight

Đèn spotlight

Đèn spotlight

Đèn spotlight



Tuổi thọ

15,000 giờ

15,000 giờ

15,000 giờ

15,000 giờ



Chất liệu

Tổng hợp

Tổng hợp

Kim loại

Kim loại



Bóng, công suất

LED 3W  
2700K ánh sáng vàng ấm  
4000K ánh sáng trung tính  
6500K ánh sáng trắng

LED 5W  
2700K ánh sáng vàng ấm  
4000K ánh sáng trung tính  
6500K ánh sáng trắng

LED 3W  
2700K ánh sáng vàng ấm  
4000K ánh sáng trung tính

LED 3W  
2700K ánh sáng vàng ấm  
4000K ánh sáng trung tính



Điện thế

200V - 240V

220V - 240V

100V - 240V

100V - 240V



Lumen

186lm, 198lm

325lm, 346lm

210lm, 250lm

210lm, 250lm



Kích thước (L x W x H) (mm)

84 x 43 (Lỗ cắt: ø70)

84 x 43 (Lỗ cắt: ø70)

84 x 30 (Lỗ cắt: ø69)

84 x 30 (Lỗ cắt: ø69)



Tính năng khác








































Điều chỉnh góc chiếu

Điều chỉnh góc chiếu

Điều chỉnh góc chiếu

Điều chỉnh góc chiếu

## Bộ sưu tập đèn chức năng - Spotlight &amp; SmartBright

Mã sản phẩm	59722	59724	59751/59752 Kyanite	59774 Pomeron
				
 Ứng dụng	Đèn spotlight	Đèn spotlight	Đèn spotlight	Đèn spotlight
 Tuổi thọ	15,000 giờ	15,000 giờ	15,000 giờ	15,000 giờ
 Chất liệu	Kim loại	Kim loại	Tổng hợp	Kim loại
 Bóng và công suất	LED 5W 2700K ánh sáng vàng ấm 4000K ánh sáng trung tính	LED 7W 2700K ánh sáng vàng ấm 4000K ánh sáng trung tính	LED 3W/5W 2700K ánh sáng vàng ấm 4000K ánh sáng trung tính	LED 3W 2700K ánh sáng vàng ấm 4000K ánh sáng trung tính
 Điện thế	100V - 240V	100V - 240V	220V - 240V	220V - 240V
 Lumen	350lm, 420lm	490lm, 580lm	190lm, 200lm, 290lm, 300lm	190lm, 200lm
 Kích thước (L x W x H) (mm)	84 x 30 (Lỗ cắt: ø69)	84 x 48 (Lỗ cắt: ø69)	82 x 73 (Lỗ cắt: ø70)	90 x 73 (Lỗ cắt: ø70)
 Tính năng khác	Điều chỉnh góc chiếu	Điều chỉnh góc chiếu	Điều chỉnh góc chiếu	Điều chỉnh góc chiếu
Mã sản phẩm	59775 Pomeron	59776 Pomeron	59831 Hadron	59832 Hadron
				
 Ứng dụng	Đèn spotlight	Đèn spotlight	Đèn âm trần (SmartBright)	Đèn âm trần (SmartBright)
 Tuổi thọ	15,000 giờ	15,000 giờ	20,000 giờ	20,000 giờ
 Chất liệu	Kim loại	Kim loại	-	-
 Bóng và công suất	LED 5W 2700K ánh sáng vàng ấm 4000K ánh sáng trung tính	LED 7W 2700K ánh sáng vàng ấm 4000K ánh sáng trung tính	LED 12W 3000K ánh sáng vàng 4000K ánh sáng trung tính 6500K ánh sáng trắng	LED 12W 3000K ánh sáng vàng 4000K ánh sáng trung tính 6500K ánh sáng trắng
 Điện thế	220V - 240V	220V - 240V	100V - 240V	100V - 240V
 Lumen	290lm, 300lm	390lm, 400lm	600lm, 650lm	600lm, 650lm
 Kích thước (L x W x H) (mm)	90 x 73 (Lỗ cắt: ø70)	90 x 80 (Lỗ cắt: ø70)	140 x 14 (Lỗ cắt: ø125)	140x140x14 (Lỗ cắt: 125x125)
 Tính năng khác	Điều chỉnh góc chiếu	Điều chỉnh góc chiếu	3 cấp độ sáng (điều chỉnh bằng bật/tắt công tắc)	3 cấp độ sáng (điều chỉnh bằng bật/tắt công tắc)
Mã sản phẩm	59200 Meson	59201 Meson	59202 Meson	59203 Meson
				
 Ứng dụng	Đèn âm trần (SmartBright)	Đèn âm trần (SmartBright)	Đèn âm trần (SmartBright)	Đèn âm trần (SmartBright)
 Tuổi thọ	15,000 giờ	15,000 giờ	15,000 giờ	15,000 giờ
 Chất liệu	Tổng hợp	Tổng hợp	Tổng hợp	Tổng hợp
 Bóng và công suất	LED 3.5W 3000K ánh sáng vàng 4000K ánh sáng trung tính 6500K ánh sáng trắng	LED 5.5W 3000K ánh sáng vàng 4000K ánh sáng trung tính 6500K ánh sáng trắng	LED 7W 3000K ánh sáng vàng 4000K ánh sáng trung tính 6500K ánh sáng trắng	LED 10W 3000K ánh sáng vàng 4000K ánh sáng trung tính 6500K ánh sáng trắng
 Điện thế	100V - 240V	100V - 240V	100V - 240V	100V - 240V
 Lumen	300lm, 320lm	450lm, 460lm	600lm, 620lm	900lm, 940lm
 Kích thước (L x W x H) (mm)	95 x 46 (Lỗ cắt: ø80)	105 x 46 (Lỗ cắt: ø90)	120 x 47 (Lỗ cắt: ø105)	140 x 47 (Lỗ cắt: ø125)
 Tính năng khác	-	-	-	-



## Bộ sưu tập đèn chức năng - Spotlight &amp; SmartBright

Mã sản phẩm

59511 Tròn



Đèn âm trần (SmartBright)

Trắng

Tổng hợp

LED 12W  
2700K ánh sáng vàng ấm  
4000K ánh sáng trung tính  
6500K ánh sáng trắng

100V - 240V

500lm, 600lm

140 x 26 (Lỗ cắt: ø120)

Thiết kế siêu mỏng

59514 Vuông



Đèn âm trần (SmartBright)

Trắng

Tổng hợp

LED 12W  
2700K ánh sáng vàng ấm  
4000K ánh sáng trung tính  
6500K ánh sáng trắng

100V - 240V

550lm, 600lm

140 x 26 (Lỗ cắt: ø120)

Thiết kế siêu mỏng

QBS022



Đèn spotlight

Trắng

1 x Max 50W

12V - GU5.3

-

79 x 70 (Lỗ cắt: ø70)


-

- Ứng dụng
- Màu
- Chất liệu
- Bóng và công suất

- Điện thế
- Lumen
- Kích thước (L x W x H) (mm)
- Tính năng khác

Mã sản phẩm

QBS024



Đèn spotlight

Trắng/Xám

-

1 x Max 50W

12V - GU5.3

-

85 x 72 (Lỗ cắt: ø70)

-

QBS025



Đèn spotlight

Trắng

-

1 x Max 50W

12V - GU5.3

-

78.5 x 72 (Lỗ cắt: ø70)

-

QBS026



Đèn spotlight

Trắng

-

1 x Max 50W

12V - GU5.3

-

80.5 x 70 (Lỗ cắt: ø70)

-

- Ứng dụng
- Màu
- Chất liệu
- Bóng và công suất

- Điện thế
- Lumen
- Kích thước (L x W x H) (mm)
- Tính năng khác

Mã sản phẩm

QBS027



Đèn spotlight

Trắng

-

1 x Max 50W

12V - GU5.3

-

94.5 x 82 (Lỗ cắt: ø70)

-

QBS028



Đèn spotlight

Trắng

-

1 x Max 50W

12V - GU5.3

-

95 x 82 (Lỗ cắt: ø70)

-

QBS029



Đèn spotlight

Trắng

-

1 x Max 50W

12V - GU5.3

-

95 x 82 (Lỗ cắt: ø70)

-

- Ứng dụng
- Màu
- Chất liệu
- Bóng và công suất

- Điện thế
- Lumen
- Kích thước (L x W x H) (mm)
- Tính năng khác



## Bộ sưu tập đèn chức năng Philips - DN027B &amp; DN027C

## \* DN027B tròn



DN027B 4W

LED3 D90 4W 300lm  
3000K/4000K/6500K  
Lỗ cắt (mm): 90 ~ 95  
Hình dạng: Tròn



DN027B 7W

LED6 D90 7W 600lm  
3000K/4000K/6500K  
Lỗ cắt (mm): 90 ~ 95  
Hình dạng: Tròn



DN027B 7W

LED6 D100 7W 300lm  
3000K/4000K/6500K  
Lỗ cắt (mm): 100 ~ 105  
Hình dạng: Tròn



DN027B 11W

LED9 D125 11W 900lm  
3000K/4000K/6500K  
Lỗ cắt (mm): 125~ 130  
Hình dạng: Tròn



DN027B 15W

LED12 D150 15W 1200lm  
3000K/4000K/6500K  
Lỗ cắt (mm): 150 ~ 155  
Hình dạng: Tròn



DN027B 18W

LED15 D175 18W 1500lm  
3000K/4000K/6500K  
Lỗ cắt (mm): 175 ~ 180  
Hình dạng: Tròn



DN027B 20W

LED20 D125 20W 2000lm  
3000K/4000K/6500K  
Lỗ cắt (mm): 200~ 205  
Hình dạng: Tròn

## \* DN027B vuông



DN027B 4W

LED3 L100 4W 300lm  
3000K/4000K/6500K  
Lỗ cắt (mm): 100 ~ 100  
Hình dạng: Vuông



DN027B 7W

LED6 L100 7W 600lm  
3000K/4000K/6500K  
Lỗ cắt (mm): 100 ~ 100  
Hình dạng: Vuông



DN027B 7W

LED6 D125 7W 600lm  
3000K/4000K/6500K  
Lỗ cắt (mm): 125~ 125  
Hình dạng: Vuông



DN027B 11W

LED9 L125 11W 900lm  
3000K/4000K/6500K  
Lỗ cắt (mm): 125 ~ 125  
Hình dạng: Vuông



DN027B 11W

LED9 L150 11W 900lm  
3000K/4000K/6500K  
Lỗ cắt (mm): 150 ~ 150  
Hình dạng: Vuông



DN027B 15W

LED12 L150 15W 1200lm  
3000K/4000K/6500K  
Lỗ cắt (mm): 150 ~ 150  
Hình dạng: Vuông

## \* DN027C lắp nổi

DN027C 11W

LED9 D150 11W 900lm  
3000K/4000K/6500K  
Lỗ cắt (mm): 150  
Hình dạng: Tròn

DN027C 15W

LED12 D175 15W 1200lm  
3000K/4000K/6500K  
Lỗ cắt (mm): 175  
Hình dạng: Tròn

DN027C 18W

LED15 D200 18W 1500lm  
3000K/4000K/6500K  
Lỗ cắt (mm): 200  
Hình dạng: Tròn

DN027C 20W

LED20 D225 20W 2000lm  
3000K/4000K/6500K  
Lỗ cắt (mm): 225  
Hình dạng: Tròn









## Bộ sưu tập đèn chức năng Philips - Máng đèn & LED dây

Mã sản phẩm	31059	BN068C	BN068C	BN068C
				
 Ứng dụng	Đèn LED dây	Máng đèn LED	Máng đèn LED	Máng đèn LED
 Màu	Trắng	Trắng	Trắng	Trắng
 Chất liệu	Tổng hợp	-	-	-
 Bóng và công suất	LED 18W 3000K ánh sáng vàng	LED 3.6W 3000K ánh sáng vàng 4000K ánh sáng trung tính 6500K ánh sáng trắng	LED 7W 3000K ánh sáng vàng 4000K ánh sáng trung tính 6500K ánh sáng trắng	LED 10.6W 3000K ánh sáng vàng 4000K ánh sáng trung tính 6500K ánh sáng trắng
 Điện thế	220V - 240V	220V - 240V	220V - 240V	220V - 240V
 Lumen	380lm/m	300lm	600lm	900lm
 Kích thước (L x W x H) (mm)	5000 x 8 x 2	L = 300mm	L = 600mm	L = 900mm
 Tính năng khác	Bao gồm bộ nguồn	-	-	-

Mã sản phẩm	BN068C	BN012C	BN012C	30505
				
 Ứng dụng	Máng đèn LED	Máng đèn LED	Máng đèn LED	Đèn sạc/Đèn tường
 Màu	Trắng	Trắng	Trắng	Xám
 Chất liệu	-	-	-	Tổng hợp
 Bóng và công suất	LED 14W 3000K ánh sáng vàng 4000K ánh sáng trung tính 6500K ánh sáng trắng	LED 10W 4000K ánh sáng trung tính 6500K ánh sáng trắng	LED 20W 4000K ánh sáng trung tính 6500K ánh sáng trắng	LED 0.7W x 36 6500K ánh sáng trắng
 Điện thế	220V - 240V	220V - 240V	220V - 240V	90V - 380V
 Lumen	1200lm	1000lm	2000lm	170lm
 Kích thước (L x W x H) (mm)	L = 1200mm	L = 600mm	L = 1200mm	307 x 50 x 46
 Tính năng khác	-	-	-	-

### Đèn pha

Mã sản phẩm	17341	17342
		
 Ứng dụng	Đèn pha	Đèn pha
 Màu	Đen	Đen
 Chất liệu	Nhôm, thủy tinh	Nhôm, thủy tinh
 Bóng và công suất	LED 10W 2700K ánh sáng vàng ấm 4000K ánh sáng trung tính	LED 20W 2700K ánh sáng vàng ấm 4000K ánh sáng trung tính
 Điện thế	220V - 240V	220V - 240V
 Lumen	800lm	1500lm
 Kích thước (L x W x H) (mm)	128 x 38 x 119	161 x 38 x 146
 Tính năng khác	Độ kín IP65	Độ kín IP65



## Mã sản phẩm

## 72007 Lever



Đèn bàn

Vàng

Nhôm, tổng hợp

LED 5W  
4000K ánh sáng trung tính

100V - 240V

-

156 x 290 x 435

4 cấp độ sáng (điều chỉnh bằng bật/tắt công tắc)

## 72007 Lever



Đèn bàn

Bạc

Nhôm, tổng hợp

LED 5W  
4000K ánh sáng trung tính

100V - 240V

-

156 x 290 x 435

4 cấp độ sáng (điều chỉnh bằng bật/tắt công tắc)

## 71665 Crane



Đèn bàn

Trắng

Tổng hợp

LED 4.05W

100V - 240V

350lm

402 x 129 x 402

5 cấp độ ánh sáng

## 66018 Edge



Đèn bàn

Trắng/Antracite

Nhôm

LED 4.8W

100V - 240V

-

131 x 557 x 365

Bật/tắt và điều chỉnh cường độ ánh sáng bằng cảm ứng



Ứng dụng



Màu



Chất liệu



Bóng và công suất



Điện thế



Lumen



Kích thước (L x W x H) (mm)



Tính năng khác

## Bộ sưu tập đèn bàn Philips

Mã sản phẩm

71567 Pear



Đèn bàn

Xanh lá

Tổng hợp

LED 6W

-

-

316 x 155 x 410

Dễ dàng điều chỉnh góc chiếu

71567 Pear



Đèn bàn

Tím

Tổng hợp

LED 6W

-

-

316 x 155 x 410

Dễ dàng điều chỉnh góc chiếu

FDS500



Đèn bàn

Bạc

Thép

E27 11W (Bao gồm bóng)

220V - 240V

-

390 x 380 x 180

-

70023 Cap



Đèn bàn

Trắng

Nhôm, tổng hợp

LED 4.5W  
6500K ánh sáng trắng

100V - 240V

-

260 x 155 x 370

Dễ dàng điều chỉnh góc chiếu

Mã sản phẩm

71661 Taffy



Đèn bàn

Trắng

Nhôm, tổng hợp

LED 3.6W  
4000K ánh sáng trung tính

100V - 240V

-

150 x 295 x 385

-

71661 Taffy



Đèn bàn

Antraxit

Nhôm, tổng hợp

LED 3.6W  
4000K ánh sáng trung tính

100V - 240V

-

150 x 295 x 385

-

72008 Jelly



Đèn bàn

Đỏ

Nhôm, tổng hợp

LED 3.6W

100V - 240V

230lm

344 x 150 x 382

-

72008 Jelly



Đèn bàn

Vàng

Nhôm, tổng hợp

LED 3.6W

100V - 240V

230lm

344 x 150 x 382

-

Mã sản phẩm

72008 Jelly



Đèn bàn

Vàng

Nhôm, tổng hợp

LED 3.6W


100V - 240V

230lm

344 x 150 x 382

-

69024 Billy



Đèn bàn

Vàng

Tổng hợp

E27 11W (Bao gồm bóng)  
6500K ánh sáng trắng

220V - 240V

-

301 x 305 x 122

-

69024 Billy



Đèn bàn

Xanh lá

Tổng hợp

E27 11W (Bao gồm bóng)  
6500K ánh sáng trắng

220V - 240V

-

301 x 305 x 122

-

69204 Billy



Đèn bàn

Xanh dương

Tổng hợp

E27 11W (Bao gồm bóng)  
6500K ánh sáng trắng

220V - 240V

-

301 x 305 x 122

-



Ứng dụng



Màu



Chất liệu



Bóng và công suất



Điện thế



Lumen



Kích thước (L x W x H) (mm)



Tính năng khác



Ứng dụng



Màu



Chất liệu



Bóng và công suất



Điện thế



Lumen



Kích thước (L x W x H) (mm)



Tính năng khác



Ứng dụng



Màu



Chất liệu



Bóng và công suất



Điện thế



Lumen



Kích thước (L x W x H) (mm)



Tính năng khác



\* Thay đổi cấp độ sáng hoặc màu ánh sáng chỉ cần sử dụng công tắc bình thường

Mã sản phẩm

SceneSwitch 6.5W

SceneSwitch 9.5W

SceneSwitch 9.5W



	Ứng dụng
	Tuổi thọ
	Chất liệu
	Bóng và công suất
	Điện thế
	Lumen
	Kích thước (L x W x H) (mm)
	Tính năng khác

Bóng đèn LED thay đổi độ sáng
15,000 giờ
Nhựa, kim loại
LED 6.5W E27 3000K ánh sáng vàng 6500K ánh sáng trắng
230V
600lm - 1200lm
P45
2 cấp độ sáng (100% -> 20%)

Bóng đèn LED thay đổi độ sáng
15,000 giờ
Nhựa, kim loại
LED 9.5W E27 3000K ánh sáng vàng 6500K ánh sáng trắng
230V
806lm - 320lm - 80lm
A60
3 cấp độ sáng (100%->40%->10%)

Bóng đèn LED thay đổi màu
15,000 giờ
Nhựa, kim loại
LED 9.5W E27 3000K/6500K: ánh sáng vàng/ ánh sáng trắng trong cùng một bóng
-
806lm
A60
2 màu ánh sáng trong 1 bóng đèn

## Bóng đèn thông minh Philips - LED Bulb cao cấp

Mã sản phẩm

Mini bulb 3W

Mini bulb 3.5W

Mini bulb 4W



Ứng dụng
Tuổi thọ
Chất liệu
Bóng và công suất
Điện thế
Lumen
Kích thước (L x W x H) (mm)
Tính năng khác

Bóng đèn LED

15,000 giờ

Nhựa, kim loại

LED 3W - 25W  
Ánh sáng: Trắng

230V

250lm

P45

-

Bóng đèn LED

15,000 giờ

Nhựa, kim loại

LED 3.5W - 25W  
Ánh sáng: Vàng

230V

250lm

P45

-

Bóng đèn LED

15,000 giờ

Nhựa, kim loại

LED 4W - 40W  
Ánh sáng: Trắng/Vàng

230V

350lm

P45

-

Mã sản phẩm

Dòng cao cấp 5W

Dòng cao cấp 6.5W

Dòng cao cấp 8W



Ứng dụng
Tuổi thọ
Chất liệu
Bóng và công suất
Điện thế
Lumen
Kích thước (L x W x H) (mm)
Tính năng khác

Bóng đèn LED

15,000 giờ

Nhựa, kim loại

LED 5W - 50W  
Ánh sáng: Trắng/Vàng

230V

470lm

A60

-

Bóng đèn LED

15,000 giờ

Nhựa, kim loại

LED 6.5W - 60W  
Ánh sáng: Trắng/Vàng

230V

600lm

A60

-

Bóng đèn LED

15,000 giờ

Nhựa, kim loại

LED 8W - 70W  
Ánh sáng: Trắng/Vàng

230V

806lm

A60

-

Mã sản phẩm

Dòng cao cấp 10.5W

MegaBright 13W

MegaBright 18W



Ứng dụng
Tuổi thọ
Chất liệu
Bóng và công suất
Điện thế
Lumen
Kích thước (L x W x H) (mm)
Tính năng khác

Bóng đèn LED

15,000 giờ

Nhựa, kim loại

LED 10.5W - 85W  
Ánh sáng: Trắng/Vàng

230V

1055lm

A60

-

Bóng đèn LED

15,000 giờ

Nhựa, kim loại

LED 13W - 100W  
Ánh sáng: Trắng/Vàng

230V

1400lm

A67

-

Bóng đèn LED

15,000 giờ

Nhựa, kim loại


LED 18W - 130W  
Ánh sáng: Trắng

230V

2000lm

A67

-



## Mã sản phẩm

## Essential 3W



Bóng đèn LED

8,000 giờ

Nhựa, kim loại

LED 3W - 20W  
Ánh sáng: Trắng/Vàng

230V

200lm

P45

-

## Essential 5W



Bóng đèn LED

8,000 giờ

Nhựa, kim loại

LED 5W  
Ánh sáng: Trắng/Vàng

230V

315lm, 350lm

A60

-

## Essential 7W



Bóng đèn LED

8,000 giờ

Nhựa, kim loại

LED 7W  
Ánh sáng: Trắng/Vàng

-

480lm, 540lm

A60

-

- Ứng dụng
- Tuổi thọ
- Chất liệu
- Bóng và công suất

- Điện thế
- Lumen
- Kích thước (L x W x H) (mm)
- Tính năng khác

## Mã sản phẩm

## Essential 9W



Bóng đèn LED

8,000 giờ

Nhựa, kim loại

LED 9W  
Ánh sáng: Trắng/Vàng

230V

650lm, 720lm

A60

-

## Essential 10W



Bóng đèn LED

8,000 giờ

Nhựa, kim loại

LED 10W  
Ánh sáng: Trắng/Vàng

230V

900lm, 950lm

A60

-

## Essential 12W



Bóng đèn LED

8,000 giờ

Nhựa, kim loại

LED 12W  
Ánh sáng: Trắng/Vàng

-

1150lm, 1250lm


A60

-

- Ứng dụng
- Tuổi thọ
- Chất liệu
- Bóng và công suất

- Điện thế
- Lumen
- Kích thước (L x W x H) (mm)
- Tính năng khác

# Bóng đèn thông minh Philips - Deco Classic



## Mã sản phẩm

### Deco Classic 2W



### Deco Classic 2W



### Deco Classic 4W



### Deco Classic 6W



- Ứng dụng
- Tuổi thọ
- Chất liệu
- Bóng và công suất

Bóng đèn LED  
15,000 giờ  
Thủy tinh  
2W - 25W E14  
Ánh sáng: Vàng

Bóng đèn LED  
15,000 giờ  
Thủy tinh  
2W - 25W E14  
Ánh sáng: Vàng

Bóng đèn LED  
15,000 giờ  
Thủy tinh  
4W - 50W E27  
Ánh sáng: Vàng

Bóng đèn LED  
15,000 giờ  
Thủy tinh  
6W - 70W E27  
Ánh sáng: Vàng

- Điện thế
- Lumen
- Kích thước (L x W x H) (mm)
- Tính năng khác

220V - 240V

250lm

B35/BA35

-

220V - 240V

250lm

P45

-

220V - 240V

470lm

A60

-

220V - 240V

806lm

G93

-

## Mã sản phẩm

### Deco Classic 6W



### Deco Classic 4W



### Deco Classic 6W



- Ứng dụng
- Tuổi thọ
- Chất liệu
- Bóng và công suất

Bóng đèn LED  
15,000 giờ  
Thủy tinh  
6W - 70W E27  
Ánh sáng: Vàng

Bóng đèn LED  
15,000 giờ  
Thủy tinh  
4W - 50W E27  
Ánh sáng: Vàng

Bóng đèn LED  
15,000 giờ  
Thủy tinh  
6W - 70W E27  
Ánh sáng: Vàng

- Điện thế
- Lumen
- Kích thước (L x W x H) (mm)
- Tính năng khác

220V - 240V

806lm

A60

-

220V - 240V

470lm

ST64

-

220V - 240V

806lm

ST64

-



## CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ PHILIPS VIỆT NAM

### Văn phòng TP.HCM

Lầu 12 Toà nhà A&B  
76 Lê Lai, Quận 1  
ĐT : 08. 39111508  
Fax: 08. 39111510

Website: [www.philips.com.vn](http://www.philips.com.vn)

  Philips Lighting Vietnam

### Văn phòng Hà Nội

Lầu 10 Toà nhà TTC  
19 Duy Tân, Q. Cầu Giấy  
ĐT : 04. 37346484  
Fax: 04. 37346482

Tổng đài chăm sóc khách hàng



**+84 8 3911 1508**

**Ext: 730**