

# PHILIPS

Ampoule

DEL

14 W-100 W

E26

Blanc doux

046677461973



## Une ampoule sans pareil

Une ampoule à DEL dernier cri qui offre une solution d'éclairage général pour les activités quotidiennes intérieures. Vous réaliserez immédiatement des économies d'énergie et réduirez la fréquence à laquelle vous changez les ampoules, le tout sans compromettre la qualité de votre éclairage.

### **Lumière de haute qualité**

- Ampoule longue durée, jusqu'à 10 ans

### **Remplacez facilement vos anciennes ampoules**

- Forme et taille semblables à celles d'une ampoule à incandescence standard

### **Lampe à DEL de grande qualité qui dure des décennies**

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

# Caractéristiques

## Durée de vie moyenne de 10 950 heures

Grâce à cette ampoule d'une durée de vie maximale de 10 950 heures, vous pouvez éviter les remplacements fréquents et profiter d'une solution d'éclairage idéale pendant plus de 10 ans.

## Remplace les ampoules à incandescence standard

De conception magnifique et de forme familière, cette ampoule à DEL écoénergétique constitue la solution de remplacement durable par excellence aux ampoules à incandescence standard.

## Conçu pour assurer le confort de vos yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il clignote. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL

conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

# Spécifications

## Caractéristiques

- Intensité variable: Non
- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: Ampoule non orientable
- Douille: E26
- Technologie: DEL
- Type de verre: Givré

## Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 11,7 cm
- Poids: 0,049 kg
- Largeur: 6 cm

## Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 11 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 70%
- Durée de vie nominale: 11 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 50 000

## Caractéristiques de la lumière

- Constance de la couleur: 6SDCM
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Blanc doux
- Flux lumineux nominal: 1500 lm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de réchauffement (60 % du rendement lumineux): Pleine lumière instantanée
- Code de couleurs: 827 | CCT of 2700K

## Divers

- EyeComfort: Oui

## Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 255 mA
- Efficacité: 107 lm/W

## Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677461973
- EOC: 461979
- Titre du produit: 14A19/LED/827/FR/P/ND 4/2FB

#### Consommation

- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: 120 V
- Puissance: 14 W
- Équivalence en watts: 100 W

#### Dimensions et poids du produit

- Longueur: 11,7 cm

#### Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 11 000 h
- Flux lumineux nominal: 1500 lm
- Puissance nominale: 14 W

#### Fiche technique

- Fréquence: 60 Hz

#### Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677461973
- Poids net: 0,084 kg
- Poids brut: 0,109 kg
- Hauteur: 11,500 cm
- Longueur: 6,200 cm
- Largeur: 10,000 cm
- Numéro de matériau (12 N.C.): 929002311715



Date de publication :  
2021-12-19  
Version: 0.23

© 2021 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)