

PHILIPS

Ampoule

DEL

9 W-60 W

E26

Blanc doux

046677463380



Une ampoule sans pareil

Une ampoule à DEL dernier cri qui offre une solution d'éclairage général pour les activités quotidiennes intérieures. Vous réaliserez immédiatement des économies d'énergie et réduirez la fréquence à laquelle vous changez les ampoules, le tout sans compromettre la qualité de votre éclairage.

Lumière de haute qualité

- Ampoule longue durée, jusqu'à 10 ans

Remplacez facilement vos anciennes ampoules

- Forme et taille semblables à celles d'une ampoule à incandescence standard

Lampe à DEL de grande qualité qui dure des décennies

- Conçu pour assurer le confort de vos yeux

Caractéristiques

Durée de vie moyenne de 10 950 heures

Grâce à cette ampoule d'une durée de vie maximale de 10 950 heures, vous pouvez éviter les remplacements fréquents et profiter d'une solution d'éclairage idéale pendant plus de 10 ans.

Remplace les ampoules à incandescence standard

De conception magnifique et de forme familière, cette ampoule à DEL écoénergétique constitue la solution de remplacement durable par excellence aux ampoules à incandescence standard.

Conçu pour assurer le confort de vos yeux



Un éclairage agressif peut facilement fatiguer vos yeux. S'il est trop lumineux, il vous éblouit. S'il est trop faible, il clignote. Désormais, vous pouvez éclairer confortablement votre monde grâce à des ampoules à DEL

conçues pour le confort des yeux, et ainsi créer l'ambiance parfaite pour votre maison.

Spécifications

Caractéristiques de l'ampoule

- Intensité variable: Non
- Utilisation prévue: Intérieur
- Forme de l'ampoule: Ampoule non orientable
- Douille: E26
- Technologie: DEL
- Type de verre: Givré
- Fini des ampoules: Givré

Dimensions de l'ampoule

- Hauteur: 10,4 cm
- Poids: 0,03 kg
- Largeur: 6 cm

Durabilité

- Durée de vie moyenne (usage de 2,7 h/jour): 11 année(s)
- Facteur de maintien du flux lumineux: 70%
- Durée de vie nominale: 11 000 h
- Nombre de cycles de commutation: 50 000

Caractéristiques de la lumière

- Constance de la couleur: 6SDCM
- Indice de rendu des couleurs (IRC): 80
- Température de couleur: 2700 K
- Catégorie de couleur de la lumière: Blanc doux
- Flux lumineux nominal: 800 lm
- Temps d'amorçage: <0.5 s
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux: 0.5 s
- Code de couleurs: 827 | CCT of 2700K
- Température de couleur proximale (nom.): 2700 K
- Efficacité lumineuse (nominale): 88,00 lm/W
- Flux lumineux : 800 lm

Divers

- EyeComfort: Oui

Autres caractéristiques

- Courant de la lampe: 165 mA
- Efficacité: 88 lm/W
- Conforme à la directive européenne RoHS: Oui

Renseignements sur l'emballage

- EAN: 046677463380
- EOC: 463380
- Titre du produit:
9A19/LED/827/FR/P/ND 4/4FB

Alimentation

- Facteur de puissance (fraction): 0.5

Consommation

- Facteur de puissance: 0.5
- Tension: 120 V
- Puissance: 9 W
- Équivalence en watts: 60 W
- Consommation: 9 W

Dimensions et poids du produit

- Longueur: 10,4 cm

Valeurs nominales

- Durée de vie nominale: 11 000 h
- Flux lumineux nominal: 800 lm
- Puissance nominale: 9 W

Fiche technique

- Fréquence: 60 Hz
- Intensité variable: Non
- Line Frequency: 60 Hz
- Culot-Base: E26 | Single Contact
Medium Screw

Dimensions et poids de l'emballage

- EAN/CUP - produit: 046677463380
- Poids net: 0,220 kg
- Poids brut: 0,268 kg
- Hauteur: 17,500 cm
- Longueur: 6,100 cm
- Largeur: 6,100 cm
- Numéro de matériau (12 N.C.):
929003004845



Date de publication :
2023-05-27
Version: 0.24

© 2023 Signify Holding. Tous droits réservés. Signify ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie quant à l'exactitude et à l'exhaustivité des informations fournies dans les présentes et ne serait être tenu responsable de toute mesure prise sur leur fondement. Les informations présentées dans ce document ne constituent pas une offre commerciale et ne font partie d'aucun devis ni contrat, à moins qu'il n'en soit convenu autrement avec Signify. Philips et l'écusson de Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com