

PHILIPS

Vela

LED

4 W (40 W)

Base candelabro

Blanco suave

Regulable



046677469665



Luz que no molesta tus ojos

Una luz de baja calidad puede demandar mucho esfuerzo de los ojos. Es más importante que nunca iluminar la casa de manera adecuada. Las lámparas LED de Philips cumplen con estrictos criterios de prueba para asegurar que cumplen con los requisitos de comodidad óptica.

Áreas de aplicación

- Parece un foco estándar, funciona como un LED

Bajo consumo

- Ahorro de energía

Luz de alta calidad

- Diseñada para que el confort de sus ojos
- Sin parpadeo visible

Aporta un hermoso brillo a su hogar

- Diversas aplicaciones

Destacados

Standard bulb replacement

Los focos LED de cristal transparente regulables Philips son una alternativa inteligente y ahorradora de energía a tu incandescente estándar. Este foco de uso doméstica B11 es el reemplazo perfecto para cualquier lugar donde se utilicen focos tradicionales en forma de vela con una base de candelabro, como lámparas de araña, accesorios de vestíbulo, calas empotradas y dormitorios. El diseño clásico de vidrio con filamento expuesto ofrece un aspecto cálidamente nostálgico que ilumina maravillosamente su decoración.

Ahorro de energía

Disfruta los ahorros de energía de los LED sin sacrificar la calidad de la luz

LED suaves que no molestan los ojos



No es difícil predecir que una luz fuerte puede molestar a los ojos. Si es demasiado brillante, deslumbra. Si es muy suave, parpadea. Pero ahora con los LED diseñados para no molestar los ojos, puede iluminar suavemente su mundo y crear una atmósfera perfecta para su hogar.

Sin parpadeo visible

Cuando los parpadeos de luz suceden en rápida sucesión pueden demandar mucho esfuerzo de los ojos, causando jaquecas y hasta desencadenar un ataque a las personas que padecen de epilepsia fotosensitiva. Es desagradable e innecesario. Los LED pueden parpadear por la respuesta rápida del controlador de corriente. Sin embargo los LED de Philips están diseñados de manera que las salidas de corriente del controlador sean minimizadas, estos eliminan los factores que causan el parpadeo. De manera que no se pueden ver, ni un poco.

Diversas aplicaciones

Apropiada para su uso en lámparas de interiores e ideal para cualquier habitación en tu hogar.

Especificaciones

Características

- Forma: Vela
- Regulable: Sí
- Uso previsto: Interiores

Dimensiones del foco

- Ancho: 1.38 in
- Alto: 3.82 in

Duración

- Vida promedio (a 2.7 horas por día): 13.78 año(s)
- Vida útil nominal: 15,000 hora(s)
- Cantidad de ciclos del interruptor: 20,000

Características de la luz

- Aplicación: Luz suave
- Índice de producción de color (CRI): 80
- Temperatura de color: 2700 K
- Categoría de color de la luz: Blanco suave

Varios

- EyeComfort: Sí

Consumo de energía

- Certificación Energy Star: Sí
- Potencia en vatios: 4 W
- Potencia en vatios equivalente: 40 W



Fecha de publicación:
2023-11-08
Versión: 0.532

© 2023 Signify Holding. Todos los derechos reservados. Signify no proporciona ninguna representación ni garantía con respecto a la precisión ni la totalidad de la información incluida a continuación y no será responsable de ninguna acción que dependa de ella. La información presentada en este documento no está diseñada como una oferta comercial y no forma parte de ninguna cotización ni contrato, a menos que Signify acuerde lo contrario. Philips y el emblema del escudo Philips son marcas comerciales registradas de Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com