

PHILIPS

스팟

LED

10W (18W)

E26

일광

밝기 조절 안됨



046677532963



아름다운 백색광으로 식물 성장 고양

Philips LED Plant Grow 등은 식물 성장을 최적화할뿐만 아니라 식물에 아름답고 자연스러운 모습을 부여합니다. 풀 스펙트럼의 백색 - 성장과 자연스러운 색을 위해 완벽한 색 스펙트럼.

적용 분야

- 성장과 자연스러운 모습을 위해 완벽한 색 스펙트럼
- UL 습 정격

긴 수명

- 장수명 전구 - 최대 25년 지속
- CRI90은 색을 더욱 활기차게 표시합니다

주요제품

성장 빛 스펙트럼

청색 파장에 초점을 맞추는 것이 최적 식물 성장을 촉진하는 데 도움이 됩니다. 백색의 완전한 스펙트럼이 건강한 성장과 아름답고 자연스러운 모습을 구현합니다.

UL 습 정격

이 LED 전구는 욕내 및 욕외 용도로 사용할 수 있습니다. 습 정격이기 때문에 욕외에서 안전합니다.

25,000 시간 정격의 평균 수명



수명이 최대 25,000 시간이기 때문에 전구를 자주 교체해야 하는 번거로움을 줄일 수

있으며, 완벽한 조명 솔루션을 25년 이상 즐길 수 있습니다.

CRI90

이 LED 전구의 연색성 지수(CRI)는 90입니다. CRI는 광원이 자연 일광에 비해 색을 얼마나 잘 표시하는지를 나타내는 지수로서 0~100의 범위를 갖는데, 100이 일광에 가장 가깝습니다. 이 CRI90 전구는 가정의 색들이 더욱 자연스럽게 활기차게 나타나도록 할 것입니다.

사양

특성

- 조광가능: 아니요
- 의도된 용도: 욕내
- 램프 모양: 비방향성 리플렉터
- 소켓: E26
- 기술: LED

전구 규격

- 높이: 13.2 cm
- 중량: 0.38 kg
- 폭: 12.2 cm

내구성

- 평균 수명(2.7시간/일): 25 a
- 광속 유지율: 0.7
- 명목 수명: 2,500 시간
- 스위치 주기 수: 5,000

조명 특성

- 빔 각도: 50°
- 연색성 지수(CRI): 90
- 색 온도: 5000 K
- 조명 색상 카테고리: 일광
- 명목 광속: 1200 lm
- 기동 시간: <0.5 s
- 60% 출력까지 걸리는 준비 시간: 즉시 점등

기타 특성

- 램프 전류: 150 mA
- 효능: 75 lm/W

전력 소비량

- 역률: 0.9
- 전압: 110~240 V
- 전력: 24 W

제품 규격 및 무게

- 길이: 120 cm

정격값

- 정격 빔 각도: 50°
- 정격 수명: 25,000 시간
- 정격 광속: 1200 lm
- 정격 피크 강도: 600 cd
- 정격 전원: 16 W

기술 사양

- 진동 횟수: 50 Hz

포장 치수 및 무게

- EAN/UPC - 제품: 046677532963
- 순중량: 0.370 kg
- 총중량: 0.530 kg
- 높이: 16.700 cm
- 길이: 13.200 cm
- 폭: 13.200 cm
- 소재 번호 (12NC): 929001892703



발행일자: 2021-08-13
버전: 0.406

© 2021 Signify Holding. All rights reserved. Signify는 여기에 포함된 정보의 정확성 또는 완전성을 대표하거나 보증하지 않으며 이에 따른 결과에 책임을 지지 않습니다. 본 문서에 수록된 정보는 상업적 제안이 아니며 Signify가 달리 합의하지 않는 한 견적 또는 계약의 일부분을 구성하지 않습니다. Philips 및 Philips 실드 엠블럼은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표입니다.

www.lighting.philips.com